

HSS-HF 3.2-6.4 EL Y75M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



A hőre zsugorodó zsugorcső két oldalon nyomtatható és vezetékek és kábelek jelölésére és leválasztására használható. A rugalmas, hőre zsugorodó anyag szilárd, tökéletes illeszkedést biztosít a vezetőkkel, így helyet takarít meg.

Általános rendelési adatok

| | |
|----------------|--|
| Változat | TwinMark, Vezeték és kábeljelölők, 3.2 - 6.4 mm, sárga |
| Rendelési szám | 1562680000 |
| Típus | HSS-HF 3.2-6.4 EL Y75M |
| GTIN (EAN) | 4050118367423 |
| Qty. | 1 Darab |

HSS-HF 3.2-6.4 EL Y75M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Tanúsítványok

| | |
|------|----------|
| ROHS | Megfelel |
|------|----------|

Méretek és tömegek

| | | | |
|-------------|----------|------------------|--------------|
| Mélység | 0.77 mm | Mélység (coll) | 0.0303 inch |
| Szélesség | 10.7 mm | Szélesség (coll) | 0.4213 inch |
| Hossz | 75000 mm | Hossz, inch | 2952.75 inch |
| Nettó tömeg | 12 g | | |

Hőmérsékletek

| | |
|------------------------------|--------------|
| Üzemi hőmérsékleti tartomány | -55...105 °C |
|------------------------------|--------------|

Termékek környezetvédelmi megfelelése

| | |
|--------------------------|-------------------------------|
| RoHS megfelelési állapot | Megfelel, kivétel nélkül |
| REACH SVHC | Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC |

Általános adatok

| | | |
|------------------------------------|--|--------------------|
| Nyomtatás típusa | üres | |
| Szélesség | 10.7 mm | |
| Üzemi hőmérsékleti tartomány, max. | 105 °C | |
| Üzemi hőmérsékleti tartomány, min. | -55 °C | |
| Szín | sárga | |
| Halogén | Nem | |
| Hossz | 75000 mm | |
| Alapanyag | Poliolefin | |
| Nyomtatott karakterek | nélkül | |
| Jelölők száma kombinációként | Tápellátás formája | Zsugorcső-tekerics |
| kompatibilis nyomtató | THM MULTIMARK , THM MULTIMARK PLUS | |
| Jelölők száma kombinációként | 1 Shrink sleeve reel = Conductor and cable markers | |
| Üzemi hőmérsékleti tartomány | -55...105 °C | |
| Szám tekercsenként | 1 | |

Vezeték és kábeljelölők

| | | | |
|---|-------------------------|------------------------------|-------------------|
| Halogén | Nem | Vezeték-keresztmetszet, max. | 6 mm ² |
| Vezeték-keresztmetszet, min. | 1.5 mm ² | Vezeték külső átmérő, max. | 6.4 mm |
| Vezeték külső átmérő, min. | 3.2 mm | Zsugorodás mértéke | 2:1 |
| Javasolt zsugorítási hőmérséklet | 90 °C | Vezeték külső átm. | 3.2 - 6.4 mm |
| Csatlakoztatott vezeték keresztmetszete | 1.5 - 6 mm ² | | |

Fontos megjegyzés

| | |
|------------------|---|
| Termékinformáció | A 1302920000 cikkszámú külső tekercstartó szükséges |
|------------------|---|

Besorolások

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC001530 | ETIM 9.0 | EC001530 |
| ETIM 10.0 | EC001530 | ECLASS 14.0 | 27-28-11-02 |
| ECLASS 15.0 | 27-28-11-02 | | |

HSS-HF 3.2-6.4 EL Y75M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Tintaszalagok



Ezek a nyomtatók a hőnyomtató-technológiának köszönhetően kiváló minőségben nyomtatnak. A különböző anyagok és a Windows-alapú felhasználóbarát nyomtatási rendszer minden jelölést optimalizál.

Általános rendelési adatok

| | | |
|----------------|----------------------------|------------|
| Típus | RIBBON HSS HF EL 40/300... | Változat |
| Rendelési szám | 1426210000 | Ink ribbon |
| GTIN (EAN) | 4050118228823 | |
| Qty. | 1 ST | |


THM MULTIMARK



Ezek a nyomtatók a hőnyomtató-technológiának köszönhetően kiváló minőségben nyomtatnak. A különböző anyagok és a Windows-alapú felhasználóbarát nyomtatási rendszer minden jelölést optimalizál.

Általános rendelési adatok

| | | |
|----------------|----------------------------|----------|
| Típus | THM MMP EXT.RH | Változat |
| Rendelési szám | 1302920000 | |
| GTIN (EAN) | 4050118102307 | |
| Qty. | 1 ST | |
| Típus | MULTIMARK ROLLER 115 | Változat |
| Rendelési szám | 1357420000 | |
| GTIN (EAN) | 4050118160314 | |
| Qty. | 1 ST | |
| Típus | MULTIMARK ROLLER 30 | Változat |
| Rendelési szám | 1357430000 | |
| GTIN (EAN) | 4050118160253 | |
| Qty. | 1 ST | |

Tartozékok**THM MULTIMARK PLUS**

Ezek a nyomtatók a hőnyomtató-technológiának köszönhetően kiváló minőségben nyomtatnak. A különböző anyagok és a Windows-alapú felhasználóbarát nyomtatási rendszer minden jelölést optimalizál.

Általános rendelési adatok

| | | |
|----------------|----------------------------|----------|
| Típus | MULTIMARK PLUS ROLLER 1... | Változat |
| Rendelési szám | 2672590000 | |
| GTIN (EAN) | 4050118708097 | |
| Qty. | 1 ST | |