

HSS-HF 9.5-19.1 EL R30M**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



A hőre zsugorodó zsugorcső két oldalon nyomtatható és vezetékek és kábelek jelölésére és leválasztására használható. A rugalmas, hőre zsugorodó anyag szilárd, tökéletes illeszkedést biztosít a vezetőkkel, így helyet takarít meg.

Általános rendelési adatok

| | |
|----------------|---|
| Változat | Vezeték és kábeljelölők, 9.5 - 19.1 mm, piros |
| Rendelési szám | 1562820000 |
| Típus | HSS-HF 9.5-19.1 EL R30M |
| GTIN (EAN) | 4050118367447 |
| Qty. | 1 Darab |

HSS-HF 9.5-19.1 EL R30M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Tanúsítványok

ROHS Megfelel

Méretek és tömegek

| | | | |
|-------------|----------|------------------|-------------|
| Mélység | 1.5 mm | Mélység (coll) | 0.0591 inch |
| Szélesség | 30.9 mm | Szélesség (coll) | 1.2165 inch |
| Hossz | 30000 mm | Hossz, inch | 1181.1 inch |
| Nettó tömeg | 1194 g | | |

Hőmérsékletek

Üzemi hőmérsékleti tartomány -55...105 °C

Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot Megfelel, kivétel nélkül
REACH SVHC Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC

Általános adatok

| | | | |
|------------------------------------|--------------|------------------------------------|--|
| Nyomtatás típusa | üres | Szélesség | 30.9 mm |
| Üzemi hőmérsékleti tartomány, max. | 105 °C | Üzemi hőmérsékleti tartomány, min. | -55 °C |
| Szín | piros | Halogén | Nem |
| Hossz | 30000 mm | Alapanyag | Poliolefin |
| Nyomtatott karakterek | nélkül | kompatibilis nyomtató | THM MULTIMARK , THM MULTIMARK PLUS |
| Üzemi hőmérsékleti tartomány | -55...105 °C | Szám tekercsenként | 1 |

Vezeték és kábeljelölők

| | | | |
|---|-------------------------|------------------------------|--------------------|
| Halogén | Nem | Vezeték-keresztmetszet, max. | 70 mm ² |
| Vezeték-keresztmetszet, min. | 16 mm ² | Vezeték külső átmérő, max. | 19.1 mm |
| Vezeték külső átmérő, min. | 9.5 mm | Zsugorodás mértéke | 2:1 |
| Javasolt zsugorítási hőmérséklet | 90 °C | Vezeték külső átm. | 9.5 - 19.1 mm |
| Csatlakoztatott vezeték keresztmetszete | 16 - 70 mm ² | | |

Fontos megjegyzés

Termékinformáció A 1302920000 cikkszámú külső tekercstartó szükséges

Besorolások

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC001530 | ETIM 9.0 | EC001530 |
| ETIM 10.0 | EC001530 | ECLASS 14.0 | 27-28-11-02 |
| ECLASS 15.0 | 27-28-11-02 | | |



HSS-HF 9.5-19.1 EL R30M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Tintaszalagok



Ezek a nyomtatók a hőnyomtató-technológiának köszönhetően kiváló minőségben nyomtatnak. A különböző anyagok és a Windows-alapú felhasználóbarát nyomtatási rendszer minden jelölést optimalizál.

Általános rendelési adatok

| | | |
|----------------|----------------------------|--------------|
| Típus | RIBBON HSS HF EL 40/300... | Változat |
| Rendelési szám | 1426210000 | Festékszalag |
| GTIN (EAN) | 4050118228823 | |
| Qty. | 1 ST | |

THM MULTIMARK



Ezek a nyomtatók a hőnyomtató-technológiának köszönhetően kiváló minőségben nyomtatnak. A különböző anyagok és a Windows-alapú felhasználóbarát nyomtatási rendszer minden jelölést optimalizál.

Általános rendelési adatok

| | | |
|----------------|----------------------------|----------|
| Típus | THM MMP EXT.RH | Változat |
| Rendelési szám | 1302920000 | |
| GTIN (EAN) | 4050118102307 | |
| Qty. | 1 ST | |
| Típus | MULTIMARK ROLLER 115 | Változat |
| Rendelési szám | 1357420000 | |
| GTIN (EAN) | 4050118160314 | |
| Qty. | 1 ST | |
| Típus | MULTIMARK ROLLER 30 | Változat |
| Rendelési szám | 1357430000 | |
| GTIN (EAN) | 4050118160253 | |
| Qty. | 1 ST | |

Tartozékok**THM MULTIMARK PLUS**

Ezek a nyomtatók a hőnyomtató-technológiának köszönhetően kiváló minőségben nyomtatnak. A különböző anyagok és a Windows-alapú felhasználóbarát nyomtatási rendszer minden jelölést optimalizál.

Általános rendelési adatok

| | | |
|----------------|----------------------------|----------|
| Típus | MULTIMARK PLUS ROLLER 1... | Változat |
| Rendelési szám | 2672590000 | |
| GTIN (EAN) | 4050118708097 | |
| Qty. | 1 ST | |