

**HSS-HF 1.2-2.4 EL B30M****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



A hőre zsugorodó zsugorcső két oldalon nyomtatható és vezetékek és kábelek jelölésére és leválasztására használható. A rugalmas, hőre zsugorodó anyag szilárd, tökéletes illeszkedést biztosít a vezetőkkel, így helyet takarít meg.

**Általános rendelési adatok**

|                |  |
|----------------|--|
| Változat       | Vezeték és kábeljelölők, 1.2 - 2.4 mm, kék |
| Rendelési szám | <a href="#">1562840000</a>                 |
| Típus          | HSS-HF 1.2-2.4 EL B30M                     |
| GTIN (EAN)     | 4050118367621                              |
| Qty.           | 1 Darab                                    |

## HSS-HF 1.2-2.4 EL B30M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Műszaki adatok

## Tanúsítványok

|      |          |
|------|----------|
| ROHS | Megfelel |
|------|----------|

## Méretek és tömegek

|             |          |                  |             |
|-------------|----------|------------------|-------------|
| Mélység     | 0.5 mm   | Mélység (coll)   | 0.0197 inch |
| Szélesség   | 4.2 mm   | Szélesség (coll) | 0.1654 inch |
| Hossz       | 30000 mm | Hossz, inch      | 1181.1 inch |
| Nettó tömeg | 172 g    |                  |             |

## Hőmérsékletek

|                              |              |
|------------------------------|--------------|
| Üzemi hőmérsékleti tartomány | -55...105 °C |
|------------------------------|--------------|

## Termékek környezetvédelmi megfelelése

|                          |                               |
|--------------------------|-------------------------------|
| RoHS megfelelési állapot | Megfelel, kivétel nélkül      |
| REACH SVHC               | Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC |

## Általános adatok

|                                    |              |                                    |  |
|------------------------------------|--------------|------------------------------------|--|
| Nyomatás típusa                    | üres         | Szélesség                          | 4.2 mm   |
| Üzemi hőmérsékleti tartomány, max. | 105 °C       | Üzemi hőmérsékleti tartomány, min. | -55 °C   |
| Szín                               | kék          | Halogén                            | Nem  |
| Hossz                              | 30000 mm     | Alapanyag                          | Poliolefin   |
| Nyomatott karakterek               | nélkül       | kompatibilis nyomtató              | <a href="#">THM MULTIMARK</a> , <a href="#">THM MULTIMARK PLUS</a> |
| Üzemi hőmérsékleti tartomány       | -55...105 °C | Szám tekercsenként                 | 1  |

## Vezeték és kábeljelölők

|   |                            |                              |                     |
|---|----------------------------|------------------------------|---------------------|
| Halogén                                 | Nem                        | Vezeték-keresztmetszet, max. | 0.5 mm <sup>2</sup> |
| Vezeték-keresztmetszet, min.            | 0.25 mm <sup>2</sup>       | Vezeték külső átmérő, max.   | 2.4 mm              |
| Vezeték külső átmérő, min.              | 1.2 mm                     | Zsugorodás mértéke           | 2:1                 |
| Javasolt zsugorítási hőmérséklet        | 90 °C                      | Vezeték külső átm.           | 1.2 - 2.4 mm        |
| Csatlakoztatott vezeték keresztmetszete | 0.25 - 0.5 mm <sup>2</sup> |                              |                     |

## Fontos megjegyzés

|                  |   |
|------------------|---|
| Termékinformáció | A 1302920000 cikkszámú külső tekercstartó szükséges |
|------------------|---|

## Besorolások

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC001530    | ETIM 9.0    | EC001530    |
| ETIM 10.0   | EC001530    | ECLASS 14.0 | 27-28-11-02 |
| ECLASS 15.0 | 27-28-11-02 |             |             |



## HSS-HF 1.2-2.4 EL B30M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

## Tintaszalagok



Ezek a nyomtatók a hőnyomtató-technológiának köszönhetően kiváló minőségben nyomtatnak. A különböző anyagok és a Windows-alapú felhasználóbarát nyomtatási rendszer minden jelölést optimalizál.

## Általános rendelési adatok

|                |                            |            |
|----------------|----------------------------|------------|
| Típus          | RIBBON HSS HF EL 40/300... | Változat   |
| Rendelési szám | <a href="#">1426210000</a> | Ink ribbon |
| GTIN (EAN)     | 4050118228823              |            |
| Qty.           | 1 ST                       |            |

## THM MULTIMARK



Ezek a nyomtatók a hőnyomtató-technológiának köszönhetően kiváló minőségben nyomtatnak. A különböző anyagok és a Windows-alapú felhasználóbarát nyomtatási rendszer minden jelölést optimalizál.

## Általános rendelési adatok

|                |                            |          |
|----------------|----------------------------|----------|
| Típus          | THM MMP EXT.RH             | Változat |
| Rendelési szám | <a href="#">1302920000</a> |          |
| GTIN (EAN)     | 4050118102307              |          |
| Qty.           | 1 ST                       |          |
| Típus          | MULTIMARK ROLLER 115       | Változat |
| Rendelési szám | <a href="#">1357420000</a> |          |
| GTIN (EAN)     | 4050118160314              |          |
| Qty.           | 1 ST                       |          |
| Típus          | MULTIMARK ROLLER 30        | Változat |
| Rendelési szám | <a href="#">1357430000</a> |          |
| GTIN (EAN)     | 4050118160253              |          |
| Qty.           | 1 ST                       |          |

**Tartozékok****THM MULTIMARK PLUS**

Ezek a nyomtatók a hőnyomtató-technológiának köszönhetően kiváló minőségben nyomtatnak. A különböző anyagok és a Windows-alapú felhasználóbarát nyomtatási rendszer minden jelölést optimalizál.

**Általános rendelési adatok**

|                |                            |          |
|----------------|----------------------------|----------|
| Típus          | MULTIMARK PLUS ROLLER 1... | Változat |
| Rendelési szám | <a href="#">2672590000</a> |          |
| GTIN (EAN)     | 4050118708097              |          |
| Qty.           | 1 ST                       |          |