

CLI C 02-3 GE/SW - CD

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



A kép illusztráció

A CLI C vezetékjelölők nem csatlakoztatott vezetékeken helyezhetők el. Három különböző méret használható a 0,5 mm² - max. 70 mm² keresztmetszetű vezetékekhez. A kábeljelölőket nyomtatva, használatra készen szállítjuk. Az egyedi jelölők kombinálásával egyedi címkézés is lehetséges.

- Zárt, megbízhat jelölők, nem csatlakoztatott kábelekre szerelhetők
- A speciális flexibilis harangprofil széles körű alkalmazhatóságot garantál
- Gyorsan és egyszerűen feltehetők - minimális munkával
- A megfelelő tartozékok egyszerűvé teszik a címkézést
- Permanens, kiváló minőségű jelölések
- Tökéletes kontraszt az optimális olvashatóságért

Általános rendelési adatok

Változat	CableLine, Vezeték és kábeljelölők, 1,3 - 3 mm, 3 x 3,4 mm, sárga
Rendelési szám	1568241740
Típus	CLI C 02-3 GE/SW - CD
GTIN (EAN)	4008190991067
Qty.	500 Darab

Műszaki adatok

Tanúsítványok

ROHS	Megfelel
------	----------

Méretek és tömegek

Mélység	3.5 mm	Mélység (coll)	0.1378 inch
Magasság	3 mm	Magasság (coll)	0.1181 inch
Szélesség	3.4 mm	Szélesség (coll)	0.1339 inch
Nettó tömeg	0.06 g		

Hőmérséklet

Üzemi hőmérsékleti tartomány	-30...80 °C
------------------------------	-------------

Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot	Megfelel, kivétel nélkül
REACH SVHC	Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC

Általános adatok

Anyag színe az ellenállás kódja szerint	4	
Nyomtatás tájolása	vízszintes	
Nyomtatás típusa	Standard	
Nyomtatás módja	hő-dombornyomás	
Változat	CD	
Szélesség	3.4 mm	
UL 94 éghetőségi osztály	V-0	
Üzemi hőmérsékleti tartomány, max.	80 °C	
Üzemi hőmérsékleti tartomány, min.	-30 °C	
Szín	sárga	
Halogén	Igen	
Szigetelés keresztmetszete, max.	3	
Alapanyag	PVC, puha, kadmium nélkül	
Nyomtatás színe	fekete	
Nyomtatott karakterek	Szimbólumok	
Jelölők száma kombinációként	Tápellátás formája	Tekercs
Javasolt iparágak	Folyamat, Berendezés	
Jelölők száma kombinációként	1 Reel = Conductor and cable markers	
Üzemi hőmérsékleti tartomány	-30...80 °C	
Impresszum	-	

Vezeték és kábeljelölők

Halogén	Igen	Vezeték-keresztmetszet, max.	1.5 mm ²
Vezeték-keresztmetszet, min.	0.2 mm ²	Vezeték külső átmérő, max.	3 mm
Vezeték külső átmérő, min.	1.3 mm	Vezeték külső átm.	1.3 - 3 mm
Csatlakoztatott vezeték keresztmetszete	0.2 - 1.5 mm ²		

Besorolások

ETIM 8.0	EC001530	ETIM 9.0	EC001530
ETIM 10.0	EC001530	ECLASS 14.0	27-28-11-02
ECLASS 15.0	27-28-11-02		

CLI C 02-3 GE/SW - CD

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Szimpla tüskék



A CableLine vezető- és kábeljelölő termékek széles választéka a legkülönbözőbb alkalmazásokban nyújt megoldást a felhasználók számára. Az alkalmazási területek a vékony vezetékektől a nagy külső átmérőjű kábelelekig terjednek.

Általános rendelési adatok

Típus	CLI R 02 F. CLI C 02-3	Változat
Rendelési szám	0559900000	CableLine, Rögzítőtüske
GTIN (EAN)	4008190081645	
Qty.	20 ST	

0 - 9



A CableLine vezető- és kábeljelölő termékek széles választéka a legkülönbözőbb alkalmazásokban nyújt megoldást a felhasználók számára. Az alkalmazási területek a vékony vezetékektől a nagy külső átmérőjű kábelelekig terjednek.

Általános rendelési adatok

Típus	CLI R 02-3 GE/SW 2	Változat
Rendelési szám	0560001507	CableLine, Rögzítőtüske
GTIN (EAN)	4008190083137	
Qty.	10 ST	
Típus	CLI R 02-3 GE/SW 0	Változat
Rendelési szám	0560001501	CableLine, Rögzítőtüske
GTIN (EAN)	4008190063498	
Qty.	10 ST	
Típus	CLI R 02-3 GE/SW 1	Változat
Rendelési szám	0560001504	CableLine, Rögzítőtüske
GTIN (EAN)	4008190046590	
Qty.	10 ST	
Típus	CLI R 02-3 GE/SW 9	Változat
Rendelési szám	0560001528	CableLine, Rögzítőtüske
GTIN (EAN)	4008190141516	
Qty.	10 ST	

CLI C 02-3 GE/SW - CD

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Típus	CLI R 02-3 GE/SW 8	Változat
Rendelési szám	0560001525	CableLine, Rögzítőtüske
GTIN (EAN)	4008190154875	
Qty.	10 ST	
Típus	CLI R 02-3 GE/SW 4	Változat
Rendelési szám	0560001513	CableLine, Rögzítőtüske
GTIN (EAN)	4008190186081	
Qty.	10 ST	
Típus	CLI R 02-3 GE/SW 6	Változat
Rendelési szám	0560001519	CableLine, Rögzítőtüske
GTIN (EAN)	4008190019129	
Qty.	10 ST	
Típus	CLI R 02-3 GE/SW 7	Változat
Rendelési szám	0560001522	CableLine, Rögzítőtüske
GTIN (EAN)	4008190185213	
Qty.	10 ST	
Típus	CLI R 02-3 GE/SW 3	Változat
Rendelési szám	0560001510	CableLine, Rögzítőtüske
GTIN (EAN)	4008190046941	
Qty.	10 ST	
Típus	CLI R 02-3 GE/SW 5	Változat
Rendelési szám	0560001516	CableLine, Rögzítőtüske
GTIN (EAN)	4008190188436	
Qty.	10 ST	

Egyebek



A CableLine vezető- és kábeljelölő termékek széles választéka a legkülönbözőbb alkalmazásokban nyújt megoldást a felhasználók számára. Az alkalmazási területek a vékony vezetékektől a nagy külső átmérőjű kábelelekig terjednek.

Általános rendelési adatok

Típus	CLI R 02-3 RT/WS +	Változat
Rendelési szám	0560001739	CableLine, Rögzítőtüske
GTIN (EAN)	4008190990145	
Qty.	10 ST	

Tartozékok

A - Z



A CableLine vezető- és kábeljelölő termékek széles választéka a legkülönbözőbb alkalmazásokban nyújt megoldást a felhasználók számára. Az alkalmazási területek a vékony vezetékektől a nagy külső átmérőjű kábeleikig terjednek.

Általános rendelési adatok

Típus	CLI R 02-3 GE/SW J	Változat
Rendelési szám	0560001656	CableLine, Rögzítőtüske
GTIN (EAN)	4008190989910	
Qty.	10 ST	
Típus	CLI R 02-3 GE/SW S	Változat
Rendelési szám	0560001675	CableLine, Rögzítőtüske
GTIN (EAN)	4008190990008	
Qty.	10 ST	

Speciális karakterek



A CableLine vezető- és kábeljelölő termékek széles választéka a legkülönbözőbb alkalmazásokban nyújt megoldást a felhasználók számára. Az alkalmazási területek a vékony vezetékektől a nagy külső átmérőjű kábeleikig terjednek.

Általános rendelési adatok

Típus	CLI R 02-3 GE/SW /	Változat
Rendelési szám	0560001743	CableLine, Rögzítőtüske
GTIN (EAN)	4008190990114	
Qty.	10 ST	

Tartozékok

A - Z



A CableLine vezető- és kábeljelölő termékek széles választéka a legkülönbözőbb alkalmazásokban nyújt megoldást a felhasználók számára. Az alkalmazási területek a vékony vezetékektől a nagy külső átmérőjű kábelelekig terjednek.

Általános rendelési adatok

Típus	CLI R 02-3 GE/SW K	Változat
Rendelési szám	0560001658	CableLine, Rögzítőtüske
GTIN (EAN)	4008190989927	
Qty.	10 ST	
Típus	CLI R 02-3 GE/SW C	Változat
Rendelési szám	0560001642	CableLine, Rögzítőtüske
GTIN (EAN)	4008190989842	
Qty.	10 ST	
Típus	CLI R 02-3 GE/SW M	Változat
Rendelési szám	0560001662	CableLine, Rögzítőtüske
GTIN (EAN)	4008190989941	
Qty.	10 ST	
Típus	CLI R 02-3 GE/SW V	Változat
Rendelési szám	0560001682	CableLine, Rögzítőtüske
GTIN (EAN)	4008190990039	
Qty.	10 ST	
Típus	CLI R 02-3 GE/SW F	Változat
Rendelési szám	0560001648	CableLine, Rögzítőtüske
GTIN (EAN)	4008190989873	
Qty.	10 ST	
Típus	CLI R 02-3 GE/SW Y	Változat
Rendelési szám	0560001697	CableLine, Rögzítőtüske
GTIN (EAN)	4008190990060	
Qty.	10 ST	
Típus	CLI R 02-3 GE/SW G	Változat
Rendelési szám	0560001650	CableLine, Rögzítőtüske
GTIN (EAN)	4008190989880	
Qty.	10 ST	
Típus	CLI R 02-3 GE/SW D	Változat
Rendelési szám	0560001644	CableLine, Rögzítőtüske
GTIN (EAN)	4008190989859	
Qty.	10 ST	

Tartozékok

Speciális karakterek



A CableLine vezető- és kábeljelölő termékek széles választéka a legkülönbözőbb alkalmazásokban nyújt megoldást a felhasználók számára. Az alkalmazási területek a vékony vezetékektől a nagy külső átmérőjű kábelelekig terjednek.

Általános rendelési adatok

Típus	CLI R 02-3 GE/SW -	Változat
Rendelési szám	0560001740	CableLine, Rögzítőtüske
GTIN (EAN)	4008190990091	
Qty.	10 ST	

A - Z



A CableLine vezető- és kábeljelölő termékek széles választéka a legkülönbözőbb alkalmazásokban nyújt megoldást a felhasználók számára. Az alkalmazási területek a vékony vezetékektől a nagy külső átmérőjű kábelelekig terjednek.

Általános rendelési adatok

Típus	CLI R 02-3 GE/SW I	Változat
Rendelési szám	0560001654	CableLine, Rögzítőtüske
GTIN (EAN)	4008190989903	
Qty.	10 ST	
Típus	CLI R 02-3 GE/SW O	Változat
Rendelési szám	0560001666	CableLine, Rögzítőtüske
GTIN (EAN)	4008190989965	
Qty.	10 ST	
Típus	CLI R 02-3 GE/SW L	Változat
Rendelési szám	0560001660	CableLine, Rögzítőtüske
GTIN (EAN)	4008190989934	
Qty.	10 ST	
Típus	CLI R 02-3 GE/SW A	Változat
Rendelési szám	0560001638	CableLine, Rögzítőtüske
GTIN (EAN)	4008190989828	
Qty.	10 ST	

CLI C 02-3 GE/SW - CD

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Típus	CLI R 02-3 GE/SW W	Változat
Rendelési szám	0560001684	CableLine, Rögzítőtüske
GTIN (EAN)	4008190990046	
Qty.	10 ST	
Típus	CLI R 02-3 GE/SW E	Változat
Rendelési szám	0560001646	CableLine, Rögzítőtüske
GTIN (EAN)	4008190989866	
Qty.	10 ST	

Speciális karakterek



A CableLine vezető- és kábeljelölő termékek széles választéka a legkülönbözőbb alkalmazásokban nyújt megoldást a felhasználók számára. Az alkalmazási területek a vékony vezetékektől a nagy külső átmérőjű kábeleig terjednek.

Általános rendelési adatok

Típus	CLI R 02-3 GE/SW ET	Változat
Rendelési szám	0560001745	CableLine, Rögzítőtüske
GTIN (EAN)	4008190990121	
Qty.	10 ST	

A - Z



A CableLine vezető- és kábeljelölő termékek széles választéka a legkülönbözőbb alkalmazásokban nyújt megoldást a felhasználók számára. Az alkalmazási területek a vékony vezetékektől a nagy külső átmérőjű kábeleig terjednek.

Általános rendelési adatok

Típus	CLI R 02-3 GE/SW H	Változat
Rendelési szám	0560001652	CableLine, Rögzítőtüske
GTIN (EAN)	4008190989897	
Qty.	10 ST	
Típus	CLI R 02-3 GE/SW R	Változat
Rendelési szám	0560001672	CableLine, Rögzítőtüske
GTIN (EAN)	4008190989996	
Qty.	10 ST	

CLI C 02-3 GE/SW - CD

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Típus	CLI R 02-3 GE/SW X	Változat
Rendelési szám	0560001693	CableLine, Rögzítőtüske
GTIN (EAN)	4008190990053	
Qty.	10 ST	
Típus	CLI R 02-3 GE/SW Q	Változat
Rendelési szám	0560001670	CableLine, Rögzítőtüske
GTIN (EAN)	4008190989989	
Qty.	10 ST	
Típus	CLI R 02-3 GE/SW Z	Változat
Rendelési szám	0560001699	CableLine, Rögzítőtüske
GTIN (EAN)	4008190990077	
Qty.	10 ST	
Típus	CLI R 02-3 GE/SW U	Változat
Rendelési szám	0560001680	CableLine, Rögzítőtüske
GTIN (EAN)	4008190990022	
Qty.	10 ST	
Típus	CLI R 02-3 GE/SW P	Változat
Rendelési szám	0560001668	CableLine, Rögzítőtüske
GTIN (EAN)	4008190989972	
Qty.	10 ST	

Egyebek



A CableLine vezető- és kábeljelölő termékek széles választéka a legkülönbözőbb alkalmazásokban nyújt megoldást a felhasználók számára. Az alkalmazási területek a vékony vezetékektől a nagy külső átmérőjű kábeleikig terjednek.

Általános rendelési adatok

Típus	CLI R 02-3 BL/WS -	Változat
Rendelési szám	0560001741	CableLine, Rögzítőtüske
GTIN (EAN)	4008190990107	
Qty.	10 ST	

Tartozékok

A - Z



A CableLine vezető- és kábeljelölő termékek széles választéka a legkülönbözőbb alkalmazásokban nyújt megoldást a felhasználók számára. Az alkalmazási területek a vékony vezetékektől a nagy külső átmérőjű kábelelekig terjednek.

Általános rendelési adatok

Típus	CLI R 02-3 GE/SW N	Változat
Rendelési szám	0560001664	CableLine, Rögzítőtüske
GTIN (EAN)	4008190989958	
Qty.	10 ST	

Speciális karakterek



A CableLine vezető- és kábeljelölő termékek széles választéka a legkülönbözőbb alkalmazásokban nyújt megoldást a felhasználók számára. Az alkalmazási területek a vékony vezetékektől a nagy külső átmérőjű kábelelekig terjednek.

Általános rendelési adatok

Típus	CLI R 02-3 GE/SW .	Változat
Rendelési szám	0560001749	CableLine, Rögzítőtüske
GTIN (EAN)	4008190990138	
Qty.	10 ST	
Típus	CLI R 02-3 GE/SW +	Változat
Rendelési szám	0560001738	CableLine, Rögzítőtüske
GTIN (EAN)	4008190990084	
Qty.	10 ST	

Tartozékok

A - Z



A CableLine vezető- és kábeljelölő termékek széles választéka a legkülönbözőbb alkalmazásokban nyújt megoldást a felhasználók számára. Az alkalmazási területek a vékony vezetékektől a nagy külső átmérőjű kábelekkig terjednek.

Általános rendelési adatok

Típus	CLI R 02-3 GE/SW B	Változat
Rendelési szám	0560001640	CableLine, Rögzítőtüske
GTIN (EAN)	4008190989835	
Qty.	10 ST	
Típus	CLI R 02-3 GE/SW T	Változat
Rendelési szám	0560001678	CableLine, Rögzítőtüske
GTIN (EAN)	4008190990015	
Qty.	10 ST	