

VG 36-MS68

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

A kép illusztráció



A készülékházak bőséges választéka mellett a Weidmüller többféle tömszelencét kínál számos alkalmazáshoz.

A sárgarézből, műanyagból és rozsdamentes acélból készült tömszelencék megfelelnek a különféle IP védettségű osztály előírásainak, hogy mindenféle ipari készülékházhoz használhatók legyenek.

A tömszelence és az alkalmazás sorozatától függően a tömszelencék tanúsítva és tesztelve vannak a VDE, UL, UR, cULus, DNV GL vagy EN 45545 szabvány előírásainak megfelelően.

Általános rendelési adatok

| | |
|----------------|---|
| Változat | VG MS (standard sárgaréz tömszelence), Tömszelencék, egyenes, PG 36, 9 mm, OD min. 22 - OD max. 32 mm, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.), Sárgaréz, nikkelezett |
| Rendelési szám | 1569130000 |
| Típus | VG 36-MS68 |
| GTIN (EAN) | 4008190148263 |
| Qty. | 5 Darab |

VG 36-MS68

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technical data

Tanúsítványok

Jóváhagyások



ROHS

Megfelel

Méreték és tömegek

| | | | |
|-------------|----------|-----------------|-------------|
| Magasság | 48 mm | Magasság (coll) | 1.8898 inch |
| Hossz | 57 mm | Hossz, inch | 2.2441 inch |
| Nettó tömeg | 253.77 g | | |

Hőmérsékletek

Üzemi hőmérséklet -40 °C...100 °C

Termékek környezetvédelmi megfelelése

| | |
|--|--------------------------------------|
| RoHS megfelelési állapot | Megfelel, kivétellel |
| RoHS alóli kivétel (ha van/ismert ilyen) | 6c |
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
| SCIP | b5ff1f66-ddba-4739-9fc0-0521ddb52139 |

Tanúsítványszámok - kábeltömszelence

| | | | |
|--|----------|---|----------------|
| Tanúsítvány száma - kábeltömszelence (GERMLLOYD) | E-14047 | Tanúsítvány száma - kábeltömszelence (UL) | E-199260 |
| Tanúsítvány száma - kábeltömszelence (cULus) | E-199260 | Tanúsító intézet | DNV, UL, cULus |

Általános információk

| | | | |
|------------------------------------|--|------------------------------------|------------------------------|
| Kábel külső átmérője, max. | 32 mm | Kábel külső átmérője, min. | 22 mm |
| O-gyűrű | NBR | Védelmi osztály, GWDR | IP67, IP68 - 5 bar (30 min.) |
| Meghúzási nyomaték | 20 Nm | Üzemi hőmérsékleti tartomány, max. | 100 °C |
| Üzemi hőmérsékleti tartomány, min. | -40 °C | Menetemelkedés | 1.59 mm |
| Halogén | Igen | AF 1. méret | 50 mm |
| AF 2. méret | 50 mm | AF mérete | 50 mm |
| Védelmi osztály | IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.) | Kábelcsavarzat | PG, PG 36 |
| Alapanyag | Sárgaréz, nikkelezett | Tömítőbetét | CR |
| Tömítés | NBR | Külső menet | PG 36 |
| Menet hossza | 9 mm | Zárt anya nyomatéka, max. | 43.00 Nm |
| Protection class (UL) | Type 4X | Csatlakozóadapter nyomatéka, max. | 21.00 Nm |
| Csatlakozóadapter nyomatéka, min. | 19.00 Nm | Zárt anya nyomatéka, min. | 41.00 Nm |
| Szorítóbetét | Poliamid | | |

Besorolások

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC000441 | ETIM 9.0 | EC000441 |
| ETIM 10.0 | EC000441 | ECLASS 14.0 | 27-14-08-01 |
| ECLASS 15.0 | 27-14-08-01 | | |

VG 36-MS68

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Accessories

Sárgaréz záróanyák, nikkelezett



A számos alkalmazáshoz használható tömszelencék mellett a termékválasztékban megtalálhatók dugaszok, nyomáskiegyenlítő elemek, adapterek és a megfelelő tartozékok, mint pl. a záróanyák, tömítőgyűrűk, lapos alátétek és földelő gyűrűk.

Általános rendelési adatok

| | | |
|----------------|----------------------------|---|
| Típus | SKMU PG36-MS | Változat |
| Rendelési szám | 1719220000 | SKMU MS (sárgaréz ellenanya), Ellenanya, PG 36, 5 mm, Sárgaréz, nikkelezett |
| GTIN (EAN) | 4008190352479 | |
| Qty. | 50 ST | |

Neoprén lapos tömítés - GWDR NP



A számos alkalmazáshoz használható tömszelencék mellett a termékválasztékban megtalálhatók dugaszok, nyomáskiegyenlítő elemek, adapterek és a megfelelő tartozékok, mint pl. a záróanyák, tömítőgyűrűk, lapos alátétek és földelő gyűrűk.

Általános rendelési adatok

| | | |
|----------------|----------------------------|--|
| Típus | GWDR PG36-NP | Változat |
| Rendelési szám | 1719610000 | GWDR NP (lapos tömítés - neoprén), Tömítőgyűrű, PG 36, Neoprén |
| GTIN (EAN) | 4008190352875 | |
| Qty. | 20 ST | |

Polietilén lapos tömítés - GWDR PO



A számos alkalmazáshoz használható tömszelencék mellett a termékválasztékban megtalálhatók dugaszok, nyomáskiegyenlítő elemek, adapterek és a megfelelő tartozékok, mint pl. a záróanyák, tömítőgyűrűk, lapos alátétek és földelő gyűrűk.

Accessories**Általános rendelési adatok**

| | | |
|----------------|----------------------------|--|
| Típus | GWDR PG36-PO | Változat |
| Rendelési szám | 1719510000 | GWDR PO (lapos tömítés - polietilén), Tömítőgyűrű, PG 36, Polietilén |
| GTIN (EAN) | 4008190352776 | |
| Qty. | 50 ST | |