


Product image

Az energia, a jel és az adatok átvitele örök feladat az elektrotechnikában és a berendezésgyártásban. Sorkapcsainkat a felhasznált szigetelőanyagok, csatlakozórendszerük és kialakításuk emelik ki a konkurens gyártók termékei közül. Egy átmenő sorkapocs egy vagy több vezeték egyesítésére és/vagy csatlakoztatására használható. E sorkapcsok egy vagy több, azonos potenciálú vagy egymással szemben szigetelt csatlakozási szintből épülnek fel.

Általános rendelési adatok

Változat	Átvezető sorkapocs, Csavaros csatlakozás, sötétbézs, 1.5 mm ² , 16 A, 250 V, Csatlakozások száma: 3
Rendelési szám	1577340000
Típus	WDU 1.5/BLZ 5.08
GTIN (EAN)	4008190142728
Qty.	100 Darab

Műszaki adatok

Tanúsítványok

Jóváhagyások



ROHS	Megfelel
UL File Number Search	UL weboldal
Tanúsítvány száma (UR)	E60693

Méreték és tömegek

Mélység	37 mm	Mélység (coll)	1.4567 inch
Mélység DIN sínnel együtt	37.5 mm	Magasság	49 mm
Magasság (coll)	1.9291 inch	Szélesség	5.08 mm
Szélesség (coll)	0.2 inch	Nettó tömeg	4.55 g

Hőmérsékletek

Tárolási hőmérséklet	-25 °C...55 °C	Ambient temperature	-5 °C...40 °C
Folyamatos üzemi hőmérséklet., min.	-50 °C	Folyamatos üzemi hőmérséklet., max.	120 °C

Termékek környezetvédelmi megfelelősége

RoHS megfelelőségi állapot	Megfelel, kivétel nélkül
REACH SVHC	Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC
Termék karbonlábnyoma	Bölcsőtől a kapuig 0,1 kg CO2 eq.

Anyag adatok

Alapanyag	Wemid	Szín	sötétbézs
UL 94 éghetőségi osztály	V-0		

Rendszer specifikációk

Változat	1 dugaszolható csatlakozás - 2 dugaszolható csatlakozás, Csavarozható keresztösszekötőhöz, Egyik oldalon szabad vég	Véglap szükséges	Igen
Potenciálok száma	1	Szintek száma	1
Rögzítési pontok száma szintenként	3	Potenciálok száma szintenként	1
Keresztkötött szintek belül	Nem	PE-csatlakozás	Nem
Tartósín	TS 35	N funkció	Nem
PE működés	Nem	PEN funkció	Nem

2 rögzíthető vezeték (H05V/H07V) egyforma keresztmetszettel (névleges csatlakozás)

Csatlakoztatott vezeték keresztmetszete, 2,5 mm ² tömör, két rögzíthető vezeték, max.		Csatlakoztatott vezeték keresztmetszete, 0,5 mm ² tömör, két rögzíthető vezeték, min.	
Vezeték csatlakozási keresztmetszet, finomsodratú, érvéghüvelyekkel DIN 46228/1, 2 rögzíthető vezeték, max.	1,5 mm ²	Vezeték csatlakozási keresztmetszet, finomsodratú, érvéghüvelyekkel DIN 46228/1, 2 rögzíthető vezeték, min.	0,5 mm ²
vezeték keresztmetszet, finomsodratú, két 1,5 mm ² rögzíthető vezeték, max.		Vezeték csatlakozás keresztmetszet, finomsodratú, két rögzíthető vezeték, min.	0,5 mm ²

WDU 1.5/BLZ 5.08

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

CSA névleges adatok

Vezeték keresztmetszet, max. (CSA)	12 AWG	C feszültség nagyság (CSA)	300 V
C áram nagyság (CSA)	10 A	Tanúsítvány száma (CSA)	12400-260
B feszültség nagyság (CSA)	300 V	B áram nagyság (CSA)	10 A
D feszültség nagyság (CSA)	300 V	D áram nagyság (CSA)	10 A
Vezeték keresztmetszet, min. (CSA)	26 AWG		

Kiegészítő műszaki adatok

Nyitott oldala	jobb	Hasonló kapcsok száma	1
Robbanásbiztonság szempontjából bevizsgált változat	Nem	Felszerelés típusa	Felpattintható

Méretek

TS 35 eltolás	31.5 mm
---------------	---------

Névleges adatok

Névleges keresztmetszet	1.5 mm ²	Névleges feszültség	250 V
Névleges DC feszültség	250 V	Névleges áram	16 A
Áram maximum vezetékknál	16 A	Szabványok	IEC 61210, IEC 60947-7-1 szerint
Fajlagos ellenállás az IEC 60947-7-x szerint	1.83 mΩ	Névleges lökőfeszültség	4 kV
Teljesítményvesztés az IEC 60947-7-x szerint	0.56 W	Szennyezés súlyossága	3

Rögzíthető vezetékek (kiegészítő csatlakozás)

Vezeték-keresztmetszet, flexibilis és műanyag gallér DIN 46228/1, további csatlakozás, max.	2.5 mm ²
---	---------------------

Rögzíthető vezetékek (névleges csatlakozás)

Mérőeszköz, IEC 60947-1	A3	Vezeték csatlakozási keresztmetszet AWG, max.	AWG 12
Csatlakozási irány	oldalt	Meghúzási nyomaték, max.	0.6 Nm
Meghúzási nyomaték, min.	0.4 Nm	Csupaszolási hossz	10 mm
Csatlakozás típusa	Csavaros csatlakozás	Csatlakozások száma	3
Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, max.	4 mm ²	Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, min.	0.13 mm ²
Biztosítócsavar	M 2.5	Kés mérete	0,6 x 3,5 mm
Vezeték csatlakozási keresztmetszet AWG, min.	AWG 26	Vezeték csatlakozási keresztmetszet, finomsodratú, érvéghüvelyekkel és műanyag gallérokkal DIN 46228/4, névleges csatlakozás, max.	2.5 mm ²
Keresztmetszet csatlakoztatott vezetékhez, finomsodratú, érvéghüvelyekkel és műanyag gallérokkal DIN 46228/4, névleges csatlakozás, min.	0.5 mm ²	Vezeték csatlakozási keresztmetszet, finomsodratú, érvéghüvelyekkel DIN 46228/1, névleges csatlakozás, max.	2.5 mm ²
Vezeték csatlakozás keresztmetszet, finomsodratú, érvéghüvelyekkel DIN 46228/1, névleges csatlakozás, min.	0.5 mm ²	Vezeték csatlakozási keresztmetszet, finomsodratú, max.	4 mm ²
Vezeték csatlakozási keresztmetszet, finomsodratú, min.	0.5 mm ²	Vezeték csatlakozási keresztmetszet, többeres, névleges csatlakozás, max.	4 mm ²

WDU 1.5/BLZ 5.08

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Vezeték csatlakozási keresztmetszet, többeres, névleges csatlakozás, min.	1.5 mm ²	Nyomaték nagysága DMS elektromos csavarhúzóval	1
Vezetékcsatlakozás keresztmetszete, tömör ér, max. névleges csatlakozás	4 mm ²	Vezetékcsatlakozás keresztmetszete, tömör ér, min. névleges csatlakozás	0.5 mm ²

UL névleges adatok


B feszültség nagyság (UR)	300 V	B áram nagyság (UR)	20 A
Vezetékméret, gyári vezetékezés, max. (UR)	12 AWG	D áram nagyság (UR)	5 A
C áram nagyság (UR)	20 A	C feszültség nagyság (UR)	300 V
Vezetékméret, gyári vezetékezés, min. (UR)	26 AWG	Tanúsítvány száma (UR)	E60693
Vezetékméret, terepi vezetékezés, min. (UR)	22 AWG	D feszültség nagyság (UR)	600 V
Vezetékméret, terepi vezetékezés, max. (UR)	12 AWG		

Általános

Vezeték csatlakozási keresztmetszet AWG, max.	AWG 12	Vezeték csatlakozási keresztmetszet AWG, min.	AWG 26
Szabványok	IEC 61210, IEC 60947-7-1 szerint	Tartósín	TS 35

Besorolások

ETIM 8.0	EC000897	ETIM 9.0	EC000897
ETIM 10.0	EC000897	ECLASS 14.0	27-25-01-01
ECLASS 15.0	27-25-01-01		



WDU 1.5/BLZ 5.08

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Véglapok és elválasztólapok




Az elválasztólapok és a zárólemezek a sorkapocsblokkok alapvető tartozékai. Az elválasztólapok optikai és elektromos leválasztást biztosítanak a különböző potenciálok és funkcionális csoportok között, fokozva a biztonságot és átlátható elrendezést teremtve a kapcsolószekrényben. A zárólemezek oldalt lezárják a sorkapocsblokk sort, védelmet nyújtanak az aktív részekkel való érintkezés ellen, és biztosítják a tiszta, stabil lezárást. Mindkét komponens pontosan illeszkedik az adott Weidmüller sorkapocsblokk gyártási sorozathoz, hozzájárulva a biztonságos, szabványos és professzionális huzalozás.

Általános rendelési adatok

Típus	WAP WDU1.5/BLZ	Változat
Rendelési szám	1577330000	Véglap sorkapcsokhoz, sötétbézs, Magasság: 45.4 mm, Szélesség: 2.5 mm, V-O, Wemid, Felpattintható: Nem
GTIN (EAN)	4008190127046	
Qty.	50 ST	
Típus	WAP WDU1.5/BLZ/ZA	Változat
Rendelési szám	1577320000	Véglap sorkapcsokhoz, sötétbézs, Magasság: 45.4 mm, Szélesség: 2.5 mm, V-O, Wemid, Felpattintható: Nem
GTIN (EAN)	4008190073770	
Qty.	50 ST	

Végbak



A Weidmüller termékválasztékában vannak végbakok, amelyek garantálják az állandó, megbízható rögzítést a kapocssínen és megakadályozzák az elcsúszást. Rendelkezésre állnak csavaros és csavarok nélküli változatok is. A végbakokon jelölési opciók vannak, akár csoportos jelölések részére is, valamint van rajta egy vizsgálódugó tartó is.

Általános rendelési adatok

Típus	WEW 35/2	Változat
Rendelési szám	1061200000	Végbak, sötétbézs, TS 35, HB, Wemid, Szélesség: 8 mm, 100 °C
GTIN (EAN)	4008190030230	
Qty.	50 ST	

WDU 1.5/BLZ 5.08

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Rögzítő tartó




Termékeink könnyű kezelése és kiegészítése érdekében rögzítők széles választékát kínáljuk. A különféle szerszámoktól kezdve a szigetelőhüvelyekig és különböző csavarokig, komponenseink a legapróbb részletekig illeszkednek egymáshoz, és lehetővé teszik a megfelelő szabványoknak és védelmi előírásoknak megfelelő összeszerelést.

Általános rendelési adatok

Típus	WBB WDU1.5/BL...	Változat
Rendelési szám	1068160000	Elválasztó lemez (kapocs), narancssárga, Magasság: 45.4 mm, Szélesség: 5 mm, V-2, PA 66
GTIN (EAN)	4008190117191	
Qty.	10 ST	
Típus	WBB ZA WDU1.5/BL 10/10	Változat
Rendelési szám	1068260000	Elválasztó lemez (kapocs), narancssárga, Magasság: 45.4 mm, Szélesség: 5 mm, V-2, PA 66
GTIN (EAN)	4008190015657	
Qty.	10 ST	

BLZP 5.08HC/180 SN



Hüvelyes dugó húzókenyeges csavaros csatlakozással, egyenes (180°-os) kivezeti iránnyal. A hüvelyes csatlakozók helyet biztosítanak a feliratozáshoz és kódolni lehet őket. Peremes aljzattal vagy kioldó retesszel rögzítve. Fel vannak szerelve integrált plusz/mínusz csavarral, a vezeték nem megfelelő behelyezése elleni védelemmel, és nyitott húzókenyeggel kerülnek szállításra. HC = nagyáramú

Általános rendelési adatok

Típus	BLZP 5.08HC/04/180 SN O...	Változat
Rendelési szám	1943600000	NYÁK dugaszoló csatlakozó, hüvelyes csatlakozó, 5.08 mm, Pólusszám: 4, 180°, Csavaros csatlakozás, Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, max.: 4 mm ² , Doboz
GTIN (EAN)	4032248617593	
Qty.	90 ST	
Típus	BLZP 5.08HC/06/180 SN O...	Változat
Rendelési szám	1943620000	NYÁK dugaszoló csatlakozó, hüvelyes csatlakozó, 5.08 mm, Pólusszám: 6, 180°, Csavaros csatlakozás, Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, max.: 4 mm ² , Doboz
GTIN (EAN)	4032248617616	
Qty.	60 ST	
Típus	BLZP 5.08HC/08/180 SN O...	Változat
Rendelési szám	1943640000	NYÁK dugaszoló csatlakozó, hüvelyes csatlakozó, 5.08 mm, Pólusszám: 8, 180°, Csavaros csatlakozás, Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, max.: 4 mm ² , Doboz
GTIN (EAN)	4032248617647	
Qty.	42 ST	


WDU 1.5/BLZ 5.08

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

BLZP 5.08HC/180F SN



Hüvelyes dugó húzókenyveles csavaros csatlakozással, egyenes (180°-os) kivezetési iránnyal. A hüvelyes csatlakozók helyet biztosítanak a feliratozáshoz és kódolni lehet őket. Peremes aljattal vagy kioldó retesszel rögzítve. Fel vannak szerelve integrált plusz/mínusz csavarral, a vezeték nem megfelelő behelyezése elleni védelemmel, és nyitott húzókenyvellel kerülnek szállításra. HC = nagyáramú

Általános rendelési adatok

Típus	BLZP 5.08HC/04/180F SN ...	Változat
Rendelési szám	1944110000	NYÁK dugaszoló csatlakozó, hüvelyes csatlakozó, 5.08 mm, Pólusszám: 4, 180°, Csavaros csatlakozás, Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, max.: 4 mm ² , Doboz
GTIN (EAN)	4032248617494	
Qty.	60 ST	
Típus	BLZP 5.08HC/06/180F SN ...	Változat
Rendelési szám	1944130000	NYÁK dugaszoló csatlakozó, hüvelyes csatlakozó, 5.08 mm, Pólusszám: 6, 180°, Csavaros csatlakozás, Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, max.: 4 mm ² , Doboz
GTIN (EAN)	4032248618712	
Qty.	42 ST	
Típus	BLZP 5.08HC/08/180F SN ...	Változat
Rendelési szám	1944150000	NYÁK dugaszoló csatlakozó, hüvelyes csatlakozó, 5.08 mm, Pólusszám: 8, 180°, Csavaros csatlakozás, Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, max.: 4 mm ² , Doboz
GTIN (EAN)	4032248618736	
Qty.	36 ST	

Üres



A dekafix (DEK) jelölő univerzálisan használható minden vezetékhez és dugaszolható csatlakozóhoz, valamint elektronikus szerelvényekhez. A rendszer ideális rövid számsorokhoz, és nagy számú készen nyomtatott jelölőt is tartalmaz.

Csíkok egylépéses, gyors felszereléshez. A nyomtatás könnyen olvasható, kontrasztos, és négy szélességben kapható.

- Használatra kész jelölők nagy választéka
- Csíkok gyors felszereléshez
- Csatlakozójelölők, minden Weidmüller-kábelcsatlakozóhoz alkalmazhatók
- Kaphatók üres MultiCard formátumban, vagy standard nyomtatással

Egyedi nyomtatáshoz: Kérjük, küldje el az M-Print PRO vagy M-Print PRO Online (telepítés nélkül) jelölőszoftverünk fájlját a címkézési előírásokkal.

Általános rendelési adatok

Típus	DEK 5/5 MC NE WS	Változat
Rendelési szám	1609801044	Dekafix, Sorkapocs jelölő, 5 x 5 mm, Raszter mm-ben (P): 5.00 Weidmueller, fehér
GTIN (EAN)	4008190397111	
Qty.	1000 ST	

Tartozékok

Egyedi felirat



A WS jelölők tökéletesen illeszkednek a W sorozatú csatlakozókhoz. Rendszerkompatibilitásuknak köszönhetően a WS címkék az I-sorozattal és a Z-sorozattal is használhatók. A nagy jelölőfelületek nem csak hosszú karakterláncokat engednek meg, hanem többsoros szöveget is.

A WS jelölők ideálisan használhatók hosszú, egyedi karakterláncokhoz. A már bevált MultiCard formátumnak köszönhetően lehetséges a nyomtatás a PrintJet CONNECT nyomtatóval vagy Plotterrel.


- Sávokba, vagy egyedileg rögzíthető
- A gyakorlatban már bizonyított MultiCard formátumú jelölők

Egyedi nyomtatáshoz: Kérjük, küldje el az M-Print PRO vagy M-Print PRO Online (telepítés nélkül) jelölőszoftverünk fájlját a címkézési előírásokkal.

Általános rendelési adatok

Típus	WS 12/5 MC SDR	Változat
Rendelési szám	1609870000	WS, Sorkapocs jelölő, 12 x 5 mm, Raszter mm-ben (P): 5.00
GTIN (EAN)	4008190456641	Weidmueller, Allen-Bradley, Vevőspecifikus
Qty.	144 ST	

SchT csoportos jelölőtartó



Az SchT 5 S csoportjelölő tartó közvetlenül felpattintható a TS 32 tartósínre (G-sín) vagy a TS 35 tartósínre (sorsorkapocssín). Emiatt a sorkapocs feliratozása a sorkapocstól és annak típusától függetlenül kialakítható. Az SchT 5 és SchT 5 S védelmét ESO 5, STR 5 védőszalagok biztosítják.

Az SchT 7 egy elforgatható csoportos jelölő becsúsztható jelzőlapokhoz, mely minden további nélkül lehetővé teszi a kapocscsavar működtetését.

Az SchT 7 tartalmazza az ESO 7, STR 7 védőszalagot, vagy DEK 5 védelmet.

A becsúsztható címkék és védőszalagok a „Tartozékok” címszó alatt találhatók.

Általános rendelési adatok

Típus	SCHT 7	Változat
Rendelési szám	0517960000	SCHT, Sorkapocs jelölő, 39.3 x 8 mm, Raszter mm-ben (P): 7.00
GTIN (EAN)	4008190001742	Weidmueller, fehér
Qty.	20 ST	

Tartozékok

ZGB elfordítható csoportos jelölőtartó



A ZGB 15 egy felhajtható csoportos jelölőtartó. A jelölőtartóba dekafix 5 és WS 12/5 csatlakozójelölések, vagy az ESO 15 becsúsztható jelölőlappal illeszthető. A ZGB 30 egy felhajtható csoportos jelölőtartó. A jelölőtartóba dekafix 5 és WS 12/5 csatlakozójelölések, vagy az ESO 7 becsúsztható jelölőlappal illeszthető. A becsúsztható címkék és védőszalagok a „Tartozékok” címszó alatt találhatóak.

Általános rendelési adatok

Típus	ZGB 15	Változat
Rendelési szám	1636530000	Kapocsjelölők, Sorkapocs jelölő, 15 x 7 mm, Raszter mm-ben (P): 5.00 Weidmueller, fehér
GTIN (EAN)	4008190297053	
Qty.	20 ST	
Típus	ZGB 30	Változat
Rendelési szám	1611930000	Kapocsjelölők, Sorkapocs jelölő, 32 x 7 mm, Raszter mm-ben (P): 5.00 Weidmueller, fehér
GTIN (EAN)	4008190002251	
Qty.	20 ST	

Jelölőtartó



A jelölőtartó lehetőséget kínál további, 5 vagy 5,1 mm beosztású standard jelölők beszerelésére. A sarkított tartók opcionálisan összekapcsolhatók, és a Klippon® Connect moduláris sorkapcsok valamennyi standard jelölőcsatornájába beszerelhetők. A szerelési jelölők típusa a rendeltetési jelöléshordozó adott tartozékai alatt található meg.

Általános rendelési adatok

Típus	BZT 1 WS 10/5	Változat
Rendelési szám	1805490000	Tartozékok, Jelölőtartó
GTIN (EAN)	4032248270231	
Qty.	100 ST	
Típus	BZT 1 ZA WS 10/5	Változat
Rendelési szám	1805520000	Tartozékok, Jelölőtartó
GTIN (EAN)	4032248270248	
Qty.	100 ST	

Tartozékok

Keresztösszekötők



A potenciál elosztása vagy többszörözése a szomszédos sorkapcsokhoz keresztösszekötőn keresztül történik. A további vezetékezés könnyen elkerülhető. Ha a pólusok megtörnek, a sorkapcsok csatlakozása még mindig megbízhatóan megmarad. Portfólióink moduláris sorkapcsokhoz való dugaszolható és csavarozható keresztösszekötő rendszereket is tartalmaz.

Általános rendelési adatok

Típus	ZQV 2.5N/10	Változat
Rendelési szám	1527690000	Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, narancssárga, 24 A, Pólusszám: 10, Raszter mm-ben (P): 5.10, Szigetelt: Igen, Szélesség: 48.7 mm
GTIN (EAN)	4050118447989	
Qty.	20 ST	
Típus	ZQV 2.5N/2	Változat
Rendelési szám	1527540000	Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, narancssárga, 24 A, Pólusszám: 2, Raszter mm-ben (P): 5.10, Szigetelt: Igen, Szélesség: 7.9 mm
GTIN (EAN)	4050118448467	
Qty.	60 ST	
Típus	ZQV 2.5N/20	Változat
Rendelési szám	1527720000	Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, narancssárga, 24 A, Pólusszám: 20, Raszter mm-ben (P): 5.10, Szigetelt: Igen, Szélesség: 102 mm
GTIN (EAN)	4050118447972	
Qty.	20 ST	
Típus	ZQV 2.5N/3	Változat
Rendelési szám	1527570000	Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, narancssárga, 24 A, Pólusszám: 3, Raszter mm-ben (P): 5.10, Szigetelt: Igen, Szélesség: 13 mm
GTIN (EAN)	4050118448450	
Qty.	60 ST	
Típus	ZQV 2.5N/4	Változat
Rendelési szám	1527590000	Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, narancssárga, 24 A, Pólusszám: 4, Raszter mm-ben (P): 5.10, Szigetelt: Igen, Szélesség: 18.1 mm
GTIN (EAN)	4050118448443	
Qty.	60 ST	
Típus	ZQV 2.5N/5	Változat
Rendelési szám	1527620000	Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, narancssárga, 24 A, Pólusszám: 5, Raszter mm-ben (P): 5.10, Szigetelt: Igen, Szélesség: 23.2 mm
GTIN (EAN)	4050118448436	
Qty.	20 ST	
Típus	ZQV 2.5N/6	Változat
Rendelési szám	1527630000	Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, narancssárga, 24 A, Pólusszám: 6, Raszter mm-ben (P): 5.10, Szigetelt: Igen, Szélesség: 28.3 mm
GTIN (EAN)	4050118448429	
Qty.	20 ST	
Típus	ZQV 2.5N/7	Változat
Rendelési szám	1527640000	Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, narancssárga, 24 A, Pólusszám: 7, Raszter mm-ben (P): 5.10, Szigetelt: Igen, Szélesség: 33.4 mm
GTIN (EAN)	4050118448412	
Qty.	20 ST	

WDU 1.5/BLZ 5.08


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Típus	ZQV 2.5N/8	Változat
Rendelési szám	1527670000	Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, narancssárga, 24 A, Pólusszám: 8, Raszter mm-ben (P): 5.10, Szigetelt: Igen, Szélesség: 38.5 mm
GTIN (EAN)	4050118448405	
Qty.	20 ST	
Típus	ZQV 2.5N/9	Változat
Rendelési szám	1527680000	Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, narancssárga, 24 A, Pólusszám: 9, Raszter mm-ben (P): 5.10, Szigetelt: Igen, Szélesség: 43.6 mm
GTIN (EAN)	4050118447996	
Qty.	20 ST	

BLDF 5.08/180F SN



A nagy teljesítményű busz alkalmazásokhoz használt erőteljes összekapcsolt megoldás 400 V-os kisegítő energialáncok esetében is használható, 18,5 A áramtovábbítási kapacitással. A nagy szorító kapacitás (2,5 mm² huzalkeresztszám) különösen előnyös hosszú buszkábelek vagy nagyáramok esetében az alacsony feszültségcsökkenés miatt.

Négy peremes aljzat változat, beleértve a szabadalmaztatott kioldó reteszt, amely lehetővé teszi a felhasználóbarát kihúzási kialakításokat.

Specifikációk:

- 0,20 - 2,5 mm² (IEC) / 26 - 12 AWG (UL)
- 400 V (IEC)
- 18,5 A (IEC)

Általános rendelési adatok

Típus	BLDF 5.08/08/180F SN OR...	Változat
Rendelési szám	1065120000	NYÁK dugaszoló csatlakozó, hüvelyes csatlakozó, 5.08 mm, Pólusszám: 8, 180°, PUSH IN aktuátorral, Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, max.: 3.31 mm ² , Doboz
GTIN (EAN)	4032248817658	
Qty.	24 ST	
Típus	BLDF 5.08/08/180F SN BK...	Változat
Rendelési szám	1001000000	NYÁK dugaszoló csatlakozó, hüvelyes csatlakozó, 5.08 mm, Pólusszám: 8, 180°, PUSH IN aktuátorral, Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, max.: 3.31 mm ² , Doboz
GTIN (EAN)	4032248817559	
Qty.	24 ST	
Típus	BLDF 5.08/07/180F SN OR...	Változat
Rendelési szám	1065110000	NYÁK dugaszoló csatlakozó, hüvelyes csatlakozó, 5.08 mm, Pólusszám: 7, 180°, PUSH IN aktuátorral, Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, max.: 3.31 mm ² , Doboz
GTIN (EAN)	4032248817832	
Qty.	24 ST	
Típus	BLDF 5.08/07/180F SN BK...	Változat
Rendelési szám	1000990000	NYÁK dugaszoló csatlakozó, hüvelyes csatlakozó, 5.08 mm, Pólusszám: 7, 180°, PUSH IN aktuátorral, Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, max.: 3.31 mm ² , Doboz
GTIN (EAN)	4032248817474	
Qty.	24 ST	
Típus	BLDF 5.08/06/180F SN BK...	Változat
Rendelési szám	1000980000	NYÁK dugaszoló csatlakozó, hüvelyes csatlakozó, 5.08 mm, Pólusszám: 6, 180°, PUSH IN aktuátorral, Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, max.: 3.31 mm ² , Doboz
GTIN (EAN)	4032248817375	
Qty.	28 ST	

WDU 1.5/BLZ 5.08

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany


www.weidmueller.com

Tartozékok

Típus	BLDF 5.08/05/180F SN OR...	Változat
Rendelési szám	1065080000	NYÁK dugaszoló csatlakozó, hüvelyes csatlakozó, 5.08 mm,
GTIN (EAN)	4032248817856	Pólussszám: 5, 180°, PUSH IN aktuátorral, Rögzítési tartomány,
Qty.	32 ST	névleges csatlakozás, max.: 3.31 mm ² , Doboz
Típus	BLDF 5.08/05/180F SN BK...	Változat
Rendelési szám	1000970000	NYÁK dugaszoló csatlakozó, hüvelyes csatlakozó, 5.08 mm,
GTIN (EAN)	4032248817337	Pólussszám: 5, 180°, PUSH IN aktuátorral, Rögzítési tartomány,
Qty.	32 ST	névleges csatlakozás, max.: 3.31 mm ² , Doboz
Típus	BLDF 5.08/04/180F SN OR...	Változat
Rendelési szám	1059420000	NYÁK dugaszoló csatlakozó, hüvelyes csatlakozó, 5.08 mm,
GTIN (EAN)	4032248817894	Pólussszám: 4, 180°, PUSH IN aktuátorral, Rögzítési tartomány,
Qty.	40 ST	névleges csatlakozás, max.: 3.31 mm ² , Doboz
Típus	BLDF 5.08/04/180F SN BK...	Változat
Rendelési szám	1000960000	NYÁK dugaszoló csatlakozó, hüvelyes csatlakozó, 5.08 mm,
GTIN (EAN)	4032248817344	Pólussszám: 4, 180°, PUSH IN aktuátorral, Rögzítési tartomány,
Qty.	40 ST	névleges csatlakozás, max.: 3.31 mm ² , Doboz
Típus	BLDF 5.08/03/180F SN OR...	Változat
Rendelési szám	1012060000	NYÁK dugaszoló csatlakozó, hüvelyes csatlakozó, 5.08 mm,
GTIN (EAN)	4032248818037	Pólussszám: 3, 180°, PUSH IN aktuátorral, Rögzítési tartomány,
Qty.	48 ST	névleges csatlakozás, max.: 3.31 mm ² , Doboz
Típus	BLDF 5.08/03/180F SN BK...	Változat
Rendelési szám	1000950000	NYÁK dugaszoló csatlakozó, hüvelyes csatlakozó, 5.08 mm,
GTIN (EAN)	4032248817085	Pólussszám: 3, 180°, PUSH IN aktuátorral, Rögzítési tartomány,
Qty.	48 ST	névleges csatlakozás, max.: 3.31 mm ² , Doboz
Típus	BLDF 5.08/02/180F SN OR...	Változat
Rendelési szám	1001220000	NYÁK dugaszoló csatlakozó, hüvelyes csatlakozó, 5.08 mm,
GTIN (EAN)	4032248817955	Pólussszám: 2, 180°, PUSH IN aktuátorral, Rögzítési tartomány,
Qty.	60 ST	névleges csatlakozás, max.: 3.31 mm ² , Doboz
Típus	BLDF 5.08/02/180F SN BK...	Változat
Rendelési szám	1000930000	NYÁK dugaszoló csatlakozó, hüvelyes csatlakozó, 5.08 mm,
GTIN (EAN)	4032248817252	Pólussszám: 2, 180°, PUSH IN aktuátorral, Rögzítési tartomány,
Qty.	60 ST	névleges csatlakozás, max.: 3.31 mm ² , Doboz

Tartozékok

BLDF 5.08/180 SN



A nagy teljesítményű busz alkalmazásokhoz használt erőteljes összekapcsolt megoldás 400 V-os kiegészítő energialáncok esetében is használható, 18.5 A áramtovábbítási kapacitással. A nagy szorító kapacitás (2,5 mm² huzalkeresztmetszet) különösen előnyös hosszú buszkábelek vagy nagyáramok esetében az alacsony feszültségcsökkenés miatt.

Négy peremes aljzat változat, beleértve a szabadalmaztatott kioldó reteszt, amely lehetővé teszi a felhasználóbarát kihúzási kialakításokat.

Specifikációk:

- 0,20 - 2,5 mm² (IEC) / 26 - 12 AWG (UL)
- 400 V (IEC)
- 18,5 A (IEC)

Általános rendelési adatok


Típus	BLDF 5.08/02/180 SN BK ...	Változat
Rendelési szám	1000860000	NYÁK dugaszoló csatlakozó, hüvelyes csatlakozó, 5.08 mm, Pólusszám: 2, 180°, PUSH IN aktuátorral, Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, max.: 3.31 mm ² , Doboz
GTIN (EAN)	4032248817030	
Qty.	120 ST	
Típus	BLDF 5.08/02/180 SN OR ...	Változat
Rendelési szám	1001150000	NYÁK dugaszoló csatlakozó, hüvelyes csatlakozó, 5.08 mm, Pólusszám: 2, 180°, PUSH IN aktuátorral, Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, max.: 3.31 mm ² , Doboz
GTIN (EAN)	4032248818020	
Qty.	120 ST	
Típus	BLDF 5.08/03/180 SN BK ...	Változat
Rendelési szám	1000870000	NYÁK dugaszoló csatlakozó, hüvelyes csatlakozó, 5.08 mm, Pólusszám: 3, 180°, PUSH IN aktuátorral, Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, max.: 3.31 mm ² , Doboz
GTIN (EAN)	4032248817276	
Qty.	80 ST	
Típus	BLDF 5.08/03/180 SN OR ...	Változat
Rendelési szám	1001160000	NYÁK dugaszoló csatlakozó, hüvelyes csatlakozó, 5.08 mm, Pólusszám: 3, 180°, PUSH IN aktuátorral, Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, max.: 3.31 mm ² , Doboz
GTIN (EAN)	4032248817726	
Qty.	80 ST	
Típus	BLDF 5.08/03/180 SN OR ...	Változat
Rendelési szám	2759190000	NYÁK dugaszoló csatlakozó, hüvelyes csatlakozó, 5.08 mm, Pólusszám: 3, 180°, PUSH IN aktuátorral, Húzórugós csatlakozás, Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, max.: 3.31 mm ² , Doboz
GTIN (EAN)	4064675007289	
Qty.	80 ST	
Típus	BLDF 5.08/04/180 SN BK ...	Változat
Rendelési szám	1000880000	NYÁK dugaszoló csatlakozó, hüvelyes csatlakozó, 5.08 mm, Pólusszám: 4, 180°, PUSH IN aktuátorral, Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, max.: 3.31 mm ² , Doboz
GTIN (EAN)	4032248817269	
Qty.	60 ST	
Típus	BLDF 5.08/04/180 SN OR ...	Változat
Rendelési szám	1001170000	NYÁK dugaszoló csatlakozó, hüvelyes csatlakozó, 5.08 mm, Pólusszám: 4, 180°, PUSH IN aktuátorral, Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, max.: 3.31 mm ² , Doboz
GTIN (EAN)	4032248818075	
Qty.	60 ST	

Tartozékok

Típus	BLDF 5.08/05/180 SN BK ...	Változat
Rendelési szám	1000890000	NYÁK dugaszoló csatlakozó, hüvelyes csatlakozó, 5.08 mm,
GTIN (EAN)	4032248817078	Pólusszám: 5, 180°, PUSH IN aktuátorral, Rögzítési tartomány,
Qty.	48 ST	névleges csatlakozás, max.: 3.31 mm ² , Doboz
Típus	BLDF 5.08/05/180 SN OR ...	Változat
Rendelési szám	1001180000	NYÁK dugaszoló csatlakozó, hüvelyes csatlakozó, 5.08 mm,
GTIN (EAN)	4032248818228	Pólusszám: 5, 180°, PUSH IN aktuátorral, Rögzítési tartomány,
Qty.	48 ST	névleges csatlakozás, max.: 3.31 mm ² , Doboz
Típus	BLDF 5.08/06/180 SN BK ...	Változat
Rendelési szám	1000900000	NYÁK dugaszoló csatlakozó, hüvelyes csatlakozó, 5.08 mm,
GTIN (EAN)	4032248817412	Pólusszám: 6, 180°, PUSH IN aktuátorral, Rögzítési tartomány,
Qty.	40 ST	névleges csatlakozás, max.: 3.31 mm ² , Doboz
Típus	BLDF 5.08/06/180 SN OR ...	Változat
Rendelési szám	1001190000	NYÁK dugaszoló csatlakozó, hüvelyes csatlakozó, 5.08 mm,
GTIN (EAN)	4032248818174	Pólusszám: 6, 180°, PUSH IN aktuátorral, Rögzítési tartomány,
Qty.	40 ST	névleges csatlakozás, max.: 3.31 mm ² , Doboz
Típus	BLDF 5.08/07/180 SN BK ...	Változat
Rendelési szám	1000910000	NYÁK dugaszoló csatlakozó, hüvelyes csatlakozó, 5.08 mm,
GTIN (EAN)	4032248817450	Pólusszám: 7, 180°, PUSH IN aktuátorral, Rögzítési tartomány,
Qty.	32 ST	névleges csatlakozás, max.: 3.31 mm ² , Doboz
Típus	BLDF 5.08/07/180 SN OR ...	Változat
Rendelési szám	1001200000	NYÁK dugaszoló csatlakozó, hüvelyes csatlakozó, 5.08 mm,
GTIN (EAN)	4032248817535	Pólusszám: 7, 180°, PUSH IN aktuátorral, Rögzítési tartomány,
Qty.	32 ST	névleges csatlakozás, max.: 3.31 mm ² , Doboz
Típus	BLDF 5.08/08/180 SN BK ...	Változat
Rendelési szám	1000920000	NYÁK dugaszoló csatlakozó, hüvelyes csatlakozó, 5.08 mm,
GTIN (EAN)	4032248817092	Pólusszám: 8, 180°, PUSH IN aktuátorral, Rögzítési tartomány,
Qty.	28 ST	névleges csatlakozás, max.: 3.31 mm ² , Doboz
Típus	BLDF 5.08/08/180 SN OR ...	Változat
Rendelési szám	1001210000	NYÁK dugaszoló csatlakozó, hüvelyes csatlakozó, 5.08 mm,
GTIN (EAN)	4032248817573	Pólusszám: 8, 180°, PUSH IN aktuátorral, Rögzítési tartomány,
Qty.	28 ST	névleges csatlakozás, max.: 3.31 mm ² , Doboz

Tartozékok

BLF 5.08HC/90 SN



Éppen annyira megbízható, mint a kipróbált és bevizsgált eredeti, innovációs részletekkel:

A BLZP 5,08HC csatlakozóhévely BLF 5.08HC PUSH IN változata új csatlakozórendszert kínál és sokkal kompaktabb kialakítást. A Weidmüller innovatív PUSH IN rugós csatlakozója új irányt mutat, nem igényel szerszámot az egyszerűen elvégezhető vezeték bekötéshez. HC = nagyáramú

A sokoldalúság értelmében a BLF 5.08HC pontosan ugyanannyit kínál, mint a régebbi változatok:

- a három kivezetési irány Önnek a megszokott tervezési rugalmasságot kínálja az alkalmazásaihoz
- négy karima változat, benne a szabadalmaztatott kioldó retesszel, lehetővé teszi a reteszelő kialakítást a felhasználó követelményei alapján
- Használja a BLF 5.08HC és SL 5.08HC dugó kombinációt és érje el a legnagyobb névleges teljesítményt

Általános rendelési adatok

Típus	BLF 5.08HC/02/90 SN BK ...	Változat
Rendelési szám	1000030001	NYÁK dugaszoló csatlakozó, hüvelyes csatlakozó, 5.08 mm, Pólusszám: 2, 90°, PUSH IN aktuátorral, Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, max.: 3.31 mm ² , Doboz
GTIN (EAN)	4032248689965	
Qty.	180 ST	
Típus	BLF 5.08HC/02/90 SN OR ...	Változat
Rendelési szám	1001530000	NYÁK dugaszoló csatlakozó, hüvelyes csatlakozó, 5.08 mm, Pólusszám: 2, 90°, PUSH IN aktuátorral, Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, max.: 3.31 mm ² , Doboz
GTIN (EAN)	4032248693337	
Qty.	180 ST	
Típus	BLF 5.08HC/03/90 SN BK ...	Változat
Rendelési szám	1000040001	NYÁK dugaszoló csatlakozó, hüvelyes csatlakozó, 5.08 mm, Pólusszám: 3, 90°, PUSH IN aktuátorral, Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, max.: 3.31 mm ² , Doboz
GTIN (EAN)	4032248689972	
Qty.	120 ST	
Típus	BLF 5.08HC/03/90 SN OR ...	Változat
Rendelési szám	1001540000	NYÁK dugaszoló csatlakozó, hüvelyes csatlakozó, 5.08 mm, Pólusszám: 3, 90°, PUSH IN aktuátorral, Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, max.: 3.31 mm ² , Doboz
GTIN (EAN)	4032248693344	
Qty.	120 ST	
Típus	BLF 5.08HC/03/90 SN OR ...	Változat
Rendelési szám	2764380000	NYÁK dugaszoló csatlakozó, hüvelyes csatlakozó, 5.08 mm, Pólusszám: 3, 90°, PUSH IN aktuátorral, Húzórugós csatlakozás, Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, max.: 3.31 mm ² , Doboz
GTIN (EAN)	4064675017332	
Qty.	120 ST	
Típus	BLF 5.08HC/03/90 SN OR ...	Változat
Rendelési szám	2766910000	NYÁK dugaszoló csatlakozó, hüvelyes csatlakozó, 5.08 mm, Pólusszám: 3, 90°, PUSH IN aktuátorral, Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, max.: 3.31 mm ² , Doboz
GTIN (EAN)	4064675022527	
Qty.	120 ST	

WDU 1.5/BLZ 5.08

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Típus	BLF 5.08HC/04/90 SN BK ...	Változat
Rendelési szám	1000050001	NYÁK dugaszoló csatlakozó, hüvelyes csatlakozó, 5.08 mm, Pólusszám: 4, 90°, PUSH IN aktuátorral, Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, max.: 3.31 mm ² , Doboz
GTIN (EAN)	4032248689989	
Qty.	90 ST	
Típus	BLF 5.08HC/04/90 SN OR ...	Változat
Rendelési szám	1001550000	NYÁK dugaszoló csatlakozó, hüvelyes csatlakozó, 5.08 mm, Pólusszám: 4, 90°, PUSH IN aktuátorral, Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, max.: 3.31 mm ² , Doboz
GTIN (EAN)	4032248693351	
Qty.	90 ST	
Típus	BLF 5.08HC/05/90 SN BK ...	Változat
Rendelési szám	1000060001	NYÁK dugaszoló csatlakozó, hüvelyes csatlakozó, 5.08 mm, Pólusszám: 5, 90°, PUSH IN aktuátorral, Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, max.: 3.31 mm ² , Doboz
GTIN (EAN)	4032248689996	
Qty.	72 ST	
Típus	BLF 5.08HC/05/90 SN OR ...	Változat
Rendelési szám	1001560000	NYÁK dugaszoló csatlakozó, hüvelyes csatlakozó, 5.08 mm, Pólusszám: 5, 90°, PUSH IN aktuátorral, Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, max.: 3.31 mm ² , Doboz
GTIN (EAN)	4032248693368	
Qty.	72 ST	
Típus	BLF 5.08HC/06/90 SN BK ...	Változat
Rendelési szám	1000070001	NYÁK dugaszoló csatlakozó, hüvelyes csatlakozó, 5.08 mm, Pólusszám: 6, 90°, PUSH IN aktuátorral, Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, max.: 3.31 mm ² , Doboz
GTIN (EAN)	4032248690008	
Qty.	60 ST	
Típus	BLF 5.08HC/06/90 SN OR ...	Változat
Rendelési szám	1001570000	NYÁK dugaszoló csatlakozó, hüvelyes csatlakozó, 5.08 mm, Pólusszám: 6, 90°, PUSH IN aktuátorral, Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, max.: 3.31 mm ² , Doboz
GTIN (EAN)	4032248693375	
Qty.	60 ST	
Típus	BLF 5.08HC/07/90 SN OR ...	Változat
Rendelési szám	1001580000	NYÁK dugaszoló csatlakozó, hüvelyes csatlakozó, 5.08 mm, Pólusszám: 7, 90°, PUSH IN aktuátorral, Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, max.: 3.31 mm ² , Doboz
GTIN (EAN)	4032248693382	
Qty.	48 ST	
Típus	BLF 5.08HC/08/90 SN BK ...	Változat
Rendelési szám	1000090001	NYÁK dugaszoló csatlakozó, hüvelyes csatlakozó, 5.08 mm, Pólusszám: 8, 90°, PUSH IN aktuátorral, Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, max.: 3.31 mm ² , Doboz
GTIN (EAN)	4032248690022	
Qty.	42 ST	
Típus	BLF 5.08HC/08/90 SN OR ...	Változat
Rendelési szám	1001590000	NYÁK dugaszoló csatlakozó, hüvelyes csatlakozó, 5.08 mm, Pólusszám: 8, 90°, PUSH IN aktuátorral, Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, max.: 3.31 mm ² , Doboz
GTIN (EAN)	4032248693399	
Qty.	42 ST	
Típus	BLF 5.08HC/09/90 SN OR ...	Változat
Rendelési szám	1001600000	NYÁK dugaszoló csatlakozó, hüvelyes csatlakozó, 5.08 mm, Pólusszám: 9, 90°, PUSH IN aktuátorral, Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, max.: 3.31 mm ² , Doboz
GTIN (EAN)	4032248693405	
Qty.	36 ST	

WDU 1.5/BLZ 5.08

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Típus	BLF 5.08HC/10/90 SN BK ...	Változat
Rendelési szám	1000110001	NYÁK dugaszoló csatlakozó, hüvelyes csatlakozó, 5.08 mm,
GTIN (EAN)	4032248690046	Pólussszám: 10, 90°, PUSH IN aktuátorral, Rögzítési tartomány,
Qty.	36 ST	névleges csatlakozás, max.: 3.31 mm ² , Doboz
Típus	BLF 5.08HC/10/90 SN OR ...	Változat
Rendelési szám	1001610000	NYÁK dugaszoló csatlakozó, hüvelyes csatlakozó, 5.08 mm,
GTIN (EAN)	4032248693412	Pólussszám: 10, 90°, PUSH IN aktuátorral, Rögzítési tartomány,
Qty.	36 ST	névleges csatlakozás, max.: 3.31 mm ² , Doboz
Típus	BLF 5.08HC/11/90 SN BK ...	Változat
Rendelési szám	1000120001	NYÁK dugaszoló csatlakozó, hüvelyes csatlakozó, 5.08 mm,
GTIN (EAN)	4032248690060	Pólussszám: 11, 90°, PUSH IN aktuátorral, Rögzítési tartomány,
Qty.	30 ST	névleges csatlakozás, max.: 3.31 mm ² , Doboz
Típus	BLF 5.08HC/11/90 SN OR ...	Változat
Rendelési szám	1001620000	NYÁK dugaszoló csatlakozó, hüvelyes csatlakozó, 5.08 mm,
GTIN (EAN)	4032248693429	Pólussszám: 11, 90°, PUSH IN aktuátorral, Rögzítési tartomány,
Qty.	30 ST	névleges csatlakozás, max.: 3.31 mm ² , Doboz
Típus	BLF 5.08HC/12/90 SN BK ...	Változat
Rendelési szám	1000130001	NYÁK dugaszoló csatlakozó, hüvelyes csatlakozó, 5.08 mm,
GTIN (EAN)	4032248690084	Pólussszám: 12, 90°, PUSH IN aktuátorral, Rögzítési tartomány,
Qty.	30 ST	névleges csatlakozás, max.: 3.31 mm ² , Doboz
Típus	BLF 5.08HC/12/90 SN OR ...	Változat
Rendelési szám	1001630000	NYÁK dugaszoló csatlakozó, hüvelyes csatlakozó, 5.08 mm,
GTIN (EAN)	4032248693436	Pólussszám: 12, 90°, PUSH IN aktuátorral, Rögzítési tartomány,
Qty.	30 ST	névleges csatlakozás, max.: 3.31 mm ² , Doboz
Típus	BLF 5.08HC/13/90 SN BK ...	Változat
Rendelési szám	1000140001	NYÁK dugaszoló csatlakozó, hüvelyes csatlakozó, 5.08 mm,
GTIN (EAN)	4032248690091	Pólussszám: 13, 90°, PUSH IN aktuátorral, Rögzítési tartomány,
Qty.	24 ST	névleges csatlakozás, max.: 3.31 mm ² , Doboz
Típus	BLF 5.08HC/13/90 SN OR ...	Változat
Rendelési szám	1001640000	NYÁK dugaszoló csatlakozó, hüvelyes csatlakozó, 5.08 mm,
GTIN (EAN)	4032248693443	Pólussszám: 13, 90°, PUSH IN aktuátorral, Rögzítési tartomány,
Qty.	24 ST	névleges csatlakozás, max.: 3.31 mm ² , Doboz
Típus	BLF 5.08HC/14/90 SN BK ...	Változat
Rendelési szám	1000150001	NYÁK dugaszoló csatlakozó, hüvelyes csatlakozó, 5.08 mm,
GTIN (EAN)	4032248690107	Pólussszám: 14, 90°, PUSH IN aktuátorral, Rögzítési tartomány,
Qty.	24 ST	névleges csatlakozás, max.: 3.31 mm ² , Doboz
Típus	BLF 5.08HC/14/90 SN OR ...	Változat
Rendelési szám	1001650000	NYÁK dugaszoló csatlakozó, hüvelyes csatlakozó, 5.08 mm,
GTIN (EAN)	4032248693450	Pólussszám: 14, 90°, PUSH IN aktuátorral, Rögzítési tartomány,
Qty.	24 ST	névleges csatlakozás, max.: 3.31 mm ² , Doboz

Tartozékok

Típus	BLF 5.08HC/15/90 SN OR ...	Változat
Rendelési szám	1001660000	NYÁK dugaszoló csatlakozó, hüvelyes csatlakozó, 5.08 mm,
GTIN (EAN)	4032248693467	Pólusszám: 15, 90°, PUSH IN aktuátorral, Rögzítési tartomány,
Qty.	24 ST	névleges csatlakozás, max.: 3.31 mm ² , Doboz
Típus	BLF 5.08HC/16/90 SN BK ...	Változat
Rendelési szám	1000170001	NYÁK dugaszoló csatlakozó, hüvelyes csatlakozó, 5.08 mm,
GTIN (EAN)	4032248690121	Pólusszám: 16, 90°, PUSH IN aktuátorral, Rögzítési tartomány,
Qty.	18 ST	névleges csatlakozás, max.: 3.31 mm ² , Doboz
Típus	BLF 5.08HC/16/90 SN OR ...	Változat
Rendelési szám	1001670000	NYÁK dugaszoló csatlakozó, hüvelyes csatlakozó, 5.08 mm,
GTIN (EAN)	4032248693474	Pólusszám: 16, 90°, PUSH IN aktuátorral, Rögzítési tartomány,
Qty.	18 ST	névleges csatlakozás, max.: 3.31 mm ² , Doboz
Típus	BLF 5.08HC/17/90 SN BK ...	Változat
Rendelési szám	1000180001	NYÁK dugaszoló csatlakozó, hüvelyes csatlakozó, 5.08 mm,
GTIN (EAN)	4032248690138	Pólusszám: 17, 90°, PUSH IN aktuátorral, Rögzítési tartomány,
Qty.	18 ST	névleges csatlakozás, max.: 3.31 mm ² , Doboz
Típus	BLF 5.08HC/17/90 SN OR ...	Változat
Rendelési szám	1001680000	NYÁK dugaszoló csatlakozó, hüvelyes csatlakozó, 5.08 mm,
GTIN (EAN)	4032248693481	Pólusszám: 17, 90°, PUSH IN aktuátorral, Rögzítési tartomány,
Qty.	18 ST	névleges csatlakozás, max.: 3.31 mm ² , Doboz
Típus	BLF 5.08HC/18/90 SN BK ...	Változat
Rendelési szám	1000190001	NYÁK dugaszoló csatlakozó, hüvelyes csatlakozó, 5.08 mm,
GTIN (EAN)	4032248690145	Pólusszám: 18, 90°, PUSH IN aktuátorral, Rögzítési tartomány,
Qty.	18 ST	névleges csatlakozás, max.: 3.31 mm ² , Doboz
Típus	BLF 5.08HC/18/90 SN OR ...	Változat
Rendelési szám	1001690000	NYÁK dugaszoló csatlakozó, hüvelyes csatlakozó, 5.08 mm,
GTIN (EAN)	4032248693498	Pólusszám: 18, 90°, PUSH IN aktuátorral, Rögzítési tartomány,
Qty.	18 ST	névleges csatlakozás, max.: 3.31 mm ² , Doboz
Típus	BLF 5.08HC/19/90 SN BK ...	Változat
Rendelési szám	1000200001	NYÁK dugaszoló csatlakozó, hüvelyes csatlakozó, 5.08 mm,
GTIN (EAN)	4032248690152	Pólusszám: 19, 90°, PUSH IN aktuátorral, Rögzítési tartomány,
Qty.	18 ST	névleges csatlakozás, max.: 3.31 mm ² , Doboz
Típus	BLF 5.08HC/19/90 SN OR ...	Változat
Rendelési szám	1001700000	NYÁK dugaszoló csatlakozó, hüvelyes csatlakozó, 5.08 mm,
GTIN (EAN)	4032248693504	Pólusszám: 19, 90°, PUSH IN aktuátorral, Rögzítési tartomány,
Qty.	18 ST	névleges csatlakozás, max.: 3.31 mm ² , Doboz
Típus	BLF 5.08HC/20/90 SN OR ...	Változat
Rendelési szám	1001710000	NYÁK dugaszoló csatlakozó, hüvelyes csatlakozó, 5.08 mm,
GTIN (EAN)	4032248693511	Pólusszám: 20, 90°, PUSH IN aktuátorral, Rögzítési tartomány,
Qty.	18 ST	névleges csatlakozás, max.: 3.31 mm ² , Doboz

Tartozékok

BLF 5.08HC/90F SN



Éppen annyira megbízható, mint a kipróbált és bevizsgált eredeti, innovációs részletekkel:

A BLZP 5,08HC csatlakozóhévely BLF 5.08HC PUSH IN változata új csatlakozórendszert kínál és sokkal kompaktabb kialakítást. A Weidmüller innovatív PUSH IN rugós csatlakozója új irányt mutat, nem igényel szerszámot az egyszerűen elvégezhető vezeték bekötéshez. HC = nagyáramú

A sokoldalúság értelmében a BLF 5.08HC pontosan ugyanannyit kínál, mint a régebbi változatok:

- a három kivezetési irány Önnek a megszokott tervezési rugalmasságot kínálja az alkalmazásaihoz
- négy karima változat, benne a szabadalmaztatott kioldó retesszel, lehetővé teszi a reteszelő kialakítást a felhasználó követelményei alapján
- Használja a BLF 5.08HC és SL 5.08HC dugó kombinációt és érje el a legnagyobb névleges teljesítményt

Általános rendelési adatok

Típus	BLF 5.08HC/02/90F SN BK...	Változat
Rendelési szám	1000220001	NYÁK dugaszoló csatlakozó, hüvelyes csatlakozó, 5.08 mm, Pólusszám: 2, 90°, PUSH IN aktuátorral, Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, max.: 3.31 mm ² , Doboz
GTIN (EAN)	4032248690183	
Qty.	90 ST	
Típus	BLF 5.08HC/02/90F SN OR...	Változat
Rendelési szám	1002090000	NYÁK dugaszoló csatlakozó, hüvelyes csatlakozó, 5.08 mm, Pólusszám: 2, 90°, PUSH IN aktuátorral, Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, max.: 3.31 mm ² , Doboz
GTIN (EAN)	4032248694044	
Qty.	90 ST	
Típus	BLF 5.08HC/03/90F SN BK...	Változat
Rendelési szám	1000230001	NYÁK dugaszoló csatlakozó, hüvelyes csatlakozó, 5.08 mm, Pólusszám: 3, 90°, PUSH IN aktuátorral, Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, max.: 3.31 mm ² , Doboz
GTIN (EAN)	4032248690190	
Qty.	72 ST	
Típus	BLF 5.08HC/03/90F SN OR...	Változat
Rendelési szám	1002100000	NYÁK dugaszoló csatlakozó, hüvelyes csatlakozó, 5.08 mm, Pólusszám: 3, 90°, PUSH IN aktuátorral, Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, max.: 3.31 mm ² , Doboz
GTIN (EAN)	4032248694051	
Qty.	72 ST	
Típus	BLF 5.08HC/04/90F SN BK...	Változat
Rendelési szám	1000240001	NYÁK dugaszoló csatlakozó, hüvelyes csatlakozó, 5.08 mm, Pólusszám: 4, 90°, PUSH IN aktuátorral, Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, max.: 3.31 mm ² , Doboz
GTIN (EAN)	4032248690206	
Qty.	60 ST	
Típus	BLF 5.08HC/04/90F SN OR...	Változat
Rendelési szám	1002110000	NYÁK dugaszoló csatlakozó, hüvelyes csatlakozó, 5.08 mm, Pólusszám: 4, 90°, PUSH IN aktuátorral, Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, max.: 3.31 mm ² , Doboz
GTIN (EAN)	4032248694068	
Qty.	60 ST	

WDU 1.5/BLZ 5.08

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Típus	BLF 5.08HC/05/90F SN OR...	Változat
Rendelési szám	1002120000	NYÁK dugaszoló csatlakozó, hüvelyes csatlakozó, 5.08 mm,
GTIN (EAN)	4032248694075	Pólusszám: 5, 90°, PUSH IN aktuátorral, Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, max.: 3.31 mm ² , Doboz
Qty.	48 ST	
Típus	BLF 5.08HC/06/90F SN BK...	Változat
Rendelési szám	1000260001	NYÁK dugaszoló csatlakozó, hüvelyes csatlakozó, 5.08 mm,
GTIN (EAN)	4032248690220	Pólusszám: 6, 90°, PUSH IN aktuátorral, Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, max.: 3.31 mm ² , Doboz
Qty.	42 ST	
Típus	BLF 5.08HC/06/90F SN OR...	Változat
Rendelési szám	1002130000	NYÁK dugaszoló csatlakozó, hüvelyes csatlakozó, 5.08 mm,
GTIN (EAN)	4032248694082	Pólusszám: 6, 90°, PUSH IN aktuátorral, Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, max.: 3.31 mm ² , Doboz
Qty.	42 ST	
Típus	BLF 5.08HC/07/90F SN OR...	Változat
Rendelési szám	1002140000	NYÁK dugaszoló csatlakozó, hüvelyes csatlakozó, 5.08 mm,
GTIN (EAN)	4032248694099	Pólusszám: 7, 90°, PUSH IN aktuátorral, Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, max.: 3.31 mm ² , Doboz
Qty.	36 ST	
Típus	BLF 5.08HC/08/90F SN BK...	Változat
Rendelési szám	1000280001	NYÁK dugaszoló csatlakozó, hüvelyes csatlakozó, 5.08 mm,
GTIN (EAN)	4032248690244	Pólusszám: 8, 90°, PUSH IN aktuátorral, Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, max.: 3.31 mm ² , Doboz
Qty.	36 ST	
Típus	BLF 5.08HC/08/90F SN OR...	Változat
Rendelési szám	1002150000	NYÁK dugaszoló csatlakozó, hüvelyes csatlakozó, 5.08 mm,
GTIN (EAN)	4032248694105	Pólusszám: 8, 90°, PUSH IN aktuátorral, Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, max.: 3.31 mm ² , Doboz
Qty.	36 ST	
Típus	BLF 5.08HC/09/90F SN OR...	Változat
Rendelési szám	1002160000	NYÁK dugaszoló csatlakozó, hüvelyes csatlakozó, 5.08 mm,
GTIN (EAN)	4032248694310	Pólusszám: 9, 90°, PUSH IN aktuátorral, Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, max.: 3.31 mm ² , Doboz
Qty.	30 ST	
Típus	BLF 5.08HC/10/90F SN BK...	Változat
Rendelési szám	1000300001	NYÁK dugaszoló csatlakozó, hüvelyes csatlakozó, 5.08 mm,
GTIN (EAN)	4032248690268	Pólusszám: 10, 90°, PUSH IN aktuátorral, Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, max.: 3.31 mm ² , Doboz
Qty.	30 ST	
Típus	BLF 5.08HC/10/90F SN OR...	Változat
Rendelési szám	1002170000	NYÁK dugaszoló csatlakozó, hüvelyes csatlakozó, 5.08 mm,
GTIN (EAN)	4032248694327	Pólusszám: 10, 90°, PUSH IN aktuátorral, Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, max.: 3.31 mm ² , Doboz
Qty.	30 ST	
Típus	BLF 5.08HC/11/90F SN OR...	Változat
Rendelési szám	1002180000	NYÁK dugaszoló csatlakozó, hüvelyes csatlakozó, 5.08 mm,
GTIN (EAN)	4032248694334	Pólusszám: 11, 90°, PUSH IN aktuátorral, Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, max.: 3.31 mm ² , Doboz
Qty.	24 ST	

WDU 1.5/BLZ 5.08

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Típus	BLF 5.08HC/12/90F SN BK...	Változat
Rendelési szám	1000320001	NYÁK dugaszoló csatlakozó, hüvelyes csatlakozó, 5.08 mm,
GTIN (EAN)	4032248690282	Pólussszám: 12, 90°, PUSH IN aktuátorral, Rögzítési tartomány,
Qty.	24 ST	névleges csatlakozás, max.: 3.31 mm ² , Doboz
Típus	BLF 5.08HC/12/90F SN OR...	Változat
Rendelési szám	1002190000	NYÁK dugaszoló csatlakozó, hüvelyes csatlakozó, 5.08 mm,
GTIN (EAN)	4032248694341	Pólussszám: 12, 90°, PUSH IN aktuátorral, Rögzítési tartomány,
Qty.	24 ST	névleges csatlakozás, max.: 3.31 mm ² , Doboz
Típus	BLF 5.08HC/13/90F SN OR...	Változat
Rendelési szám	1002200000	NYÁK dugaszoló csatlakozó, hüvelyes csatlakozó, 5.08 mm,
GTIN (EAN)	4032248694358	Pólussszám: 13, 90°, PUSH IN aktuátorral, Rögzítési tartomány,
Qty.	24 ST	névleges csatlakozás, max.: 3.31 mm ² , Doboz
Típus	BLF 5.08HC/14/90F SN OR...	Változat
Rendelési szám	1002210000	NYÁK dugaszoló csatlakozó, hüvelyes csatlakozó, 5.08 mm,
GTIN (EAN)	4032248694365	Pólussszám: 14, 90°, PUSH IN aktuátorral, Rögzítési tartomány,
Qty.	18 ST	névleges csatlakozás, max.: 3.31 mm ² , Doboz
Típus	BLF 5.08HC/15/90F SN OR...	Változat
Rendelési szám	1002220000	NYÁK dugaszoló csatlakozó, hüvelyes csatlakozó, 5.08 mm,
GTIN (EAN)	4032248694372	Pólussszám: 15, 90°, PUSH IN aktuátorral, Rögzítési tartomány,
Qty.	18 ST	névleges csatlakozás, max.: 3.31 mm ² , Doboz
Típus	BLF 5.08HC/16/90F SN BK...	Változat
Rendelési szám	1000360001	NYÁK dugaszoló csatlakozó, hüvelyes csatlakozó, 5.08 mm,
GTIN (EAN)	4032248690329	Pólussszám: 16, 90°, PUSH IN aktuátorral, Rögzítési tartomány,
Qty.	18 ST	névleges csatlakozás, max.: 3.31 mm ² , Doboz
Típus	BLF 5.08HC/16/90F SN OR...	Változat
Rendelési szám	1002230000	NYÁK dugaszoló csatlakozó, hüvelyes csatlakozó, 5.08 mm,
GTIN (EAN)	4032248694389	Pólussszám: 16, 90°, PUSH IN aktuátorral, Rögzítési tartomány,
Qty.	18 ST	névleges csatlakozás, max.: 3.31 mm ² , Doboz
Típus	BLF 5.08HC/17/90F SN OR...	Változat
Rendelési szám	1002240000	NYÁK dugaszoló csatlakozó, hüvelyes csatlakozó, 5.08 mm,
GTIN (EAN)	4032248694396	Pólussszám: 17, 90°, PUSH IN aktuátorral, Rögzítési tartomány,
Qty.	18 ST	névleges csatlakozás, max.: 3.31 mm ² , Doboz
Típus	BLF 5.08HC/18/90F SN OR...	Változat
Rendelési szám	1002250000	NYÁK dugaszoló csatlakozó, hüvelyes csatlakozó, 5.08 mm,
GTIN (EAN)	4032248694402	Pólussszám: 18, 90°, PUSH IN aktuátorral, Rögzítési tartomány,
Qty.	18 ST	névleges csatlakozás, max.: 3.31 mm ² , Doboz
Típus	BLF 5.08HC/19/90F SN OR...	Változat
Rendelési szám	1002260000	NYÁK dugaszoló csatlakozó, hüvelyes csatlakozó, 5.08 mm,
GTIN (EAN)	4032248694419	Pólussszám: 19, 90°, PUSH IN aktuátorral, Rögzítési tartomány,
Qty.	12 ST	névleges csatlakozás, max.: 3.31 mm ² , Doboz

Tartozékok

Típus	BLF 5.08HC/20/90F SN OR...	Változat
Rendelési szám	1002270000	NYÁK dugaszoló csatlakozó, hüvelyes csatlakozó, 5.08 mm, Pólusszám: 20, 90°, PUSH IN aktuátorral, Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, max.: 3.31 mm ² , Doboz
GTIN (EAN)	4032248694433	
Qty.	12 ST	
Típus	BLF 5.08HC/21/90F SN OR...	Változat
Rendelési szám	1477230000	NYÁK dugaszoló csatlakozó, hüvelyes csatlakozó, 5.08 mm, Pólusszám: 21, 90°, PUSH IN aktuátorral, Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, max.: 3.31 mm ² , Doboz
GTIN (EAN)	4050118284546	
Qty.	12 ST	