

CB1,6R14-12 AU,75 I4,2

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmuller.com



A kép illusztráció

A megbízható érintkezés érdekében - CB/CS sajtoló érintkező. Az RSV házak és a Weidmüller sajtoló érintkezőinek kombinációja lehetővé teszi azt, hogy az Ön alkalmazásainak egyedi követelményei szerint kerüljön felhasználásra.

A rendszertől függően a következő lehetőségek állnak rendelkezésre a termékekkel kapcsolatban:

- Az érintkezők biztonságos központosítása a háromrészes tűskecsúcsokkal
- Az érintkezők rendkívül megbízhatók, mivel négy ponton érintkeznek egymással
- Lezáró csat a konzolos rugóban az érintkezők biztonságos rögzítéséhez a burkolaton belül
- Csapos érintkezők két hosszúságban a vezető csapos érintkezők alkalmazásához
- Akár 100 dugaszolási ciklus (ón változat)
- Akár 500 dugaszolási ciklus (arany változat)

A Weidmüller megfelelően kiválasztott, kiváló minőségű szerszámai professzionális munkavégzést tesznek lehetővé.

Általános rendelési adatok

Változat	NYÁK dugaszoló csatlakozó, Krimpelhető érintkező, Tekercses csomagolás, Aljzatos csatlakozó, Aranyozott, Max. rögzítési tartomány : 2.5 mm²
Rendelési szám	1582460000
Típus	CB1,6R14-12 AU,75 I4,2
GTIN (EAN)	4008190095895
Qty.	3000 Darab
Termékadatok	
Csomagolás	Tekercs

CB1,6R14-12 AU,75 I4,2

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technical data

Tanúsítványok

ROHS

Megfelel

Méretetek és tömegek

Nettó tömeg

1.39 g

Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot

Megfelel, kivétel nélkül

REACH SVHC

Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC

System Parameters

Vezetékcsatlakozás-technika

Krimpelhető csatlakozás

Vezeték kimeneti irány

180°

Pólusszám

1

Érintkezősorok száma

1

Térfigati ellenállás

4,80 mΩ

Csúspaszolási hossz

4 mm

Anyagjellemzők

Érintkező anyaga

Cu-ötvözet

Érintkező felület

Aranyozott

Tárolási hőmérséklet, min.

-40 °C

Tárolási hőmérséklet, max.

70 °C

Üzemi hőmérséklet, min.

-50 °C

Üzemi hőmérséklet, max.

100 °C

Hőmérsékleti tartomány, telepítés, min.

-25 °C

Hőmérsékleti tartomány, telepítés, max.

100 °C

Névleges adatok IEC szerint

szabvány szerint tesztelve

IEC 60664-1, IEC 61984

Névleges lökőfeszültség a III/2
túlfeszültség osztályhoz / szennyezés
mértékéhez

0 kV

Csomagolás

Csomagolás

Tekercs

VPE hosszúság

641.00 mm

VPE szélesség

625.00 mm

VPE magasság

61.00 mm

Csatlakoztatható vezetékek

Rögzítési tartomány, névleges
csatlakozás, min.15 mm²Rögzítési tartomány, névleges
csatlakozás, max.2.5 mm²Vezeték csatlakozási keresztmetszet
AWG, min.

AWG 14

Vezeték csatlakozási keresztmetszet
AWG, max.

AWG 12

Többes, min. H07V-R

1.5 mm²

Többes, max. H07V-R

2.5 mm²

Flexibilis, min. H05(07) V-K

1.5 mm²

Flexibilis, max. H05(07) V-K

2.5 mm²

érvéghüvellyel, DIN 46228 1. pont, min.

0 mm²

érvéghüvellyel, DIN 46228 pt 1, max.

0 mm²

Szigetelés külső átmérője, min.

2.80 mm

Szigetelés külső átmérője, max.

4.20 mm

Fontos megjegyzés

IPC megfelelés

A termékek fejlesztése, gyártása és szállítása a nemzetközileg elismert IPC-A-610 szabvány „megengedhető” kategóriája szerint történt. A termékekkel kapcsolatos további követelményeket kérésre kiértékeljük.

Megjegyzések

- The long pins can be used with the standard pins as leading contacts.
- Long term storage of the product with average temperature of 50 °C and maximum humidity 70%, 36 months

CB1,6R14-12 AU,75 I4,2**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany


www.weidmueller.com**Technical data****Besorolások**

ETIM 8.0	EC002943	ETIM 9.0	EC002943
ETIM 10.0	EC002943	ECLASS 14.0	27-46-04-03
ECLASS 15.0	27-46-04-03		

Drawings



Dimensional drawing



CB1,6R14-12 AU,75 I4,2**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Accessories****Érintkező kiszerelő szerszám**

A Weidmüller krimpelő szerszámok, érintkezőeltávolító szerszámok és száloptikai szerszámok sokaságát kínálja.

Általános rendelési adatok

Típus	DW RSV 1.6	Változat
Rendelési szám	9004530000	Szerszám egyéb, Kiszedőszerszám
GTIN (EAN)	4008190041991	
Qty.	1 ST	