

DFFC 0.22-0.35 SN 3000

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Product image

A kép illusztráció

Általános rendelési adatok

Változat	NYÁK dugaszoló csatlakozó, Krimpelhető érintkező, Érintkező, ónozott, Max. rögzítési tartomány : 0.35 mm ²
Rendelési szám	1604230000
Típus	DFFC 0.22-0.35 SN 3000
GTIN (EAN)	4008190117498
Qty.	3000 Darab
Termékadatok	
Csomagolás	Tekercs

DFFC 0.22-0.35 SN 3000

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Tanúsítványok

ROHS	Megfelel
------	----------

Méretek és tömegek

Mélység	18.8 mm	Mélység (coll)	0.7402 inch
Magasság	5.7 mm	Magasság (coll)	0.2244 inch
Szélesség	4.3 mm	Szélesség (coll)	0.1693 inch
Nettó tömeg	0.56 g		

Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot	Megfelel, kivétel nélkül
REACH SVHC	Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC

Anyagjellemzők

Szín	Nem	Színskála (hasonló)	-
Érintkező alapanyaga	Rézötövezet	Érintkező anyaga	Cu-ötövezet
Érintkező felület	ónozott	Tárolási hőmérséklet, min.	-40 °C
Tárolási hőmérséklet, max.	70 °C	Üzemi hőmérséklet, min.	-50 °C
Üzemi hőmérséklet, max.	100 °C	Hőmérsékleti tartomány, telepítés, min.	-25 °C
Hőmérsékleti tartomány, telepítés, max.	100 °C		

Névleges adatok IEC szerint

szabvány szerint tesztelve	IEC 60664-1, IEC 61984	Névleges lökőfeszültség a III/2 túlfeszültség osztályhoz / szennyezés mértékéhez	0 kV
Rövid idejű határáram ellenállás	3 x 1s mit 120 A		

Csomagolás

Csomagolás	Tekercs	VPE hosszúság	641.00 mm
VPE szélesség	625.00 mm	VPE magasság	61.00 mm

Csatlakoztatható vezetékek

Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, min.	0.22 mm ²	Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, max.	0.35 mm ²
Vezeték csatlakozási keresztmetszet AWG, min.	AWG 24	Vezeték csatlakozási keresztmetszet AWG, max.	AWG 22
Többeres, min. H07V-R	0.25 mm ²	Többeres, max. H07V-R	0.35 mm ²
Flexibilis, min. H05(07) V-K	0.25 mm ²	Flexibilis, max. H05(07) V-K	0.35 mm ²
érvéghüvellyel, DIN 46228 1. pont, min.	0 mm ²	érvéghüvellyel, DIN 46228 pt 1, max.	0 mm ²

Fontos megjegyzés

IPC megfelelés	A termékek fejlesztése, gyártása és szállítása a nemzetközileg elismert IPC-A-610 szabvány „megengedhető” kategóriája szerint történt. A termékekkel kapcsolatos további követelményeket kérésre kiértékeljük.
Megjegyzések	<ul style="list-style-type: none"> Long term storage of the product with average temperature of 50 °C and maximum humidity 70%, 36 months

Műszaki adatok**Besorolások**

ETIM 8.0	EC002943	ETIM 9.0	EC002943
ETIM 10.0	EC002943	ECLASS 14.0	27-46-04-03
ECLASS 15.0	27-46-04-03		

Dimensional drawing



Product image



A kép illusztráció

DFFC 0.22-0.35 SN 3000

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

... Weidmüller DFF és ZRV érintkezőkhöz



Krimpelőszerszámok esztergált/sajtolt érintkezőkhöz

- Kilincsmű a pontos krimpeléshez
- Kioldási lehetőség helytelen működés esetén
- Ütközővel az érintkezők pontos pozicionálásához.

Általános rendelési adatok

Típus	HTF DFF	Változat
Rendelési szám	9014140000	Présszerszám, Krimpelő szerszám érintkezőkhöz, 0.22mm ² , 2.5mm ² , B-krimp
GTIN (EAN)	4008190297305	
Qty.	1 ST	

Segédberendezések



Még intelligensebb. Még hatékonyabb. Még gyorsabb. A kiegészítő szerszámok leegyszerűsítik az összekötési komponensek bekötésének és konfigurálásának folyamatát:

- Konfekcionálási sínek IDC érintkezős aljzathoz (BL-IDC típus), például kapcsolókaros présekben. Minden vezeték egyszerre csatlakozik.
- A kioldó- és bontó szerszámok kioldják a krimpelt érintkezőket a krimpelt dugaszcsatlakozókban (BLC és BLAC típus).
- A működtető karok megnyitják az egyes szorítópontokat a dugaszolható húzórugós csatlakozásoknál.

A cél: gyorsabb, hatékonyabb munkavégzés

Az eredmény: hatékony, professzionális munkavégzés.

Általános rendelési adatok

Típus	DFFC EW2	Változat
Rendelési szám	1803790000	PCB plug-in connector
GTIN (EAN)	4032248259311	
Qty.	10 ST	