

DFFC 0.22-0.35 SN 3000

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Product image

A kép illusztráció

Általános rendelési adatok

| | |
|----------------|---|
| Változat | NYÁK dugaszoló csatlakozó, Krimpelhető érintkező, Érintkező, ónozott, Max. rögzítési tartomány : 0.35 mm ² |
| Rendelési szám | 1604230000 |
| Típus | DFFC 0.22-0.35 SN 3000 |
| GTIN (EAN) | 4008190117498 |
| Qty. | 3000 Darab |
| Termékadatok | |
| Csomagolás | Tekercs |

DFFC 0.22-0.35 SN 3000

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Tanúsítványok

| | |
|------|----------|
| ROHS | Megfelel |
|------|----------|

Méretek és tömegek

| | | | |
|-------------|---------|------------------|-------------|
| Mélység | 18.8 mm | Mélység (coll) | 0.7402 inch |
| Magasság | 5.7 mm | Magasság (coll) | 0.2244 inch |
| Szélesség | 4.3 mm | Szélesség (coll) | 0.1693 inch |
| Nettó tömeg | 0.56 g | | |

Termékek környezetvédelmi megfelelése

| | |
|--------------------------|-------------------------------|
| RoHS megfelelési állapot | Megfelel, kivétel nélkül |
| REACH SVHC | Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC |

Anyagjellemzők

| | | | |
|---|-------------|---|-------------|
| Szín | Nem | Színskála (hasonló) | - |
| Érintkező alapanyaga | Rézötívözet | Érintkező anyaga | Cu-ötívözet |
| Érintkező felület | ónozott | Tárolási hőmérséklet, min. | -40 °C |
| Tárolási hőmérséklet, max. | 70 °C | Üzemi hőmérséklet, min. | -50 °C |
| Üzemi hőmérséklet, max. | 100 °C | Hőmérsékleti tartomány, telepítés, min. | -25 °C |
| Hőmérsékleti tartomány, telepítés, max. | 100 °C | | |

Névleges adatok IEC szerint

| | | | |
|----------------------------------|------------------------|--|------|
| szabvány szerint tesztelve | IEC 60664-1, IEC 61984 | Névleges lökőfeszültség a III/2 túlfeszültség osztályhoz / szennyezés mértékéhez | 0 kV |
| Rövid idejű határáram ellenállás | 3 x 1s mit 120 A | | |

Csomagolás

| | | | |
|---------------|-----------|---------------|-----------|
| Csomagolás | Tekercs | VPE hosszúság | 641.00 mm |
| VPE szélesség | 625.00 mm | VPE magasság | 61.00 mm |

Csatlakoztatható vezetékek

| | | | |
|---|----------------------|---|----------------------|
| Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, min. | 0.22 mm ² | Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, max. | 0.35 mm ² |
| Vezeték csatlakozási keresztmetszet AWG, min. | AWG 24 | Vezeték csatlakozási keresztmetszet AWG, max. | AWG 22 |
| Többeres, min. H07V-R | 0.25 mm ² | Többeres, max. H07V-R | 0.35 mm ² |
| Flexibilis, min. H05(07) V-K | 0.25 mm ² | Flexibilis, max. H05(07) V-K | 0.35 mm ² |
| érvéghüvellyel, DIN 46228 1. pont, min. | 0 mm ² | érvéghüvellyel, DIN 46228 pt 1, max. | 0 mm ² |


Fontos megjegyzés

| | |
|----------------|--|
| IPC megfelelés | A termékek fejlesztése, gyártása és szállítása a nemzetközileg elismert IPC-A-610 szabvány „megengedhető” kategóriája szerint történt. A termékekkel kapcsolatos további követelményeket kérésre kiértékeljük. |
| Megjegyzések | <ul style="list-style-type: none"> Long term storage of the product with average temperature of 50 °C and maximum humidity 70%, 36 months |

Műszaki adatok**Besorolások**

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC002943 | ETIM 9.0 | EC002943 |
| ETIM 10.0 | EC002943 | ECLASS 14.0 | 27-46-04-03 |
| ECLASS 15.0 | 27-46-04-03 | | |

Dimensional drawing



Product image



A kép illusztráció

DFFC 0.22-0.35 SN 3000

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

... Weidmüller DFF és ZRV érintkezőkhöz



Krimpelőszerszámok esztergált/sajtolt érintkezőkhöz

- Kilincsmű a pontos krimpeléshez
- Kioldási lehetőség helytelen működés esetén
- Ütközővel az érintkezők pontos pozicionálásához.

Általános rendelési adatok

| | | |
|----------------|----------------------------|---|
| Típus | HTF DFF | Változat |
| Rendelési szám | 9014140000 | Présszerszám, Krimpelő szerszám érintkezőkhöz, 0.22mm ² , 2.5mm ² , B-krimp |
| GTIN (EAN) | 4008190297305 | |
| Qty. | 1 ST | |

Segédberendezések



Még intelligensebb. Még hatékonyabb. Még gyorsabb. A kiegészítő szerszámok leegyszerűsítik az összekötési komponensek bekötésének és konfigurálásának folyamatát:

- Konfekcionálási sínek IDC érintkezős aljzathoz (BL-IDC típus), például kapcsolókaros présekben. Minden vezeték egyszerre csatlakozik.
- A kioldó- és bontó szerszámok kioldják a krimpelt érintkezőket a krimpelt dugaszcsatlakozókban (BLC és BLAC típus).
- A működtető karok megnyitják az egyes szorítópontokat a dugaszolható húzórugós csatlakozásoknál.

A cél: gyorsabb, hatékonyabb munkavégzés

Az eredmény: hatékony, professzionális munkavégzés.

Általános rendelési adatok

| | | |
|----------------|----------------------------|-----------------------|
| Típus | DFFC EW2 | Változat |
| Rendelési szám | 1803790000 | PCB plug-in connector |
| GTIN (EAN) | 4032248259311 | |
| Qty. | 10 ST | |