


WO 76/25 TP**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



A kép illusztráció

Öntapadó poliészter címkék, amelyek A4-es irodai lézernyomtatóval is használhatók.

Általános rendelési adatok

Változat	WriteOn, Vezeték és kábeljelölők, 6 - 18 mm, 25.4 x 76 mm, fehér
Rendelési szám	1609760000
Típus	WO 76/25 TP
GTIN (EAN)	4008190008789
Qty.	1 Darab

Műszaki adatok

Tanúsítványok

ROHS	Megfelel
------	----------

Méretek és tömegek

Mélység	0.08 mm	Mélység (coll)	0.0031 inch
Magasság	25.4 mm	Magasság (coll)	1 inch
Szélesség	76 mm	Szélesség (coll)	2.9921 inch
Nettó tömeg	39 g		

Hőmérsékletek

Üzemi hőmérsékleti tartomány	-40...80 °C
------------------------------	-------------

Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot	Megfelel, kivétel nélkül
REACH SVHC	Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC

Általános adatok

Ragasztóanyag	Poliakrilát ragasztó	Anyag színe az ellenállás kódja szerint	9
Laponkénti jelölőszám	60	Nyomatás típusa	üres
Változat	Öntapadós	Szélesség	76 mm
UL 94 éghetőségi osztály	V-0	Üzemi hőmérsékleti tartomány, max.	80 °C
Üzemi hőmérsékleti tartomány, min.	-40 °C	Szín	fehér
Halogén	Igen	Alapanyag	Vinil fólia
Nyomatott karakterek	nélkül	UL 969 tanúsítvány	Nem
Üzemi hőmérsékleti tartomány	-40...80 °C		

Vezeték és kábeljelölők

Halogén	Igen	Vezeték-keresztmetszet, max.	70 mm ²
Vezeték-keresztmetszet, min.	16 mm ²	Vezeték külső átmérő, max.	18 mm
Vezeték külső átmérő, min.	6 mm	Szövegmező szélessége	19.05 mm
Szövegmező magassága	25.4 mm	Vezeték külső átm.	6 - 18 mm
Csatlakoztatott vezeték keresztmetszete	16 - 70 mm ²		

Fontos megjegyzés

Termékinformáció	1 BAGPACK = 60 PIECES
------------------	-----------------------

Besorolások

ETIM 8.0	EC001530	ETIM 9.0	EC001530
ETIM 10.0	EC001530	ECLASS 14.0	27-28-11-02
ECLASS 15.0	27-28-11-02		