


WO 127/25 TP**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Öntapadó poliészter címkék, amelyek A4-es irodai lézernyomtatóval is használhatók.

Általános rendelési adatok

Változat	WriteOn, Vezeték és kábeljelölők, 8 - 32.3 mm, 25 x 127 mm, fehér
Rendelési szám	1609770000
Típus	WO 127/25 TP
GTIN (EAN)	4008190085810
Qty.	1 Darab

Műszaki adatok

Tanúsítványok

ROHS	Megfelel
------	----------

Méretek és tömegek

Mélység	0.08 mm	Mélység (coll)	0.0031 inch
Magasság	25 mm	Magasság (coll)	0.9842 inch
Szélesség	127 mm	Szélesség (coll)	5 inch
Nettó tömeg	33 g		

Hőmérsékletek

Üzemi hőmérsékleti tartomány	-40...80 °C
------------------------------	-------------

Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot	Megfelel, kivétel nélkül
REACH SVHC	Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC

Általános adatok

Ragasztóanyag	Poliakrilát ragasztó	Anyag színe az ellenállás kódja szerint	9
Nyomtatás típusa	üres	Változat	Öntapadós
Szélesség	127 mm	UL 94 éghetőségi osztály	V-0
Üzemi hőmérsékleti tartomány, max.	80 °C	Üzemi hőmérsékleti tartomány, min.	-40 °C
Szín	fehér	Halogén	Igen
Alapanyag	Vinil fólia	Nyomtatott karakterek	nélkül
UL 969 tanúsítvány	Nem	Üzemi hőmérsékleti tartomány	-40...80 °C

Vezeték és kábeljelölők

Halogén	Igen	Vezeték-keresztmetszet, max.	150 mm ²
Vezeték-keresztmetszet, min.	70 mm ²	Vezeték külső átmérő, max.	32.3 mm
Vezeték külső átmérő, min.	8 mm	Szövegmező szélessége	25.4 mm
Szövegmező magassága	25.4 mm	Vezeték külső átm.	8 - 32.3 mm
Csatlakoztatott vezeték keresztmetszete	70 - 150 mm ²		

Besorolások

ETIM 8.0	EC001530	ETIM 9.0	EC001530
ETIM 10.0	EC001530	ECLASS 14.0	27-28-11-02
ECLASS 15.0	27-28-11-02		