

WKM 18/43**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



A WKM halogénmentes, átlátszó zsebe kiváló védelmet nyújt a környezeti hatások ellen. Az erős kábelkötözéses rögzítésnek köszönhetően szinte minden vezeték-keresztmetszethez alkalmas.

Az előnyomatott címkéket egyszerűen be kell helyezni a WKM tartóba, és a kengyellel rögzíteni kell. A WKM kábeljelölők a megfelelő megoldást jelentik a hatékony helyszíni jelölésre. Az Ön előnye a WKM kábeljelölők használata esetén

- A papír és poliészter jelölőket egyedileg lehet nyomtatni a hagyományos irodai nyomtatókkal
- A robusztus kialakítás és a MultiCard ELS címkék kombinációja maximális védelmet nyújt a környezeti hatások ellen

Általános rendelési adatok

Változat	WKM, Vezeték és kábeljelölők, 7 - 115 mm, 43 x 18 mm, Vezeték- és kábeljelölők, Áttetsző
Rendelési szám	161070000
Típus	WKM 18/43
GTIN (EAN)	4008190204488
Qty.	50 Darab

Technical data

Tanúsítványok

ROHS	Megfelel
------	----------

Méretek és tömegek

Mélység	3.5 mm	Mélység (coll)	0.1378 inch
Magasság	43 mm	Magasság (coll)	1.6929 inch
Szélesség	18 mm	Szélesség (coll)	0.7087 inch
Nettó tömeg	1.66 g		

Hőmérsékletek

Üzemi hőmérsékleti tartomány	-40...80 °C
------------------------------	-------------

Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot	Megfelel, kivétel nélkül
REACH SVHC	Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC
Termék karbonlábnyoma	Bölcsőtől a kapuig 0.019 kg CO2 eq.

Általános adatok

Nyomtatás típusa	üres
Szélesség	18 mm
UL 94 éghetőségi osztály	HB
Üzemi hőmérsékleti tartomány, max.	80 °C
Üzemi hőmérsékleti tartomány, min.	-40 °C
Szín	Áttetsző
Alapanyag	Polipropilén
Jelölők száma kombinációként	Tápellátás formája MultiCard
Jelölők száma kombinációként	1 MultiCard = Conductor and cable markers
Üzemi hőmérsékleti tartomány	-40...80 °C
Alkalmazás/gyártó	Vezeték- és kábeljelölők

Vezeték és kábeljelölők

Vezeték-keresztmetszet, max.	150 mm ²	Vezeték-keresztmetszet, min.	16 mm ²
Vezeték külső átmérő, max.	115 mm	Vezeték külső átmérő, min.	7 mm
Vezeték külső átm.	7 - 115 mm	Csatlakoztatott vezeték keresztmetszete	16 - 150 mm ²

Fontos megjegyzés

Termékinformáció	Legfeljebb 8,4 mm-es szélességű kábelkötegelőkhöz
------------------	---

Besorolások


ETIM 8.0	EC001530	ETIM 9.0	EC001530
ETIM 10.0	EC001530	ECLASS 14.0	27-28-11-02
ECLASS 15.0	27-28-11-02		

Felhasználási példa



Accessories


ESO betétcímkék



Általános rendelési adatok

Típus	ESO 5 DIN A4 WS	Változat
Rendelési szám	1607710000	Kapocsjelölők, Behelyezhető jelölők, 40 x 16.5 mm, fehér
GTIN (EAN)	4008190206109	
Qty.	10 ST	
Típus	ESO 5 DIN A4 GE	Változat
Rendelési szám	1631350000	Kapocsjelölők, Behelyezhető jelölők, 40 x 16.5 mm, sárga
GTIN (EAN)	4008190206208	
Qty.	10 ST	
Típus	ESO 5 P DIN A4 WS	Változat
Rendelési szám	1670370000	Kapocsjelölők, Behelyezhető jelölők, 40 x 16.5 mm, fehér
GTIN (EAN)	4008190430696	
Qty.	10 ST	
Típus	ESO 5 P DIN A4 GE	Változat
Rendelési szám	1670380000	Kapocsjelölők, Behelyezhető jelölők, 40 x 16.5 mm, sárga
GTIN (EAN)	4008190430702	
Qty.	10 ST	

Üres



Az ELS MultiCard jelölőket PrintJet -tel, plotterrel vagy SMark nyomtatóval lehet nyomtatni. A PrintJet ADVANCED használatával a kábelek és sorkapcsok azonosítóinak színes nyomtatása figyelemfelkeltően, sokféleképpen történhet.

ELS 6/30 a WKM 8/30 kábeljelölőkhöz vagy az EM8/30 csoportos jelölőtartóhoz

ELS 7/40 az SchT5S csoportos jelölőtartókhöz

ELS 16/40 a WKM 18/43 kábeljelölőkhöz vagy az SchT5 csoportos jelölőtartóhoz

Egyedi nyomtatáshoz: Kérjük, küldje el az M-Print PRO vagy M-Print PRO Online (telepítés nélkül) jelölőszoftverünk fájlját a címkézési előírásokkal.

WKM 18/43

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany


www.weidmueller.com

Accessories

Általános rendelési adatok

Típus	ELS 16/40 MC NE GE	Változat
Rendelési szám	1045630000	ELS, Behelyezhető jelölők, 7 - 115 mm, 40 x 16 mm, sárga
GTIN (EAN)	4032248779628	
Qty.	40 ST	
Típus	ELS 16/40 MC NE WS	Változat
Rendelési szám	1045620000	ELS, Behelyezhető jelölők, 7 - 115 mm, 40 x 16 mm, fehér
GTIN (EAN)	4032248779611	
Qty.	40 ST	

ELS 16/40



ELS

Az ELS címkék speciális, nem ragasztós behelyezhető címkék WKM kábeljelölőkhöz vagy csoportos jelölőtartókhoz. A matt, vékony, de nehezen szakadó poliészter nagyon jó címkeanyag és kiválóan olvasható. A víztaszító WKM hüvelyekkel együtt használva a megoldás különösen tartós kábel-azonosítást kínál, még durva környezetben is.

Általános rendelési adatok

Típus	ELS 16/40 MM GE	Változat
Rendelési szám	2005260000	ELS, Behelyezhető jelölők, 7 - 115 mm, 40 x 16 mm, sárga
GTIN (EAN)	4050118389975	
Qty.	2000 ST	
Típus	ELS 16/40 MM WS	Változat
Rendelési szám	2005200000	ELS, Behelyezhető jelölők, 7 - 115 mm, 40 x 16 mm, fehér
GTIN (EAN)	4050118390056	
Qty.	2000 ST	