

**ZGB 30****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



A ZGB 15 egy felhajtható csoportos jelölőtartó. A jelölőtartóba dekafix 5 és WS 12/5 csatlakozójelölések, vagy az ESO 15 becsúsztható jelölőlap illeszthető.

A ZGB 30 egy felhajtható csoportos jelölőtartó. A jelölőtartóba dekafix 5 és WS 12/5 csatlakozójelölések, vagy az ESO 7 becsúsztható jelölőlap illeszthető.

A becsúsztható címkék és védőszalagok a „Tartozékok” címszó alatt találhatók.

**Általános rendelési adatok**

Változat	Kapocsjelölők, Sorkapocs jelölő, 32 x 7 mm, Raszter mm-ben (P): 5.00 Weidmueller, fehér
Rendelési szám	<a href="#">1611930000</a>
Típus	ZGB 30
GTIN (EAN)	4008190002251
Qty.	20 Darab

## Műszaki adatok

## Tanúsítványok

ROHS	Megfelel
------	----------

## Méretek és tömegek

Mélység	10.5 mm	Mélység (coll)	0.4134 inch
Magasság	32 mm	Magasság (coll)	1.2598 inch
Szélesség	7 mm	Szélesség (coll)	0.2756 inch
Nettó tömeg	0.48 g		

## Hőmérséklet

Üzemi hőmérsékleti tartomány	-40...100 °C
------------------------------	--------------

## Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot	Megfelel, kivétel nélkül
REACH SVHC	Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC

## Általános adatok

Anyag színe az ellenállás kódja szerint	9	
Nyomtatás tájolása	vízszintes és függőleges	
Változat	Forgó	
Szélesség	7 mm	
UL 94 éghetőségi osztály	V-2	
Üzemi hőmérsékleti tartomány, max.	100 °C	
Üzemi hőmérsékleti tartomány, min.	-40 °C	
Szín	fehér	
Alapanyag	Poliamid 66	
Jelölők száma kombinációként	Tápellátás formája	Komponens
Jelölők száma kombinációként	1 Component part = Terminal marker	
Üzemi hőmérsékleti tartomány	-40...100 °C	
Alkalmazás/gyártó	Weidmueller	

## Csatlakozójelölők

Raszter mm-ben (P)	5.00 mm
--------------------	---------

## Besorolások

ETIM 8.0	EC000761	ETIM 9.0	EC000761
ETIM 10.0	EC000761	ECLASS 14.0	27-28-11-01
ECLASS 15.0	27-28-11-01		

## Tartozékok


### STR átlátszó csíkok



#### Általános rendelési adatok

Típus	STR 7 F.SCHT 7	Változat	
Rendelési szám	<a href="#">0515300000</a>	Kapocsjelölők, Védőkupak, 27 x 6.3 mm, Áttetsző	
GTIN (EAN)	4008190182175		
Qty.	20 ST		

### ESO betétcímkék



#### Általános rendelési adatok

Típus	ESO 7 DIN A4 WS	Változat	
Rendelési szám	<a href="#">1607720000</a>	Kapocsjelölők, Behelyezhető jelölők, 30 x 6.3 mm, fehér	
GTIN (EAN)	4008190206116		
Qty.	10 ST		
Típus	ESO 7 DIN A4 GE	Változat	
Rendelési szám	<a href="#">1634780000</a>	Kapocsjelölők, Behelyezhető jelölők, 27 x 6.3 mm, sárga	
GTIN (EAN)	4008190273361		
Qty.	10 ST		
Típus	ESO 7 P DIN A4 GE	Változat	
Rendelési szám	<a href="#">1670400000</a>	Kapocsjelölők, Behelyezhető jelölők, 27 x 6.3 mm, sárga	
GTIN (EAN)	4008190430726		
Qty.	10 ST		
Típus	ESO 7 P DIN A4 WS	Változat	
Rendelési szám	<a href="#">1670390000</a>	Kapocsjelölők, Behelyezhető jelölők, 27 x 6.3 mm, fehér	
GTIN (EAN)	4008190430719		
Qty.	10 ST		