

KSW 4 < 50MM SDR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



A kép illusztráció

A KSW jelölőszalagok többpólusú dugaszolható NYÁK-kapcsok azonosítására használhatók. Ezeket a felhasználó egyedileg nyomtathatja, megadott osztásközhez nem kell ragaszkodni.

- Szennyeződésálló jelölés
- Szalagok, 2,5 mm és 4 mm szélesek
- Egyszerűen ragassza fel - és kész
- Optimális tapadás
- PVC-mentes

Általános rendelési adatok

Változat	KSW, Sorkapocs jelölő, 4 x 50 mm, Raszter mm-ben (P): 50.00 Weidmueller, fehér
Rendelési szám	1629910000
Típus	KSW 4 < 50MM SDR
GTIN (EAN)	4008 19020281 1
Qty.	1 Darab

Műszaki adatok

Tanúsítványok

ROHS	Megfelel
------	----------

Méretetek és tömegek

Magasság	4 mm	Magasság (coll)	0.1575 inch
Szélesség	50 mm	Szélesség (coll)	1.9685 inch
Nettó tömeg	2.64 g		

Hőmérsékletek

Üzemi hőmérsékleti tartomány	150 °C
------------------------------	--------

Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot	Megfelel, kivétel nélkül
REACH SVHC	Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC

Általános adatok

Ragasztóanyag	Akril	Nyomtatás tájolása	vízszintes
Laponkénti jelölőszám	20	Nyomtatás módja	Hőnyomtató
Változat	Öntapadós	Szélesség	50 mm
Üzemi hőmérsékleti tartomány, max.	150 °C	Szín	fehér
Alapanyag	Poliészter, PVC-mentes	Nyomtatás színe	fekete
Nyomtatott karakterek	Vevőspecifikus	kompatibilis nyomtató	
Üzemi hőmérsékleti tartomány	150 °C	Alkalmazás/gyártó	Weidmueller
Impresszum	Custom printing		

Besorolások

ETIM 8.0	EC000761	ETIM 9.0	EC000761
ETIM 10.0	EC000761	ECLASS 14.0	27-28-11-01
ECLASS 15.0	27-28-11-01		