

KSW 2,5 < 150MM SONDDR.

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



A kép illusztráció

A KSW jelölőszalagok többpólusú dugaszolható NYÁK-kapcsok azonosítására használhatók. Ezeket a felhasználó egyedileg nyomtathatja, megadott osztásközhez nem kell ragaszkodni.

- Szennyeződésálló jelölés
- Szalagok, 2,5 mm és 4 mm szélesek
- Egyszerűen ragassza fel - és kész
- Optimális tapadás
- PVC-mentes

Általános rendelési adatok

| | |
|----------------|--|
| Változat | KSW, Sorkapocs jelölő, 2,5 x 150 mm, Raszter mm-ben (P): 2.50 Weidmueller, fehér |
| Rendelési szám | 1629940000 |
| Típus | KSW 2,5 < 150MM SONDDR. |
| GTIN (EAN) | 4008 190202842 |
| Qty. | 1 Darab |

KSW 2,5 < 150MM SONDDR.

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Tanúsítványok

| | |
|------|----------|
| ROHS | Megfelel |
|------|----------|

Méretek és tömegek

| | | | |
|-------------|--------|------------------|-------------|
| Magasság | 2.5 mm | Magasság (coll) | 0.0984 inch |
| Szélesség | 150 mm | Szélesség (coll) | 5.9055 inch |
| Nettó tömeg | 1 g | | |

Hőmérsékletek

| | |
|------------------------------|--------|
| Üzemi hőmérsékleti tartomány | 150 °C |
|------------------------------|--------|

Termékek környezetvédelmi megfelelése

| | |
|--------------------------|-------------------------------|
| RoHS megfelelési állapot | Megfelel, kivétel nélkül |
| REACH SVHC | Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC |

Általános adatok

| | | | |
|------------------------------------|------------------------|-----------------------|-------------|
| Ragasztóanyag | Akril | Nyomtatás tájolása | vízszintes |
| Laponkénti jelölőszám | 20 | Nyomtatás módja | Hőnyomtató |
| Változat | Öntapadós | Szélesség | 150 mm |
| Üzemi hőmérsékleti tartomány, max. | 150 °C | Szín | fehér |
| Alapanyag | Poliészter, PVC-mentes | Nyomtatás színe | fekete |
| Nyomtatott karakterek | Vevőspecifikus | kompatibilis nyomtató | |
| Üzemi hőmérsékleti tartomány | 150 °C | Alkalmazás/gyártó | Weidmueller |
| Impresszum | Custom printing | | |

Besorolások

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC000761 | ETIM 9.0 | EC000761 |
| ETIM 10.0 | EC000761 | ECLASS 14.0 | 27-28-11-01 |
| ECLASS 15.0 | 27-28-11-01 | | |