


CC-H 85/54 GR**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Általános rendelési adatok**

Változat	ClipCard, Tartozékok, 90 x 58 mm, szürke
Rendelési szám	1631640002
Típus	CC-H 85/54 GR
GTIN (EAN)	4008 19046526 1
Qty.	20 Darab

Műszaki adatok

Tanúsítványok

ROHS	Megfelel
------	----------

Méretek és tömegek

Mélység	13 mm	Mélység (coll)	0.5118 inch
Magasság	90 mm	Magasság (coll)	3.5433 inch
Szélesség	58 mm	Szélesség (coll)	2.2835 inch
Hossz	90 mm	Hossz, inch	3.5433 inch
Átmérő	0 mm	Nettó tömeg	20.9 g

Hőmérsékletek

Üzemi hőmérsékleti tartomány	-40...100 °C
------------------------------	--------------

Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot	Megfelel, kivétel nélkül
REACH SVHC	Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC
Termék karbonlábnyoma	Bölcsőtől a kapuig -0.002 kg CO2 eq.

Általános adatok

Anyag színe az ellenállás kódja szerint	8
Változat	Jelölőtartó
Szélesség	58 mm
UL 94 éghetőségi osztály	V-2
Üzemi hőmérsékleti tartomány, max.	100 °C
Üzemi hőmérsékleti tartomány, min.	-40 °C
Szín	szürke
Halogén	Nem
Hossz	90 mm
Alapanyag	Poliamid 66
Jelölők száma kombinációként	Tápellátás formája MultiCard
Javasolt iparágak	Berendezés
Jelölők száma kombinációként	1 MultiCard = Accessories
Üzemi hőmérsékleti tartomány	-40...100 °C

Készülékjelölők

Átmérő	0 mm	Halogén	Nem
--------	------	---------	-----

Besorolások

ETIM 8.0	EC001288	ETIM 9.0	EC001288
ETIM 10.0	EC001288	ECLASS 14.0	27-28-11-04
ECLASS 15.0	27-28-11-04		

Tartozékok

Natural



CB kábelkötők kábelek és jelölések rögzítéséhez.

- Kifejezetten alkalmasak CLI M, SFX, WKM és WKS kábeljelölők rögzítéséhez
- IEC 62275: 2006-nak megfelelő
- Törésálló poliamid PA 6.6, UL-94 szerinti V2 éghetőségi osztály

Általános rendelési adatok

Típus	CB 360/4,5 NC	Változat
Rendelési szám	1279000000	Kábelkötők, 4,5 x 360 mm, Poliamid 66, 220 N
GTIN (EAN)	4008190031459	
Qty.	4000 ST	
Típus	CB 365/7,5 NC	Változat
Rendelési szám	1279100000	Kábelkötők, 7,5 x 365 mm, Poliamid 66, 540 N
GTIN (EAN)	4008190104665	
Qty.	1500 ST	