


**BL 3.50/06/90F SN BK BX****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Product image**

Hüvelyes csatlakozók húzókenyeges csavaros csatlakozással, 3,50 mm osztással rendelkező vezetékhez. Az egységeken hely található a feliratozáshoz és kódolhatók.

**Általános rendelési adatok**

|                |                                                                                                                                                                   |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Változat       | NYÁK dugaszoló csatlakozó, hüvelyes csatlakozó, 3.50 mm, Pólusszám: 6, 90°, Csavaros csatlakozás, Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, max.: 1.5 mm², Doboz |
| Rendelési szám | <a href="#">1639280000</a>                                                                                                                                        |
| Típus          | BL 3.50/06/90F SN BK BX                                                                                                                                           |
| GTIN (EAN)     | 4008190276829                                                                                                                                                     |
| Qty.           | 66 Darab                                                                                                                                                          |
| Termékadatok   | IEC: 320 V / 12 A / 0.2 - 1.5 mm²<br>UL: 300 V / 8 A / AWG 28 - AWG 14                                                                                            |
| Csomagolás     | Doboz                                                                                                                                                             |

## BL 3.50/06/90F SN BK BX

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Technical data

## Tanúsítványok

Jóváhagyások



ROHS Megfelel

UL File Number Search [UL weboldal](#)

Tanúsítvány száma (UR) E60693

## Méreték és tömegek

|             |          |                  |             |
|-------------|----------|------------------|-------------|
| Mélység     | 22.45 mm | Mélység (coll)   | 0.8839 inch |
| Magasság    | 12 mm    | Magasság (coll)  | 0.4724 inch |
| Szélesség   | 28 mm    | Szélesség (coll) | 1.1024 inch |
| Nettó tömeg | 5.08 g   |                  |             |

## Termékek környezetvédelmi megfelelése

|                          |                                     |
|--------------------------|-------------------------------------|
| RoHS megfelelési állapot | Megfelel, kivétel nélkül            |
| REACH SVHC               | Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC       |
| Termék karbonlábnyoma    | Bölcsőtől a kapuig 0,349 kg CO2 eq. |

## System Parameters

|                                         |                                         |                    |      |         |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------|------|---------|
| Termékcsalád                            | OMNIMATE Jel - BL/SL 3.50 sorozat       |                    |      |         |
| Csatlakozás típusa                      | Terepi csatlakozás                      |                    |      |         |
| Vezetékcsatlakozás-technika             | Csavaros csatlakozás                    |                    |      |         |
| Raszter mm-ben (P)                      | 3.50 mm                                 |                    |      |         |
| Raszter inch-ben (P)                    | 0.138 "                                 |                    |      |         |
| Vezeték kimeneti irány                  | 90°                                     |                    |      |         |
| Pólusszám                               | 6                                       |                    |      |         |
| L1, mm                                  | 17.50 mm                                |                    |      |         |
| L1, inch                                | 0.689 "                                 |                    |      |         |
| Sorok száma                             | 1                                       |                    |      |         |
| Érintkezősorok száma                    | 1                                       |                    |      |         |
| Névleges keresztmetszet                 | 1.5 mm²                                 |                    |      |         |
| Érintésvédelem a DIN VDE 57 106 szerint | Ujjak számára biztonságos               |                    |      |         |
| Érintésvédelem a DIN VDE 0470 szerint   | IP 20 dugaszolva / IP 10 nem dugaszolva |                    |      |         |
| Védelmi osztály                         | IP20, teljesen felszerelve              |                    |      |         |
| Térfogati ellenállás                    | ≤5 mΩ                                   |                    |      |         |
| Kódolható                               | Igen                                    |                    |      |         |
| Csupaszolási hossz                      | 6 mm                                    |                    |      |         |
| Biztosítócsavar                         | M 2                                     |                    |      |         |
| Csavarhúzó éle                          | 0,4 x 2,5                               |                    |      |         |
| Csavarhúzó éle, standard                | DIN 5264                                |                    |      |         |
| Dugaszolási ciklusok                    | 25                                      |                    |      |         |
| Dugaszolási erő/pólus, max.             | 7 N                                     |                    |      |         |
| Húzóerő / pólus, max.                   | 5 N                                     |                    |      |         |
| Tightening torque                       | Forgatónyomaték típusa                  | Wire connection    |      |         |
|                                         | Usage information                       | Meghúzási nyomaték | min. | 0.2 Nm  |
|                                         |                                         |                    | max. | 0.25 Nm |
|                                         | Forgatónyomaték típusa                  | Screw flange       |      |         |
|                                         | Usage information                       | Meghúzási nyomaték | min. | 0.15 Nm |
|                                         |                                         |                    | max. | 0.2 Nm  |

## BL 3.50/06/90F SN BK BX

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Technical data

## Anyagjellemzők

|                                            |                            |                                         |         |
|--------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------|---------|
| Szigetelőanyag                             | PBT                        | Szín                                    | fekete  |
| Színskála (hasonló)                        | RAL 9011                   | Szigetelőanyag csoport                  | IIIa    |
| Kúszóútképzési összehasonlítási szám (CTI) | ≥ 200                      | Szigetelési ellenállás                  | ≥ 108 Ω |
| Moisture Level (MSL)                       |                            | UL 94 éghetőségi osztály                | V-0     |
| Érintkező anyaga                           | Cu-ötvözet                 | Érintkező felület                       | ónozott |
| Dugaszolható csatlakozás rétegszerkezete   | 4...8 µm Sn hot-dip tinned | Tárolási hőmérséklet, min.              | -40 °C  |
| Tárolási hőmérséklet, max.                 | 70 °C                      | Üzemi hőmérséklet, min.                 | -50 °C  |
| Üzemi hőmérséklet, max.                    | 100 °C                     | Hőmérsékleti tartomány, telepítés, min. | -30 °C  |
| Hőmérsékleti tartomány, telepítés, max.    | 100 °C                     |                                         |         |

## Névleges adatok IEC szerint

|                                                                                    |                        |                                                                                  |                  |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| szabvány szerint tesztelve                                                         | IEC 60664-1, IEC 61984 | Névleges áram, min. pólusszám (Tu=20 °C)                                         | 12 A             |
| Névleges áram, maximális pólusszám (Tu=20 °C)                                      | 10 A                   | Névleges áram, min. pólusszám (Tu=40°C)                                          | 10 A             |
| Névleges áram, maximális pólusszám (Tu=40°C)                                       | 8 A                    | Névleges feszültség a II/2 túlfeszültség osztályhoz / szennyezés mértékéhez      | 320 V            |
| Névleges feszültség a III/2 túlfeszültség osztályhoz / szennyezés mértékéhez       | 160 V                  | Névleges feszültség a III/3 túlfeszültség osztályhoz / szennyezés mértékéhez     | 160 V            |
| Névleges lökőfeszültség a II/2 túlfeszültség osztályhoz / szennyezés mértékéhez    | 2.5 kV                 | Névleges lökőfeszültség a III/2 túlfeszültség osztályhoz / szennyezés mértékéhez | 2.5 kV           |
| Névleges lökőfeszültség a III/3 túlfeszültség osztályhoz / szennyeződés mértékéhez | 2.5 kV                 | Rövid idejű határáram ellenállás                                                 | 3 x 1s mit 100 A |

## Csomagolás

|               |           |               |           |
|---------------|-----------|---------------|-----------|
| Csomagolás    | Doboz     | VPE hosszúság | 347.00 mm |
| VPE szélesség | 135.00 mm | VPE magasság  | 31.00 mm  |

## Csatlakoztatható vezetékek

|                                                           |                                    |                    |                     |
|-----------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------|---------------------|
| Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, min.           | 0.08 mm <sup>2</sup>               |                    |                     |
| Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, max.           | 1.5 mm <sup>2</sup>                |                    |                     |
| Vezeték csatlakozási keresztmetszet AWG, min.             | AWG 28                             |                    |                     |
| Vezeték csatlakozási keresztmetszet AWG, max.             | AWG 14                             |                    |                     |
| Tömör, min. H05(07) V-U                                   | 0.2 mm <sup>2</sup>                |                    |                     |
| Tömör, max. H05(07) V-U                                   | 1.5 mm <sup>2</sup>                |                    |                     |
| Flexibilis, min. H05(07) V-K                              | 0.2 mm <sup>2</sup>                |                    |                     |
| Flexibilis, max. H05(07) V-K                              | 1.5 mm <sup>2</sup>                |                    |                     |
| műanyag galléros érvéghüvellyel, DIN 46228 pt 4, min.     | 0.2 mm <sup>2</sup>                |                    |                     |
| műanyag galléros érvéghüvellyel, DIN 46228 pt 4, max.     | 1.5 mm <sup>2</sup>                |                    |                     |
| érvéghüvellyel, DIN 46228 1. pont, min.                   | 0.2 mm <sup>2</sup>                |                    |                     |
| érvéghüvellyel, DIN 46228 pt 1, max.                      | 1.5 mm <sup>2</sup>                |                    |                     |
| Illesztőcsap az EN 60999 szerint a x b; ø 2,4 mm x 1,5 mm |                                    |                    |                     |
| Rögzíthető vezeték                                        | Vezetékcsatlakozás keresztmetszete | Típus              | finom huzalozás     |
|                                                           | érvéghüvely                        | névleges           | 0.5 mm <sup>2</sup> |
|                                                           |                                    | Csupaszolási hossz | névleges 8 mm       |

## Technical data

|                                    |  |                      |                              |
|------------------------------------|--|----------------------|------------------------------|
|                                    |  | Ajánlott érvéghüvely | <a href="#">H0.5/12 OR</a>   |
|                                    |  | Csupaszolási hossz   | névleges 6 mm                |
|                                    |  | Ajánlott érvéghüvely | <a href="#">H0.5/6</a>       |
|                                    |  | Típus                | finom huzalozás              |
| Vezetékcsatlakozás keresztmetszete |  | névleges             | 0.75 mm <sup>2</sup>         |
|                                    |  | Csupaszolási hossz   | névleges 8 mm                |
| érvéghüvely                        |  | Ajánlott érvéghüvely | <a href="#">H0.75/12 W</a>   |
|                                    |  | Csupaszolási hossz   | névleges 6 mm                |
|                                    |  | Ajánlott érvéghüvely | <a href="#">H0.75/6</a>      |
|                                    |  | Típus                | finom huzalozás              |
| Vezetékcsatlakozás keresztmetszete |  | névleges             | 1 mm <sup>2</sup>            |
|                                    |  | Csupaszolási hossz   | névleges 8 mm                |
| érvéghüvely                        |  | Ajánlott érvéghüvely | <a href="#">H1.0/12 GE</a>   |
|                                    |  | Csupaszolási hossz   | névleges 6 mm                |
|                                    |  | Ajánlott érvéghüvely | <a href="#">H1.0/6</a>       |
|                                    |  | Típus                | finom huzalozás              |
| Vezetékcsatlakozás keresztmetszete |  | névleges             | 0.25 mm <sup>2</sup>         |
|                                    |  | Csupaszolási hossz   | névleges 8 mm                |
| érvéghüvely                        |  | Ajánlott érvéghüvely | <a href="#">H0.25/10 HBL</a> |
|                                    |  | Csupaszolási hossz   | névleges 5 mm                |
|                                    |  | Ajánlott érvéghüvely | <a href="#">H0.25/5</a>      |
|                                    |  | Típus                | finom huzalozás              |
| Vezetékcsatlakozás keresztmetszete |  | névleges             | 0.34 mm <sup>2</sup>         |
|                                    |  | Csupaszolási hossz   | névleges 8 mm                |
| érvéghüvely                        |  | Ajánlott érvéghüvely | <a href="#">H0.34/10 TK</a>  |

Hivatkozási szöveg

A műanyag gallér külső átmérője nem lehet nagyobb az osztásnál (P). Az érvéghüvelyek hosszát a terméknek és a névleges feszültségnek megfelelően kell megválasztani.

## CSA névleges adatok

|                                                     |                                                            |                                                     |                |
|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------|
| Intézet (CSA)                                       | CSA                                                        | Tanúsítvány száma (CSA)                             | 154685-1318353 |
| Névleges feszültség (B felhasználási csoport / CSA) | 300 V                                                      | Névleges feszültség (D felhasználási csoport / CSA) | 300 V          |
| Névleges áram (B felhasználási csoport / 10 A CSA)  |                                                            | Névleges áram (D felhasználási csoport / 10 A CSA)  |                |
| Vezeték keresztmetszet, AWG, min.                   | AWG 28                                                     | Vezeték keresztmetszet, AWG, max.                   | AWG 14         |
| Hivatkozás a tanúsítási értékekre                   | A megadott adatok maximális értékek - lásd a tanúsítványt. |                                                     |                |

## UL 1059 névleges adatok

|                                                         |                                                            |                                                         |        |
|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------|
| Intézet (UR)                                            | UR                                                         | Tanúsítvány száma (UR)                                  | E60693 |
| Névleges feszültség (B felhasználási csoport / UL 1059) | 300 V                                                      | Névleges feszültség (D felhasználási csoport / UL 1059) | 300 V  |
| Névleges áram (B felhasználási csoport / 8 A UL 1059)   | 8 A                                                        | Névleges áram (D felhasználási csoport / 8 A UL 1059)   | 8 A    |
| Vezeték keresztmetszet, AWG, min.                       | AWG 28                                                     | Vezeték keresztmetszet, AWG, max.                       | AWG 14 |
| Hivatkozás a tanúsítási értékekre                       | A megadott adatok maximális értékek - lásd a tanúsítványt. |                                                         |        |

## Típusvizsgálatok

|                             |             |                                                                                                  |
|-----------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Teszt: Jelölések tartóssága | Standard    | DIN EN 61984 szabvány, 7.3.2 / 09.02 szakasz, minta a DIN EN 60068-2-70 / 07.96 szabvány szerint |
|                             | Teszt       | eredetjelölés, típusazonosítás, SEV tanúsítvány, CSA tanúsítvány                                 |
|                             | Kiértékelés | elérhető                                                                                         |

## Technical data

|                                                 |                                                             |                                                                                                         |                                              |  |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--|
|                                                 | Teszt                                                       | tartósság                                                                                               |                                              |  |
|                                                 | Kiértékelés                                                 | átadva                                                                                                  |                                              |  |
| Teszt: Helytelen illesztés (nem felcserélhetők) | Standard                                                    | DIN EN 61984 szabvány, 6.3 és 6.9.1 / 09.02 szakasz, DIN IEC 60512 szabvány, 7. rész, 5 / 05.94 szakasz |                                              |  |
|                                                 | Teszt                                                       | 180°-kal elfordítva kódolóelemekkel                                                                     |                                              |  |
|                                                 | Kiértékelés                                                 | átadva                                                                                                  |                                              |  |
| Teszt: Rögzíthető keresztmetszet                | Standard                                                    | DIN EN 60999-1 szabvány, 7 és 9.1 / 12.00 szakasz, DIN EN 60947-1 szabvány, 8.2.4.5.1 / 12.99 szakasz   |                                              |  |
|                                                 | Vezeték típusa                                              | Vezető típusa és keresztmetszete                                                                        | tömör, 0,2 mm²                               |  |
|                                                 |                                                             | Vezető típusa és keresztmetszete                                                                        | sodrott 0,2 mm²                              |  |
|                                                 |                                                             | Vezető típusa és keresztmetszete                                                                        | tömör, 1,5 mm²                               |  |
|                                                 |                                                             | Vezető típusa és keresztmetszete                                                                        | sodrott 1,5 mm²                              |  |
|                                                 |                                                             | Vezető típusa és keresztmetszete                                                                        | AWG 28/1                                     |  |
|                                                 |                                                             | Vezető típusa és keresztmetszete                                                                        | AWG 28/19                                    |  |
|                                                 |                                                             | Vezető típusa és keresztmetszete                                                                        | AWG 16/1                                     |  |
|                                                 |                                                             | Vezető típusa és keresztmetszete                                                                        | AWG 16/19                                    |  |
|                                                 | Kiértékelés                                                 | átadva                                                                                                  |                                              |  |
|                                                 | Vezetékek sérülésének és véletlen meglazulásának vizsgálata | Standard                                                                                                | DIN EN 60999-1 szabvány, 9.4 / 12.00 szakasz |  |
|                                                 |                                                             | Követelmény                                                                                             | 0,2 kg                                       |  |
| Vezeték típusa                                  |                                                             | Vezető típusa és keresztmetszete                                                                        | AWG 28/1                                     |  |
|                                                 |                                                             | Vezető típusa és keresztmetszete                                                                        | AWG 28/19                                    |  |
| Kiértékelés                                     |                                                             | átadva                                                                                                  |                                              |  |
| Követelmény                                     |                                                             | 0,3 kg                                                                                                  |                                              |  |
| Vezeték típusa                                  |                                                             | Vezető típusa és keresztmetszete                                                                        | 2 × AWG 24/1                                 |  |
|                                                 |                                                             | Vezető típusa és keresztmetszete                                                                        | 2 × AWG 24/19 érvéghüvellyel                 |  |
| Kiértékelés                                     |                                                             | átadva                                                                                                  |                                              |  |
| Követelmény                                     |                                                             | 0,4 kg                                                                                                  |                                              |  |
| Vezeték típusa                                  |                                                             | Vezető típusa és keresztmetszete                                                                        | tömör, 1,5 mm²                               |  |
|                                                 |                                                             | Vezető típusa és keresztmetszete                                                                        | sodrott 1,5 mm²                              |  |
|                                                 | Vezető típusa és keresztmetszete                            | AWG 16/7                                                                                                |                                              |  |
| Kiértékelés                                     | átadva                                                      |                                                                                                         |                                              |  |
| Kihúzási vizsgálat                              | Standard                                                    | DIN EN 60999-1 szabvány, 9.5 / 12.00 szakasz                                                            |                                              |  |
|                                                 | Követelmény                                                 | ≥5 N                                                                                                    |                                              |  |
|                                                 | Vezeték típusa                                              | Vezető típusa és keresztmetszete                                                                        | AWG 28/1                                     |  |
|                                                 |                                                             | Vezető típusa és keresztmetszete                                                                        | AWG 28/19                                    |  |
|                                                 | Kiértékelés                                                 | átadva                                                                                                  |                                              |  |
|                                                 | Követelmény                                                 | ≥10 N                                                                                                   |                                              |  |
|                                                 | Vezeték típusa                                              | Vezető típusa és keresztmetszete                                                                        | 2 × AWG 24/1                                 |  |
|                                                 |                                                             | Vezető típusa és keresztmetszete                                                                        | 2 × AWG 24/19 érvéghüvellyel                 |  |
|                                                 | Kiértékelés                                                 | átadva                                                                                                  |                                              |  |
|                                                 | Követelmény                                                 | ≥40 N                                                                                                   |                                              |  |

## BL 3.50/06/90F SN BK BX

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Technical data

|  |                |                                  |           |
|--|----------------|----------------------------------|-----------|
|  | Vezeték típusa | Vezető típusa és keresztmetszete | H05V-U1.5 |
|  |                | Vezető típusa és keresztmetszete | H05V-K1.5 |
|  |                | Vezető típusa és keresztmetszete | AWG 16/7  |
|  | Kiértékelés    | átadva                           |           |

## Fontos megjegyzés

|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| IPC megfelelés | A termékek fejlesztése, gyártása és szállítása a nemzetközileg elismert IPC-A-610 szabvány „megengedhető” kategóriája szerint történt. A termékekkel kapcsolatos további követelményeket kérésre kiértékeljük.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Megjegyzések   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Additional variants on request</li> <li>• Gold-plated contact surfaces on request</li> <li>• Max. outer diameter of the conductor: 2.9 mm</li> <li>• Max. outer diameter of the conductor: 2.9 mm</li> <li>• Wire end ferrule without plastic collar to DIN 46228/1</li> <li>• Wire end ferrule with plastic collar to DIN 46228/4</li> <li>• P on drawing = pitch</li> <li>• Rated data refer only to the component itself. Clearance and creepage distances to other components are to be designed in accordance with the relevant application standards.</li> <li>• In accordance with IEC 61984, OMNIMATE-connectors are connectors without breaking capacity (COC). During designated use, connectors are not allowed to be engaged or disengaged when live or under load</li> <li>• Long term storage of the product with average temperature of 50 °C and maximum humidity 70%, 36 months</li> </ul> |

## Besorolások


|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC002638    | ETIM 9.0    | EC002638    |
| ETIM 10.0   | EC002638    | ECLASS 14.0 | 27-46-02-02 |
| ECLASS 15.0 | 27-46-02-02 |             |             |

## Drawings


### Product image




### Dimensional drawing



### Graph



### Graph



## Accessories

## Kódoló elemek



Csak azt kapcsolja össze, amit kell: a megfelelő csatlakozást a megfelelő helyen.

A kódolási elemek és reteszelő eszközök egyértelműen hozzárendelik a csatlakozóelemeket a gyártási és az üzemelési folyamat során

A kódolási elemeket és a reteszelő eszközöket a szerelés előtt vagy a kábelkonfekcionálás fázisában kell behelyezni. A Weidmüller alternatívája: online konfigurálás a változatkonfigurátor segítségével a szállítás előtti előzetes kódoláshoz.

A kapcsolási táblán történő hibás konfekcionálás és az összekötő elemek téves csatlakoztatása többé nem lehetséges.

Az előny: nincs hibakeresés a gyártás során, és nem merül fel a felhasználó által okozott üzemelési hiba.

## Általános rendelési adatok

|                |                            |                                                                                |
|----------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Típus          | BL SL 3.5 KO OR            | Változat                                                                       |
| Rendelési szám | <a href="#">1693430000</a> | NYÁK dugaszoló csatlakozó, Tartozékok, Kódoló elem, narancssárga, Pólusszám: 1 |
| GTIN (EAN)     | 4008190867447              |                                                                                |
| Qty.           | 100 ST                     |                                                                                |
| Típus          | BL SL 3.5 KO SW            | Változat                                                                       |
| Rendelési szám | <a href="#">1610100000</a> | NYÁK dugaszoló csatlakozó, Tartozékok, Kódoló elem, fekete, Pólusszám: 1       |
| GTIN (EAN)     | 4008190187637              |                                                                                |
| Qty.           | 100 ST                     |                                                                                |

## BL 3.50/06/90F SN BK BX

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26


D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Counterpart

## SLD 3.50/90




Kétrétegű tűs érintkezősorok hullámforrasztáshoz 3,50 mm-es osztással. A csatlakozó nyitott, zárt és peremes kivitelben kapható. A dugaszokon hely található a feliratozáshoz és kódolhatók. Kartondobozba csomagolva.

## Általános rendelési adatok

|                |                            |                                                                                                                                      |
|----------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Típus          | SLD 3.50/12/90 3.2SN OR... | Változat                                                                                                                             |
| Rendelési szám | <a href="#">1633390000</a> | NYÁK dugaszoló csatlakozó, tűs érintkezősor, nyitott oldal, THT-forrasztott csatlakozás, 3.50 mm, Pólusszám: 12, 90°, Forrasztótüske |
| GTIN (EAN)     | 4008190257842              | hossza (l): 3.2 mm, ónozott, narancssárga, Doboz                                                                                     |
| Qty.           | 50 ST                      |                                                                                                                                      |

## SLD 3.50/90G



Kétrétegű tűs érintkezősorok hullámforrasztáshoz 3,50 mm-es osztással. A csatlakozó nyitott, zárt és peremes kivitelben kapható. A dugaszokon hely található a feliratozáshoz és kódolhatók. Kartondobozba csomagolva.

## Általános rendelési adatok

|                |                            |                                                                                                                                    |
|----------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Típus          | SLD 3.50/12/90G 3.2SN O... | Változat                                                                                                                           |
| Rendelési szám | <a href="#">1633620000</a> | NYÁK dugaszoló csatlakozó, tűs érintkezősor, Oldalt zárt, THT-forrasztott csatlakozás, 3.50 mm, Pólusszám: 12, 90°, Forrasztótüske |
| GTIN (EAN)     | 4008190258078              | hossza (l): 3.2 mm, ónozott, narancssárga, Doboz                                                                                   |
| Qty.           | 50 ST                      |                                                                                                                                    |
| Típus          | SLD 3.50/12/90G 4.5SN B... | Változat                                                                                                                           |
| Rendelési szám | <a href="#">1634310000</a> | NYÁK dugaszoló csatlakozó, tűs érintkezősor, Oldalt zárt, THT-forrasztott csatlakozás, 3.50 mm, Pólusszám: 12, 90°, Forrasztótüske |
| GTIN (EAN)     | 4008190258764              | hossza (l): 4.5 mm, ónozott, fekete, Doboz                                                                                         |
| Qty.           | 50 ST                      |                                                                                                                                    |

## BL 3.50/06/90F SN BK BX

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26


D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Counterpart

## SLD 3.50V/180G




Kétrétegű, lépcsőzetes tűs érintkezősor hullámforrasztáshoz 3,50 mm-es osztásnál. Zárt és peremes aljzatos kivitelben kaphatók. A dugaszokon hely található a feliratozáshoz és kódolható.

## Általános rendelési adatok

|                |                            |                                                                                                                                     |
|----------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Típus          | SLD 3.50V/12/180G 3.2SN... | Változat                                                                                                                            |
| Rendelési szám | <a href="#">1641130000</a> | NYÁK dugaszoló csatlakozó, tűs érintkezősor, Oldalt zárt, THT-forrasztott csatlakozás, 3.50 mm, Pólusszám: 12, 180°, Forrasztótüske |
| GTIN (EAN)     | 4008190279530              | hossza (l): 3.2 mm, ónozott, narancssárga, Doboz                                                                                    |
| Qty.           | 50 ST                      |                                                                                                                                     |

## SLD 3.50V/90G




Kétrétegű, lépcsőzetes tűs érintkezősor hullámforrasztáshoz 3,50 mm-es osztásnál. Zárt és peremes aljzatos kivitelben kaphatók. A dugaszokon hely található a feliratozáshoz és kódolható.

## Általános rendelési adatok

|                |                            |                                                                                                                                    |
|----------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Típus          | SLD 3.50V/12/90G 3.2SN ... | Változat                                                                                                                           |
| Rendelési szám | <a href="#">1642260000</a> | NYÁK dugaszoló csatlakozó, tűs érintkezősor, Oldalt zárt, THT-forrasztott csatlakozás, 3.50 mm, Pólusszám: 12, 90°, Forrasztótüske |
| GTIN (EAN)     | 4008190280789              | hossza (l): 3.2 mm, ónozott, narancssárga, Doboz                                                                                   |
| Qty.           | 50 ST                      |                                                                                                                                    |

## SL 3.50/90G



Tűs érintkezősorok hullámforrasztáshoz 3,50 mm-es osztással

- A dugaszolási irány párhuzamos (90°), egyenes 180° vagy dőlt (135°) a NYÁK-hoz viszonyítva
- Ház változat: peremes aljzat (F)
- Kartondobozba csomagolva (BX)
- Tűs érintkezősor, kódolható

## BL 3.50/06/90F SN BK BX

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Counterpart

## Általános rendelési adatok

|                |                            |                                                                                                                                                                              |
|----------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Típus          | SL 3.50/06/90G 3.2SN BK... | Változat                                                                                                                                                                     |
| Rendelési szám | <a href="#">1732030000</a> | NYÁK dugaszoló csatlakozó, tűs érintkezősor, Oldalt zárt, THT-forrasztott csatlakozás, 3.50 mm, Pólusszám: 6, 90°, Forrasztótüske hossza (l): 3.2 mm, ónozott, fekete, Doboz |
| GTIN (EAN)     | 4008190390624              |                                                                                                                                                                              |
| Qty.           | 50 ST                      |                                                                                                                                                                              |

## SL-SMT 3.5/180G Box



Magas hőmérsékleteknek ellenálló tűs kapocsléc, 3,50 mm-es raszterrel.

- A dugaszolási irány párhuzamos (90°), egyenes 180° vagy ferde (135°) a PCB-hez képest
- Készülékház változatok: zárt oldal (G), csavaros karima (F), forraszkarima (LF) vagy reteszeltető forraszkarima (RF)
- SMT-folyamathoz optimalizálva
- 3,2 mm-es csaphossz – univerzális minden forrasztási eljárásához
- 1,5 mm-es csaphossz – reflow-forrasztási módszerekhez optimalizálva
- Dobozos (BX) vagy tekercses kivitelű (RL) csomagolás
- A tűs kapocsléc kódolható

## Általános rendelési adatok

|                |                            |                                                                                                                                                                                      |
|----------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Típus          | SL-SMT 3.50/06/180G 1.5... | Változat                                                                                                                                                                             |
| Rendelési szám | <a href="#">1753022001</a> | NYÁK dugaszoló csatlakozó, tűs érintkezősor, Oldalt zárt, THT/THR-forrasztott csatlakozással, 3.50 mm, Pólusszám: 6, 180°, Forrasztótüske hossza (l): 1.5 mm, ónozott, fekete, Doboz |
| GTIN (EAN)     | 4032248130924              |                                                                                                                                                                                      |
| Qty.           | 50 ST                      |                                                                                                                                                                                      |

## SL-SMT 3.5/180G Tray



Magas hőmérsékleteknek ellenálló tűs kapocsléc, 3,50 mm-es raszterrel.

- A dugaszolási irány párhuzamos (90°), egyenes 180° vagy ferde (135°) a PCB-hez képest
- Készülékház változatok: zárt oldal (G), csavaros karima (F), forraszkarima (LF) vagy reteszeltető forraszkarima (RF)
- SMT-folyamathoz optimalizálva
- 3,2 mm-es csaphossz – univerzális minden forrasztási eljárásához
- 1,5 mm-es csaphossz – reflow-forrasztási módszerekhez optimalizálva
- Dobozos (BX) vagy tekercses kivitelű (RL) csomagolás
- A tűs kapocsléc kódolható

## Általános rendelési adatok

|                |                            |                                                                                                                                                                                     |
|----------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Típus          | SL-SMT 3.50/06/180G 1.5... | Változat                                                                                                                                                                            |
| Rendelési szám | <a href="#">1753023001</a> | NYÁK dugaszoló csatlakozó, tűs érintkezősor, Oldalt zárt, THT/THR-forrasztott csatlakozással, 3.50 mm, Pólusszám: 6, 180°, Forrasztótüske hossza (l): 1.5 mm, ónozott, fekete, Tray |
| GTIN (EAN)     | 4032248132751              |                                                                                                                                                                                     |
| Qty.           | 66 ST                      |                                                                                                                                                                                     |

## BL 3.50/06/90F SN BK BX

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26


D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Counterpart

## SL-SMT 3.5/180G Tape



Magas hőmérsékleteknek ellenálló tűs kapocsleéc, 3,50 mm-es rászterrel.

- A dugaszolási irány párhuzamos (90°), egyenes 180° vagy ferde (135°) a PCB-hez képest
- Készülékház változatok: zárt oldal (G), csavaros karima (F), forraszkarima (LF) vagy reteszeltető forraszkarima (RF)
- SMT-folyamathoz optimalizálva
- 3,2 mm-es csaphossz – univerzális minden forrasztási eljárásához
- 1,5 mm-es csaphossz – reflow-forrasztási módszerekhez optimalizálva
- Dobozos (BX) vagy tekercses kivitelű (RL) csomagolás
- A tűs kapocsleéc kódolható

## Általános rendelési adatok

|                |                            |                                                                                                                                                                                     |
|----------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Típus          | SL-SMT 3.50/06/180G 1.5... | Változat                                                                                                                                                                            |
| Rendelési szám | <a href="#">1753024001</a> | NYÁK dugaszoló csatlakozó, tűs érintkezősor, Oldalt zárt, THT/THR-forrasztott csatlakozással, 3.50 mm, Pólusszám: 6, 180°, Forrasztótüske hossza (l): 1.5 mm, ónozott, fekete, Tape |
| GTIN (EAN)     | 4032248135622              |                                                                                                                                                                                     |
| Qty.           | 265 ST                     |                                                                                                                                                                                     |

## SL-SMT 3.5/90G Box



Magas hőmérsékleteknek ellenálló tűs kapocsleéc, 3,50 mm-es rászterrel.

- A dugaszolási irány párhuzamos (90°), egyenes 180° vagy ferde (135°) a PCB-hez képest
- Készülékház változatok: zárt oldal (G), csavaros karima (F), forraszkarima (LF) vagy reteszeltető forraszkarima (RF)
- SMT-folyamathoz optimalizálva
- 3,2 mm-es csaphossz – univerzális minden forrasztási eljárásához
- 1,5 mm-es csaphossz – reflow-forrasztási módszerekhez optimalizálva
- Dobozos (BX) vagy tekercses kivitelű (RL) csomagolás
- A tűs kapocsleéc kódolható

## Általános rendelési adatok

|                |                            |                                                                                                                                                                                     |
|----------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Típus          | SL-SMT 3.50/06/90G 1.5S... | Változat                                                                                                                                                                            |
| Rendelési szám | <a href="#">1761582001</a> | NYÁK dugaszoló csatlakozó, tűs érintkezősor, Oldalt zárt, THT/THR-forrasztott csatlakozással, 3.50 mm, Pólusszám: 6, 90°, Forrasztótüske hossza (l): 1.5 mm, ónozott, fekete, Doboz |
| GTIN (EAN)     | 4032248132072              |                                                                                                                                                                                     |
| Qty.           | 50 ST                      |                                                                                                                                                                                     |

## BL 3.50/06/90F SN BK BX

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Counterpart

## SL-SMT 3.5/90G Tape




Magas hőmérsékleteknek ellenálló tűs kapocsleéc, 3,50 mm-es rászterrel.

- A dugaszolási irány párhuzamos (90°), egyenes 180° vagy ferde (135°) a PCB-hez képest
- Készülékház változatok: zárt oldal (G), csavaros karima (F), forraszkarima (LF) vagy reteszeltető forraszkarima (RF)
- SMT-folyamathoz optimalizálva
- 3,2 mm-es csaphossz – univerzális minden forrasztási eljárásához
- 1,5 mm-es csaphossz – reflow-forrasztási módszerekhez optimalizálva
- Dobozos (BX) vagy tekercses kivitelű (RL) csomagolás
- A tűs kapocsleéc kódolható

## Általános rendelési adatok

|                |                            |                                                                                                                                          |
|----------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Típus          | SL-SMT 3.50/06/90G 1.5S... | Változat                                                                                                                                 |
| Rendelési szám | <a href="#">1761584001</a> | NYÁK dugaszoló csatlakozó, tűs érintkezősor, Oldalt zárt, THT/THR-forrasztott csatlakozással, 3.50 mm, Pólusszám: 6, 90°, Forrasztótűske |
| GTIN (EAN)     | 4032248136025              | hossza (l): 1.5 mm, ónozott, fekete, Tape                                                                                                |
| Qty.           | 385 ST                     |                                                                                                                                          |

## SL-SMT 3.50/90 Tape



Magas hőmérsékleteknek ellenálló tűs kapocsleéc, 3,50 mm-es rászterrel.

- A dugaszolási irány párhuzamos (90°), egyenes 180° vagy ferde (135°) a PCB-hez képest
- Készülékház változatok: zárt oldal (G), csavaros karima (F), forraszkarima (LF) vagy reteszeltető forraszkarima (RF)
- SMT-folyamathoz optimalizálva
- 3,2 mm-es csaphossz – univerzális minden forrasztási eljárásához
- 1,5 mm-es csaphossz – reflow-forrasztási módszerekhez optimalizálva
- Dobozos (BX) vagy tekercses kivitelű (RL) csomagolás
- A tűs kapocsleéc kódolható

## Általános rendelési adatok

|                |                            |                                                                                                                                            |
|----------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Típus          | SL-SMT 3.50/06/90 1.5SN... | Változat                                                                                                                                   |
| Rendelési szám | <a href="#">1761814001</a> | NYÁK dugaszoló csatlakozó, tűs érintkezősor, nyitott oldal, THT/THR-forrasztott csatlakozással, 3.50 mm, Pólusszám: 6, 90°, Forrasztótűske |
| GTIN (EAN)     | 4032248136124              | hossza (l): 1.5 mm, ónozott, fekete, Tape                                                                                                  |
| Qty.           | 385 ST                     |                                                                                                                                            |

## BL 3.50/06/90F SN BK BX

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26


D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Counterpart

## SL 3.50/90




Tűs érintkezősorok hullámforrasztáshoz 3,50 mm-es osztással

- A dugaszolási irány párhuzamos (90°), egyenes 180° vagy dőlt (135°) a NYÁK-hoz viszonyítva
- Ház változat: peremes aljzat (F)
- Kartondobozba csomagolva (BX)
- Tűs érintkezősor, kódolható

## Általános rendelési adatok

|                |                            |                                                                                                                                     |
|----------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Típus          | SL 3.50/06/90 3.2SN OR ... | Változat                                                                                                                            |
| Rendelési szám | <a href="#">1597250000</a> | NYÁK dugaszoló csatlakozó, tűs érintkezősor, nyitott oldal, THT-forrasztott csatlakozás, 3.50 mm, Pólusszám: 6, 90°, Forrasztótűske |
| GTIN (EAN)     | 4008190163624              | hossza (l): 3.2 mm, ónozott, narancssárga, Doboz                                                                                    |
| Qty.           | 50 ST                      |                                                                                                                                     |

## SL 3.50/180G



Tűs érintkezősorok hullámforrasztáshoz 3,50 mm-es osztással

- A dugaszolási irány párhuzamos (90°), egyenes 180° vagy dőlt (135°) a NYÁK-hoz viszonyítva
- Ház változat: peremes aljzat (F)
- Kartondobozba csomagolva (BX)
- Tűs érintkezősor, kódolható

## Általános rendelési adatok

|                |                            |                                                                                                                                    |
|----------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Típus          | SL 3.50/06/180G 3.2SN O... | Változat                                                                                                                           |
| Rendelési szám | <a href="#">1604510000</a> | NYÁK dugaszoló csatlakozó, tűs érintkezősor, Oldalt zárt, THT-forrasztott csatlakozás, 3.50 mm, Pólusszám: 6, 180°, Forrasztótűske |
| GTIN (EAN)     | 4008190159559              | hossza (l): 3.2 mm, ónozott, narancssárga, Doboz                                                                                   |
| Qty.           | 50 ST                      |                                                                                                                                    |
| Típus          | SL 3.50/06/180G 4.5SN O... | Változat                                                                                                                           |
| Rendelési szám | <a href="#">1604660000</a> | NYÁK dugaszoló csatlakozó, tűs érintkezősor, Oldalt zárt, THT-forrasztott csatlakozás, 3.50 mm, Pólusszám: 6, 180°, Forrasztótűske |
| GTIN (EAN)     | 4008190026950              | hossza (l): 4.5 mm, ónozott, narancssárga, Doboz                                                                                   |
| Qty.           | 50 ST                      |                                                                                                                                    |

## BL 3.50/06/90F SN BK BX

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26


D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Counterpart

## SL 3.50/180




Tűs érintkezősorok hullámforrasztáshoz 3,50 mm-es osztással

- A dugaszolási irány párhuzamos (90°), egyenes 180° vagy dőlt (135°) a NYÁK-hoz viszonyítva
- Ház változat: peremes aljzat (F)
- Kartondobozba csomagolva (BX)
- Tűs érintkezősor, kódolható

## Általános rendelési adatok

|                |                            |                                                                                                                                      |
|----------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Típus          | SL 3.50/06/180 3.2SN OR... | Változat                                                                                                                             |
| Rendelési szám | <a href="#">1604810000</a> | NYÁK dugaszoló csatlakozó, tűs érintkezősor, nyitott oldal, THT-forrasztott csatlakozás, 3.50 mm, Pólusszám: 6, 180°, Forrasztótüske |
| GTIN (EAN)     | 4008190145460              | hossza (l): 3.2 mm, ónozott, narancssárga, Doboz                                                                                     |
| Qty.           | 50 ST                      |                                                                                                                                      |
| Típus          | SL 3.50/06/180 4.5 SN O... | Változat                                                                                                                             |
| Rendelési szám | <a href="#">1604960000</a> | NYÁK dugaszoló csatlakozó, tűs érintkezősor, nyitott oldal, THT-forrasztott csatlakozás, 3.50 mm, Pólusszám: 6, 180°, Forrasztótüske |
| GTIN (EAN)     | 4008190030995              | hossza (l): 4.5 mm, ónozott, narancssárga, Doboz                                                                                     |
| Qty.           | 50 ST                      |                                                                                                                                      |

## SL 3.50/90G



Tűs érintkezősorok hullámforrasztáshoz 3,50 mm-es osztással

- A dugaszolási irány párhuzamos (90°), egyenes 180° vagy dőlt (135°) a NYÁK-hoz viszonyítva
- Ház változat: peremes aljzat (F)
- Kartondobozba csomagolva (BX)
- Tűs érintkezősor, kódolható

## Általános rendelési adatok

|                |                            |                                                                                                                                   |
|----------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Típus          | SL 3.50/06/90G 3.2SN OR... | Változat                                                                                                                          |
| Rendelési szám | <a href="#">1605110000</a> | NYÁK dugaszoló csatlakozó, tűs érintkezősor, Oldalt zárt, THT-forrasztott csatlakozás, 3.50 mm, Pólusszám: 6, 90°, Forrasztótüske |
| GTIN (EAN)     | 4008190059552              | hossza (l): 3.2 mm, ónozott, narancssárga, Doboz                                                                                  |
| Qty.           | 50 ST                      |                                                                                                                                   |

## BL 3.50/06/90F SN BK BX

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26


D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Counterpart

## SL 3.50/180




Tűs érintkezősorok hullámforrasztáshoz 3,50 mm-es osztással

- A dugaszolási irány párhuzamos (90°), egyenes 180° vagy dőlt (135°) a NYÁK-hoz viszonyítva
- Ház változat: peremes aljzat (F)
- Kartondobozba csomagolva (BX)
- Tűs érintkezősor, kódolható

## Általános rendelési adatok

|                |                            |                                                                                                                                      |
|----------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Típus          | SL 3.50/06/180 4.5SN BK... | Változat                                                                                                                             |
| Rendelési szám | <a href="#">1610150000</a> | NYÁK dugaszoló csatlakozó, tűs érintkezősor, nyitott oldal, THT-forrasztott csatlakozás, 3.50 mm, Pólusszám: 6, 180°, Forrasztótüske |
| GTIN (EAN)     | 4008190139476              | hossza (l): 4.5 mm, ónozott, fekete, Doboz                                                                                           |
| Qty.           | 50 ST                      |                                                                                                                                      |

## SL 3.50/90




Tűs érintkezősorok hullámforrasztáshoz 3,50 mm-es osztással

- A dugaszolási irány párhuzamos (90°), egyenes 180° vagy dőlt (135°) a NYÁK-hoz viszonyítva
- Ház változat: peremes aljzat (F)
- Kartondobozba csomagolva (BX)
- Tűs érintkezősor, kódolható

## Általános rendelési adatok

|                |                            |                                                                                                                                     |
|----------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Típus          | SL 3.50/06/90 4.5SN BK ... | Változat                                                                                                                            |
| Rendelési szám | <a href="#">1615330000</a> | NYÁK dugaszoló csatlakozó, tűs érintkezősor, nyitott oldal, THT-forrasztott csatlakozás, 3.50 mm, Pólusszám: 6, 90°, Forrasztótüske |
| GTIN (EAN)     | 4008190052911              | hossza (l): 4.5 mm, ónozott, fekete, Doboz                                                                                          |
| Qty.           | 50 ST                      |                                                                                                                                     |

## SL 3.50/90G



Tűs érintkezősorok hullámforrasztáshoz 3,50 mm-es osztással

- A dugaszolási irány párhuzamos (90°), egyenes 180° vagy dőlt (135°) a NYÁK-hoz viszonyítva
- Ház változat: peremes aljzat (F)
- Kartondobozba csomagolva (BX)
- Tűs érintkezősor, kódolható

## BL 3.50/06/90F SN BK BX

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany


www.weidmueller.com

## Counterpart

## Általános rendelési adatok

|                |                            |                                                                                                                                   |
|----------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Típus          | SL 3.50/06/90G 4.5SN BK... | Változat                                                                                                                          |
| Rendelési szám | <a href="#">1615440000</a> | NYÁK dugaszoló csatlakozó, tűs érintkezősor, Oldalt zárt, THT-forrasztott csatlakozás, 3.50 mm, Pólusszám: 6, 90°, Forrasztótüske |
| GTIN (EAN)     | 4008190054670              | hossza (l): 4.5 mm, ónozott, fekete, Doboz                                                                                        |
| Qty.           | 50 ST                      |                                                                                                                                   |

## SL 3.50/180G



Tűs érintkezősorok hullámforrasztáshoz 3,50 mm-es osztással

- A dugaszolási irány párhuzamos (90°), egyenes 180° vagy dőlt (135°) a NYÁK-hoz viszonyítva
- Ház változat: peremes aljzat (F)
- Kartondobozba csomagolva (BX)
- Tűs érintkezősor, kódolható

## Általános rendelési adatok

|                |                            |                                                                                                                                    |
|----------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Típus          | SL 3.50/06/180G 4.5SN B... | Változat                                                                                                                           |
| Rendelési szám | <a href="#">1616050000</a> | NYÁK dugaszoló csatlakozó, tűs érintkezősor, Oldalt zárt, THT-forrasztott csatlakozás, 3.50 mm, Pólusszám: 6, 180°, Forrasztótüske |
| GTIN (EAN)     | 4008190065836              | hossza (l): 4.5 mm, ónozott, fekete, Doboz                                                                                         |
| Qty.           | 50 ST                      |                                                                                                                                    |

## SL-SMT 3.5/90G Box



Magas hőmérsékleteknek ellenálló tűs kapocsléc, 3,50 mm-es raszterrel.

- A dugaszolási irány párhuzamos (90°), egyenes 180° vagy ferde (135°) a PCB-hez képest
- Készülék ház változatok: zárt oldal (G), csavaros karima (F), forraszkarima (LF) vagy reteszelvehető forraszkarima (RF)
- SMT-folyamathoz optimalizálva
- 3,2 mm-es csaphossz – univerzális minden forrasztási eljárásához
- 1,5 mm-es csaphossz – reflow-forrasztási módszerekhez optimalizálva
- Dobozos (BX) vagy tekercses kivitelű (RL) csomagolás
- A tűs kapocsléc kódolható

## Általános rendelési adatok

|                |                            |                                                                                                                                          |
|----------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Típus          | SL-SMT 3.50/06/90G 3.2S... | Változat                                                                                                                                 |
| Rendelési szám | <a href="#">1841670000</a> | NYÁK dugaszoló csatlakozó, tűs érintkezősor, Oldalt zárt, THT/THR-forrasztott csatlakozással, 3.50 mm, Pólusszám: 6, 90°, Forrasztótüske |
| GTIN (EAN)     | 4032248353026              | hossza (l): 3.2 mm, ónozott, fekete, Doboz                                                                                               |
| Qty.           | 50 ST                      |                                                                                                                                          |

## BL 3.50/06/90F SN BK BX

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26


D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Counterpart

## SL-SMT 3.5/180G Box



Magas hőmérsékleteknek ellenálló tűs kapocsleéc, 3,50 mm-es rászterrel.

- A dugaszolási irány párhuzamos (90°), egyenes 180° vagy ferde (135°) a PCB-hez képest
- Készülékház változatok: zárt oldal (G), csavaros karima (F), forraszkarima (LF) vagy reteszeltető forraszkarima (RF)
- SMT-folyamathoz optimalizálva
- 3,2 mm-es csaphossz – univerzális minden forrasztási eljárásához
- 1,5 mm-es csaphossz – reflow-forrasztási módszerekhez optimalizálva
- Dobozos (BX) vagy tekercses kivitelű (RL) csomagolás
- A tűs kapocsleéc kódolható

## Általános rendelési adatok

|                |                            |                                                                                                                                                                                      |
|----------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Típus          | SL-SMT 3.50/06/180G 3.2... | Változat                                                                                                                                                                             |
| Rendelési szám | <a href="#">1842360000</a> | NYÁK dugaszoló csatlakozó, tűs érintkezősor, Oldalt zárt, THT/THR-forrasztott csatlakozással, 3.50 mm, Pólusszám: 6, 180°, Forrasztótüske hossza (l): 3.2 mm, ónozott, fekete, Doboz |
| GTIN (EAN)     | 4032248353712              |                                                                                                                                                                                      |
| Qty.           | 50 ST                      |                                                                                                                                                                                      |

## SL-THR 3.5/135F



Magas hőmérsékleteknek ellenálló tűs kapocsleéc, 3,50 mm-es rászterrel.

- A dugaszolási irány párhuzamos (90°), egyenes 180° vagy ferde (135°) a PCB-hez képest
- Készülékház változatok: zárt oldal (G), csavaros karima (F), forraszkarima (LF) vagy reteszeltető forraszkarima (RF)
- SMT-folyamathoz optimalizálva
- 3,2 mm-es csaphossz – univerzális minden forrasztási eljárásához
- 1,5 mm-es csaphossz – reflow-forrasztási módszerekhez optimalizálva
- Dobozos (BX) vagy tekercses kivitelű (RL) csomagolás
- A tűs kapocsleéc kódolható

## Általános rendelési adatok

|                |                            |                                                                                                                                                                                         |
|----------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Típus          | SL-SMT 3.50/06/135F 3.2... | Változat                                                                                                                                                                                |
| Rendelési szám | <a href="#">1003550000</a> | NYÁK dugaszoló csatlakozó, tűs érintkezősor, Peremes aljzat, THT/THR-forrasztott csatlakozással, 3.50 mm, Pólusszám: 6, 135°, Forrasztótüske hossza (l): 3.2 mm, ónozott, fekete, Doboz |
| GTIN (EAN)     | 4032248726721              |                                                                                                                                                                                         |
| Qty.           | 66 ST                      |                                                                                                                                                                                         |

## BL 3.50/06/90F SN BK BX

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26


D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Counterpart

## SL 3.50/90F




Tűs érintkezősorok hullámforrasztáshoz 3,50 mm-es osztással

- A dugaszolási irány párhuzamos (90°), egyenes 180° vagy dőlt (135°) a NYÁK-hoz viszonyítva
- Ház változat: peremes aljzat (F)
- Kartondobozba csomagolva (BX)
- Tűs érintkezősor, kódolható

## Általános rendelési adatok

|                |                            |                                                                                                                                      |
|----------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Típus          | SL 3.50/06/90F 4.5 SN O... | Változat                                                                                                                             |
| Rendelési szám | <a href="#">1618100000</a> | NYÁK dugaszoló csatlakozó, tűs érintkezősor, Peremes aljzat, THT-forrasztott csatlakozás, 3.50 mm, Pólusszám: 6, 90°, Forrasztótűske |
| GTIN (EAN)     | 4008190116248              | hossza (l): 4.5 mm, ónozott, narancssárga, Doboz                                                                                     |
| Qty.           | 50 ST                      |                                                                                                                                      |

## SL 3.50/180F




Tűs érintkezősorok hullámforrasztáshoz 3,50 mm-es osztással

- A dugaszolási irány párhuzamos (90°), egyenes 180° vagy dőlt (135°) a NYÁK-hoz viszonyítva
- Ház változat: peremes aljzat (F)
- Kartondobozba csomagolva (BX)
- Tűs érintkezősor, kódolható

## Általános rendelési adatok

|                |                            |                                                                                                                                       |
|----------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Típus          | SL 3.50/06/180F 4.5 SN ... | Változat                                                                                                                              |
| Rendelési szám | <a href="#">1618730000</a> | NYÁK dugaszoló csatlakozó, tűs érintkezősor, Peremes aljzat, THT-forrasztott csatlakozás, 3.50 mm, Pólusszám: 6, 180°, Forrasztótűske |
| GTIN (EAN)     | 4008190127312              | hossza (l): 4.5 mm, ónozott, narancssárga, Doboz                                                                                      |
| Qty.           | 50 ST                      |                                                                                                                                       |

## SLD 3.50/90F



Kétrétegű tűs érintkezősorok hullámforrasztáshoz 3,50 mm-es osztással. A csatlakozó nyitott, zárt és peremes kivitelben kapható. A dugaszokon hely található a feliratozáshoz és kódolható. Kartondobozba csomagolva.

## BL 3.50/06/90F SN BK BX

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany


www.weidmueller.com

## Counterpart

## Általános rendelési adatok

|                |                             |                                                                                                                                       |
|----------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Típus          | SLD 3.50/12/90F 3.2 SN O... | Változat                                                                                                                              |
| Rendelési szám | <a href="#">1633850000</a>  | NYÁK dugaszoló csatlakozó, tűs érintkezősor, Peremes aljzat, THT-forrasztott csatlakozás, 3.50 mm, Pólusszám: 12, 90°, Forrasztótüske |
| GTIN (EAN)     | 4008190258306               | hossza (l): 3.2 mm, ónozott, narancssárga, Doboz                                                                                      |
| Qty.           | 50 ST                       |                                                                                                                                       |

## SLD 3.50V/180F




Kétrétegű, lépcsőzetes tűs érintkezősor hullámforrasztáshoz 3,50 mm-es osztásnál. Zárt és peremes aljzatos kivitelben kaphatók. A dugaszokon hely található a feliratozáshoz és kódolható.

## Általános rendelési adatok

|                |                            |                                                                                                                                        |
|----------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Típus          | SLD 3.50 V/12/180F 3.2 ... | Változat                                                                                                                               |
| Rendelési szám | <a href="#">1641260000</a> | NYÁK dugaszoló csatlakozó, tűs érintkezősor, Peremes aljzat, THT-forrasztott csatlakozás, 3.50 mm, Pólusszám: 12, 180°, Forrasztótüske |
| GTIN (EAN)     | 4008190279660              | hossza (l): 3.2 mm, ónozott, narancssárga, Doboz                                                                                       |
| Qty.           | 50 ST                      |                                                                                                                                        |

## SLD 3.50V/90F



Kétrétegű, lépcsőzetes tűs érintkezősor hullámforrasztáshoz 3,50 mm-es osztásnál. Zárt és peremes aljzatos kivitelben kaphatók. A dugaszokon hely található a feliratozáshoz és kódolható.

## Általános rendelési adatok

|                |                            |                                                                                                                                       |
|----------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Típus          | SLD 3.50 V/12/90F 3.2 S... | Változat                                                                                                                              |
| Rendelési szám | <a href="#">1642390000</a> | NYÁK dugaszoló csatlakozó, tűs érintkezősor, Peremes aljzat, THT-forrasztott csatlakozás, 3.50 mm, Pólusszám: 12, 90°, Forrasztótüske |
| GTIN (EAN)     | 4008190280918              | hossza (l): 3.2 mm, ónozott, narancssárga, Doboz                                                                                      |
| Qty.           | 50 ST                      |                                                                                                                                       |

## BL 3.50/06/90F SN BK BX

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26


D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Counterpart

## SL 3.50/135F



Tűs érintkezősorok hullámforrasztáshoz 3,50 mm-es osztással

- A dugaszolási irány párhuzamos (90°), egyenes 180° vagy dőlt (135°) a NYÁK-hoz viszonyítva
- Ház változat: peremes aljzat (F)
- Kartondobozba csomagolva (BX)
- Tűs érintkezősor, kódolható

## Általános rendelési adatok

|                |                            |                                                                                                                                       |
|----------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Típus          | SL 3.50/06/135F 3.2SN O... | Változat                                                                                                                              |
| Rendelési szám | <a href="#">1643370000</a> | NYÁK dugaszoló csatlakozó, tűs érintkezősor, Peremes aljzat, THT-forrasztott csatlakozás, 3.50 mm, Pólusszám: 6, 135°, Forrasztótüske |
| GTIN (EAN)     | 4008190282134              | hossza (l): 3.2 mm, ónozott, narancssárga, Doboz                                                                                      |
| Qty.           | 66 ST                      |                                                                                                                                       |

## SL-SMT 3.5/180F Box



Magas hőmérsékleteknek ellenálló tűs kapocsléc, 3,50 mm-es rászterrel.

- A dugaszolási irány párhuzamos (90°), egyenes 180° vagy ferde (135°) a PCB-hez képest
- Készülékház változatok: zárt oldal (G), csavaros karima (F), forraszkarima (LF) vagy reteszeltető forraszkarima (RF)
- SMT-folyamathoz optimalizálva
- 3,2 mm-es csaphossz – univerzális minden forrasztási eljáráshoz
- 1,5 mm-es csaphossz – reflow-forrasztási módszerekhez optimalizálva
- Dobozos (BX) vagy tekercses kivitelű (RL) csomagolás
- A tűs kapocsléc kódolható

## Általános rendelési adatok

|                |                            |                                                                                                                                              |
|----------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Típus          | SL-SMT 3.50/06/180F 1.5... | Változat                                                                                                                                     |
| Rendelési szám | <a href="#">1761002001</a> | NYÁK dugaszoló csatlakozó, tűs érintkezősor, Peremes aljzat, THT/THR-forrasztott csatlakozással, 3.50 mm, Pólusszám: 6, 180°, Forrasztótüske |
| GTIN (EAN)     | 4032248131570              | hossza (l): 1.5 mm, ónozott, fekete, Doboz                                                                                                   |
| Qty.           | 66 ST                      |                                                                                                                                              |

## BL 3.50/06/90F SN BK BX

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26


D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Counterpart

## SL-SMT 3.5/90F Box




Magas hőmérsékleteknek ellenálló tűs kapocsleéc, 3,50 mm-es rászterrel.

- A dugaszolási irány párhuzamos (90°), egyenes 180° vagy ferde (135°) a PCB-hez képest
- Készülék ház változatok: zárt oldal (G), csavaros karima (F), forraszkarima (LF) vagy reteszelvehető forraszkarima (RF)
- SMT-folyamathoz optimalizálva
- 3,2 mm-es csaphossz – univerzális minden forrasztási eljárásához
- 1,5 mm-es csaphossz – reflow-forrasztási módszerekhez optimalizálva
- Dobozos (BX) vagy tekercses kivitelű (RL) csomagolás
- A tűs kapocsleéc kódolható

## Általános rendelési adatok

|                |                            |                                                                                                                                                                                        |
|----------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Típus          | SL-SMT 3.50/06/90F 1.5S... | Változat                                                                                                                                                                               |
| Rendelési szám | <a href="#">1762042001</a> | NYÁK dugaszoló csatlakozó, tűs érintkezősor, Peremes aljzat, THT/THR-forrasztott csatlakozással, 3.50 mm, Pólusszám: 6, 90°, Forrasztótüske hossza (l): 1.5 mm, ónozott, fekete, Doboz |
| GTIN (EAN)     | 4032248132454              |                                                                                                                                                                                        |
| Qty.           | 50 ST                      |                                                                                                                                                                                        |

## SL 3.50/90F




Tűs érintkezősorok hullámforrasztáshoz 3,50 mm-es osztással

- A dugaszolási irány párhuzamos (90°), egyenes 180° vagy dőlt (135°) a NYÁK-hoz viszonyítva
- Ház változat: peremes aljzat (F)
- Kartondobozba csomagolva (BX)
- Tűs érintkezősor, kódolható

## Általános rendelési adatok

|                |                            |                                                                                                                                                                                       |
|----------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Típus          | SL 3.50/06/90F 3.2SN OR... | Változat                                                                                                                                                                              |
| Rendelési szám | <a href="#">1607080000</a> | NYÁK dugaszoló csatlakozó, tűs érintkezősor, Peremes aljzat, THT-forrasztott csatlakozás, 3.50 mm, Pólusszám: 6, 90°, Forrasztótüske hossza (l): 3.2 mm, ónozott, narancssárga, Doboz |
| GTIN (EAN)     | 4008190101312              |                                                                                                                                                                                       |
| Qty.           | 50 ST                      |                                                                                                                                                                                       |

## SL 3.50/180F



Tűs érintkezősorok hullámforrasztáshoz 3,50 mm-es osztással

- A dugaszolási irány párhuzamos (90°), egyenes 180° vagy dőlt (135°) a NYÁK-hoz viszonyítva
- Ház változat: peremes aljzat (F)
- Kartondobozba csomagolva (BX)
- Tűs érintkezősor, kódolható

## BL 3.50/06/90F SN BK BX

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany


www.weidmueller.com

## Counterpart

## Általános rendelési adatok

|                |                            |                                                                                                                                       |
|----------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Típus          | SL 3.50/06/180F 3.2SN O... | Változat                                                                                                                              |
| Rendelési szám | <a href="#">1607540000</a> | NYÁK dugaszoló csatlakozó, tűs érintkezősor, Peremes aljzat, THT-forrasztott csatlakozás, 3.50 mm, Pólusszám: 6, 180°, Forrasztótüske |
| GTIN (EAN)     | 4008190177140              | hossza (l): 3.2 mm, ónozott, narancssárga, Doboz                                                                                      |
| Qty.           | 50 ST                      |                                                                                                                                       |

## SL 3.50/90F




Tűs érintkezősorok hullámforrasztáshoz 3,50 mm-es osztással

- A dugaszolási irány párhuzamos (90°), egyenes 180° vagy dőlt (135°) a NYÁK-hoz viszonyítva
- Ház változat: peremes aljzat (F)
- Kartondobozba csomagolva (BX)
- Tűs érintkezősor, kódolható

## Általános rendelési adatok

|                |                            |                                                                                                                                      |
|----------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Típus          | SL 3.50/06/90F 4.5 SN B... | Változat                                                                                                                             |
| Rendelési szám | <a href="#">1615570000</a> | NYÁK dugaszoló csatlakozó, tűs érintkezősor, Peremes aljzat, THT-forrasztott csatlakozás, 3.50 mm, Pólusszám: 6, 90°, Forrasztótüske |
| GTIN (EAN)     | 4008190057411              | hossza (l): 4.5 mm, ónozott, fekete, Doboz                                                                                           |
| Qty.           | 50 ST                      |                                                                                                                                      |

## SL 3.50/180F



Tűs érintkezősorok hullámforrasztáshoz 3,50 mm-es osztással

- A dugaszolási irány párhuzamos (90°), egyenes 180° vagy dőlt (135°) a NYÁK-hoz viszonyítva
- Ház változat: peremes aljzat (F)
- Kartondobozba csomagolva (BX)
- Tűs érintkezősor, kódolható

## Általános rendelési adatok

|                |                            |                                                                                                                                       |
|----------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Típus          | SL 3.50/06/180F 4.5 SN ... | Változat                                                                                                                              |
| Rendelési szám | <a href="#">1616180000</a> | NYÁK dugaszoló csatlakozó, tűs érintkezősor, Peremes aljzat, THT-forrasztott csatlakozás, 3.50 mm, Pólusszám: 6, 180°, Forrasztótüske |
| GTIN (EAN)     | 4008190068394              | hossza (l): 4.5 mm, ónozott, fekete, Doboz                                                                                            |
| Qty.           | 50 ST                      |                                                                                                                                       |

## BL 3.50/06/90F SN BK BX

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Counterpart

## SL-SMT 3.5/180F Box




Magas hőmérsékleteknek ellenálló tűs kapocsleéc, 3,50 mm-es rászterrel.

- A dugaszolási irány párhuzamos (90°), egyenes 180° vagy ferde (135°) a PCB-hez képest
- Készülékház változatok: zárt oldal (G), csavaros karima (F), forraszkarima (LF) vagy reteszeltető forraszkarima (RF)
- SMT-folyamathoz optimalizálva
- 3,2 mm-es csaphossz – univerzális minden forrasztási eljárásához
- 1,5 mm-es csaphossz – reflow-forrasztási módszerekhez optimalizálva
- Dobozos (BX) vagy tekercses kivitelű (RL) csomagolás
- A tűs kapocsleéc kódolható

## Általános rendelési adatok

|                |                            |                                                                                                                                                                                         |
|----------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Típus          | SL-SMT 3.50/06/180F 3.2... | Változat                                                                                                                                                                                |
| Rendelési szám | <a href="#">1842810000</a> | NYÁK dugaszoló csatlakozó, tűs érintkezősor, Peremes aljzat, THT/THR-forrasztott csatlakozással, 3.50 mm, Pólusszám: 6, 180°, Forrasztótűske hossza (l): 3.2 mm, ónozott, fekete, Doboz |
| GTIN (EAN)     | 4032248354177              |                                                                                                                                                                                         |
| Qty.           | 66 ST                      |                                                                                                                                                                                         |

## SL-SMT 3.5/90LF Box



Magas hőmérsékleteknek ellenálló tűs kapocsleéc, 3,50 mm-es rászterrel.

- A dugaszolási irány párhuzamos (90°), egyenes 180° vagy ferde (135°) a PCB-hez képest
- Készülékház változatok: zárt oldal (G), csavaros karima (F), forraszkarima (LF) vagy reteszeltető forraszkarima (RF)
- SMT-folyamathoz optimalizálva
- 3,2 mm-es csaphossz – univerzális minden forrasztási eljárásához
- 1,5 mm-es csaphossz – reflow-forrasztási módszerekhez optimalizálva
- Dobozos (BX) vagy tekercses kivitelű (RL) csomagolás
- A tűs kapocsleéc kódolható

## Általános rendelési adatok

|                |                            |                                                                                                                                                                                                     |
|----------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Típus          | SL-SMT 3.50/06/90LF 3.2... | Változat                                                                                                                                                                                            |
| Rendelési szám | <a href="#">1841900000</a> | NYÁK dugaszoló csatlakozó, tűs érintkezősor, Forrasztható peremes aljzat, THT/THR-forrasztott csatlakozással, 3.50 mm, Pólusszám: 6, 90°, Forrasztótűske hossza (l): 3.2 mm, ónozott, fekete, Doboz |
| GTIN (EAN)     | 4032248353255              |                                                                                                                                                                                                     |
| Qty.           | 66 ST                      |                                                                                                                                                                                                     |

## BL 3.50/06/90F SN BK BX

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26


D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Counterpart

## SL-SMT 3.5/90F Box



Magas hőmérsékleteknek ellenálló tűs kapocsleéc, 3,50 mm-es raszterrel.

- A dugaszolási irány párhuzamos (90°), egyenes 180° vagy ferde (135°) a PCB-hez képest
- Készülékház változatok: zárt oldal (G), csavaros karima (F), forraszkarima (LF) vagy reteszelvehető forraszkarima (RF)
- SMT-folyamathoz optimalizálva
- 3,2 mm-es csaphossz – univerzális minden forrasztási eljárásához
- 1,5 mm-es csaphossz – reflow-forrasztási módszerekhez optimalizálva
- Dobozos (BX) vagy tekercses kivitelű (RL) csomagolás
- A tűs kapocsleéc kódolható

## Általános rendelési adatok

|                |                            |                                                                                                                                                                                        |
|----------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Típus          | SL-SMT 3.50/06/90F 3.2S... | Változat                                                                                                                                                                               |
| Rendelési szám | <a href="#">1842120000</a> | NYÁK dugaszoló csatlakozó, tűs érintkezősor, Peremes aljzat, THT/THR-forrasztott csatlakozással, 3.50 mm, Pólusszám: 6, 90°, Forrasztótüske hossza (l): 3.2 mm, ónozott, fekete, Doboz |
| GTIN (EAN)     | 4032248353477              |                                                                                                                                                                                        |
| Qty.           | 66 ST                      |                                                                                                                                                                                        |

## SL-SMT 3.5/180LF Box



Magas hőmérsékleteknek ellenálló tűs kapocsleéc, 3,50 mm-es raszterrel.

- A dugaszolási irány párhuzamos (90°), egyenes 180° vagy ferde (135°) a PCB-hez képest
- Készülékház változatok: zárt oldal (G), csavaros karima (F), forraszkarima (LF) vagy reteszelvehető forraszkarima (RF)
- SMT-folyamathoz optimalizálva
- 3,2 mm-es csaphossz – univerzális minden forrasztási eljárásához
- 1,5 mm-es csaphossz – reflow-forrasztási módszerekhez optimalizálva
- Dobozos (BX) vagy tekercses kivitelű (RL) csomagolás
- A tűs kapocsleéc kódolható

## Általános rendelési adatok

|                |                            |                                                                                                                                                                                                      |
|----------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Típus          | SL-SMT 3.50/06/180LF 1.... | Változat                                                                                                                                                                                             |
| Rendelési szám | <a href="#">1804740000</a> | NYÁK dugaszoló csatlakozó, tűs érintkezősor, Forrasztható peremes aljzat, THT/THR-forrasztott csatlakozással, 3.50 mm, Pólusszám: 6, 180°, Forrasztótüske hossza (l): 1.5 mm, ónozott, fekete, Doboz |
| GTIN (EAN)     | 4032248268825              |                                                                                                                                                                                                      |
| Qty.           | 66 ST                      |                                                                                                                                                                                                      |
| Típus          | SL-SMT 3.50/06/180LF 3.... | Változat                                                                                                                                                                                             |
| Rendelési szám | <a href="#">1842580000</a> | NYÁK dugaszoló csatlakozó, tűs érintkezősor, Forrasztható peremes aljzat, THT/THR-forrasztott csatlakozással, 3.50 mm, Pólusszám: 6, 180°, Forrasztótüske hossza (l): 3.2 mm, ónozott, fekete, Doboz |
| GTIN (EAN)     | 4032248353941              |                                                                                                                                                                                                      |
| Qty.           | 66 ST                      |                                                                                                                                                                                                      |

## BL 3.50/06/90F SN BK BX

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Counterpart

## SL-SMT 3.5/90LF Tape



Magas hőmérsékleteknek ellenálló tűs kapocsleéc, 3,50 mm-es rászterrel.

- A dugaszolási irány párhuzamos (90°), egyenes 180° vagy ferde (135°) a PCB-hez képest
- Készülékház változatok: zárt oldal (G), csavaros karima (F), forraszkarima (LF) vagy reteszelvehető forraszkarima (RF)
- SMT-folyamathoz optimalizálva
- 3,2 mm-es csaphossz – univerzális minden forrasztási eljárásához
- 1,5 mm-es csaphossz – reflow-forrasztási módszerekhez optimalizálva
- Dobozos (BX) vagy tekercses kivitelű (RL) csomagolás
- A tűs kapocsleéc kódolható

## Általános rendelési adatok

|                |                            |                                                                                                                                                                                                    |
|----------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Típus          | SL-SMT 3.50/06/90LF 1.5... | Változat                                                                                                                                                                                           |
| Rendelési szám | <a href="#">1805350000</a> | NYÁK dugaszoló csatlakozó, tűs érintkezősor, Forrasztható peremes aljzat, THT/THR-forrasztott csatlakozással, 3.50 mm, Pólusszám: 6, 90°, Forrasztótüske hossza (l): 1.5 mm, ónozott, fekete, Tape |
| GTIN (EAN)     | 4032248269600              |                                                                                                                                                                                                    |
| Qty.           | 385 ST                     |                                                                                                                                                                                                    |

## SL-SMT 3.5/180LF Tape



Magas hőmérsékleteknek ellenálló tűs kapocsleéc, 3,50 mm-es rászterrel.

- A dugaszolási irány párhuzamos (90°), egyenes 180° vagy ferde (135°) a PCB-hez képest
- Készülékház változatok: zárt oldal (G), csavaros karima (F), forraszkarima (LF) vagy reteszelvehető forraszkarima (RF)
- SMT-folyamathoz optimalizálva
- 3,2 mm-es csaphossz – univerzális minden forrasztási eljárásához
- 1,5 mm-es csaphossz – reflow-forrasztási módszerekhez optimalizálva
- Dobozos (BX) vagy tekercses kivitelű (RL) csomagolás
- A tűs kapocsleéc kódolható

## Általános rendelési adatok

|                |                            |                                                                                                                                                                                                     |
|----------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Típus          | SL-SMT 3.50/06/180LF 1.... | Változat                                                                                                                                                                                            |
| Rendelési szám | <a href="#">1805270000</a> | NYÁK dugaszoló csatlakozó, tűs érintkezősor, Forrasztható peremes aljzat, THT/THR-forrasztott csatlakozással, 3.50 mm, Pólusszám: 6, 180°, Forrasztótüske hossza (l): 1.5 mm, ónozott, fekete, Tape |
| GTIN (EAN)     | 4032248269532              |                                                                                                                                                                                                     |
| Qty.           | 265 ST                     |                                                                                                                                                                                                     |

## BL 3.50/06/90F SN BK BX

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Counterpart

## SL-SMT 3.5/90LF Box



Magas hőmérsékleteknek ellenálló tűs kapocsleéc, 3,50 mm-es raszterrel.

- A dugaszolási irány párhuzamos (90°), egyenes 180° vagy ferde (135°) a PCB-hez képest
- Készülékház változatok: zárt oldal (G), csavaros karima (F), forraszkarima (LF) vagy reteszelvező forraszkarima (RF)
- SMT-folyamathoz optimalizálva
- 3,2 mm-es csaphossz – univerzális minden forrasztási eljáráshoz
- 1,5 mm-es csaphossz – reflow-forrasztási módszerekhez optimalizálva
- Dobozos (BX) vagy tekercses kivitelű (RL) csomagolás
- A tűs kapocsleéc kódolható

## Általános rendelési adatok

|                |                            |                                                                    |
|----------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Típus          | SL-SMT 3.50/06/90LF 1.5... | Változat                                                           |
| Rendelési szám | <a href="#">1804980000</a> | NYÁK dugaszoló csatlakozó, tűs érintkezősor, Forrasztható peremes  |
| GTIN (EAN)     | 4032248268887              | aljzat, THT/THR-forrasztott csatlakozással, 3.50 mm, Pólusszám: 6, |
| Qty.           | 66 ST                      | 90°, Forrasztótüske hossza (l): 1.5 mm, ónozott, fekete, Doboz     |