

**HDC-C-HE-SM4.0AU****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



A krimp (sajtol) csatlakozások olyan elektronikai és mechanikai kötést biztosítanak a vezeték és az érintkező között, ami egyszerre biztonságos és megbízható. Az optimális krimpcsatlakozás gázzáró és korrózióálló.

**Általános rendelési adatok**

|                |   |
|----------------|---|
| Változat       | Ipari nehézcsatlakozók, Krimpelhető érintkező, HE, HEE, HQ, MixMate, Dugó, Vezeték-keresztmetszet, max.: 4, fordított, Rézötvözet |
| Rendelési szám | <a href="#">1651460000</a>  |
| Típus          | HDC-C-HE-SM4.0AU  |
| GTIN (EAN)     | 4008190400132   |
| Qty.           | 100 Darab   |

## Műszaki adatok

## Tanúsítványok

Jóváhagyások



|                           |                             |
|---------------------------|-----------------------------|
| ROHS                      | Megfelel                    |
| UL File Number Search     | <a href="#">UL weboldal</a> |
| Tanúsítvány száma (cURus) | E92202                      |

## Méreték és tömegek

|        |        |             |        |
|--------|--------|-------------|--------|
| Átmérő | 4.5 mm | Nettó tömeg | 1.35 g |
|--------|--------|-------------|--------|

## Termékek környezetvédelmi megfelelése

|  |                                      |
|--|--------------------------------------|
| RoHS megfelelési állapot                 | Megfelel, kivétellel                 |
| RoHS alóli kivétel (ha van/ismert ilyen) | 6c                                   |
| REACH SVHC                               | Lead 7439-92-1                       |
| SCIP                                     | 6eabd5ae-2d6b-409e-8bdf-87c27ee10e40 |

## Általános adatok

|                              |                         |  |                       |
|------------------------------|-------------------------|--|-----------------------|
| Érintkező átmérő, dugó Ø     | 2.5 mm                  | Csupaszolási hossz, névleges csatlakozás | 7.5 mm                |
| Csatlakozás típusa           | Krimpelhető csatlakozás | Verzió betét                             | HE, HEE, HQ, MixMate  |
| Térfogati ellenállás         | ≤2 mΩ                   | Vezeték-keresztmetszet, max.             | 4 mm <sup>2</sup>     |
| Vezeték-keresztmetszet, min. | 4 mm <sup>2</sup>       | Felületi minőség                         | arany                 |
| Dugaszolási ciklusok         | ≥ 500                   | Típus                                    | Dugó                  |
| Alapanyag                    | Rézötvözet              | Sorozat                                  | HE                    |
| Gyártás módszerek            | fordított               | Csatlakoztatott vezeték keresztmetszete  | 4 - 4 mm <sup>2</sup> |
| Érintkező anyaga             | Rézötvözet              |  |                       |

## Besorolások


|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC000796    | ETIM 9.0    | EC000796    |
| ETIM 10.0   | EC000796    | ECLASS 14.0 | 27-44-02-04 |
| ECLASS 15.0 | 27-44-02-04 |             |             |

## HDC-C-HE-SM4.0AU

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

## Rajzok

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



## HDC-C-HE-SM4.0AU

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

### Crimping tools



Krimpelő szerszámok kapcsolt érintkezőkhöz

- Kilincsmű a pontos krimpeléshez
- Kioldási lehetőség helytelen működés esetén
- Ütközővel az érintkezők pontos pozicionálásához.

### Általános rendelési adatok

|                |                            |   |
|----------------|----------------------------|---|
| Típus          | CTX CM 1.6/2.5             | Változat  |
| Rendelési szám | <a href="#">9018490000</a> | Présszerszám, Krimpelő szerszám érintkezőkhöz, 0.14mm <sup>2</sup> , 4mm <sup>2</sup> , W-krimp           |
| GTIN (EAN)     | 4008190884598              |   |
| Qty.           | 1 ST                       |   |
| Típus          | CTIN CM 1.6/2.5            | Változat  |
| Rendelési szám | <a href="#">9205430000</a> | Présszerszám, Krimpelő szerszám érintkezőkhöz, 0.14mm <sup>2</sup> , 6mm <sup>2</sup> , 4 fogas krimpelés |
| GTIN (EAN)     | 4032248733446              |   |
| Qty.           | 1 ST                       |   |

### Érintkező kiszerező szerszám



A Weidmüller krimpelő szerszámok, érintkezőeltávolító szerszámok és száloptikai szerszámok sokaságát kínálja.

### Általános rendelési adatok

|                |                            |                                      |
|----------------|----------------------------|--------------------------------------|
| Típus          | REMOVAL TOOL HE            | Változat                             |
| Rendelési szám | <a href="#">1866750000</a> | Szerszámok, Érintkezőkioldó szerszám |
| GTIN (EAN)     | 4032248437078              |                                      |
| Qty.           | 1 ST                       |                                      |