


**HDC-C-HE-BM0.75-1.00AU****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

A krimp (sajtol) csatlakozások olyan elektronikai és mechanikai kötést biztosítanak a vezeték és az érintkező között, ami egyszerre biztonságos és megbízható. Az optimális krimpcsatlakozás gázzáró és korrózióálló.

**Általános rendelési adatok**

|                |                                                                                                                                     |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Változat       | Ipari nehézcsatlakozók, Krimpelhető érintkező, HE, HEE, HQ, MixMate, Hüvely, Vezeték-keresztmetszet, max.: 1, fordított, Rézötvözet |
| Rendelési szám | <a href="#">1651480000</a>                                                                                                          |
| Típus          | HDC-C-HE-BM0.75-1.00AU                                                                                                              |
| GTIN (EAN)     | 4008190400156                                                                                                                       |
| Qty.           | 100 Darab                                                                                                                           |

## HDC-C-HE-BM0.75-1.00AU

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Technical data

## Tanúsítványok

Jóváhagyások



|                           |                             |
|---------------------------|-----------------------------|
| ROHS                      | Megfelel                    |
| UL File Number Search     | <a href="#">UL weboldal</a> |
| Tanúsítvány száma (cURus) | E92202                      |

## Méretetek és tömegek

|        |        |             |        |
|--------|--------|-------------|--------|
| Átmérő | 4.5 mm | Nettó tömeg | 1.57 g |
|--------|--------|-------------|--------|

## Termékek környezetvédelmi megfelelése

|                                          |                                      |
|------------------------------------------|--------------------------------------|
| RoHS megfelelési állapot                 | Megfelel, kivétellel                 |
| RoHS alóli kivétel (ha van/ismert ilyen) | 6c                                   |
| REACH SVHC                               | Lead 7439-92-1                       |
| SCIP                                     | 6eabd5ae-2d6b-409e-8bdf-87c27ee10e40 |

## Általános adatok

|                               |                         |                                          |                          |
|-------------------------------|-------------------------|------------------------------------------|--------------------------|
| Érintkező átmérő, dugó Ø      | 2.5 mm                  | Csupaszolási hossz, névleges csatlakozás | 7.5 mm                   |
| Csatlakozás típusa            | Krimpelhető csatlakozás | Verzió betét                             | HE, HEE, HQ, MixMate     |
| Térfogati ellenállás          | ≤2 mΩ                   | Vezeték-keresztmetszet, max.             | 1 mm <sup>2</sup>        |
| Vezeték-keresztmetszet, min.  | 0.75 mm <sup>2</sup>    | Felületi minőség                         | arany                    |
| Dugaszolási ciklusok          | ≥ 500                   | Típus                                    | Hüvely                   |
| Alapanyag                     | Rézötvözet              | Sorozat                                  | HE                       |
| Gyártás módszerek             | fordított               | Felszín rétegvastagsága, max.            | 1.25 µm                  |
| Felszín rétegvastagsága, min. | 0.75 µm                 | Csatlakoztatott vezeték keresztmetszete  | 0.75 - 1 mm <sup>2</sup> |
| Érintkező anyaga              | Rézötvözet              |                                          |                          |

## Besorolások



|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC000796    | ETIM 9.0    | EC000796    |
| ETIM 10.0   | EC000796    | ECLASS 14.0 | 27-44-02-04 |
| ECLASS 15.0 | 27-44-02-04 |             |             |

## HDC-C-HE-BM0.75-1.00AU

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

# Drawings



## HDC-C-HE-BM0.75-1.00AU

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Accessories

## Crimping tools



Krimpelő szerszámok kapcsolt érintkezőkhöz

- Kilincsmű a pontos krímpeléshez
- Kioldási lehetőség helytelen működés esetén
- Ütközővel az érintkezők pontos pozicionálásához.

## Általános rendelési adatok

|                |                            |                                                                                 |
|----------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Típus          | CTX CM 1.6/2.5             | Változat                                                                        |
| Rendelési szám | <a href="#">9018490000</a> | Présszerszám, Krimpelő szerszám érintkezőkhöz, 0.14mm², 4mm², W-krímp           |
| GTIN (EAN)     | 4008190884598              |                                                                                 |
| Qty.           | 1 ST                       |                                                                                 |
| Típus          | CTIN CM 1.6/2.5            | Változat                                                                        |
| Rendelési szám | <a href="#">9205430000</a> | Présszerszám, Krimpelő szerszám érintkezőkhöz, 0.14mm², 6mm², 4 fogas krímpelés |
| GTIN (EAN)     | 4032248733446              |                                                                                 |
| Qty.           | 1 ST                       |                                                                                 |

## Érintkező kiszerelő szerszám



A Weidmüller krímpelő szerszámok, érintkezőeltávolító szerszámok és száloptikai szerszámok sokaságát kínálja.

## Általános rendelési adatok

|                |                            |                                      |
|----------------|----------------------------|--------------------------------------|
| Típus          | REMOVAL TOOL HE            | Változat                             |
| Rendelési szám | <a href="#">1866750000</a> | Szerszámok, Érintkezőkioldó szerszám |
| GTIN (EAN)     | 4032248437078              |                                      |
| Qty.           | 1 ST                       |                                      |