

HDC-C-HE-BM2.5AU

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



A krimp (sajtott) csatlakozások olyan elektronikai és mechanikai kötést biztosítanak a vezeték és az érintkező között, ami egyszerre biztonságos és megbízható. Az optimális krimpcsatlakozás gázzáró és korrózióálló.

Általános rendelési adatok

| | |
|----------------|---|
| Változat | Ipari nehézcsatlakozók, Krimpelhető érintkező, HE, HEE, HQ, MixMate, Hüvely, Vezeték-keresztmetszet, max.: 2.5, fordított, Rézötívzet |
| Rendelési szám | 1651500000 |
| Típus | HDC-C-HE-BM2.5AU |
| GTIN (EAN) | 4008190400170 |
| Qty. | 100 Darab |

Műszaki adatok

Tanúsítványok

Jóváhagyások



| | |
|---------------------------|-----------------------------|
| ROHS | Megfelel |
| UL File Number Search | UL weboldal |
| Tanúsítvány száma (cURus) | E92202 |

Méreték és tömegek

| | | | |
|--------|--------|-------------|-------|
| Átmérő | 4.5 mm | Nettó tömeg | 1.6 g |
|--------|--------|-------------|-------|

Termékek környezetvédelmi megfelelése

| | |
|--|--------------------------------------|
| RoHS megfelelési állapot | Megfelel, kivétellel |
| RoHS alóli kivétel (ha van/ismert ilyen) | 6c |
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
| SCIP | 6eabd5ae-2d6b-409e-8bdf-87c27ee10e40 |

Általános adatok

| | | | |
|-------------------------------|-------------------------|--|---------------------------|
| Érintkező átmérő, dugó Ø | 2.5 mm | Csupaszolási hossz, névleges csatlakozás | 7.5 mm |
| Csatlakozás típusa | Krimpelhető csatlakozás | Verzió betét | HE, HEE, HQ, MixMate |
| Térfogati ellenállás | ≤2 mΩ | Vezeték-keresztmetszet, max. | 2.5 mm ² |
| Vezeték-keresztmetszet, min. | 2.5 mm ² | Felületi minőség | arany |
| Dugaszolási ciklusok | ≥ 500 | Típus | Hüvely |
| Alapanyag | Rézötívözet | Sorozat | HE |
| Gyártás módszerek | fordított | Felszín rétegvastagsága, max. | 1.25 µm |
| Felszín rétegvastagsága, min. | 0.75 µm | Csatlakoztatott vezeték keresztmetszete | 2.5 - 2.5 mm ² |
| Érintkező anyaga | Rézötívözet | | |

Besorolások


| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC000796 | ETIM 9.0 | EC000796 |
| ETIM 10.0 | EC000796 | ECLASS 14.0 | 27-44-02-04 |
| ECLASS 15.0 | 27-44-02-04 | | |

HDC-C-HE-BM2.5AU

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

Rajzok

www.weidmueller.com



HDC-C-HE-BM2.5AU

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Crimping tools



Krimpelő szerszámok kapcsolt érintkezőkhöz

- Kilincsmű a pontos krimpeléshez
- Kioldási lehetőség helytelen működés esetén
- Ütközővel az érintkezők pontos pozicionálásához.

Általános rendelési adatok

| | | |
|----------------|----------------------------|---|
| Típus | CTX CM 1.6/2.5 | Változat |
| Rendelési szám | 9018490000 | Présszerszám, Krimpelő szerszám érintkezőkhöz, 0.14mm ² , 4mm ² , W-krimp |
| GTIN (EAN) | 4008190884598 | |
| Qty. | 1 ST | |
| Típus | CTIN CM 1.6/2.5 | Változat |
| Rendelési szám | 9205430000 | Présszerszám, Krimpelő szerszám érintkezőkhöz, 0.14mm ² , 6mm ² , 4 fogas krimpelés |
| GTIN (EAN) | 4032248733446 | |
| Qty. | 1 ST | |

Érintkező kiszerelő szerszám



A Weidmüller krimpelő szerszámok, érintkezőeltávolító szerszámok és száloptikai szerszámok sokaságát kínálja.

Általános rendelési adatok

| | | |
|----------------|----------------------------|--------------------------------------|
| Típus | REMOVAL TOOL HE | Változat |
| Rendelési szám | 1866750000 | Szerszámok, Érintkezőkioldó szerszám |
| GTIN (EAN) | 4032248437078 | |
| Qty. | 1 ST | |