

KSW 2,5 24/3,5 1-24

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



A kép illusztráció

A KSW jelölőszalagok többpólusú dugaszolható NYÁK-kapcsok azonosítására használhatók. Ezeket a felhasználó egyedileg nyomtathatja, megadott osztásközhez nem kell ragaszkodni.

- Szennyeződésálló jelölés
- Szalagok, 2,5 mm és 4 mm szélesek
- Egyszerűen ragassza fel - és kész
- Optimális tapadás
- PVC-mentes

Általános rendelési adatok

Változat	KSW, Sorkapocs jelölő, 2,5 x 84 mm, Raszter mm-ben (P): 3.50 Weidmueller, fehér
Rendelési szám	1652250001
Típus	KSW 2,5 24/3,5 1-24
GTIN (EAN)	4008 190402 129
Qty.	10 Darab

Műszaki adatok

Tanúsítványok

ROHS	Megfelel
------	----------

Méretetek és tömegek

Magasság	2.5 mm	Magasság (coll)	0.0984 inch
Szélesség	84 mm	Szélesség (coll)	3.3071 inch
Nettó tömeg	1.25 g		

Hőmérsékletek

Üzemi hőmérsékleti tartomány	150 °C
------------------------------	--------

Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfeleléségi állapot	Megfelel, kivétel nélkül
REACH SVHC	Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC

Általános adatok

Ragasztóanyag	Akril	Anyag színe az ellenállás kódja szerint	9
Nyomatás tájolása	vízszintes	Laponkénti jelölőszám	20
Nyomatás módja	Hőnyomatató	Változat	Öntapadós
Szélesség	84 mm	Üzemi hőmérsékleti tartomány, max.	150 °C
Szín	fehér	Alapanyag	Poliészter, PVC-mentes
Nyomatás színe	fekete	Nyomatott karakterek	Számok
kompatibilis nyomtató		Üzemi hőmérsékleti tartomány	150 °C
Alkalmazás/gyártó	Weidmueller	Impresszum	1 - 24

Besorolások

ETIM 8.0	EC000761	ETIM 9.0	EC000761
ETIM 10.0	EC000761	ECLASS 14.0	27-28-11-01
ECLASS 15.0	27-28-11-01		