

HDC 04A TWLU 1PG11G

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



A speciális öntött könnyűfém és a többrétegű felületi tömítés teljes védelmet biztosít a HDC házaknak. Az okosan kialakított reteszelési rendszer rozsdamentes acélból van gyártva. Ez hosszú élettartamot garantál nagy korrózió- és ütésállósággal.

A házreteszelési rendszer integrált biztonságot nyújt. Egyedülálló szabadalmaztatott rugórendszerünk biztos fogantyúval látja el a házreteszélést, és megakadályozza a véletlen nyitást.

A lézeres jelölés gyors és könnyű azonosítást tesz lehetővé. Minden ház lézeres jelöléssel maradandóan feliratozásra kerül, úgy, hogy minden termék gyorsan kiválasztható és elhelyezhető.

Weidmüller RockStar® IP 65 / NEMA Type 4X burkolatok - az Ön első választása az IP 65 védettséggel rendelkező ipari burkolatoknál

Általános rendelési adatok

| | |
|----------------|--|
| Változat | HDC-házak, Telepítési szerkezeti méret: 1, Védelmi osztály: IP65, bedugva, Oldalsó kábelbevezetés, Dugóház, Keresztkengyel az alsórészen, Standard, Kábelbevezetések mérete: PG 11 |
| Rendelési szám | 1652480000 |
| Típus | HDC 04A TWLU 1PG11G |
| GTIN (EAN) | 4008190402556 |
| Qty. | 1 Darab |

HDC 04A TWLU 1PG11G

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Tanúsítványok

Jóváhagyások



| | |
|---------------------------|-----------------------------|
| ROHS | Megfelel |
| UL File Number Search | UL weboldal |
| Tanúsítvány száma (cURus) | E92202 |

Méretek és tömegek

| | | | |
|-------------|---------|------------------|-------------|
| Mélység | 27 mm | Mélység (coll) | 1.063 inch |
| Magasság | 50 mm | Magasság (coll) | 1.9685 inch |
| Szélesség | 37 mm | Szélesség (coll) | 1.4567 inch |
| Nettó tömeg | 27.28 g | | |

Hőmérsékletek

Hőmérsékleti határérték -40 °C ... 125 °C

Termékek környezetvédelmi megfelelése

| | | |
|--------------------------|-------------------------------|------------------------|
| RoHS megfelelési állapot | Megfelel, kivétel nélkül | |
| REACH SVHC | Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC | |
| Vegyszerállóság | Anyag | Aceton |
| | Vegyszerállóság | Feltételesen ellenálló |
| | Anyag | Fűrőolaj |
| | Vegyszerállóság | Ellenálló |
| | Anyag | Gázolaj |
| | Vegyszerállóság | Ellenálló |
| | Anyag | Etilalkohol |
| | Vegyszerállóság | Ellenálló |
| | Anyag | Sebességváltó-olaj |
| | Vegyszerállóság | Ellenálló |
| | Anyag | Hidraulikaolaj |
| | Vegyszerállóság | Ellenálló |
| | Anyag | Hűtőközeg |
| | Vegyszerállóság | Ellenálló |
| | Anyag | Mosóbenzin |
| | Vegyszerállóság | Ellenálló |
| | Anyag | Izzadság |
| | Vegyszerállóság | Ellenálló |
| | Anyag | Prémium benzin |
| | Vegyszerállóság | Feltételesen ellenálló |
| Anyag | Víz | |
| Vegyszerállóság | Ellenálló | |
| Anyag | UV | |
| Vegyszerállóság | Instabil | |
| Anyag | Ózon | |
| Vegyszerállóság | Instabil | |

Méretek

| | | | |
|-------------------|---------|------------------|-------|
| Kábelbevezetés | menetes | C ház szélessége | 27 mm |
| Ház teljes hossza | 37 mm | B ház magasság | 50 mm |

HDC 04A TWLU 1PG11G

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Verzió


| | | | |
|------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|
| Kábelbevezetések mérete | PG 11 | Felső rész/alsó rész/fedél | felső rész |
| Fedél | burkolat nélkül | Meghúzási nyomaték | 0.5 Nm |
| Felső kábelbevezetések száma | 0 | Oldalsó kábelbevezetések száma | 1 |
| Ház kivitele | Oldalsó kábelbevezetés, Dugóház | Rögzítőrendszer kivitele | Keresztkengyel az alsórészen |
| Kivitel | Standard | Telepítési szerkezeti méret | 1 |
| Kábelbevezetés | menetes | Típus | Dugó |
| Szorítós változat | Oldalt rögzítő bilincs | Tömítés | tömítés nélkül |
| Belső menet | PG 11 | Szín (RAL) | RAL 7035 |
| BG | 1 | Suitable for ModuPlug® | Nem |

Általános adatok

| | | | |
|------------------|--------------|-----------------|---------------|
| Felületi minőség | Porbevonatos | Védelmi osztály | IP65, bedugva |
|------------------|--------------|-----------------|---------------|

Besorolások

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC000437 | ETIM 9.0 | EC000437 |
| ETIM 10.0 | EC000437 | ECLASS 14.0 | 27-44-02-02 |
| ECLASS 15.0 | 27-44-02-02 | | |



HDC 04A TWLU 1PG11G

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26


D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Fedél



A speciális öntött könnyűfém és a többrétegű felületi tömítés teljes védelmet biztosít a HDC házaknak.

Az okosan kialakított reteszelési rendszer rozsdamentes acélból van gyártva. Ez hosszú élettartamot garantál nagy korrózió- és ütésállósággal.

A házreteszelési rendszer integrált biztonságot nyújt. Egyedülálló szabadalmaztatott rugórendszerünk biztos fogantyúval látja el a házreteszélést, és megakadályozza a véletlen nyitást.

A lézeres jelölés gyors és könnyű azonosítást tesz lehetővé. Minden ház lézeres jelöléssel maradandóan feliratozásra kerül, úgy, hogy minden termék gyorsan kiválasztható és elhelyezhető.

Weidmüller RockStar® IP 65 / NEMA Type 4X burkolatok - az Ön első választása az IP 65 védettséggel rendelkező ipari burkolatoknál

Általános rendelési adatok

| | | |
|----------------|----------------------------|---|
| Típus | HDC 04A DODL 1LB | Változat |
| Rendelési szám | 1963690000 | HDC-házak, Telepítési szerkezeti méret: 1, Védelmi osztály: IP65, bedugva, Fedél házfelsőrészhez, Keresztkegnyel az alsórészen, |
| GTIN (EAN) | 4032248645961 | Standard |
| Qty. | 1 ST | |