

HDC 24D TSBO 1PG21G


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



A speciális öntött könnyűfém és a többrétegű felületi tömítés teljes védelmet biztosít a HDC házaknak. Az okosan kialakított reteszelési rendszer rozsdamentes acélból van gyártva. Ez hosszú élettartamot garantál nagy korrózió- és ütésállósággal.

A házreteszelési rendszer integrált biztonságot nyújt. Egyedülálló szabadalmaztatott rugórendszerünk biztos fogantyúval látja el a házreteszélést, és megakadályozza a véletlen nyitást.

A lézeres jelölés gyors és könnyű azonosítást tesz lehetővé. Minden ház lézeres jelöléssel maradandóan feliratozásra kerül, úgy, hogy minden termék gyorsan kiválasztható és elhelyezhető.

Weidmüller RockStar® IP 65 / NEMA Type 4X burkolatok - az Ön első választása az IP 65 védettséggel rendelkező ipari burkolatoknál

Általános rendelési adatok

| | |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Változat | HDC-házak, Telepítési szerkezeti méret: 4, Védelmi osztály: IP65, bedugva, Oldalsó kábelbevezetés, Dugóház, Keresztkengyel a felsőrészen, magas, Kábelbevezetések mérete: PG 21 |
| Rendelési szám | 1654790000 |
| Típus | HDC 24D TSBO 1PG21G |
| GTIN (EAN) | 4008190407797 |
| Qty. | 1 Darab |

HDC 24D TSBO 1PG21G

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technical data

Tanúsítványok

Jóváhagyások



| | |
|---------------------------|-----------------------------|
| ROHS | Megfelel |
| UL File Number Search | UL weboldal |
| Tanúsítvány száma (cURus) | E92202 |

Méreték és tömegek

| | | | |
|-------------|-------|------------------|-------------|
| Magasság | 72 mm | Magasság (coll) | 2.8346 inch |
| Szélesség | 55 mm | Szélesség (coll) | 2.1654 inch |
| Nettó tömeg | 251 g | | |

Hőmérsékletek

Hőmérsékleti határérték -40 °C ... 125 °C

Termékek környezetvédelmi megfelelése

| | | |
|--------------------------|------------------------------------------------|------------------------|
| RoHS megfelelési állapot | Megfelel, kivétel nélkül | |
| REACH SVHC | Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3 | |
| SCIP | e98b2b24-ba23-41bf-8d19-0dda3647412f | |
| Vegyszerállóság | Anyag | Aceton |
| | Vegyszerállóság | Feltételesen ellenálló |
| | Anyag | Fűróolaj |
| | Vegyszerállóság | Ellenálló |
| | Anyag | Gázolaj |
| | Vegyszerállóság | Ellenálló |
| | Anyag | Etilalkohol |
| | Vegyszerállóság | Ellenálló |
| | Anyag | Sebességváltó-olaj |
| | Vegyszerállóság | Ellenálló |
| | Anyag | Hidraulikaolaj |
| | Vegyszerállóság | Ellenálló |
| | Anyag | Hűtőközeg |
| | Vegyszerállóság | Ellenálló |
| | Anyag | Mosóbenzin |
| | Vegyszerállóság | Ellenálló |
| | Anyag | Izzadság |
| | Vegyszerállóság | Ellenálló |
| | Anyag | Prémium benzin |
| | Vegyszerállóság | Feltételesen ellenálló |
| Anyag | Víz | |
| Vegyszerállóság | Ellenálló | |
| Anyag | UV | |
| Vegyszerállóság | Instabil | |
| Anyag | Ózon | |
| Vegyszerállóság | Instabil | |

Méreték

| | | | |
|-------------------|---------|------------------|-------|
| Kábelbevezetés | menetes | C ház szélessége | 43 mm |
| Ház teljes hossza | 73 mm | B ház magasság | 72 mm |

HDC 24D TSBO 1PG21G

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technical data

Verzió

| | | | |
|--------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------------|
| Kábelbevezetések mérete | PG 21 | Felső rész/alsó rész/fedél | felső rész |
| Fedél | burkolat nélkül | Felső kábelbevezetések száma | 0 |
| Oldalsó kábelbevezetések száma | 1 | Ház kivitele | Oldalsó kábelbevezetés, Dugóház |
| Rögzítőrendszer kivitele | Keresztkengyel a felsőrészen | Kivitel | magas |
| Telepítési szerkezeti méret | 4 | Kábelbevezetés | menetes |
| Típus | Dugó | Szorítás változat | Oldalt rögzítő bilincs |
| Tömítés | tömítés nélkül | Belső menet | PG 21 |
| Szín (RAL) | RAL 7035 | BG | 4 |
| Suitable for ModuPlug® | Igen | | |

Általános adatok

| | | | |
|--------------------|-------------------------|------------------|--------------|
| Ház fő anyaga | alumínium présöntvény | Felületi minőség | Porbevonatos |
| Védelmi osztály | IP65, bedugva | ENT házak | Nem |
| Rögzítőelem anyaga | Nemesacél, rozsdamentes | | |

Besorolások

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC000437 | ETIM 9.0 | EC000437 |
| ETIM 10.0 | EC000437 | ECLASS 14.0 | 27-44-02-02 |
| ECLASS 15.0 | 27-44-02-02 | | |

HDC 24D TSBO 1PG21G

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

Drawings

www.weidmueller.com



HDC 24D TSBO 1PG21G

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Accessories

Fedél



A speciális öntött könnyűfém és a többrétegű felületi tömítés teljes védelmet biztosít a HDC házaknak.

Az okosan kialakított reteszelési rendszer rozsdamentes acélból van gyártva. Ez hosszú élettartamot garantál nagy korrózió- és ütésállósággal.

A házreteszelési rendszer integrált biztonságot nyújt. Egyedülálló szabadalmaztatott rugórendszerünk biztos fogantyúval látja el a házreteszélést, és megakadályozza a véletlen nyitást.

A lézeres jelölés gyors és könnyű azonosítást tesz lehetővé. Minden ház lézeres jelöléssel maradandóan feliratozásra kerül, úgy, hogy minden termék gyorsan kiválasztható és elhelyezhető.

Weidmüller RockStar® IP 65 / NEMA Type 4X burkolatok - az Ön első választása az IP 65 védettséggel rendelkező ipari burkolatoknál

Általános rendelési adatok

| | | |
|----------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Típus | HDC 10B DMDQ 4B0 | Változat |
| Rendelési szám | 1665250000 | HDC-házak, Telepítési szerkezeti méret: 4, Védelmi osztály: IP65, bedugva, Fedél házfelsőrészhez, Kereszkengyel a felsőrészen, |
| GTIN (EAN) | 4008190421953 | Standard, Kábelbevezetések mérete: none |
| Qty. | 1 ST | |