

A kép illusztráció



A készülékházak bőséges választéka mellett a Weidmüller többféle tömszelencét kínál számos alkalmazáshoz.

A sárgarézből, műanyagból és rozsdamentes acélból készült tömszelencék megfelelnek a különféle IP védettségi osztály előírásainak, hogy mindenféle ipari készülékházhoz használhatók legyenek.

A tömszelence és az alkalmazás sorozatától függően a tömszelencék tanúsítva és tesztelve vannak a VDE, UL, UR, cULus, DNV GL vagy EN 45545 szabvány előírásainak megfelelően.

Általános rendelési adatok

Változat	VG H (HDC felezett tömszelence), Tömszelencék, egyenes, PG 29, 8 mm, OD min. 18 - OD max. 27 mm, IP65, Sárgaréz, nikkelezett
Rendelési szám	1656430000
Típus	KV 29-M
GTIN (EAN)	4008190409449
Qty.	10 Darab
Szállítás állapota	Kifutott
Elérhető eddig:	2024-08-31T00:00:00+02:00

Műszaki adatok

Tanúsítványok

ROHS	Megfelel
------	----------

Méretetek és tömegek

Magasság	12 mm	Magasság (coll)	0.4724 inch
Szélesség	10 mm	Szélesség (coll)	0.3937 inch
Nettó tömeg	37.67 g		

Hőmérsékletek

Üzemi hőmérséklet	-20 °C...60 °C
-------------------	----------------

Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot	Megfelel, kivétellel
RoHS alóli kivétel (ha van/ismert ilyen)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	e8f3dd16-18ca-4fe7-869b-76a120217e3a

Általános információk

Kábel külső átmérője, max.	27 mm	Kábel külső átmérője, min.	18 mm
O-gyűrű	NBR	Védelmi osztály, GWDR	IP65
Üzemi hőmérsékleti tartomány, max.	60 °C	Üzemi hőmérsékleti tartomány, min.	-20 °C
Menetemelkedés	1.59 mm	Halogén	Igen
AF 1. méret	37 mm	AF 2. méret	37 mm
AF mérete	37 mm	Védelmi osztály	IP65
Kábelcsavarzat	PG, PG 29	Alapanyag	Sárgaréz, nikkelezett
Tömítőbetét	NBR	Tömítés	NBR
Horony többrétegű tömítés, 1. átmérő	18 mm	Horony többrétegű tömítés, 2. átmérő	21 mm
Horony többrétegű tömítés, 3. átmérő	24 mm	Horony többrétegű tömítés, 4. átmérő	27 mm
Külső menet	PG 29	Menet hossza	8 mm

Besorolások

ETIM 8.0	EC000441	ETIM 9.0	EC000441
ETIM 10.0	EC000441	ECLASS 14.0	27-14-08-01
ECLASS 15.0	27-14-08-01		