

## HDC 40D TSBU 1PG21G

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



A speciális öntött könnyűfém és a többrétegű felületi tömítés teljes védelmet biztosít a HDC házaknak. Az okosan kialakított reteszelési rendszer rozsdamentes acélból van gyártva. Ez hosszú élettartamot garantál nagy korrózió- és ütésállósággal.

A házreteszelési rendszer integrált biztonságot nyújt. Egyedülálló szabadalmaztatott rugórendszerünk biztos fogantyúval látja el a házreteszélést, és megakadályozza a véletlen nyitást.

A lézeres jelölés gyors és könnyű azonosítást tesz lehetővé. Minden ház lézeres jelöléssel maradandóan feliratozásra kerül, úgy, hogy minden termék gyorsan kiválasztható és elhelyezhető.

Weidmüller RockStar® IP 65 / NEMA Type 4X burkolatok - az Ön első választása az IP 65 védettséggel rendelkező ipari burkolatoknál

## Általános rendelési adatok

|                |   |
|----------------|---|
| Változat       | HDC-házak, Telepítési szerkezeti méret: 6, Védelmi osztály: IP65, bedugva, Oldalsó kábelbevezetés, Dugóház, Keresztkengyel az alsórészen, magas, Kábelbevezetések mérete: PG 21 |
| Rendelési szám | <a href="#">1656520000</a>  |
| Típus          | HDC 40D TSBU 1PG21G   |
| GTIN (EAN)     | 4008190409531   |
| Qty.           | 1 Darab   |

## HDC 40D TSBU 1PG21G

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Műszaki adatok

## Tanúsítványok

Jóváhagyások



|                           |                             |
|---------------------------|-----------------------------|
| ROHS                      | Megfelel                    |
| UL File Number Search     | <a href="#">UL weboldal</a> |
| Tanúsítvány száma (cURus) | E92202                      |

## Méretek és tömegek

|             |         |                  |             |
|-------------|---------|------------------|-------------|
| Mélység     | 93.3 mm | Mélység (coll)   | 3.6732 inch |
| Magasság    | 76 mm   | Magasság (coll)  | 2.9921 inch |
| Szélesség   | 57.8 mm | Szélesség (coll) | 2.2756 inch |
| Nettó tömeg | 267 g   |                  |             |

## Hőmérsékletek

Hőmérsékleti határérték -40 °C ... 125 °C

## Termékek környezetvédelmi megfelelése

|                          |                               |                        |
|--------------------------|-------------------------------|------------------------|
| RoHS megfelelési állapot | Megfelel, kivétel nélkül      |                        |
| REACH SVHC               | Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC |                        |
| Vegyszerállóság          | Anyag                         | Aceton                 |
|                          | Vegyszerállóság               | Feltételesen ellenálló |
|                          | Anyag                         | Fűrőolaj               |
|                          | Vegyszerállóság               | Ellenálló              |
|                          | Anyag                         | Gázolaj                |
|                          | Vegyszerállóság               | Ellenálló              |
|                          | Anyag                         | Etilalkohol            |
|                          | Vegyszerállóság               | Ellenálló              |
|                          | Anyag                         | Sebességváltó-olaj     |
|                          | Vegyszerállóság               | Ellenálló              |
|                          | Anyag                         | Hidraulikaolaj         |
|                          | Vegyszerállóság               | Ellenálló              |
|                          | Anyag                         | Hűtőközeg              |
|                          | Vegyszerállóság               | Ellenálló              |
|                          | Anyag                         | Mosóbenzin             |
|                          | Vegyszerállóság               | Ellenálló              |
|                          | Anyag                         | Izzadság               |
|                          | Vegyszerállóság               | Ellenálló              |
|                          | Anyag                         | Prémium benzin         |
|                          | Vegyszerállóság               | Feltételesen ellenálló |
| Anyag                    | Víz                           |                        |
| Vegyszerállóság          | Ellenálló                     |                        |
| Anyag                    | UV                            |                        |
| Vegyszerállóság          | Instabil                      |                        |
| Anyag                    | Ózon                          |                        |
| Vegyszerállóság          | Instabil                      |                        |

## Méretek

|                   |         |                  |       |
|-------------------|---------|------------------|-------|
| Kábelbevezetés    | menetes | C ház szélessége | 43 mm |
| Ház teljes hossza | 93.3 mm | B ház magasság   | 76 mm |

## HDC 40D TSBU 1PG21G

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Műszaki adatok

## Verzió

|                                |                             |                              |                                    |
|--------------------------------|-----------------------------|------------------------------|------------------------------------|
| Kábelbevezetések mérete        | PG 21                       | Felső rész/alsó rész/fedél   | felső rész                         |
| Fedél                          | burkolat nélkül             | Felső kábelbevezetések száma | 0                                  |
| Oldalsó kábelbevezetések száma | 1                           | Ház kivitele                 | Oldalsó kábelbevezetés,<br>Dugóház |
| Rögzítőrendszer kivitele       | Keresztkegyel az alsórészen | Kivitel                      | magas                              |
| Telepítési szerkezeti méret    | 6                           | Kábelbevezetés               | menetes                            |
| Típus                          | Dugó                        | Szorítás változat            | Oldalt rögzítő bilincs             |
| Tömítés                        | tömítés nélkül              | Belső menet                  | PG 21                              |
| Szín (RAL)                     | RAL 7035                    | BG                           | 6                                  |
| Suitable for ModuPlug®         | Igen                        |                              |                                    |

## Általános adatok

|                  |              |                 |               |
|------------------|--------------|-----------------|---------------|
| Felületi minőség | Porbevonatos | Védelmi osztály | IP65, bedugva |
|------------------|--------------|-----------------|---------------|

## Besorolások


|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC000437    | ETIM 9.0    | EC000437    |
| ETIM 10.0   | EC000437    | ECLASS 14.0 | 27-44-02-02 |
| ECLASS 15.0 | 27-44-02-02 |             |             |

**HDC 40D TSBU 1PG21G**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

**Rajzok**

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



## HDC 40D TSBU 1PG21G

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

## Fedél



A speciális öntött könnyűfém és a többrétegű felületi tömítés teljes védelmet biztosít a HDC házaknak. Az okosan kialakított reteszelési rendszer rozsdamentes acélból van gyártva. Ez hosszú élettartamot garantál nagy korrózió- és ütésállósággal.

A házreteszelési rendszer integrált biztonságot nyújt. Egyedülálló szabadalmaztatott rugórendszerünk biztos fogantyúval látja el a házreteszélést, és megakadályozza a véletlen nyitást.

A lézeres jelölés gyors és könnyű azonosítást tesz lehetővé. Minden ház lézeres jelöléssel maradandóan feliratozásra kerül, úgy, hogy minden termék gyorsan kiválasztható és elhelyezhető.

Weidmüller RockStar® IP 65 / NEMA Type 4X burkolatok - az Ön első választása az IP 65 védettséggel rendelkező ipari burkolatoknál

## Általános rendelési adatok

|                |                            |  |
|----------------|----------------------------|--|
| Típus          | HDC 16B DMDQ 2QB           | Változat   |
| Rendelési szám | <a href="#">1665270000</a> | HDC-házak, Telepítési szerkezeti méret: 6, Védelmi osztály: IP65, bedugva, Fedél házfelső részhez, Keresztkegnyel az alsórészen, |
| GTIN (EAN)     | 4008190421977              | Standard, Kábelbevezetések mérete: none  |
| Qty.           | 1 ST                       |  |

## Összekötő kupak



A speciális öntött könnyűfém és a többrétegű felületi tömítés teljes védelmet biztosít a HDC házaknak. Az okosan kialakított reteszelési rendszer rozsdamentes acélból van gyártva. Ez hosszú élettartamot garantál nagy korrózió- és ütésállósággal.

A házreteszelési rendszer integrált biztonságot nyújt. Egyedülálló szabadalmaztatott rugórendszerünk biztos fogantyúval látja el a házreteszélést, és megakadályozza a véletlen nyitást.

A lézeres jelölés gyors és könnyű azonosítást tesz lehetővé. Minden ház lézeres jelöléssel maradandóan feliratozásra kerül, úgy, hogy minden termék gyorsan kiválasztható és elhelyezhető.

Weidmüller RockStar® IP 65 / NEMA Type 4X burkolatok - az Ön első választása az IP 65 védettséggel rendelkező ipari burkolatoknál

## Általános rendelési adatok

|                |                            |   |
|----------------|----------------------------|---|
| Típus          | HDC 16B KBU 1PG21G         | Változat  |
| Rendelési szám | <a href="#">1657270000</a> | HDC-házak, Telepítési szerkezeti méret: 6, Védelmi osztály: IP65, bedugva, Összekötő ház, Keresztkegnyel az alsórészen, Standard, |
| GTIN (EAN)     | 4008190410322              | Kábelbevezetések mérete: PG 21  |
| Qty.           | 1 ST                       |   |
| Típus          | HDC 40D KBU 1PG21G         | Változat  |
| Rendelési szám | <a href="#">1657310000</a> | HDC-házak, Telepítési szerkezeti méret: 6, Védelmi osztály: IP65, bedugva, Összekötő ház, Keresztkegnyel az alsórészen, magas,    |
| GTIN (EAN)     | 4008190410360              | Kábelbevezetések mérete: PG 21  |
| Qty.           | 1 ST                       |   |

## HDC 40D TSBU 1PG21G

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

|                |                            |   |
|----------------|----------------------------|---|
| Típus          | HDC 40D KBU 1M32G          | Változat  |
| Rendelési szám | <a href="#">1787190000</a> | HDC-házak, Telepítési szerkezeti méret: 6, Védelmi osztály: IP65, bedugva, Összekötő ház, Keresztkegnyel az alsórészen, magas, Kábelbevezetések mérete: M 32  |
| GTIN (EAN)     | 4032248204533              |   |
| Qty.           | 1 ST                       |   |
| Típus          | HDC 40D KBU 1M25G          | Változat  |
| Rendelési szám | <a href="#">1787200000</a> | HDC-házak, Telepítési szerkezeti méret: 6, Védelmi osztály: IP65, bedugva, Összekötő ház, Keresztkegnyel az alsórészen, magas, Kábelbevezetések mérete: M 25  |
| GTIN (EAN)     | 4032248204540              |   |
| Qty.           | 1 ST                       |   |
| Típus          | HDC 40D KBU 1PG29G         | Változat  |
| Rendelési szám | <a href="#">1967670000</a> | HDC-házak, Telepítési szerkezeti méret: 6, Védelmi osztály: IP65, bedugva, Összekötő ház, Keresztkegnyel az alsórészen, magas, Kábelbevezetések mérete: PG 29 |
| GTIN (EAN)     | 4032248670178              |   |
| Qty.           | 1 ST                       |   |
| Típus          | HDC 40D KBU 2M32G N        | Változat  |
| Rendelési szám | <a href="#">2545510000</a> | HDC-házak, Telepítési szerkezeti méret: 6, Védelmi osztály: IP65, bedugva, Összekötő ház, Keresztkegnyel az alsórészen, magas, Kábelbevezetések mérete: PG 29 |
| GTIN (EAN)     | 4050118558333              |   |
| Qty.           | 1 ST                       |   |
| Típus          | HDC 40D KBU 1M25G N        | Változat  |
| Rendelési szám | <a href="#">2559890000</a> | HDC-házak, Telepítési szerkezeti méret: 6, Védelmi osztály: IP65, bedugva, Összekötő ház, Keresztkegnyel az alsórészen, magas, Kábelbevezetések mérete: PG 29 |
| GTIN (EAN)     | 4050118676440              |   |
| Qty.           | 1 ST                       |   |
| Típus          | HDC 40D KBU 1M32G N        | Változat  |
| Rendelési szám | <a href="#">2559900000</a> | HDC-házak, Telepítési szerkezeti méret: 6, Védelmi osztály: IP65, bedugva, Összekötő ház, Keresztkegnyel az alsórészen, magas, Kábelbevezetések mérete: PG 29 |
| GTIN (EAN)     | 4050118673265              |   |
| Qty.           | 1 ST                       |   |

## Aljzatház



A speciális öntött könnyűfém és a többrétegű felületi tömítés teljes védelmet biztosít a HDC házaknak. Az okosan kialakított reteszelési rendszer rozsdamentes acélból van gyártva. Ez hosszú élettartamot garantál nagy korrózió- és ütésállósággal. A házreteszelési rendszer integrált biztonságot nyújt. Egyedülálló szabadalmaztatott rugórendszerünk biztos fogantyúval látja el a házreteszelést, és megakadályozza a véletlen nyitást. A lézeres jelölés gyors és könnyű azonosítást tesz lehetővé. Minden ház lézeres jelöléssel maradandóan feliratozásra kerül, úgy, hogy minden termék gyorsan kiválasztható és elhelyezhető. Weidmüller RockStar® IP 65 / NEMA Type 4X burkolatok - az Ön első választása az IP 65 védettséggel rendelkező ipari burkolatoknál

## HDC 40D TSBU 1PG21G

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

## Általános rendelési adatok

|                |                            |   |
|----------------|----------------------------|---|
| Típus          | HDC 16B ABU                | Változat  |
| Rendelési szám | <a href="#">1208600000</a> | HDC-házak, Telepítési szerkezeti méret: 6, Védelmi osztály: IP65, bedugva, Válaszfalház, Keresztkegnyel az alsórészen, Oldalt rögzítő |
| GTIN (EAN)     | 4008190881351              | bilincs, nem cserélhető, Standard, Kábelbevezetések mérete: none  |
| Qty.           | 1 ST                       |   |
| Típus          | HDC 16B ABU N              | Változat  |
| Rendelési szám | <a href="#">2488590000</a> | HDC-házak, Telepítési szerkezeti méret: 6, Védelmi osztály: IP65, bedugva, Válaszfalház, Keresztkegnyel az alsórészen, Standard,      |
| GTIN (EAN)     | 4050118541526              | Kábelbevezetések mérete: none   |
| Qty.           | 1 ST                       |   |

## Alap ház



A speciális öntött könnyűfém és a többrétegű felületi tömítés teljes védelmet biztosít a HDC házaknak. Az okosan kialakított reteszelési rendszer rozsdamentes acélból van gyártva. Ez hosszú élettartamot garantál nagy korrózió- és ütésállósággal.

A házreteszelési rendszer integrált biztonságot nyújt. Egyedülálló szabadalmaztatott rugórendszerünk biztos fogantyúval látja el a házreteszélést, és megakadályozza a véletlen nyitást.

A lézeres jelölés gyors és könnyű azonosítást tesz lehetővé. Minden ház lézeres jelöléssel maradandóan feliratozásra kerül, úgy, hogy minden termék gyorsan kiválasztható és elhelyezhető.

Weidmüller RockStar® IP 65 / NEMA Type 4X burkolatok - az Ön első választása az IP 65 védettséggel rendelkező ipari burkolatoknál

## Általános rendelési adatok

|                |                            |  |
|----------------|----------------------------|--|
| Típus          | HDC 16B SBU 1PG21G         | Változat   |
| Rendelési szám | <a href="#">1656720000</a> | HDC-házak, Telepítési szerkezeti méret: 6, Védelmi osztály: IP65, bedugva, Ház alsórész, Keresztkegnyel az alsórészen, Standard, |
| GTIN (EAN)     | 4008190409739              | Kábelbevezetések mérete: PG 21   |
| Qty.           | 1 ST                       |  |
| Típus          | HDC 16B SBU 2PG21G         | Változat   |
| Rendelési szám | <a href="#">1656730000</a> | HDC-házak, Telepítési szerkezeti méret: 6, Védelmi osztály: IP65, bedugva, Ház alsórész, Keresztkegnyel az alsórészen, Standard, |
| GTIN (EAN)     | 4008190409746              | Kábelbevezetések mérete: PG 21   |
| Qty.           | 1 ST                       |  |
| Típus          | HDC 40D SBU 2PG21G         | Változat   |
| Rendelési szám | <a href="#">1656810000</a> | HDC-házak, Telepítési szerkezeti méret: 6, Védelmi osztály: IP65, bedugva, Ház alsórész, Keresztkegnyel az alsórészen, magas,    |
| GTIN (EAN)     | 4008190409821              | Kábelbevezetések mérete: PG 21   |
| Qty.           | 1 ST                       |  |
| Típus          | HDC 40D SBU 1PG29G         | Változat   |
| Rendelési szám | <a href="#">1656830000</a> | HDC-házak, Telepítési szerkezeti méret: 6, Védelmi osztály: IP65, bedugva, Ház alsórész, Keresztkegnyel az alsórészen, magas,    |
| GTIN (EAN)     | 4008190409845              | Kábelbevezetések mérete: PG 29   |
| Qty.           | 1 ST                       |  |

## HDC 40D TSBU 1PG21G

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

|                |                            |  |
|----------------|----------------------------|--|
| Típus          | HDC 40D SBU 2PG29G         | Változat   |
| Rendelési szám | <a href="#">1656840000</a> | HDC-házak, Telepítési szerkezeti méret: 6, Védelmi osztály: IP65, bedugva, Ház alsórész, Keresztkegnyel az alsórészen, magas, Kábelbevezetések mérete: PG 29   |
| GTIN (EAN)     | 4008190409852              |  |
| Qty.           | 1 ST                       |  |
| Típus          | HDC 40D SBU 2M32G          | Változat   |
| Rendelési szám | <a href="#">1787110000</a> | HDC-házak, Telepítési szerkezeti méret: 6, Védelmi osztály: IP65, bedugva, Ház alsórész, Keresztkegnyel az alsórészen, magas, Kábelbevezetések mérete: M 32    |
| GTIN (EAN)     | 4032248204458              |  |
| Qty.           | 1 ST                       |  |
| Típus          | HDC 40D SBU 2M25G          | Változat   |
| Rendelési szám | <a href="#">1787120000</a> | HDC-házak, Telepítési szerkezeti méret: 6, Védelmi osztály: IP65, bedugva, Ház alsórész, Keresztkegnyel az alsórészen, magas, Kábelbevezetések mérete: M 25    |
| GTIN (EAN)     | 4032248204465              |  |
| Qty.           | 1 ST                       |  |
| Típus          | HDC 16B SBU 2M25G          | Változat   |
| Rendelési szám | <a href="#">1788240000</a> | HDC-házak, Telepítési szerkezeti méret: 6, Védelmi osztály: IP65, bedugva, Ház alsórész, Keresztkegnyel az alsórészen, Standard, Kábelbevezetések mérete: M 25 |
| GTIN (EAN)     | 4032248205776              |  |
| Qty.           | 1 ST                       |  |
| Típus          | HDC 16B SBU 1M25G          | Változat   |
| Rendelési szám | <a href="#">1899980000</a> | HDC-házak, Telepítési szerkezeti méret: 6, Védelmi osztály: IP65, bedugva, Ház alsórész, Keresztkegnyel az alsórészen, Standard, Kábelbevezetések mérete: M 25 |
| GTIN (EAN)     | 4032248520718              |  |
| Qty.           | 1 ST                       |  |
| Típus          | HDC 40D SBU 1M25G          | Változat   |
| Rendelési szám | <a href="#">1902970000</a> | HDC-házak, Telepítési szerkezeti méret: 6, Védelmi osztály: IP65, bedugva, Ház alsórész, Keresztkegnyel az alsórészen, magas, Kábelbevezetések mérete: M 25    |
| GTIN (EAN)     | 4032248592951              |  |
| Qty.           | 1 ST                       |  |
| Típus          | HDC 40D SBU 1M32G          | Változat   |
| Rendelési szám | <a href="#">1902990000</a> | HDC-házak, Telepítési szerkezeti méret: 6, Védelmi osztály: IP65, bedugva, Ház alsórész, Keresztkegnyel az alsórészen, magas, Kábelbevezetések mérete: M 32    |
| GTIN (EAN)     | 4032248592968              |  |
| Qty.           | 1 ST                       |  |
| Típus          | HDC 16B SBU 1M25G N        | Változat   |
| Rendelési szám | <a href="#">2560740000</a> | HDC-házak, Telepítési szerkezeti méret: 6, Védelmi osztály: IP65, bedugva, Ház alsórész, Keresztkegnyel az alsórészen, Standard, Kábelbevezetések mérete: M 25 |
| GTIN (EAN)     | 4050118673234              |  |
| Qty.           | 1 ST                       |  |
| Típus          | HDC 40D SBU 1PG29G N       | Változat   |
| Rendelési szám | <a href="#">2560770000</a> | HDC-házak, Telepítési szerkezeti méret: 6, Védelmi osztály: IP65, bedugva, Ház alsórész, Keresztkegnyel az alsórészen, magas, Kábelbevezetések mérete: PG 21   |
| GTIN (EAN)     | 4050118893595              |  |
| Qty.           | 1 ST                       |  |
| Típus          | HDC 16B SBU 2M25G N        | Változat   |
| Rendelési szám | <a href="#">2560930000</a> | HDC-házak, Telepítési szerkezeti méret: 6, Védelmi osztály: IP65, bedugva, Ház alsórész, Keresztkegnyel az alsórészen, Standard, Kábelbevezetések mérete: M 25 |
| GTIN (EAN)     | 4050118673531              |  |
| Qty.           | 1 ST                       |  |

## HDC 40D TSBU 1PG21G

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

|                |                            |   |
|----------------|----------------------------|---|
| Típus          | HDC 16B SBU 1PG21G N       | Változat  |
| Rendelési szám | <a href="#">2560940000</a> | HDC-házak, Telepítési szerkezeti méret: 6, Védelmi osztály: IP65, bedugva, Ház alsórész, Keresztkeggyel az alsórészen, Standard, Kábelbevezetések mérete: PG 21 |
| GTIN (EAN)     | 4050118676716              |   |
| Qty.           | 1 ST                       |   |
| Típus          | HDC 16B SBU 2PG21G N       | Változat  |
| Rendelési szám | <a href="#">2560950000</a> | HDC-házak, Telepítési szerkezeti méret: 6, Védelmi osztály: IP65, bedugva, Ház alsórész, Keresztkeggyel az alsórészen, Standard, Kábelbevezetések mérete: PG 21 |
| GTIN (EAN)     | 4050118676921              |   |
| Qty.           | 1 ST                       |   |
| Típus          | HDC 40D SBU 2M25G N        | Változat  |
| Rendelési szám | <a href="#">2561020000</a> | HDC-házak, Telepítési szerkezeti méret: 6, Védelmi osztály: IP65, bedugva, Ház alsórész, Keresztkeggyel az alsórészen, magas, Kábelbevezetések mérete: PG 21    |
| GTIN (EAN)     | 4050118676914              |   |
| Qty.           | 1 ST                       |   |
| Típus          | HDC 40D SBU 1M32G N        | Változat  |
| Rendelési szám | <a href="#">2561030000</a> | HDC-házak, Telepítési szerkezeti méret: 6, Védelmi osztály: IP65, bedugva, Ház alsórész, Keresztkeggyel az alsórészen, magas, Kábelbevezetések mérete: PG 21    |
| GTIN (EAN)     | 4050118676464              |   |
| Qty.           | 1 ST                       |   |
| Típus          | HDC 40D SBU 2M32G N        | Változat  |
| Rendelési szám | <a href="#">2561040000</a> | HDC-házak, Telepítési szerkezeti méret: 6, Védelmi osztály: IP65, bedugva, Ház alsórész, Keresztkeggyel az alsórészen, magas, Kábelbevezetések mérete: PG 21    |
| GTIN (EAN)     | 4050118676457              |   |
| Qty.           | 1 ST                       |   |

## IP68 verzió



A készülékházak bőséges választéka mellett a Weidmüller többféle tömszelencét kínál számos alkalmazáshoz. A sárgaréz, műanyagból és rozsdamentes acélból készült tömszelencék megfelelnek a különféle IP védettségi osztály előírásainak, hogy mindenféle ipari készülékházhoz használhatók legyenek. A tömszelence és az alkalmazás sorozatától függően a tömszelencék tanúsítva és tesztelve vannak a VDE, UL, UR, cULus, DNV GL vagy EN 45545 szabvány előírásainak megfelelően.

## Általános rendelési adatok

|                |                            |   |
|----------------|----------------------------|---|
| Típus          | VG 21-MS68                 | Változat  |
| Rendelési szám | <a href="#">1569110000</a> | VG MS (standard sárgaréz tömszelence), Tömszelencék, egyenes, PG 21, 7,2 mm, OD min. 13 - OD max. 18 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.), IP69K, Sárgaréz, nikkelezett |
| GTIN (EAN)     | 4008190168469              |   |
| Qty.           | 25 ST                      |   |
| Típus          | VG 21-K68                  | Változat  |
| Rendelési szám | <a href="#">1569020000</a> | VG K (standard műanyag tömszelence), Tömszelencék, egyenes, PG 21, 11 mm, OD min. 13 - OD max. 18 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.), Poliamid 6                      |
| GTIN (EAN)     | 4008190032234              |   |
| Qty.           | 25 ST                      |   |