

## HDC 64D TSBU 1PG21G

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmuller.com



A speciális öntött könnyűfém és a többrétegű felületi tömítés teljes védelmet biztosít a HDC házaknak. Az okosan kialakított reteszelési rendszer rozsdamentes acélból van gyártva. Ez hosszú élettartamot garantál nagy korrózió- és ütésállósággal.

A házreteszelési rendszer integrált biztonságot nyújt. Egyedülálló szabadalmaztatott rugórendszerünk biztos fogantyúval látja el a házreteszelést, és megakadályozza a véletlen nyitást.

A lézeres jelölés gyors és könnyű azonosítást tesz lehetővé. Minden ház lézeres jelöléssel maradandóan feliratozásra kerül, úgy, hogy minden termék gyorsan kiválasztható és elhelyezhető.

Weidmüller RockStar® IP 65 / NEMA Type 4X burkolatok - az Ön első választása az IP 65 védettséggel rendelkező ipari burkolatoknál

### Általános rendelési adatok

|                |   |
|----------------|---|
| Változat       | HDC-házak, Telepítési szerkezeti méret: 8, Védelmi osztály: IP65, bedugva, Oldalsó kábelbevezetés, Dugóház, Keresztkengyel az alsórészen, magas, Kábelbevezetések mérete: PG 21 |
| Rendelési szám | <a href="#">1661300000</a>  |
| Típus          | HDC 64D TSBU 1PG21G   |
| GTIN (EAN)     | 4008190417857   |
| Qty.           | 1 Darab   |

## HDC 64D TSBU 1PG21G

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Műszaki adatok

## Tanúsítványok

Jóváhagyások



|                           |                             |
|---------------------------|-----------------------------|
| ROHS                      | Megfelel                    |
| UL File Number Search     | <a href="#">UL weboldal</a> |
| Tanúsítvány száma (cURus) | E92202                      |

## Méretek és tömegek

|             |        |                  |             |
|-------------|--------|------------------|-------------|
| Mélység     | 120 mm | Mélység (coll)   | 4.7244 inch |
| Magasság    | 76 mm  | Magasság (coll)  | 2.9921 inch |
| Szélesség   | 59 mm  | Szélesség (coll) | 2.3228 inch |
| Nettó tömeg | 327 g  |                  |             |

## Hőmérsékletek

Hőmérsékleti határérték -40 °C ... 125 °C

## Termékek környezetvédelmi megfelelése

|                          |                               |                        |
|--------------------------|-------------------------------|------------------------|
| RoHS megfelelési állapot | Megfelel, kivétel nélkül      |                        |
| REACH SVHC               | Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC |                        |
| Vegyszerállóság          | Anyag                         | Aceton                 |
|                          | Vegyszerállóság               | Feltételesen ellenálló |
|                          | Anyag                         | Fűrőolaj               |
|                          | Vegyszerállóság               | Ellenálló              |
|                          | Anyag                         | Gázolaj                |
|                          | Vegyszerállóság               | Ellenálló              |
|                          | Anyag                         | Etilalkohol            |
|                          | Vegyszerállóság               | Ellenálló              |
|                          | Anyag                         | Sebességváltó-olaj     |
|                          | Vegyszerállóság               | Ellenálló              |
|                          | Anyag                         | Hidraulikaolaj         |
|                          | Vegyszerállóság               | Ellenálló              |
|                          | Anyag                         | Hűtőközeg              |
|                          | Vegyszerállóság               | Ellenálló              |
|                          | Anyag                         | Mosóbenzin             |
|                          | Vegyszerállóság               | Ellenálló              |
|                          | Anyag                         | Izzadság               |
|                          | Vegyszerállóság               | Ellenálló              |
|                          | Anyag                         | Prémium benzin         |
|                          | Vegyszerállóság               | Feltételesen ellenálló |
| Anyag                    | Víz                           |                        |
| Vegyszerállóság          | Ellenálló                     |                        |
| Anyag                    | UV                            |                        |
| Vegyszerállóság          | Instabil                      |                        |
| Anyag                    | Ózon                          |                        |
| Vegyszerállóság          | Instabil                      |                        |

## Méretek

|                   |         |                  |       |
|-------------------|---------|------------------|-------|
| Kábelbevezetés    | menetes | C ház szélessége | 43 mm |
| Ház teljes hossza | 120 mm  | B ház magasság   | 76 mm |

## HDC 64D TSBU 1PG21G

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Műszaki adatok

## Verzió

|                                |                             |                              |                                    |
|--------------------------------|-----------------------------|------------------------------|------------------------------------|
| Kábelbevezetések mérete        | PG 21                       | Felső rész/alsó rész/fedél   | felső rész                         |
| Fedél                          | burkolat nélkül             | Felső kábelbevezetések száma | 0                                  |
| Oldalsó kábelbevezetések száma | 1                           | Ház kivitele                 | Oldalsó kábelbevezetés,<br>Dugóház |
| Rögzítőrendszer kivitele       | Keresztkegyel az alsórészen | Kivitel                      | magas                              |
| Telepítési szerkezeti méret    | 8                           | Kábelbevezetés               | menetes                            |
| Típus                          | Dugó                        | Szorítás változat            | Oldalt rögzítő bilincs             |
| Tömítés                        | tömítés nélkül              | Belső menet                  | PG 21                              |
| Szín (RAL)                     | RAL 7035                    | BG                           | 8                                  |
| Suitable for ModuPlug®         | Igen                        |                              |                                    |

## Általános adatok

|                  |              |                 |               |
|------------------|--------------|-----------------|---------------|
| Felületi minőség | Porbevonatos | Védelmi osztály | IP65, bedugva |
|------------------|--------------|-----------------|---------------|

## Besorolások

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC000437    | ETIM 9.0    | EC000437    |
| ETIM 10.0   | EC000437    | ECLASS 14.0 | 27-44-02-02 |
| ECLASS 15.0 | 27-44-02-02 |             |             |



## HDC 64D TSBU 1PG21G

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

## Alap ház



A speciális öntött könnyűfém és a többrétegű felületi tömítés teljes védelmet biztosít a HDC házaknak. Az okosan kialakított reteszelési rendszer rozsdamentes acélból van gyártva. Ez hosszú élettartamot garantál nagy korrózió- és ütésállósággal.

A házreteszelési rendszer integrált biztonságot nyújt. Egyedülálló szabadalmaztatott rugórendszerünk biztos fogantyúval látja el a házreteszélést, és megakadályozza a véletlen nyitást.

A lézeres jelölés gyors és könnyű azonosítást tesz lehetővé. Minden ház lézeres jelöléssel maradandóan feliratozásra kerül, úgy, hogy minden termék gyorsan kiválasztható és elhelyezhető.

Weidmüller RockStar® IP 65 / NEMA Type 4X burkolatok - az Ön első választása az IP 65 védelemmel rendelkező ipari burkolatoknál

## Általános rendelési adatok

|                |                            |   |
|----------------|----------------------------|---|
| Típus          | HDC 24B SBU 1PG21G         | Változat  |
| Rendelési szám | <a href="#">1661510000</a> | HDC-házak, Telepítési szerkezeti méret: 8, Védelmi osztály: IP65, bedugva, Ház alsórész, Keresztkeggyel az alsórészen, Standard, Kábelbevezetések mérete: PG 21 |
| GTIN (EAN)     | 4008190418069              |   |
| Qty.           | 1 ST                       |   |
| Típus          | HDC 24B SBU 2PG21G         | Változat  |
| Rendelési szám | <a href="#">1661520000</a> | HDC-házak, Telepítési szerkezeti méret: 8, Védelmi osztály: IP65, bedugva, Ház alsórész, Keresztkeggyel az alsórészen, Standard, Kábelbevezetések mérete: PG 21 |
| GTIN (EAN)     | 4008190418076              |   |
| Qty.           | 1 ST                       |   |
| Típus          | HDC 64D SBU 2PG21G         | Változat  |
| Rendelési szám | <a href="#">1661590000</a> | HDC-házak, Telepítési szerkezeti méret: 8, Védelmi osztály: IP65, bedugva, Ház alsórész, Keresztkeggyel az alsórészen, magas, Kábelbevezetések mérete: PG 21    |
| GTIN (EAN)     | 4008190418144              |   |
| Qty.           | 1 ST                       |   |
| Típus          | HDC 64D SBU 2PG29G         | Változat  |
| Rendelési szám | <a href="#">1661630000</a> | HDC-házak, Telepítési szerkezeti méret: 8, Védelmi osztály: IP65, bedugva, Ház alsórész, Keresztkeggyel az alsórészen, magas, Kábelbevezetések mérete: PG 29    |
| GTIN (EAN)     | 4008190418182              |   |
| Qty.           | 1 ST                       |   |
| Típus          | HDC 64D SBU 2M32G          | Változat  |
| Rendelési szám | <a href="#">1786880000</a> | HDC-házak, Telepítési szerkezeti méret: 8, Védelmi osztály: IP65, bedugva, Ház alsórész, Keresztkeggyel az alsórészen, magas, Kábelbevezetések mérete: M 32     |
| GTIN (EAN)     | 4032248204120              |   |
| Qty.           | 1 ST                       |   |
| Típus          | HDC 64D SBU 2M25G          | Változat  |
| Rendelési szám | <a href="#">1786890000</a> | HDC-házak, Telepítési szerkezeti méret: 8, Védelmi osztály: IP65, bedugva, Ház alsórész, Keresztkeggyel az alsórészen, magas, Kábelbevezetések mérete: M 25     |
| GTIN (EAN)     | 4032248204137              |   |
| Qty.           | 1 ST                       |   |
| Típus          | HDC 24B SBU 2M25G          | Változat  |
| Rendelési szám | <a href="#">1787870000</a> | HDC-házak, Telepítési szerkezeti méret: 8, Védelmi osztály: IP65, bedugva, Ház alsórész, Keresztkeggyel az alsórészen, Standard, Kábelbevezetések mérete: M 25  |
| GTIN (EAN)     | 4032248205318              |   |
| Qty.           | 1 ST                       |   |

## HDC 64D TSBU 1PG21G

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

|                |                            |  |
|----------------|----------------------------|--|
| Típus          | HDC 24B SBU 1M25G          | Változat   |
| Rendelési szám | <a href="#">1901150000</a> | HDC-házak, Telepítési szerkezeti méret: 8, Védelmi osztály: IP65, bedugva, Ház alsórész, Keresztkeggyel az alsórészen, Standard, Kábelbevezetések mérete: M 25 |
| GTIN (EAN)     | 4032248521258              |  |
| Qty.           | 1 ST                       |  |
| Típus          | HDC 64D SBU 1M25G          | Változat   |
| Rendelési szám | <a href="#">1904340000</a> | HDC-házak, Telepítési szerkezeti méret: 8, Védelmi osztály: IP65, bedugva, Ház alsórész, Keresztkeggyel az alsórészen, magas, Kábelbevezetések mérete: M 25    |
| GTIN (EAN)     | 4032248585601              |  |
| Qty.           | 1 ST                       |  |
| Típus          | HDC 64D SBU 1M32G          | Változat   |
| Rendelési szám | <a href="#">1904350000</a> | HDC-házak, Telepítési szerkezeti méret: 8, Védelmi osztály: IP65, bedugva, Ház alsórész, Keresztkeggyel az alsórészen, magas, Kábelbevezetések mérete: M 25    |
| GTIN (EAN)     | 4032248585298              |  |
| Qty.           | 1 ST                       |  |
| Típus          | HDC 64D SBU 2M32G N        | Változat   |
| Rendelési szám | <a href="#">2550540000</a> | HDC-házak, Telepítési szerkezeti méret: 8, Védelmi osztály: IP65, bedugva, Ház alsórész, Keresztkeggyel az alsórészen, magas, Kábelbevezetések mérete: M 25    |
| GTIN (EAN)     | 4064675005087              |  |
| Qty.           | 1 ST                       |  |
| Típus          | HDC 24B SBU 1PG21G N       | Változat   |
| Rendelési szám | <a href="#">2560750000</a> | HDC-házak, Telepítési szerkezeti méret: 8, Védelmi osztály: IP65, bedugva, Ház alsórész, Keresztkeggyel az alsórészen, Standard, Kábelbevezetések mérete: M 25 |
| GTIN (EAN)     | 4050118676747              |  |
| Qty.           | 1 ST                       |  |
| Típus          | HDC 64D SBU 2PG29G N       | Változat   |
| Rendelési szám | <a href="#">2560790000</a> | HDC-házak, Telepítési szerkezeti méret: 8, Védelmi osztály: IP65, bedugva, Ház alsórész, Keresztkeggyel az alsórészen, magas, Kábelbevezetések mérete: M 32    |
| GTIN (EAN)     | 4050118894103              |  |
| Qty.           | 1 ST                       |  |
| Típus          | HDC 24B SBU 1M25G N        | Változat   |
| Rendelési szám | <a href="#">2560960000</a> | HDC-házak, Telepítési szerkezeti méret: 8, Védelmi osztály: IP65, bedugva, Ház alsórész, Keresztkeggyel az alsórészen, Standard, Kábelbevezetések mérete: M 25 |
| GTIN (EAN)     | 4050118673227              |  |
| Qty.           | 1 ST                       |  |
| Típus          | HDC 24B SBU 2M25G N        | Változat   |
| Rendelési szám | <a href="#">2560970000</a> | HDC-házak, Telepítési szerkezeti méret: 8, Védelmi osztály: IP65, bedugva, Ház alsórész, Keresztkeggyel az alsórészen, Standard, Kábelbevezetések mérete: M 25 |
| GTIN (EAN)     | 4050118676730              |  |
| Qty.           | 1 ST                       |  |
| Típus          | HDC 64D SBU 1M32G N        | Változat   |
| Rendelési szám | <a href="#">2561050000</a> | HDC-házak, Telepítési szerkezeti méret: 8, Védelmi osztály: IP65, bedugva, Ház alsórész, Keresztkeggyel az alsórészen, magas, Kábelbevezetések mérete: M 32    |
| GTIN (EAN)     | 4050118680195              |  |
| Qty.           | 1 ST                       |  |
| Típus          | HDC 64D SBU 2M25G N        | Változat   |
| Rendelési szám | <a href="#">2561060000</a> | HDC-házak, Telepítési szerkezeti méret: 8, Védelmi osztály: IP65, bedugva, Ház alsórész, Keresztkeggyel az alsórészen, magas, Kábelbevezetések mérete: M 32    |
| GTIN (EAN)     | 4050118680508              |  |
| Qty.           | 1 ST                       |  |

## HDC 64D TSBU 1PG21G

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

## Aljzatház



A speciális öntött könnyűfém és a többrétegű felületi tömítés teljes védelmet biztosít a HDC házaknak. Az okosan kialakított reteszelési rendszer rozsdamentes acélból van gyártva. Ez hosszú élettartamot garantál nagy korrózió- és ütésállósággal.

A házreteszelési rendszer integrált biztonságot nyújt. Egyedülálló szabadalmaztatott rugórendszerünk biztos fogantyúval látja el a házreteszélést, és megakadályozza a véletlen nyitást.

A lézeres jelölés gyors és könnyű azonosítást tesz lehetővé. Minden ház lézeres jelöléssel maradandóan feliratozásra kerül, úgy, hogy minden termék gyorsan kiválasztható és elhelyezhető.

Weidmüller RockStar® IP 65 / NEMA Type 4X burkolatok - az Ön első választása az IP 65 védelemmel rendelkező ipari burkolatoknál

## Általános rendelési adatok

|                |                            |  |
|----------------|----------------------------|--|
| Típus          | HDC 24B ABU                | Változat   |
| Rendelési szám | <a href="#">1212400000</a> | HDC-házak, Telepítési szerkezeti méret: 8, Védelmi osztály: IP65, bedugva, Válaszfalház, Keresztkegnyel az alsórészen, Oldalt rögzítő bilincs, nem cserélhető, Standard, Kábelbevezetések mérete: none |
| GTIN (EAN)     | 4008190083939              |  |
| Qty.           | 1 ST                       |  |
| Típus          | HDC 24B ABU N              | Változat   |
| Rendelési szám | <a href="#">2488600000</a> | HDC-házak, Telepítési szerkezeti méret: 8, Védelmi osztály: IP65, bedugva, Válaszfalház, Keresztkegnyel az alsórészen, Standard, Kábelbevezetések mérete: none   |
| GTIN (EAN)     | 4050118541533              |  |
| Qty.           | 1 ST                       |  |

## Összekötő kupak



A speciális öntött könnyűfém és a többrétegű felületi tömítés teljes védelmet biztosít a HDC házaknak. Az okosan kialakított reteszelési rendszer rozsdamentes acélból van gyártva. Ez hosszú élettartamot garantál nagy korrózió- és ütésállósággal.

A házreteszelési rendszer integrált biztonságot nyújt. Egyedülálló szabadalmaztatott rugórendszerünk biztos fogantyúval látja el a házreteszélést, és megakadályozza a véletlen nyitást.

A lézeres jelölés gyors és könnyű azonosítást tesz lehetővé. Minden ház lézeres jelöléssel maradandóan feliratozásra kerül, úgy, hogy minden termék gyorsan kiválasztható és elhelyezhető.

Weidmüller RockStar® IP 65 / NEMA Type 4X burkolatok - az Ön első választása az IP 65 védelemmel rendelkező ipari burkolatoknál

## Általános rendelési adatok

|                |                            |  |
|----------------|----------------------------|--|
| Típus          | HDC 24B KBU 1PG21G         | Változat   |
| Rendelési szám | <a href="#">1661720000</a> | HDC-házak, Telepítési szerkezeti méret: 8, Védelmi osztály: IP65, bedugva, Összekötő ház, Keresztkegnyel az alsórészen, Standard, Kábelbevezetések mérete: PG 21 |
| GTIN (EAN)     | 4008190418274              |  |
| Qty.           | 1 ST                       |  |

## HDC 64D TSBU 1PG21G

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

|                |                            |  |
|----------------|----------------------------|--|
| Típus          | HDC 24B KBU 1PG29G         | Változat   |
| Rendelési szám | <a href="#">1661730000</a> | HDC-házak, Telepítési szerkezeti méret: 8, Védelmi osztály: IP65, bedugva, Összekötő ház, Keresztkegnyel az alsórészen, Standard, Kábelbevezetések mérete: PG 29 |
| GTIN (EAN)     | 4008190418281              |  |
| Qty.           | 1 ST                       |  |
| Típus          | HDC 64D KBU 1PG29G         | Változat   |
| Rendelési szám | <a href="#">1661810000</a> | HDC-házak, Telepítési szerkezeti méret: 8, Védelmi osztály: IP65, bedugva, Összekötő ház, Keresztkegnyel az alsórészen, magas, Kábelbevezetések mérete: PG 29    |
| GTIN (EAN)     | 4008190418359              |  |
| Qty.           | 1 ST                       |  |
| Típus          | HDC 64D KBU 1M32G          | Változat   |
| Rendelési szám | <a href="#">1786960000</a> | HDC-házak, Telepítési szerkezeti méret: 8, Védelmi osztály: IP65, bedugva, Összekötő ház, Keresztkegnyel az alsórészen, magas, Kábelbevezetések mérete: M 32     |
| GTIN (EAN)     | 4032248204205              |  |
| Qty.           | 1 ST                       |  |
| Típus          | HDC 24B KBU 1M25G          | Változat   |
| Rendelési szám | <a href="#">1787920000</a> | HDC-házak, Telepítési szerkezeti méret: 8, Védelmi osztály: IP65, bedugva, Összekötő ház, Keresztkegnyel az alsórészen, Standard, Kábelbevezetések mérete: M 25  |
| GTIN (EAN)     | 4032248205363              |  |
| Qty.           | 1 ST                       |  |
| Típus          | HDC 64D KBU 1M32G N        | Változat   |
| Rendelési szám | <a href="#">2559910000</a> | HDC-házak, Telepítési szerkezeti méret: 8, Védelmi osztály: IP65, bedugva, Összekötő ház, Keresztkegnyel az alsórészen, magas, Kábelbevezetések mérete: M 32     |
| GTIN (EAN)     | 4050118677416              |  |
| Qty.           | 1 ST                       |  |

## Fedél



A speciális öntött könnyűfém és a többrétegű felületi tömítés teljes védelmet biztosít a HDC házaknak. Az okosan kialakított reteszelési rendszer rozsdamentes acélból van gyártva. Ez hosszú élettartamot garantál nagy korrózió- és ütésállósággal.

A házreteszelési rendszer integrált biztonságot nyújt. Egyedülálló szabadalmaztatott rugórendszerünk biztos fogantyúval látja el a házreteszelést, és megakadályozza a véletlen nyitást.

A lézeres jelölés gyors és könnyű azonosítást tesz lehetővé. Minden ház lézeres jelöléssel maradandóan feliratozásra kerül, úgy, hogy minden termék gyorsan kiválasztható és elhelyezhető.

Weidmüller RockStar® IP 65 / NEMA Type 4X burkolatok - az Ön első választása az IP 65 védettséggel rendelkező ipari burkolatoknál

## Általános rendelési adatok

|                |                            |  |
|----------------|----------------------------|--|
| Típus          | HDC 24B DMDQ 2QB           | Változat   |
| Rendelési szám | <a href="#">1665640000</a> | HDC-házak, Telepítési szerkezeti méret: 8, Védelmi osztály: IP65, bedugva, Fedél házfelső részhez, Keresztkegnyel az alsórészen, Standard, Kábelbevezetések mérete: none |
| GTIN (EAN)     | 4008190422660              |  |
| Qty.           | 1 ST                       |  |

**HDC 64D TSBU 1PG21G**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Tartozékok**

|                |                            |  |
|----------------|----------------------------|--|
| Típus          | HDC 24B DMDQ 2QB N         | Változat   |
| Rendelési szám | <a href="#">2559760000</a> | HDC-házak, Telepítési szerkezeti méret: 8, Védelmi osztály: IP65, bedugva, Fedél házfelső részhez, Keresztkegyl az alsórészen, Standard, Kábelbevezetések mérete: none |
| GTIN (EAN)     | 4050118676754              |  |
| Qty.           | 1 ST                       |  |

## HDC 64D TSBU 1PG21G

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Ellendarab

## Aljzatház



A speciális öntött könnyűfém és a többrétegű felületi tömítés teljes védelmet biztosít a HDC házaknak. Az okosan kialakított reteszelési rendszer rozsdamentes acélból van gyártva. Ez hosszú élettartamot garantál nagy korrózió- és ütésállósággal.

A házreteszelési rendszer integrált biztonságot nyújt. Egyedülálló szabadalmaztatott rugórendszerünk biztos fogantyúval látja el a házreteszélést, és megakadályozza a véletlen nyitást.

A lézeres jelölés gyors és könnyű azonosítást tesz lehetővé. Minden ház lézeres jelöléssel maradandóan feliratozásra kerül, úgy, hogy minden termék gyorsan kiválasztható és elhelyezhető.

Weidmüller RockStar® IP 65 / NEMA Type 4X burkolatok - az Ön első választása az IP 65 védelességgel rendelkező ipari burkolatoknál

## Általános rendelési adatok

|                |                            |  |
|----------------|----------------------------|--|
| Típus          | HDC 24B ABU                | Változat   |
| Rendelési szám | <a href="#">1212400000</a> | HDC-házak, Telepítési szerkezeti méret: 8, Védelmi osztály: IP65, bedugva, Válaszfalház, Keresztkegnyel az alsórészen, Oldalt rögzítő bilincs, nem cserélhető, Standard, Kábelbevezetések mérete: none |
| GTIN (EAN)     | 4008190083939              |  |
| Qty.           | 1 ST                       |  |
| Típus          | HDC 24B ABU N              | Változat   |
| Rendelési szám | <a href="#">2488600000</a> | HDC-házak, Telepítési szerkezeti méret: 8, Védelmi osztály: IP65, bedugva, Válaszfalház, Keresztkegnyel az alsórészen, Standard, Kábelbevezetések mérete: none   |
| GTIN (EAN)     | 4050118541533              |  |
| Qty.           | 1 ST                       |  |

## Összekötő kupak



A speciális öntött könnyűfém és a többrétegű felületi tömítés teljes védelmet biztosít a HDC házaknak. Az okosan kialakított reteszelési rendszer rozsdamentes acélból van gyártva. Ez hosszú élettartamot garantál nagy korrózió- és ütésállósággal.

A házreteszelési rendszer integrált biztonságot nyújt. Egyedülálló szabadalmaztatott rugórendszerünk biztos fogantyúval látja el a házreteszélést, és megakadályozza a véletlen nyitást.

A lézeres jelölés gyors és könnyű azonosítást tesz lehetővé. Minden ház lézeres jelöléssel maradandóan feliratozásra kerül, úgy, hogy minden termék gyorsan kiválasztható és elhelyezhető.

Weidmüller RockStar® IP 65 / NEMA Type 4X burkolatok - az Ön első választása az IP 65 védelességgel rendelkező ipari burkolatoknál

## Általános rendelési adatok

|                |                            |   |
|----------------|----------------------------|---|
| Típus          | HDC 24B KBU 1M25G          | Változat  |
| Rendelési szám | <a href="#">1787920000</a> | HDC-házak, Telepítési szerkezeti méret: 8, Védelmi osztály: IP65, bedugva, Összekötő ház, Keresztkegnyel az alsórészen, Standard, Kábelbevezetések mérete: M 25 |
| GTIN (EAN)     | 4032248205363              |   |
| Qty.           | 1 ST                       |   |

## HDC 64D TSBU 1PG21G

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Ellendarab

|                |                            |  |
|----------------|----------------------------|--|
| Típus          | HDC 24B KBU 1PG21G         | Változat   |
| Rendelési szám | <a href="#">1661720000</a> | HDC-házak, Telepítési szerkezeti méret: 8, Védelmi osztály: IP65, bedugva, Összekötő ház, Keresztkeggyel az alsórészen, Standard, Kábelbevezetések mérete: PG 21 |
| GTIN (EAN)     | 4008190418274              |  |
| Qty.           | 1 ST                       |  |
| Típus          | HDC 24B KBU 1PG29G         | Változat   |
| Rendelési szám | <a href="#">1661730000</a> | HDC-házak, Telepítési szerkezeti méret: 8, Védelmi osztály: IP65, bedugva, Összekötő ház, Keresztkeggyel az alsórészen, Standard, Kábelbevezetések mérete: PG 29 |
| GTIN (EAN)     | 4008190418281              |  |
| Qty.           | 1 ST                       |  |
| Típus          | HDC 64D KBU 1M32G          | Változat   |
| Rendelési szám | <a href="#">1786960000</a> | HDC-házak, Telepítési szerkezeti méret: 8, Védelmi osztály: IP65, bedugva, Összekötő ház, Keresztkeggyel az alsórészen, magas, Kábelbevezetések mérete: M 32     |
| GTIN (EAN)     | 4032248204205              |  |
| Qty.           | 1 ST                       |  |
| Típus          | HDC 64D KBU 1PG29G         | Változat   |
| Rendelési szám | <a href="#">1661810000</a> | HDC-házak, Telepítési szerkezeti méret: 8, Védelmi osztály: IP65, bedugva, Összekötő ház, Keresztkeggyel az alsórészen, magas, Kábelbevezetések mérete: PG 29    |
| GTIN (EAN)     | 4008190418359              |  |
| Qty.           | 1 ST                       |  |

## Alap ház



A speciális öntött könnyűfém és a többrétegű felületi tömítés teljes védelmet biztosít a HDC házaknak. Az okosan kialakított reteszelési rendszer rozsdamentes acélból van gyártva. Ez hosszú élettartamot garantál nagy korrózió- és ütésállósággal.

A házreteszelési rendszer integrált biztonságot nyújt. Egyedülálló szabadalmaztatott rugórendszerünk biztos fogantyúval látja el a házreteszelést, és megakadályozza a véletlen nyitást.

A lézeres jelölés gyors és könnyű azonosítást tesz lehetővé. Minden ház lézeres jelöléssel maradandóan feliratozásra kerül, úgy, hogy minden termék gyorsan kiválasztható és elhelyezhető.

Weidmüller RockStar® IP 65 / NEMA Type 4X burkolatok - az Ön első választása az IP 65 védettséggel rendelkező ipari burkolatoknál

## Általános rendelési adatok

|                |                            |  |
|----------------|----------------------------|--|
| Típus          | HDC 24B SBU 1M25G          | Változat   |
| Rendelési szám | <a href="#">1901150000</a> | HDC-házak, Telepítési szerkezeti méret: 8, Védelmi osztály: IP65, bedugva, Ház alsórész, Keresztkeggyel az alsórészen, Standard, Kábelbevezetések mérete: M 25 |
| GTIN (EAN)     | 4032248521258              |  |
| Qty.           | 1 ST                       |  |
| Típus          | HDC 24B SBU 1M25G N        | Változat   |
| Rendelési szám | <a href="#">2560960000</a> | HDC-házak, Telepítési szerkezeti méret: 8, Védelmi osztály: IP65, bedugva, Ház alsórész, Keresztkeggyel az alsórészen, Standard, Kábelbevezetések mérete: M 25 |
| GTIN (EAN)     | 4050118673227              |  |
| Qty.           | 1 ST                       |  |

## HDC 64D TSBU 1PG21G

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Ellendarab

|                |                            |   |
|----------------|----------------------------|---|
| Típus          | HDC 24B SBU 1PG21G         | Változat  |
| Rendelési szám | <a href="#">1661510000</a> | HDC-házak, Telepítési szerkezeti méret: 8, Védelmi osztály: IP65, bedugva, Ház alsórész, Keresztkegnyel az alsórészen, Standard, Kábelbevezetések mérete: PG 21 |
| GTIN (EAN)     | 4008190418069              |   |
| Qty.           | 1 ST                       |   |
| Típus          | HDC 24B SBU 1PG21G N       | Változat  |
| Rendelési szám | <a href="#">2560750000</a> | HDC-házak, Telepítési szerkezeti méret: 8, Védelmi osztály: IP65, bedugva, Ház alsórész, Keresztkegnyel az alsórészen, Standard, Kábelbevezetések mérete: M 25  |
| GTIN (EAN)     | 4050118676747              |   |
| Qty.           | 1 ST                       |   |
| Típus          | HDC 24B SBU 2M25G          | Változat  |
| Rendelési szám | <a href="#">1787870000</a> | HDC-házak, Telepítési szerkezeti méret: 8, Védelmi osztály: IP65, bedugva, Ház alsórész, Keresztkegnyel az alsórészen, Standard, Kábelbevezetések mérete: M 25  |
| GTIN (EAN)     | 4032248205318              |   |
| Qty.           | 1 ST                       |   |
| Típus          | HDC 24B SBU 2PG21G         | Változat  |
| Rendelési szám | <a href="#">1661520000</a> | HDC-házak, Telepítési szerkezeti méret: 8, Védelmi osztály: IP65, bedugva, Ház alsórész, Keresztkegnyel az alsórészen, Standard, Kábelbevezetések mérete: PG 21 |
| GTIN (EAN)     | 4008190418076              |   |
| Qty.           | 1 ST                       |   |
| Típus          | HDC 24B SBU 2M25G N        | Változat  |
| Rendelési szám | <a href="#">2560970000</a> | HDC-házak, Telepítési szerkezeti méret: 8, Védelmi osztály: IP65, bedugva, Ház alsórész, Keresztkegnyel az alsórészen, Standard, Kábelbevezetések mérete: M 25  |
| GTIN (EAN)     | 4050118676730              |   |
| Qty.           | 1 ST                       |   |
| Típus          | HDC 64D SBU 1M25G          | Változat  |
| Rendelési szám | <a href="#">1904340000</a> | HDC-házak, Telepítési szerkezeti méret: 8, Védelmi osztály: IP65, bedugva, Ház alsórész, Keresztkegnyel az alsórészen, magas, Kábelbevezetések mérete: M 25     |
| GTIN (EAN)     | 4032248585601              |   |
| Qty.           | 1 ST                       |   |
| Típus          | HDC 64D SBU 1M32G          | Változat  |
| Rendelési szám | <a href="#">1904350000</a> | HDC-házak, Telepítési szerkezeti méret: 8, Védelmi osztály: IP65, bedugva, Ház alsórész, Keresztkegnyel az alsórészen, magas, Kábelbevezetések mérete: M 32     |
| GTIN (EAN)     | 4032248585298              |   |
| Qty.           | 1 ST                       |   |
| Típus          | HDC 64D SBU 1M32G N        | Változat  |
| Rendelési szám | <a href="#">2561050000</a> | HDC-házak, Telepítési szerkezeti méret: 8, Védelmi osztály: IP65, bedugva, Ház alsórész, Keresztkegnyel az alsórészen, magas, Kábelbevezetések mérete: M 32     |
| GTIN (EAN)     | 4050118680195              |   |
| Qty.           | 1 ST                       |   |
| Típus          | HDC 64D SBU 2M25G          | Változat  |
| Rendelési szám | <a href="#">1786890000</a> | HDC-házak, Telepítési szerkezeti méret: 8, Védelmi osztály: IP65, bedugva, Ház alsórész, Keresztkegnyel az alsórészen, magas, Kábelbevezetések mérete: M 25     |
| GTIN (EAN)     | 4032248204137              |   |
| Qty.           | 1 ST                       |   |
| Típus          | HDC 64D SBU 2M25G N        | Változat  |
| Rendelési szám | <a href="#">2561060000</a> | HDC-házak, Telepítési szerkezeti méret: 8, Védelmi osztály: IP65, bedugva, Ház alsórész, Keresztkegnyel az alsórészen, magas, Kábelbevezetések mérete: M 32     |
| GTIN (EAN)     | 4050118680508              |   |
| Qty.           | 1 ST                       |   |

## HDC 64D TSBU 1PG21G

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Ellendarab

|                |                            |   |
|----------------|----------------------------|---|
| Típus          | HDC 64D SBU 2M32G          | Változat  |
| Rendelési szám | <a href="#">1786880000</a> | HDC-házak, Telepítési szerkezeti méret: 8, Védelmi osztály: IP65, bedugva, Ház alsórész, Keresztkegyl az alsórészen, magas, |
| GTIN (EAN)     | 4032248204120              | Kábelbevezetések mérete: M 32   |
| Qty.           | 1 ST                       |   |
| Típus          | HDC 64D SBU 2M32G N        | Változat  |
| Rendelési szám | <a href="#">2550540000</a> | HDC-házak, Telepítési szerkezeti méret: 8, Védelmi osztály: IP65, bedugva, Ház alsórész, Keresztkegyl az alsórészen, magas, |
| GTIN (EAN)     | 4064675005087              | Kábelbevezetések mérete: M 32   |
| Qty.           | 1 ST                       |   |
| Típus          | HDC 64D SBU 2PG21G         | Változat  |
| Rendelési szám | <a href="#">1661590000</a> | HDC-házak, Telepítési szerkezeti méret: 8, Védelmi osztály: IP65, bedugva, Ház alsórész, Keresztkegyl az alsórészen, magas, |
| GTIN (EAN)     | 4008190418144              | Kábelbevezetések mérete: PG 21  |
| Qty.           | 1 ST                       |   |
| Típus          | HDC 64D SBU 2PG29G         | Változat  |
| Rendelési szám | <a href="#">1661630000</a> | HDC-házak, Telepítési szerkezeti méret: 8, Védelmi osztály: IP65, bedugva, Ház alsórész, Keresztkegyl az alsórészen, magas, |
| GTIN (EAN)     | 4008190418182              | Kábelbevezetések mérete: PG 29  |
| Qty.           | 1 ST                       |   |
| Típus          | HDC 64D SBU 2PG29G N       | Változat  |
| Rendelési szám | <a href="#">2560790000</a> | HDC-házak, Telepítési szerkezeti méret: 8, Védelmi osztály: IP65, bedugva, Ház alsórész, Keresztkegyl az alsórészen, magas, |
| GTIN (EAN)     | 4050118894103              | Kábelbevezetések mérete: M 32   |
| Qty.           | 1 ST                       |   |