

**HDC 24B TOBU 1PG29G****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

A speciális öntött könnyűfém és a többrétegű felületi tömítés teljes védelmet biztosít a HDC házaknak. Az okosan kialakított reteszelési rendszer rozsdamentes acélból van gyártva. Ez hosszú élettartamot garantál nagy korrózió- és ütésállósággal.

A házreteszelési rendszer integrált biztonságot nyújt. Egyedülálló szabadalmaztatott rugórendszerünk biztos fogantyúval látja el a házreteszélést, és megakadályozza a véletlen nyitást.

A lézeres jelölés gyors és könnyű azonosítást tesz lehetővé. Minden ház lézeres jelöléssel maradandóan feliratozásra kerül, úgy, hogy minden termék gyorsan kiválasztható és elhelyezhető.

Weidmüller RockStar® IP 65 / NEMA Type 4X burkolatok - az Ön első választása az IP 65 védettséggel rendelkező ipari burkolatoknál

**Általános rendelési adatok**

|                |                                                                                                                                                                                |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Változat       | HDC-házak, Telepítési szerkezeti méret: 8, Védelmi osztály: IP65, bedugva, Felső kábelbemenet, Dugóház, Keresztkengyel az alsórészen, Standard, Kábelbevezetések mérete: PG 29 |
| Rendelési szám | <a href="#">1661380000</a>                                                                                                                                                     |
| Típus          | HDC 24B TOBU 1PG29G                                                                                                                                                            |
| GTIN (EAN)     | 4008190417932                                                                                                                                                                  |
| Qty.           | 1 Darab                                                                                                                                                                        |

## HDC 24B TOBU 1PG29G

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Technical data

## Tanúsítványok

Jóváhagyások



|                           |                             |
|---------------------------|-----------------------------|
| ROHS                      | Megfelel                    |
| UL File Number Search     | <a href="#">UL weboldal</a> |
| Tanúsítvány száma (cURus) | E92202                      |

## Méretetek és tömegek

|             |       |                  |             |
|-------------|-------|------------------|-------------|
| Magasság    | 63 mm | Magasság (coll)  | 2.4803 inch |
| Szélesség   | 59 mm | Szélesség (coll) | 2.3228 inch |
| Nettó tömeg | 264 g |                  |             |

## Hőmérsékletek

|                         |                   |
|-------------------------|-------------------|
| Hőmérsékleti határérték | -40 °C ... 125 °C |
|-------------------------|-------------------|

## Termékek környezetvédelmi megfelelése

|                            |                               |                        |
|----------------------------|-------------------------------|------------------------|
| RoHS megfeleléségi állapot | Megfelel, kivétel nélkül      |                        |
| REACH SVHC                 | Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC |                        |
| Vegyszerállóság            | Anyag                         | Aceton                 |
|                            | Vegyszerállóság               | Feltételesen ellenálló |
|                            | Anyag                         | Fűróolaj               |
|                            | Vegyszerállóság               | Ellenálló              |
|                            | Anyag                         | Gázolaj                |
|                            | Vegyszerállóság               | Ellenálló              |
|                            | Anyag                         | Etilalkohol            |
|                            | Vegyszerállóság               | Ellenálló              |
|                            | Anyag                         | Sebességváltó-olaj     |
|                            | Vegyszerállóság               | Ellenálló              |
|                            | Anyag                         | Hidraulikaolaj         |
|                            | Vegyszerállóság               | Ellenálló              |
|                            | Anyag                         | Hűtőközeg              |
|                            | Vegyszerállóság               | Ellenálló              |
|                            | Anyag                         | Mosóbenzin             |
|                            | Vegyszerállóság               | Ellenálló              |
|                            | Anyag                         | Izzadság               |
|                            | Vegyszerállóság               | Ellenálló              |
|                            | Anyag                         | Prémium benzin         |
|                            | Vegyszerállóság               | Feltételesen ellenálló |
|                            | Anyag                         | Víz                    |
|                            | Vegyszerállóság               | Ellenálló              |
|                            | Anyag                         | UV                     |
|                            | Vegyszerállóság               | Instabil               |
|                            | Anyag                         | Ózon                   |
|                            | Vegyszerállóság               | Instabil               |

## Méretetek

|                   |         |                  |       |
|-------------------|---------|------------------|-------|
| Kábelbevezetés    | menetes | C ház szélessége | 43 mm |
| Ház teljes hossza | 120 mm  | B ház magasság   | 63 mm |

## HDC 24B TOBU 1PG29G

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Technical data

## Verzió

|                                |                              |                              |                                |
|--------------------------------|------------------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Kábelbevezetések mérete        | PG 29                        | Felső rész/alsó rész/fedél   | felső rész                     |
| Fedél                          | burkolat nélkül              | Felső kábelbevezetések száma | 1                              |
| Oldalsó kábelbevezetések száma | 0                            | Ház kivitele                 | Felső kábelbemenet,<br>Dugóház |
| Rögzítőrendszer kivitele       | Keresztkengyel az alsórészen | Kivitel                      | Standard                       |
| Telepítési szerkezeti méret    | 8                            | Kábelbevezetés               | menetes                        |
| Típus                          | Dugó                         | Szorítás változat            | Oldalt rögzítő bilincs         |
| Tömítés                        | tömítés nélkül               | Belső menet                  | PG 29                          |
| Szín (RAL)                     | RAL 7035                     | BG                           | 8                              |
| Suitable for ModuPlug®         | Nem                          |                              |                                |

## Általános adatok


|                    |                         |                  |              |
|--------------------|-------------------------|------------------|--------------|
| Ház fő anyaga      | alumínium présöntvény   | Felületi minőség | Porbevonatos |
| Védelmi osztály    | IP65, bedugva           | ENT házak        | Nem          |
| Rögzítőelem anyaga | Nemesacél, rozsdamentes |                  |              |

## Besorolások

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC000437    | ETIM 9.0    | EC000437    |
| ETIM 10.0   | EC000437    | ECLASS 14.0 | 27-44-02-02 |
| ECLASS 15.0 | 27-44-02-02 |             |             |

### HDC 24B TOBU 1PG29G

## Drawings



## HDC 24B TOBU 1PG29G

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Accessories

## Fedél



A speciális öntött könnyűfém és a többbrétegű felületi tömítés teljes védelmet biztosít a HDC házaknak.

Az okosan kialakított reteszelési rendszer rozsdamentes acélból van gyártva. Ez hosszú élettartamot garantál nagy korrózió- és ütésállósággal.

A házreteszelési rendszer integrált biztonságot nyújt. Egyedülálló szabadalmaztatott rugórendszerünk biztos fogantyúval látja el a házreteszelését, és megakadályozza a véletlen nyitást.

A lézeres jelölés gyors és könnyű azonosítást tesz lehetővé. Minden ház lézeres jelöléssel maradandóan feliratozásra kerül, úgy, hogy minden termék gyorsan kiválasztható és elhelyezhető.

Weidmüller RockStar® IP 65 / NEMA Type 4X burkolatok - az Ön első választása az IP 65 védeettséggel rendelkező ipari burkolatoknál

## Általános rendelési adatok

|                |                            |                                                                                                                                                                         |
|----------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Típus          | HDC 24B DMDQ 2QB           | Változat                                                                                                                                                                |
| Rendelési szám | <a href="#">1665640000</a> | HDC-házak, Telepítési szerkezeti méret: 8, Védelmi osztály: IP65, bedugva, Fedél házfelsőrészhez, Keresztkeggyel az alsórészen, Standard, Kábelbevezetések mérete: none |
| GTIN (EAN)     | 4008190422660              |                                                                                                                                                                         |
| Qty.           | 1 ST                       |                                                                                                                                                                         |
| Típus          | HDC 24B DMDQ 2QB N         | Változat                                                                                                                                                                |
| Rendelési szám | <a href="#">2559760000</a> | HDC-házak, Telepítési szerkezeti méret: 8, Védelmi osztály: IP65, bedugva, Fedél házfelsőrészhez, Keresztkeggyel az alsórészen, Standard, Kábelbevezetések mérete: none |
| GTIN (EAN)     | 4050118676754              |                                                                                                                                                                         |
| Qty.           | 1 ST                       |                                                                                                                                                                         |

## HDC 24B TOBU 1PG29G

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Counterpart

## Aljatház



A speciális öntött könnyűfém és a többrétegű felületi tömítés teljes védelmet biztosít a HDC házaknak.

Az okosan kialakított reteszelési rendszer rozsdamentes acélból van gyártva. Ez hosszú élettartamot garantál nagy korrózió- és ütésállósággal.

A házreteszelési rendszer integrált biztonságot nyújt. Egyedülálló szabadalmaztatott rugórendszerünk biztos fogantyúval látja el a házreteszelését, és megakadályozza a véletlen nyitást.

A lézeres jelölés gyors és könnyű azonosítást tesz lehetővé. Minden ház lézeres jelöléssel maradandóan feliratozásra kerül, úgy, hogy minden termék gyorsan kiválasztható és elhelyezhető.

Weidmüller RockStar® IP 65 / NEMA Type 4X burkolatok - az Ön első választása az IP 65 védelességgel rendelkező ipari burkolatoknál

## Általános rendelési adatok

|                |                            |                                                                                                                                                                                                        |
|----------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Típus          | HDC 24B ABU                | Változat                                                                                                                                                                                               |
| Rendelési szám | <a href="#">1212400000</a> | HDC-házak, Telepítési szerkezeti méret: 8, Védelmi osztály: IP65, bedugva, Válaszfalház, Keresztkengyel az alsórészen, Oldalt rögzítő bilincs, nem cserélhető, Standard, Kábelbevezetések mérete: none |
| GTIN (EAN)     | 4008190083939              |                                                                                                                                                                                                        |
| Qty.           | 1 ST                       |                                                                                                                                                                                                        |
| Típus          | HDC 24B ABU N              | Változat                                                                                                                                                                                               |
| Rendelési szám | <a href="#">2488600000</a> | HDC-házak, Telepítési szerkezeti méret: 8, Védelmi osztály: IP65, bedugva, Válaszfalház, Keresztkengyel az alsórészen, Standard, Kábelbevezetések mérete: none                                         |
| GTIN (EAN)     | 4050118541533              |                                                                                                                                                                                                        |
| Qty.           | 1 ST                       |                                                                                                                                                                                                        |

## Összekötő kupak



A speciális öntött könnyűfém és a többrétegű felületi tömítés teljes védelmet biztosít a HDC házaknak.

Az okosan kialakított reteszelési rendszer rozsdamentes acélból van gyártva. Ez hosszú élettartamot garantál nagy korrózió- és ütésállósággal.

A házreteszelési rendszer integrált biztonságot nyújt. Egyedülálló szabadalmaztatott rugórendszerünk biztos fogantyúval látja el a házreteszelését, és megakadályozza a véletlen nyitást.

A lézeres jelölés gyors és könnyű azonosítást tesz lehetővé. Minden ház lézeres jelöléssel maradandóan feliratozásra kerül, úgy, hogy minden termék gyorsan kiválasztható és elhelyezhető.

Weidmüller RockStar® IP 65 / NEMA Type 4X burkolatok - az Ön első választása az IP 65 védelességgel rendelkező ipari burkolatoknál

## Általános rendelési adatok

|                |                            |                                                                                                                                                                 |
|----------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Típus          | HDC 24B KBU 1M25G          | Változat                                                                                                                                                        |
| Rendelési szám | <a href="#">1787920000</a> | HDC-házak, Telepítési szerkezeti méret: 8, Védelmi osztály: IP65, bedugva, Összekötő ház, Keresztkengyel az alsórészen, Standard, Kábelbevezetések mérete: M 25 |
| GTIN (EAN)     | 4032248205363              |                                                                                                                                                                 |
| Qty.           | 1 ST                       |                                                                                                                                                                 |

## HDC 24B TOBU 1PG29G

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Counterpart

|                |                            |                                                                                                                                                                  |
|----------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Típus          | HDC 24B KBU 1PG21G         | Változat                                                                                                                                                         |
| Rendelési szám | <a href="#">1661720000</a> | HDC-házak, Telepítési szerkezeti méret: 8, Védelmi osztály: IP65, bedugva, Összekötő ház, Keresztkenygel az alsórészen, Standard, Kábelbevezetések mérete: PG 21 |
| GTIN (EAN)     | 4008190418274              |                                                                                                                                                                  |
| Qty.           | 1 ST                       |                                                                                                                                                                  |
| Típus          | HDC 24B KBU 1PG29G         | Változat                                                                                                                                                         |
| Rendelési szám | <a href="#">1661730000</a> | HDC-házak, Telepítési szerkezeti méret: 8, Védelmi osztály: IP65, bedugva, Összekötő ház, Keresztkenygel az alsórészen, Standard, Kábelbevezetések mérete: PG 29 |
| GTIN (EAN)     | 4008190418281              |                                                                                                                                                                  |
| Qty.           | 1 ST                       |                                                                                                                                                                  |
| Típus          | HDC 64D KBU 1M32G          | Változat                                                                                                                                                         |
| Rendelési szám | <a href="#">1786960000</a> | HDC-házak, Telepítési szerkezeti méret: 8, Védelmi osztály: IP65, bedugva, Összekötő ház, Keresztkenygel az alsórészen, magas, Kábelbevezetések mérete: M 32     |
| GTIN (EAN)     | 4032248204205              |                                                                                                                                                                  |
| Qty.           | 1 ST                       |                                                                                                                                                                  |
| Típus          | HDC 64D KBU 1PG29G         | Változat                                                                                                                                                         |
| Rendelési szám | <a href="#">1661810000</a> | HDC-házak, Telepítési szerkezeti méret: 8, Védelmi osztály: IP65, bedugva, Összekötő ház, Keresztkenygel az alsórészen, magas, Kábelbevezetések mérete: PG 29    |
| GTIN (EAN)     | 4008190418359              |                                                                                                                                                                  |
| Qty.           | 1 ST                       |                                                                                                                                                                  |

## Alap ház



A speciális öntött könnyűfém és a többrétegű felületi tömítés teljes védelmet biztosít a HDC házaknak.

Az okosan kialakított reteszelési rendszer rozsdamentes acélból van gyártva. Ez hosszú élettartamot garantál nagy korrózió- és ütésállósággal.

A házreteszelési rendszer integrált biztonságot nyújt. Egyedülálló szabadalmaztatott rugórendszerünk biztos fogantyúval látja el a házreteszelését, és megakadályozza a véletlen nyitást.

A lézeres jelölés gyors és könnyű azonosítást tesz lehetővé. Minden ház lézeres jelöléssel maradandóan feliratozásra kerül, úgy, hogy minden termék gyorsan kiválasztható és elhelyezhető.

Weidmüller RockStar® IP 65 / NEMA Type 4X burkolatok - az Ön első választása az IP 65 védelemmel rendelkező ipari burkolatoknál

## Általános rendelési adatok

|                |                            |                                                                                                                                                                |
|----------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Típus          | HDC 24B SBU 1M25G          | Változat                                                                                                                                                       |
| Rendelési szám | <a href="#">1901150000</a> | HDC-házak, Telepítési szerkezeti méret: 8, Védelmi osztály: IP65, bedugva, Ház alsórész, Keresztkenygel az alsórészen, Standard, Kábelbevezetések mérete: M 25 |
| GTIN (EAN)     | 4032248521258              |                                                                                                                                                                |
| Qty.           | 1 ST                       |                                                                                                                                                                |
| Típus          | HDC 24B SBU 1M25G N        | Változat                                                                                                                                                       |
| Rendelési szám | <a href="#">2560960000</a> | HDC-házak, Telepítési szerkezeti méret: 8, Védelmi osztály: IP65, bedugva, Ház alsórész, Keresztkenygel az alsórészen, Standard, Kábelbevezetések mérete: M 25 |
| GTIN (EAN)     | 4050118673227              |                                                                                                                                                                |
| Qty.           | 1 ST                       |                                                                                                                                                                |

## HDC 24B TOBU 1PG29G

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Counterpart

|                |                            |                                                                                                                                                                 |
|----------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Típus          | HDC 24B SBU 1PG21G         | Változat                                                                                                                                                        |
| Rendelési szám | <a href="#">1661510000</a> | HDC-házak, Telepítési szerkezeti méret: 8, Védelmi osztály: IP65, bedugva, Ház alsórész, Keresztkengyel az alsórészen, Standard, Kábelbevezetések mérete: PG 21 |
| GTIN (EAN)     | 4008190418069              |                                                                                                                                                                 |
| Qty.           | 1 ST                       |                                                                                                                                                                 |
| Típus          | HDC 24B SBU 1PG21G N       | Változat                                                                                                                                                        |
| Rendelési szám | <a href="#">2560750000</a> | HDC-házak, Telepítési szerkezeti méret: 8, Védelmi osztály: IP65, bedugva, Ház alsórész, Keresztkengyel az alsórészen, Standard, Kábelbevezetések mérete: M 25  |
| GTIN (EAN)     | 4050118676747              |                                                                                                                                                                 |
| Qty.           | 1 ST                       |                                                                                                                                                                 |
| Típus          | HDC 24B SBU 2M25G          | Változat                                                                                                                                                        |
| Rendelési szám | <a href="#">1787870000</a> | HDC-házak, Telepítési szerkezeti méret: 8, Védelmi osztály: IP65, bedugva, Ház alsórész, Keresztkengyel az alsórészen, Standard, Kábelbevezetések mérete: M 25  |
| GTIN (EAN)     | 4032248205318              |                                                                                                                                                                 |
| Qty.           | 1 ST                       |                                                                                                                                                                 |
| Típus          | HDC 24B SBU 2PG21G         | Változat                                                                                                                                                        |
| Rendelési szám | <a href="#">1661520000</a> | HDC-házak, Telepítési szerkezeti méret: 8, Védelmi osztály: IP65, bedugva, Ház alsórész, Keresztkengyel az alsórészen, Standard, Kábelbevezetések mérete: PG 21 |
| GTIN (EAN)     | 4008190418076              |                                                                                                                                                                 |
| Qty.           | 1 ST                       |                                                                                                                                                                 |
| Típus          | HDC 24B SBU 2M25G N        | Változat                                                                                                                                                        |
| Rendelési szám | <a href="#">2560970000</a> | HDC-házak, Telepítési szerkezeti méret: 8, Védelmi osztály: IP65, bedugva, Ház alsórész, Keresztkengyel az alsórészen, Standard, Kábelbevezetések mérete: M 25  |
| GTIN (EAN)     | 4050118676730              |                                                                                                                                                                 |
| Qty.           | 1 ST                       |                                                                                                                                                                 |
| Típus          | HDC 64D SBU 1M25G          | Változat                                                                                                                                                        |
| Rendelési szám | <a href="#">1904340000</a> | HDC-házak, Telepítési szerkezeti méret: 8, Védelmi osztály: IP65, bedugva, Ház alsórész, Keresztkengyel az alsórészen, magas, Kábelbevezetések mérete: M 25     |
| GTIN (EAN)     | 4032248585601              |                                                                                                                                                                 |
| Qty.           | 1 ST                       |                                                                                                                                                                 |
| Típus          | HDC 64D SBU 1M32G          | Változat                                                                                                                                                        |
| Rendelési szám | <a href="#">1904350000</a> | HDC-házak, Telepítési szerkezeti méret: 8, Védelmi osztály: IP65, bedugva, Ház alsórész, Keresztkengyel az alsórészen, magas, Kábelbevezetések mérete: M 32     |
| GTIN (EAN)     | 4032248585298              |                                                                                                                                                                 |
| Qty.           | 1 ST                       |                                                                                                                                                                 |
| Típus          | HDC 64D SBU 1M32G N        | Változat                                                                                                                                                        |
| Rendelési szám | <a href="#">2561050000</a> | HDC-házak, Telepítési szerkezeti méret: 8, Védelmi osztály: IP65, bedugva, Ház alsórész, Keresztkengyel az alsórészen, magas, Kábelbevezetések mérete: M 32     |
| GTIN (EAN)     | 4050118680195              |                                                                                                                                                                 |
| Qty.           | 1 ST                       |                                                                                                                                                                 |
| Típus          | HDC 64D SBU 2M25G          | Változat                                                                                                                                                        |
| Rendelési szám | <a href="#">1786890000</a> | HDC-házak, Telepítési szerkezeti méret: 8, Védelmi osztály: IP65, bedugva, Ház alsórész, Keresztkengyel az alsórészen, magas, Kábelbevezetések mérete: M 25     |
| GTIN (EAN)     | 4032248204137              |                                                                                                                                                                 |
| Qty.           | 1 ST                       |                                                                                                                                                                 |
| Típus          | HDC 64D SBU 2M25G N        | Változat                                                                                                                                                        |
| Rendelési szám | <a href="#">2561060000</a> | HDC-házak, Telepítési szerkezeti méret: 8, Védelmi osztály: IP65, bedugva, Ház alsórész, Keresztkengyel az alsórészen, magas, Kábelbevezetések mérete: M 32     |
| GTIN (EAN)     | 4050118680508              |                                                                                                                                                                 |
| Qty.           | 1 ST                       |                                                                                                                                                                 |

## HDC 24B TOBU 1PG29G

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Counterpart

|                |                            |                                                                                                                                                              |
|----------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Típus          | HDC 64D SBU 2M32G          | Változat                                                                                                                                                     |
| Rendelési szám | <a href="#">1786880000</a> | HDC-házak, Telepítési szerkezeti méret: 8, Védelmi osztály: IP65, bedugva, Ház alsórész, Keresztkengyel az alsórészen, magas, Kábelbevezetések mérete: M 32  |
| GTIN (EAN)     | 4032248204120              |                                                                                                                                                              |
| Qty.           | 1 ST                       |                                                                                                                                                              |
| Típus          | HDC 64D SBU 2M32G N        | Változat                                                                                                                                                     |
| Rendelési szám | <a href="#">2550540000</a> | HDC-házak, Telepítési szerkezeti méret: 8, Védelmi osztály: IP65, bedugva, Ház alsórész, Keresztkengyel az alsórészen, magas, Kábelbevezetések mérete: M 32  |
| GTIN (EAN)     | 4064675005087              |                                                                                                                                                              |
| Qty.           | 1 ST                       |                                                                                                                                                              |
| Típus          | HDC 64D SBU 2PG21G         | Változat                                                                                                                                                     |
| Rendelési szám | <a href="#">1661590000</a> | HDC-házak, Telepítési szerkezeti méret: 8, Védelmi osztály: IP65, bedugva, Ház alsórész, Keresztkengyel az alsórészen, magas, Kábelbevezetések mérete: PG 21 |
| GTIN (EAN)     | 4008190418144              |                                                                                                                                                              |
| Qty.           | 1 ST                       |                                                                                                                                                              |
| Típus          | HDC 64D SBU 2PG29G         | Változat                                                                                                                                                     |
| Rendelési szám | <a href="#">1661630000</a> | HDC-házak, Telepítési szerkezeti méret: 8, Védelmi osztály: IP65, bedugva, Ház alsórész, Keresztkengyel az alsórészen, magas, Kábelbevezetések mérete: PG 29 |
| GTIN (EAN)     | 4008190418182              |                                                                                                                                                              |
| Qty.           | 1 ST                       |                                                                                                                                                              |
| Típus          | HDC 64D SBU 2PG29G N       | Változat                                                                                                                                                     |
| Rendelési szám | <a href="#">2560790000</a> | HDC-házak, Telepítési szerkezeti méret: 8, Védelmi osztály: IP65, bedugva, Ház alsórész, Keresztkengyel az alsórészen, magas, Kábelbevezetések mérete: M 32  |
| GTIN (EAN)     | 4050118894103              |                                                                                                                                                              |
| Qty.           | 1 ST                       |                                                                                                                                                              |