

HDC 16A ALU

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



A speciális öntött könnyűfém és a többrétegű felületi tömítés teljes védelmet biztosít a HDC házaknak. Az okosan kialakított reteszelési rendszer rozsdamentes acélból van gyártva. Ez hosszú élettartamot garantál nagy korrózió- és ütésállósággal.

A házreteszelési rendszer integrált biztonságot nyújt. Egyedülálló szabadalmaztatott rugórendszerünk biztos fogantyúval látja el a házreteszélést, és megakadályozza a véletlen nyitást.

A lézeres jelölés gyors és könnyű azonosítást tesz lehetővé. Minden ház lézeres jelöléssel maradandóan feliratozásra kerül, úgy, hogy minden termék gyorsan kiválasztható és elhelyezhető.

Weidmüller RockStar® IP 65 / NEMA Type 4X burkolatok - az Ön első választása az IP 65 védettséggel rendelkező ipari burkolatoknál

Általános rendelési adatok

Változat	HDC-házak, Telepítési szerkezeti méret: 5, Védelmi osztály: IP65, bedugva, Válaszfalház, Hosszanti kengyel, Standard, Kábelbevezetések mérete: none
Rendelési szám	1664920000
Típus	HDC 16A ALU
GTIN (EAN)	4008190421625
Qty.	1 Darab

Műszaki adatok

Tanúsítványok

Jóváhagyások



ROHS	Megfelel
UL File Number Search	UL weboldal
Tanúsítvány száma (cURus)	E92202

Méreték és tömegek

Mélység	98 mm	Mélység (coll)	3.8583 inch
Magasság	25 mm	Magasság (coll)	0.9842 inch
Szélesség	54.2 mm	Szélesség (coll)	2.1339 inch
Rögzítési méret - magasság	18 mm	Rögzítési méret - szélesség	86 mm
Nettó tömeg	97 g		

Hőmérsékletek

Hőmérsékleti határérték -40 °C ... 125 °C

Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot	Megfelel, kivétel nélkül
REACH SVHC	Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3
SCIP	e98b2b24-ba23-41bf-8d19-Odda3647412f

Vegyszerállóság	Anyag	Aceton
	Vegyszerállóság	Feltételesen ellenálló
	Anyag	Fűrőolaj
	Vegyszerállóság	Ellenálló
	Anyag	Gázolaj
	Vegyszerállóság	Ellenálló
	Anyag	Etilalkohol
	Vegyszerállóság	Ellenálló
	Anyag	Sebességváltó-olaj
	Vegyszerállóság	Ellenálló
	Anyag	Hidraulikaolaj
	Vegyszerállóság	Ellenálló
	Anyag	Hűtőközeg
	Vegyszerállóság	Ellenálló
	Anyag	Mosóbenzin
	Vegyszerállóság	Ellenálló
	Anyag	Izzadság
	Vegyszerállóság	Ellenálló
	Anyag	Prémium benzin
	Vegyszerállóság	Feltételesen ellenálló
Anyag	Víz	
Vegyszerállóság	Ellenálló	
Anyag	UV	
Vegyszerállóság	Instabil	
Anyag	Ózon	
Vegyszerállóság	Instabil	

HDC 16A ALU

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Méretek

Furat osztás hossz, A2	86 mm	Kábelbevezetés	Nem
C ház szélessége	30 mm	C1 alap szélessége	33 mm
Ház teljes hossza	79 mm	B ház magasság	26 mm
B1 alap magasság	5 mm		

Verzió

Kábelbevezetések mérete	none	Felső rész/alsó rész/fedél	alsó rész
Fedél	burkolat nélkül	Meghúzási nyomaték	0.5 Nm
Felső kábelbevezetések száma	0	Oldalsó kábelbevezetések száma	0
Ház kivitele	Válaszfalház	Rögzítőrendszer kivitele	Hosszanti kengyel
Kivitel	Standard	Telepítési szerkezeti méret	5
Kábelbevezetés	Nem	Típus	Válaszfal (átvezető)
Szorítós változat	Végrögzítő	Tömítés	NBR
Szín (RAL)	RAL 7035	BG	5
Suitable for ModuPlug®	Nem		

Általános adatok

Felületi minőség	Porbevonatos	Védelmi osztály	IP65, bedugva
------------------	--------------	-----------------	---------------


Fontos megjegyzés

Termékinformáció	A házak felszerelésekor ellenőrizze, hogy a tömítő lap megfelelően van-e elhelyezve.
------------------	--


Besorolások

ETIM 8.0	EC000437	ETIM 9.0	EC000437
ETIM 10.0	EC000437	ECLASS 14.0	27-44-02-02
ECLASS 15.0	27-44-02-02		

Rajz



szerelési furat



Tartozékok

Fedél



A speciális öntött könnyűfém és a többrétegű felületi tömítés teljes védelmet biztosít a HDC házaknak.

Az okosan kialakított reteszelési rendszer rozsdamentes acélból van gyártva. Ez hosszú élettartamot garantál nagy korrózió- és ütésállósággal.

A házreteszelési rendszer integrált biztonságot nyújt. Egyedülálló szabadalmaztatott rugórendszerünk biztos fogantyúval látja el a házreteszélést, és megakadályozza a véletlen nyitást.

A lézeres jelölés gyors és könnyű azonosítást tesz lehetővé. Minden ház lézeres jelöléssel maradandóan feliratozásra kerül, úgy, hogy minden termék gyorsan kiválasztható és elhelyezhető.

Weidmüller RockStar® IP 65 / NEMA Type 4X burkolatok - az Ön első választása az IP 65 védettséggel rendelkező ipari burkolatoknál

Általános rendelési adatok

Típus	HDC 16A DMDL 2B0	Változat
Rendelési szám	1665910000	HDC-házak, Telepítési szerkezeti méret: 5, Védelmi osztály: IP65, bedugva, Fedél házfelső részhez, Hosszanti kengyel, Standard,
GTIN (EAN)	4008190422943	Kábelbevezetések mérete: none
Qty.	1 ST	