

HDC 06B DODL 2BO

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



A speciális öntött könnyűfém és a többrétegű felületi tömítés teljes védelmet biztosít a HDC házaknak. Az okosan kialakított reteszelési rendszer rozsdamentes acélból van gyártva. Ez hosszú élettartamot garantál nagy korrózió- és ütésállósággal.

A házreteszelési rendszer integrált biztonságot nyújt. Egyedülálló szabadalmaztatott rugórendszerünk biztos fogantyúval látja el a házreteszélést, és megakadályozza a véletlen nyitást.

A lézeres jelölés gyors és könnyű azonosítást tesz lehetővé. Minden ház lézeres jelöléssel maradandóan feliratozásra kerül, úgy, hogy minden termék gyorsan kiválasztható és elhelyezhető.

Weidmüller RockStar® IP 65 / NEMA Type 4X burkolatok - az Ön első választása az IP 65 védelességgel rendelkező ipari burkolatoknál

Általános rendelési adatok

Változat	HDC-házak, Telepítési szerkezeti méret: 3, Védelmi osztály: IP65, bedugva, Fedél ház alsórészhez, Hosszanti kengyel, Standard, Kábelbevezetések mérete: none
Rendelési szám	1665200000
Típus	HDC 06B DODL 2BO
GTIN (EAN)	4008190421908
Qty.	1 Darab

Műszaki adatok

Tanúsítványok

Jóváhagyások



ROHS	Megfelel
UL File Number Search	UL weboldal
Tanúsítvány száma (cURus)	E92202

Méretetek és tömegek

Magasság	18 mm	Magasság (coll)	0.7087 inch
Szélesség	43 mm	Szélesség (coll)	1.6929 inch
Nettó tömeg	58 g		

Hőmérsékletek

Hőmérsékleti határérték	-40 °C ... 125 °C
-------------------------	-------------------

Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot	Megfelel, kivétel nélkül																																																				
REACH SVHC	Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC																																																				
Vegyszerállóság	<table> <tr><td>Anyag</td><td>Aceton</td></tr> <tr><td>Vegyszerállóság</td><td>Feltételesen ellenálló</td></tr> <tr><td>Anyag</td><td>Fűróolaj</td></tr> <tr><td>Vegyszerállóság</td><td>Ellenálló</td></tr> <tr><td>Anyag</td><td>Gázolaj</td></tr> <tr><td>Vegyszerállóság</td><td>Ellenálló</td></tr> <tr><td>Anyag</td><td>Etilalkohol</td></tr> <tr><td>Vegyszerállóság</td><td>Ellenálló</td></tr> <tr><td>Anyag</td><td>Sebességváltó-olaj</td></tr> <tr><td>Vegyszerállóság</td><td>Ellenálló</td></tr> <tr><td>Anyag</td><td>Hidraulikaolaj</td></tr> <tr><td>Vegyszerállóság</td><td>Ellenálló</td></tr> <tr><td>Anyag</td><td>Hűtőközeg</td></tr> <tr><td>Vegyszerállóság</td><td>Ellenálló</td></tr> <tr><td>Anyag</td><td>Mosóbenzin</td></tr> <tr><td>Vegyszerállóság</td><td>Ellenálló</td></tr> <tr><td>Anyag</td><td>Izzadság</td></tr> <tr><td>Vegyszerállóság</td><td>Ellenálló</td></tr> <tr><td>Anyag</td><td>Prémium benzin</td></tr> <tr><td>Vegyszerállóság</td><td>Feltételesen ellenálló</td></tr> <tr><td>Anyag</td><td>Víz</td></tr> <tr><td>Vegyszerállóság</td><td>Ellenálló</td></tr> <tr><td>Anyag</td><td>UV</td></tr> <tr><td>Vegyszerállóság</td><td>Instabil</td></tr> <tr><td>Anyag</td><td>Ózon</td></tr> <tr><td>Vegyszerállóság</td><td>Instabil</td></tr> </table>	Anyag	Aceton	Vegyszerállóság	Feltételesen ellenálló	Anyag	Fűróolaj	Vegyszerállóság	Ellenálló	Anyag	Gázolaj	Vegyszerállóság	Ellenálló	Anyag	Etilalkohol	Vegyszerállóság	Ellenálló	Anyag	Sebességváltó-olaj	Vegyszerállóság	Ellenálló	Anyag	Hidraulikaolaj	Vegyszerállóság	Ellenálló	Anyag	Hűtőközeg	Vegyszerállóság	Ellenálló	Anyag	Mosóbenzin	Vegyszerállóság	Ellenálló	Anyag	Izzadság	Vegyszerállóság	Ellenálló	Anyag	Prémium benzin	Vegyszerállóság	Feltételesen ellenálló	Anyag	Víz	Vegyszerállóság	Ellenálló	Anyag	UV	Vegyszerállóság	Instabil	Anyag	Ózon	Vegyszerállóság	Instabil
Anyag	Aceton																																																				
Vegyszerállóság	Feltételesen ellenálló																																																				
Anyag	Fűróolaj																																																				
Vegyszerállóság	Ellenálló																																																				
Anyag	Gázolaj																																																				
Vegyszerállóság	Ellenálló																																																				
Anyag	Etilalkohol																																																				
Vegyszerállóság	Ellenálló																																																				
Anyag	Sebességváltó-olaj																																																				
Vegyszerállóság	Ellenálló																																																				
Anyag	Hidraulikaolaj																																																				
Vegyszerállóság	Ellenálló																																																				
Anyag	Hűtőközeg																																																				
Vegyszerállóság	Ellenálló																																																				
Anyag	Mosóbenzin																																																				
Vegyszerállóság	Ellenálló																																																				
Anyag	Izzadság																																																				
Vegyszerállóság	Ellenálló																																																				
Anyag	Prémium benzin																																																				
Vegyszerállóság	Feltételesen ellenálló																																																				
Anyag	Víz																																																				
Vegyszerállóság	Ellenálló																																																				
Anyag	UV																																																				
Vegyszerállóság	Instabil																																																				
Anyag	Ózon																																																				
Vegyszerállóság	Instabil																																																				

Méretetek

Kábelbevezetés	Alapokhoz	C ház szélessége	43 mm
Ház teljes hossza	60 mm	B ház magasság	18 mm

HDC 06B DODL 2B0**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Műszaki adatok****Verzió**


Kábelbevezetések mérete	none	Felső rész/alsó rész/fedél	Fedél
Fedél	burkolattal	Meghúzási nyomaték	1.2 Nm
Oldalsó kábelbevezetések száma	0	Ház kivitele	Fedél ház alsórészhez
Rögzítőrendszer kivitele	Hosszanti kengyel	Kivitel	Standard
Telepítési szerkezeti méret	3	Kábelbevezetés	Alapokhoz
Típus	Fedél	Szorítás változat	Végrögzítő
Tömítés	tömítés nélkül	Szín (RAL)	RAL 7035
BG	3	Suitable for ModuPlug®	Igen

Általános adatok

Felületi minőség	Porbevonatos	Védelmi osztály	IP65, bedugva
------------------	--------------	-----------------	---------------

Besorolások

ETIM 8.0	EC000437	ETIM 9.0	EC000437
ETIM 10.0	EC000437	ECLASS 14.0	27-44-02-02
ECLASS 15.0	27-44-02-02		



HDC 06B DODL 2B0

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Alap ház



A speciális öntött könnyűfém és a többrétegű felületi tömítés teljes védelmet biztosít a HDC házaknak.

Az okosan kialakított reteszelési rendszer rozsdamentes acélból van gyártva. Ez hosszú élettartamot garantál nagy korrózió- és ütésállósággal.

A házreteszelési rendszer integrált biztonságot nyújt. Egyedülálló szabadalmaztatott rugórendszerünk biztos fogantyúval látja el a házreteszelt, és megakadályozza a véletlen nyitást.

A lézeres jelölés gyors és könnyű azonosítást tesz lehetővé. Minden ház lézeres jelöléssel maradandóan feliratozásra kerül, úgy, hogy minden termék gyorsan kiválasztható és elhelyezhető.

Weidmüller RockStar® IP 65 / NEMA Type 4X burkolatok - az Ön első választása az IP 65 védelességgel rendelkező ipari burkolatoknál

Általános rendelési adatok

Típus	HDC 06B SLU 1M20G	Változat
Rendelési szám	1900460000	HDC-házak, Telepítési szerkezeti méret: 3, Védelmi osztály: IP65, bedugva, Ház alsórész, Hosszanti kengyel, Standard, burkolat nélkül,
GTIN (EAN)	4032248585939	Kábelbevezetések mérete: M 20
Qty.	1 ST	
Típus	HDC 06B SLU 1M25G	Változat
Rendelési szám	1900480000	HDC-házak, Telepítési szerkezeti méret: 3, Védelmi osztály: IP65, bedugva, Ház alsórész, Hosszanti kengyel, Standard, burkolat nélkül,
GTIN (EAN)	4032248585946	Kábelbevezetések mérete: M 25
Qty.	1 ST	
Típus	HDC 06B SLU 1M25G N	Változat
Rendelési szám	2560710000	HDC-házak, Telepítési szerkezeti méret: 3, Védelmi osztály: IP65, bedugva, Ház alsórész, Hosszanti kengyel, , burkolat nélkül,
GTIN (EAN)	4050118673272	Kábelbevezetések mérete: M 25
Qty.	1 ST	
Típus	HDC 06B SLU 1PG16G	Változat
Rendelési szám	1652750000	HDC-házak, Telepítési szerkezeti méret: 3, Védelmi osztály: IP65, bedugva, Ház alsórész, Hosszanti kengyel, Standard, burkolat nélkül,
GTIN (EAN)	4008190402822	Kábelbevezetések mérete: PG 16
Qty.	1 ST	
Típus	HDC 06B SLU 1PG16G N	Változat
Rendelési szám	2560840000	HDC-házak, Telepítési szerkezeti méret: 3, Védelmi osztály: IP65, bedugva, Ház alsórész, Hosszanti kengyel, , burkolat nélkül,
GTIN (EAN)	4050118673074	Kábelbevezetések mérete: PG 16
Qty.	1 ST	
Típus	HDC 06B SLU 2M20G	Változat
Rendelési szám	1788140000	HDC-házak, Telepítési szerkezeti méret: 3, Védelmi osztály: IP65, bedugva, Ház alsórész, Hosszanti kengyel, Standard, burkolat nélkül,
GTIN (EAN)	4032248205585	Kábelbevezetések mérete: M 20
Qty.	1 ST	
Típus	HDC 06B SLU 2M20G N	Változat
Rendelési szám	2560850000	HDC-házak, Telepítési szerkezeti méret: 3, Védelmi osztály: IP65, bedugva, Ház alsórész, Hosszanti kengyel, , burkolat nélkül,
GTIN (EAN)	4050118673081	Kábelbevezetések mérete: M 20
Qty.	1 ST	

HDC 06B DODL 2B0

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Típus	HDC 06B SLU 2M25G	Változat
Rendelési szám	1788130000	HDC-házak, Telepítési szerkezeti méret: 3, Védelmi osztály: IP65, bedugva, Ház alsórész, Hosszanti kengyel, Standard, burkolat nélkül,
GTIN (EAN)	4032248205578	Kábelbevezetések mérete: M 25
Qty.	1 ST	
Típus	HDC 06B SLU 2M25G N	Változat
Rendelési szám	2560860000	HDC-házak, Telepítési szerkezeti méret: 3, Védelmi osztály: IP65, bedugva, Ház alsórész, Hosszanti kengyel, , burkolat nélkül,
GTIN (EAN)	4050118673098	Kábelbevezetések mérete: M 25
Qty.	1 ST	
Típus	HDC 06B SLU 2PG16G	Változat
Rendelési szám	1652760000	HDC-házak, Telepítési szerkezeti méret: 3, Védelmi osztály: IP65, bedugva, Ház alsórész, Hosszanti kengyel, Standard, burkolat nélkül,
GTIN (EAN)	4008190402839	Kábelbevezetések mérete: PG 16
Qty.	1 ST	
Típus	HDC 16D SLU 1M25G	Változat
Rendelési szám	1900880000	HDC-házak, Telepítési szerkezeti méret: 3, Védelmi osztály: IP65, bedugva, Ház alsórész, Hosszanti kengyel, magas, burkolat nélkül,
GTIN (EAN)	4032248521111	Kábelbevezetések mérete: M 25
Qty.	1 ST	
Típus	HDC 16D SLU 2PG21G	Változat
Rendelési szám	1652840000	HDC-házak, Telepítési szerkezeti méret: 3, Védelmi osztály: IP65, bedugva, Ház alsórész, Hosszanti kengyel, magas, burkolat nélkül,
GTIN (EAN)	4008190402914	Kábelbevezetések mérete: PG 21
Qty.	1 ST	
Típus	HDC 16D SLU 2M32G	Változat
Rendelési szám	1787510000	HDC-házak, Telepítési szerkezeti méret: 3, Védelmi osztály: IP65, bedugva, Ház alsórész, Hosszanti kengyel, magas, burkolat nélkül,
GTIN (EAN)	4032248204854	Kábelbevezetések mérete: M 32
Qty.	1 ST	
Típus	HDC 16D SLU 2M25G	Változat
Rendelési szám	1787520000	HDC-házak, Telepítési szerkezeti méret: 3, Védelmi osztály: IP65, bedugva, Ház alsórész, Hosszanti kengyel, magas, burkolat nélkül,
GTIN (EAN)	4032248204861	Kábelbevezetések mérete: M 25
Qty.	1 ST	
Típus	HDC 16D SLU 1M32G	Változat
Rendelési szám	1900900000	HDC-házak, Telepítési szerkezeti méret: 3, Védelmi osztály: IP65, bedugva, Ház alsórész, Hosszanti kengyel, magas, burkolat nélkül,
GTIN (EAN)	4032248521128	Kábelbevezetések mérete: M 32
Qty.	1 ST	

HDC 06B DODL 2B0

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Aljatház



A speciális öntött könnyűfém és a többrétegű felületi tömítés teljes védelmet biztosít a HDC házaknak.

Az okosan kialakított reteszelési rendszer rozsdamentes acélból van gyártva. Ez hosszú élettartamot garantál nagy korrózió- és ütésállósággal.

A házreteszelési rendszer integrált biztonságot nyújt. Egyedülálló szabadalmaztatott rugórendszerünk biztos fogantyúval látja el a házreteszelését, és megakadályozza a véletlen nyitást.

A lézeres jelölés gyors és könnyű azonosítást tesz lehetővé. Minden ház lézeres jelöléssel maradandóan feliratozásra kerül, úgy, hogy minden termék gyorsan kiválasztható és elhelyezhető.

Weidmüller RockStar® IP 65 / NEMA Type 4X burkolatok - az Ön első választása az IP 65 védelességgel rendelkező ipari burkolatoknál

Általános rendelési adatok

Típus	HDC 06B ALU	Változat
Rendelési szám	1202100000	HDC-házak, Telepítési szerkezeti méret: 3, Védelmi osztály: IP65, bedugva, Válaszfalház, Hosszanti kengyel, Oldalt rögzítő bilincs, nem cserélhető, Standard, Kábelbevezetések mérete: none
GTIN (EAN)	4008190149369	
Qty.	1 ST	

Összekötő kupak



A speciális öntött könnyűfém és a többrétegű felületi tömítés teljes védelmet biztosít a HDC házaknak.

Az okosan kialakított reteszelési rendszer rozsdamentes acélból van gyártva. Ez hosszú élettartamot garantál nagy korrózió- és ütésállósággal.

A házreteszelési rendszer integrált biztonságot nyújt. Egyedülálló szabadalmaztatott rugórendszerünk biztos fogantyúval látja el a házreteszelését, és megakadályozza a véletlen nyitást.

A lézeres jelölés gyors és könnyű azonosítást tesz lehetővé. Minden ház lézeres jelöléssel maradandóan feliratozásra kerül, úgy, hogy minden termék gyorsan kiválasztható és elhelyezhető.

Weidmüller RockStar® IP 65 / NEMA Type 4X burkolatok - az Ön első választása az IP 65 védelességgel rendelkező ipari burkolatoknál

Általános rendelési adatok

Típus	HDC 06B KLU 1M25G	Változat
Rendelési szám	1021330000	HDC-házak, Telepítési szerkezeti méret: 3, Védelmi osztály: IP65, bedugva, Összekötő ház, Hosszanti kengyel, Standard, Kábelbevezetések mérete: 1*M25
GTIN (EAN)	4032248734948	
Qty.	1 ST	
Típus	HDC 06B KLU 1PG16G	Változat
Rendelési szám	1653200000	HDC-házak, Telepítési szerkezeti méret: 3, Védelmi osztály: IP65, bedugva, Összekötő ház, Hosszanti kengyel, Standard, Kábelbevezetések mérete: PG 16
GTIN (EAN)	4008190403270	
Qty.	1 ST	

HDC 06B DODL 2B0**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Tartozékok**

Típus	HDC 16D KLU 1PG21G	Változat
Rendelési szám	1653230000	HDC-házak, Telepítési szerkezeti méret: 3, Védelmi osztály: IP65, bedugva, Összekötő ház, Hosszanti kengyel, magas, Kábelbevezetések
GTIN (EAN)	4008190403300	mérete: PG 21
Qty.	1 ST	