

HDC 24B DODQ 4B0

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



A speciális öntött könnyűfém és a többrétegű felületi tömítés teljes védelmet biztosít a HDC házaknak. Az okosan kialakított reteszelési rendszer rozsdamentes acélból van gyártva. Ez hosszú élettartamot garantál nagy korrózió- és ütésállósággal.

A házreteszelési rendszer integrált biztonságot nyújt. Egyedülálló szabadalmaztatott rugórendszerünk biztos fogantyúval látja el a házreteszélést, és megakadályozza a véletlen nyitást.

A lézeres jelölés gyors és könnyű azonosítást tesz lehetővé. Minden ház lézeres jelöléssel maradandóan feliratozásra kerül, úgy, hogy minden termék gyorsan kiválasztható és elhelyezhető.

Weidmüller RockStar® IP 65 / NEMA Type 4X burkolatok - az Ön első választása az IP 65 védelemmel rendelkező ipari burkolatoknál

Általános rendelési adatok

| | |
|----------------|---|
| Változat | HDC-házak, Telepítési szerkezeti méret: 8, Védelmi osztály: IP65, bedugva, Fedél ház alsórészhez, Keresztkengyel az alsórészen, Standard, Kábelbevezetések mérete: none |
| Rendelési szám | 1665630000 |
| Típus | HDC 24B DODQ 4B0 |
| GTIN (EAN) | 4008190422653 |
| Qty. | 1 Darab |

Műszaki adatok

Tanúsítványok

Jóváhagyások



| | |
|---------------------------|-----------------------------|
| ROHS | Megfelel |
| UL File Number Search | UL weboldal |
| Tanúsítvány száma (cURus) | E92202 |

Méreték és tömegek

| | | | |
|-------------|---------|------------------|-------------|
| Magasság | 17 mm | Magasság (coll) | 0.6693 inch |
| Szélesség | 43 mm | Szélesség (coll) | 1.6929 inch |
| Nettó tömeg | 82.72 g | | |

Hőmérsékletek

| | |
|-------------------------|-------------------|
| Hőmérsékleti határérték | -40 °C ... 125 °C |
|-------------------------|-------------------|

Termékek környezetvédelmi megfelelése

| | | |
|--------------------------|-------------------------------|------------------------|
| RoHS megfelelési állapot | Megfelel, kivétel nélkül | |
| REACH SVHC | Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC | |
| Vegyszerállóság | Anyag | Aceton |
| | Vegyszerállóság | Feltételesen ellenálló |
| | Anyag | Fűróolaj |
| | Vegyszerállóság | Ellenálló |
| | Anyag | Gázolaj |
| | Vegyszerállóság | Ellenálló |
| | Anyag | Etilalkohol |
| | Vegyszerállóság | Ellenálló |
| | Anyag | Sebességváltó-olaj |
| | Vegyszerállóság | Ellenálló |
| | Anyag | Hidraulikaolaj |
| | Vegyszerállóság | Ellenálló |
| | Anyag | Hűtőközeg |
| | Vegyszerállóság | Ellenálló |
| | Anyag | Mosóbenzin |
| | Vegyszerállóság | Ellenálló |
| | Anyag | Izzadság |
| | Vegyszerállóság | Ellenálló |
| | Anyag | Prémium benzin |
| | Vegyszerállóság | Feltételesen ellenálló |
| Anyag | Víz | |
| Vegyszerállóság | Ellenálló | |
| Anyag | UV | |
| Vegyszerállóság | Instabil | |
| Anyag | Ózon | |
| Vegyszerállóság | Instabil | |

Méreték

| | | | |
|-------------------|-----------|------------------|-------|
| Kábelbevezetés | Alapokhoz | C ház szélessége | 43 mm |
| Ház teljes hossza | 120 mm | B ház magasság | 17 mm |

HDC 24B DODQ 4B0

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Verzió


| | | | |
|--------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------|
| Kábelbevezetések mérete | none | Felső rész/alsó rész/fedél | Fedél |
| Fedél | burkolattal | Felső kábelbevezetések száma | 0 |
| Oldalsó kábelbevezetések száma | 0 | Ház kivitele | Fedél ház alsórészhez |
| Rögzítőrendszer kivitele | Keresztkengyel az alsórészen | Kivitel | Standard |
| Telepítési szerkezeti méret | 8 | Kábelbevezetés | Alapokhoz |
| Típus | Fedél | Szorítós változat | Oldalt rögzítő bilincs |
| Tömítés | tömítés nélkül | Szín (RAL) | RAL 7035 |
| BG | 8 | Suitable for ModuPlug® | Igen |

Általános adatok

| | | | |
|------------------|--------------|-----------------|---------------|
| Felületi minőség | Porbevonatos | Védelmi osztály | IP65, bedugva |
|------------------|--------------|-----------------|---------------|

Besorolások

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC000437 | ETIM 9.0 | EC000437 |
| ETIM 10.0 | EC000437 | ECLASS 14.0 | 27-44-02-02 |
| ECLASS 15.0 | 27-44-02-02 | | |



HDC 24B DODQ 4BO

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Fedél, oldalsó kábelbevezetés



A speciális öntött könnyűfém és a többrétegű felületi tömítés teljes védelmet biztosít a HDC házaknak. Az okosan kialakított reteszelési rendszer rozsdamentes acélból van gyártva. Ez hosszú élettartamot garantál nagy korrózió- és ütésállósággal.

A házreteszelési rendszer integrált biztonságot nyújt. Egyedülálló szabadalmaztatott rugórendszerünk biztos fogantyúval látja el a házreteszelést, és megakadályozza a véletlen nyitást.

A lézeres jelölés gyors és könnyű azonosítást tesz lehetővé. Minden ház lézeres jelöléssel maradandóan feliratozásra kerül, úgy, hogy minden termék gyorsan kiválasztható és elhelyezhető.

Weidmüller RockStar® IP 65 / NEMA Type 4X burkolatok - az Ön első választása az IP 65 védelemmel rendelkező ipari burkolatoknál

Általános rendelési adatok

| | | |
|----------------|----------------------------|--|
| Típus | HDC 24B TSBO 1PG21G | Változat |
| Rendelési szám | 1661860000 | HDC-házak, Telepítési szerkezeti méret: 8, Védelmi osztály: IP65, bedugva, Oldalsó kábelbevezetés, Dugóház, Keresztkengyel a felsőrészen, Standard, Kábelbevezetések mérete: PG 21 |
| GTIN (EAN) | 4008190418397 | |
| Qty. | 1 ST | |
| Típus | HDC 24B TSBO 1PG29G | Változat |
| Rendelési szám | 1661880000 | HDC-házak, Telepítési szerkezeti méret: 8, Védelmi osztály: IP65, bedugva, Oldalsó kábelbevezetés, Dugóház, Keresztkengyel a felsőrészen, Standard, Kábelbevezetések mérete: PG 29 |
| GTIN (EAN) | 4008190418410 | |
| Qty. | 1 ST | |
| Típus | HDC 64D TSBO 1PG21G | Változat |
| Rendelési szám | 1661940000 | HDC-házak, Telepítési szerkezeti méret: 8, Védelmi osztály: IP65, bedugva, Oldalsó kábelbevezetés, Dugóház, Keresztkengyel a felsőrészen, magas, Kábelbevezetések mérete: PG 21 |
| GTIN (EAN) | 4008190418472 | |
| Qty. | 1 ST | |
| Típus | HDC 64D TSBO 1PG29G | Változat |
| Rendelési szám | 1661960000 | HDC-házak, Telepítési szerkezeti méret: 8, Védelmi osztály: IP65, bedugva, Oldalsó kábelbevezetés, Dugóház, Keresztkengyel a felsőrészen, magas, Kábelbevezetések mérete: PG 29 |
| GTIN (EAN) | 4008190418496 | |
| Qty. | 1 ST | |
| Típus | HDC 64D TSBO 1M32G | Változat |
| Rendelési szám | 1786790000 | HDC-házak, Telepítési szerkezeti méret: 8, Védelmi osztály: IP65, bedugva, Oldalsó kábelbevezetés, Dugóház, Keresztkengyel a felsőrészen, magas, Kábelbevezetések mérete: M 32 |
| GTIN (EAN) | 4032248204038 | |
| Qty. | 1 ST | |
| Típus | HDC 64D TSBO 1M25G | Változat |
| Rendelési szám | 1786800000 | HDC-házak, Telepítési szerkezeti méret: 8, Védelmi osztály: IP65, bedugva, Oldalsó kábelbevezetés, Dugóház, Keresztkengyel a felsőrészen, magas, Kábelbevezetések mérete: M 25 |
| GTIN (EAN) | 4032248204045 | |
| Qty. | 1 ST | |
| Típus | HDC 24B TSBO 1M32G | Változat |
| Rendelési szám | 1787770000 | HDC-házak, Telepítési szerkezeti méret: 8, Védelmi osztály: IP65, bedugva, Oldalsó kábelbevezetés, Dugóház, Keresztkengyel a felsőrészen, Standard, Kábelbevezetések mérete: M 32 |
| GTIN (EAN) | 4032248205219 | |
| Qty. | 1 ST | |

HDC 24B DODQ 4B0

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

| | | |
|----------------|----------------------------|---|
| Típus | HDC 24B TSBO 1M25G | Változat |
| Rendelési szám | 1787780000 | HDC-házak, Telepítési szerkezeti méret: 8, Védelmi osztály: IP65, bedugva, Oldalsó kábelbevezetés, Dugóház, Keresztkegnyel a felsőrészen, Standard, Kábelbevezetések mérete: M 25 |
| GTIN (EAN) | 4032248205226 | |
| Qty. | 1 ST | |

Fedél, kábelbevezetés felül



A speciális öntött könnyűfém és a többrétegű felületi tömítés teljes védelmet biztosít a HDC házaknak. Az okosan kialakított reteszelési rendszer rozsdamentes acélból van gyártva. Ez hosszú élettartamot garantál nagy korrózió- és ütésállósággal.

A házreteszelési rendszer integrált biztonságot nyújt. Egyedülálló szabadalmaztatott rugórendszerünk biztos fogantyúval látja el a házreteszélést, és megakadályozza a véletlen nyitást.

A lézeres jelölés gyors és könnyű azonosítást tesz lehetővé. Minden ház lézeres jelöléssel maradandóan feliratozásra kerül, úgy, hogy minden termék gyorsan kiválasztható és elhelyezhető.

Weidmüller RockStar® IP 65 / NEMA Type 4X burkolatok - az Ön első választása az IP 65 védettséggel rendelkező ipari burkolatoknál

Általános rendelési adatok

| | | |
|----------------|----------------------------|--|
| Típus | HDC 24B TOBO 1PG29G | Változat |
| Rendelési szám | 1662020000 | HDC-házak, Telepítési szerkezeti méret: 8, Védelmi osztály: IP65, bedugva, Felső kábelbemenet, Dugóház, Keresztkegnyel a felsőrészen, Standard, Kábelbevezetések mérete: PG 29 |
| GTIN (EAN) | 4008190418540 | |
| Qty. | 1 ST | |
| Típus | HDC 64D TOBO 1PG21G | Változat |
| Rendelési szám | 1662080000 | HDC-házak, Telepítési szerkezeti méret: 8, Védelmi osztály: IP65, bedugva, Felső kábelbemenet, Dugóház, Keresztkegnyel a felsőrészen, magas, Kábelbevezetések mérete: PG 21 |
| GTIN (EAN) | 4008190418601 | |
| Qty. | 1 ST | |
| Típus | HDC 64D TOBO 1PG29G | Változat |
| Rendelési szám | 1662100000 | HDC-házak, Telepítési szerkezeti méret: 8, Védelmi osztály: IP65, bedugva, Felső kábelbemenet, Dugóház, Keresztkegnyel a felsőrészen, magas, Kábelbevezetések mérete: PG 29 |
| GTIN (EAN) | 4008190418625 | |
| Qty. | 1 ST | |
| Típus | HDC 24B TOBO 1M32G | Változat |
| Rendelési szám | 1787830000 | HDC-házak, Telepítési szerkezeti méret: 8, Védelmi osztály: IP65, bedugva, Felső kábelbemenet, Dugóház, Keresztkegnyel a felsőrészen, Standard, Kábelbevezetések mérete: M 32 |
| GTIN (EAN) | 4032248205271 | |
| Qty. | 1 ST | |

HDC 24B DODQ 4BO

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Ellendarab

Aljzatház



A speciális öntött könnyűfém és a többrétegű felületi tömítés teljes védelmet biztosít a HDC házaknak. Az okosan kialakított reteszelési rendszer rozsdamentes acélból van gyártva. Ez hosszú élettartamot garantál nagy korrózió- és ütésállósággal.

A házreteszelési rendszer integrált biztonságot nyújt. Egyedülálló szabadalmaztatott rugórendszerünk biztos fogantyúval látja el a házreteszélést, és megakadályozza a véletlen nyitást.

A lézeres jelölés gyors és könnyű azonosítást tesz lehetővé. Minden ház lézeres jelöléssel maradandóan feliratozásra kerül, úgy, hogy minden termék gyorsan kiválasztható és elhelyezhető.

Weidmüller RockStar® IP 65 / NEMA Type 4X burkolatok - az Ön első választása az IP 65 védelemmel rendelkező ipari burkolatoknál

Általános rendelési adatok

| | | |
|----------------|----------------------------|--|
| Típus | HDC 24B ABU | Változat |
| Rendelési szám | 1212400000 | HDC-házak, Telepítési szerkezeti méret: 8, Védelmi osztály: IP65, bedugva, Válaszfalház, Keresztkegnyel az alsórészen, Standard, Kábelbevezetések mérete: none |
| GTIN (EAN) | 4008190083939 | |
| Qty. | 1 ST | |
| Típus | HDC 24B ABU N | Változat |
| Rendelési szám | 2488600000 | HDC-házak, Telepítési szerkezeti méret: 8, Védelmi osztály: IP65, bedugva, Válaszfalház, Keresztkegnyel az alsórészen, Standard, Kábelbevezetések mérete: none |
| GTIN (EAN) | 4050118541533 | |
| Qty. | 1 ST | |

Összekötő kupak



A speciális öntött könnyűfém és a többrétegű felületi tömítés teljes védelmet biztosít a HDC házaknak. Az okosan kialakított reteszelési rendszer rozsdamentes acélból van gyártva. Ez hosszú élettartamot garantál nagy korrózió- és ütésállósággal.

A házreteszelési rendszer integrált biztonságot nyújt. Egyedülálló szabadalmaztatott rugórendszerünk biztos fogantyúval látja el a házreteszélést, és megakadályozza a véletlen nyitást.

A lézeres jelölés gyors és könnyű azonosítást tesz lehetővé. Minden ház lézeres jelöléssel maradandóan feliratozásra kerül, úgy, hogy minden termék gyorsan kiválasztható és elhelyezhető.

Weidmüller RockStar® IP 65 / NEMA Type 4X burkolatok - az Ön első választása az IP 65 védelemmel rendelkező ipari burkolatoknál

Általános rendelési adatok

| | | |
|----------------|----------------------------|---|
| Típus | HDC 24B KBU 1M25G | Változat |
| Rendelési szám | 1787920000 | HDC-házak, Telepítési szerkezeti méret: 8, Védelmi osztály: IP65, bedugva, Összekötő ház, Keresztkegnyel az alsórészen, Standard, Kábelbevezetések mérete: M 25 |
| GTIN (EAN) | 4032248205363 | |
| Qty. | 1 ST | |

HDC 24B DODQ 4B0

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Ellendarab

| | | |
|----------------|----------------------------|--|
| Típus | HDC 24B KBU 1PG21G | Változat |
| Rendelési szám | 1661720000 | HDC-házak, Telepítési szerkezeti méret: 8, Védelmi osztály: IP65, bedugva, Összekötő ház, Keresztkeggyel az alsórészen, Standard, Kábelbevezetések mérete: PG 21 |
| GTIN (EAN) | 4008190418274 | |
| Qty. | 1 ST | |
| Típus | HDC 24B KBU 1PG29G | Változat |
| Rendelési szám | 1661730000 | HDC-házak, Telepítési szerkezeti méret: 8, Védelmi osztály: IP65, bedugva, Összekötő ház, Keresztkeggyel az alsórészen, Standard, Kábelbevezetések mérete: PG 29 |
| GTIN (EAN) | 4008190418281 | |
| Qty. | 1 ST | |
| Típus | HDC 64D KBU 1M32G | Változat |
| Rendelési szám | 1786960000 | HDC-házak, Telepítési szerkezeti méret: 8, Védelmi osztály: IP65, bedugva, Összekötő ház, Keresztkeggyel az alsórészen, magas, Kábelbevezetések mérete: M 32 |
| GTIN (EAN) | 4032248204205 | |
| Qty. | 1 ST | |
| Típus | HDC 64D KBU 1PG29G | Változat |
| Rendelési szám | 1661810000 | HDC-házak, Telepítési szerkezeti méret: 8, Védelmi osztály: IP65, bedugva, Összekötő ház, Keresztkeggyel az alsórészen, magas, Kábelbevezetések mérete: PG 29 |
| GTIN (EAN) | 4008190418359 | |
| Qty. | 1 ST | |

Alap ház



A speciális öntött könnyűfém és a többrétegű felületi tömítés teljes védelmet biztosít a HDC házaknak.

Az okosan kialakított reteszelési rendszer rozsdamentes acélból van gyártva. Ez hosszú élettartamot garantál nagy korrózió- és ütésállósággal.

A házreteszelési rendszer integrált biztonságot nyújt. Egyedülálló szabadalmaztatott rugórendszerünk biztos fogantyúval látja el a házreteszélést, és megakadályozza a véletlen nyitást.

A lézeres jelölés gyors és könnyű azonosítást tesz lehetővé. Minden ház lézeres jelöléssel maradandóan feliratozásra kerül, úgy, hogy minden termék gyorsan kiválasztható és elhelyezhető.

Weidmüller RockStar® IP 65 / NEMA Type 4X burkolatok - az Ön első választása az IP 65 védettséggel rendelkező ipari burkolatoknál

Általános rendelési adatok

| | | |
|----------------|----------------------------|--|
| Típus | HDC 24B SBU 1M25G | Változat |
| Rendelési szám | 1901150000 | HDC-házak, Telepítési szerkezeti méret: 8, Védelmi osztály: IP65, bedugva, Ház alsórész, Keresztkeggyel az alsórészen, Standard, Kábelbevezetések mérete: M 25 |
| GTIN (EAN) | 4032248521258 | |
| Qty. | 1 ST | |
| Típus | HDC 24B SBU 1M25G N | Változat |
| Rendelési szám | 2560960000 | HDC-házak, Telepítési szerkezeti méret: 8, Védelmi osztály: IP65, bedugva, Ház alsórész, Keresztkeggyel az alsórészen, Standard, Kábelbevezetések mérete: M 25 |
| GTIN (EAN) | 4050118673227 | |
| Qty. | 1 ST | |

HDC 24B DODQ 4B0

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Ellendarab

| | | |
|----------------|----------------------------|---|
| Típus | HDC 24B SBU 1PG21G | Változat |
| Rendelési szám | 1661510000 | HDC-házak, Telepítési szerkezeti méret: 8, Védelmi osztály: IP65, bedugva, Ház alsórész, Keresztkeggyel az alsórészen, Standard, Kábelbevezetések mérete: PG 21 |
| GTIN (EAN) | 4008190418069 | |
| Qty. | 1 ST | |
| Típus | HDC 24B SBU 1PG21G N | Változat |
| Rendelési szám | 2560750000 | HDC-házak, Telepítési szerkezeti méret: 8, Védelmi osztály: IP65, bedugva, Ház alsórész, Keresztkeggyel az alsórészen, Standard, Kábelbevezetések mérete: M 25 |
| GTIN (EAN) | 4050118676747 | |
| Qty. | 1 ST | |
| Típus | HDC 24B SBU 2M25G | Változat |
| Rendelési szám | 1787870000 | HDC-házak, Telepítési szerkezeti méret: 8, Védelmi osztály: IP65, bedugva, Ház alsórész, Keresztkeggyel az alsórészen, Standard, Kábelbevezetések mérete: M 25 |
| GTIN (EAN) | 4032248205318 | |
| Qty. | 1 ST | |
| Típus | HDC 24B SBU 2PG21G | Változat |
| Rendelési szám | 1661520000 | HDC-házak, Telepítési szerkezeti méret: 8, Védelmi osztály: IP65, bedugva, Ház alsórész, Keresztkeggyel az alsórészen, Standard, Kábelbevezetések mérete: PG 21 |
| GTIN (EAN) | 4008190418076 | |
| Qty. | 1 ST | |
| Típus | HDC 24B SBU 2M25G N | Változat |
| Rendelési szám | 2560970000 | HDC-házak, Telepítési szerkezeti méret: 8, Védelmi osztály: IP65, bedugva, Ház alsórész, Keresztkeggyel az alsórészen, Standard, Kábelbevezetések mérete: M 25 |
| GTIN (EAN) | 4050118676730 | |
| Qty. | 1 ST | |
| Típus | HDC 64D SBU 1M25G | Változat |
| Rendelési szám | 1904340000 | HDC-házak, Telepítési szerkezeti méret: 8, Védelmi osztály: IP65, bedugva, Ház alsórész, Keresztkeggyel az alsórészen, magas, Kábelbevezetések mérete: M 25 |
| GTIN (EAN) | 4032248585601 | |
| Qty. | 1 ST | |
| Típus | HDC 64D SBU 1M32G | Változat |
| Rendelési szám | 1904350000 | HDC-házak, Telepítési szerkezeti méret: 8, Védelmi osztály: IP65, bedugva, Ház alsórész, Keresztkeggyel az alsórészen, magas, Kábelbevezetések mérete: M 32 |
| GTIN (EAN) | 4032248585298 | |
| Qty. | 1 ST | |
| Típus | HDC 64D SBU 1M32G N | Változat |
| Rendelési szám | 2561050000 | HDC-házak, Telepítési szerkezeti méret: 8, Védelmi osztály: IP65, bedugva, Ház alsórész, Keresztkeggyel az alsórészen, magas, Kábelbevezetések mérete: M 32 |
| GTIN (EAN) | 4050118680195 | |
| Qty. | 1 ST | |
| Típus | HDC 64D SBU 2M25G | Változat |
| Rendelési szám | 1786890000 | HDC-házak, Telepítési szerkezeti méret: 8, Védelmi osztály: IP65, bedugva, Ház alsórész, Keresztkeggyel az alsórészen, magas, Kábelbevezetések mérete: M 25 |
| GTIN (EAN) | 4032248204137 | |
| Qty. | 1 ST | |
| Típus | HDC 64D SBU 2M25G N | Változat |
| Rendelési szám | 2561060000 | HDC-házak, Telepítési szerkezeti méret: 8, Védelmi osztály: IP65, bedugva, Ház alsórész, Keresztkeggyel az alsórészen, magas, Kábelbevezetések mérete: M 32 |
| GTIN (EAN) | 4050118680508 | |
| Qty. | 1 ST | |

HDC 24B DODQ 4BO

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Ellendarab

| | | |
|----------------|----------------------------|--|
| Típus | HDC 64D SBU 2M32G | Változat |
| Rendelési szám | 1786880000 | HDC-házak, Telepítési szerkezeti méret: 8, Védelmi osztály: IP65, bedugva, Ház alsórész, Keresztkegyl az alsórészen, magas, Kábelbevezetések mérete: M 32 |
| GTIN (EAN) | 4032248204120 | |
| Qty. | 1 ST | |
| Típus | HDC 64D SBU 2M32G N | Változat |
| Rendelési szám | 2550540000 | HDC-házak, Telepítési szerkezeti méret: 8, Védelmi osztály: IP65, bedugva, Ház alsórész, Keresztkegyl az alsórészen, magas, Kábelbevezetések mérete: M 32 |
| GTIN (EAN) | 4064675005087 | |
| Qty. | 1 ST | |
| Típus | HDC 64D SBU 2PG21G | Változat |
| Rendelési szám | 1661590000 | HDC-házak, Telepítési szerkezeti méret: 8, Védelmi osztály: IP65, bedugva, Ház alsórész, Keresztkegyl az alsórészen, magas, Kábelbevezetések mérete: PG 21 |
| GTIN (EAN) | 4008190418144 | |
| Qty. | 1 ST | |
| Típus | HDC 64D SBU 2PG29G | Változat |
| Rendelési szám | 1661630000 | HDC-házak, Telepítési szerkezeti méret: 8, Védelmi osztály: IP65, bedugva, Ház alsórész, Keresztkegyl az alsórészen, magas, Kábelbevezetések mérete: PG 29 |
| GTIN (EAN) | 4008190418182 | |
| Qty. | 1 ST | |
| Típus | HDC 64D SBU 2PG29G N | Változat |
| Rendelési szám | 2560790000 | HDC-házak, Telepítési szerkezeti méret: 8, Védelmi osztály: IP65, bedugva, Ház alsórész, Keresztkegyl az alsórészen, magas, Kábelbevezetések mérete: M 32 |
| GTIN (EAN) | 4050118894103 | |
| Qty. | 1 ST | |