

**HDC 04A DMDL 2BO****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



A speciális öntött könnyűfém és a többrétegű felületi tömítés teljes védelmet biztosít a HDC házaknak. Az okosan kialakított reteszelési rendszer rozsdamentes acélból van gyártva. Ez hosszú élettartamot garantál nagy korrózió- és ütésállósággal.

A házreteszelési rendszer integrált biztonságot nyújt. Egyedülálló szabadalmaztatott rugórendszerünk biztos fogantyúval látja el a házreteszélést, és megakadályozza a véletlen nyitást.

A lézeres jelölés gyors és könnyű azonosítást tesz lehetővé. Minden ház lézeres jelöléssel maradandóan feliratozásra kerül, úgy, hogy minden termék gyorsan kiválasztható és elhelyezhető.

Weidmüller RockStar® IP 65 / NEMA Type 4X burkolatok - az Ön első választása az IP 65 védettséggel rendelkező ipari burkolatoknál

**Általános rendelési adatok**

Változat	HDC-házak, Telepítési szerkezeti méret: 1, Védelmi osztály: IP65, bedugva, Fedél ház alsórészhez, Kereszkengyel az alsórészen, Standard
Rendelési szám	<a href="#">1665750000</a>
Típus	HDC 04A DMDL 2BO
GTIN (EAN)	4008190422776
Qty.	1 Darab

## Technical data

## Tanúsítványok

Jóváhagyások



ROHS	Megfelel
UL File Number Search	<a href="#">UL weboldal</a>
Tanúsítvány száma (cURus)	E92202

## Méretek és tömegek

Mélység	26.8 mm	Mélység (coll)	1.0551 inch
Magasság	17.5 mm	Magasság (coll)	0.689 inch
Szélesség	36.5 mm	Szélesség (coll)	1.437 inch
Nettó tömeg	14.6 g		

## Hőmérsékletek

Hőmérsékleti határérték -40 °C ... 125 °C

## Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot	Megfelel, kivétel nélkül	
REACH SVHC	Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC	
Vegyszerállóság	Anyag	Aceton
	Vegyszerállóság	Feltételesen ellenálló
	Anyag	Fűrőolaj
	Vegyszerállóság	Ellenálló
	Anyag	Gázolaj
	Vegyszerállóság	Ellenálló
	Anyag	Etilalkohol
	Vegyszerállóság	Ellenálló
	Anyag	Sebességváltó-olaj
	Vegyszerállóság	Ellenálló
	Anyag	Hidraulikaolaj
	Vegyszerállóság	Ellenálló
	Anyag	Hűtőközeg
	Vegyszerállóság	Ellenálló
	Anyag	Mosóbenzin
	Vegyszerállóság	Ellenálló
	Anyag	Izzadság
	Vegyszerállóság	Ellenálló
	Anyag	Prémium benzin
	Vegyszerállóság	Feltételesen ellenálló
Anyag	Víz	
Vegyszerállóság	Ellenálló	
Anyag	UV	
Vegyszerállóság	Instabil	
Anyag	Ózon	
Vegyszerállóság	Instabil	

## Méretek

Kábelbevezetés	negatívval	C ház szélessége	26.8 mm
Ház teljes hossza	26.8 mm	B ház magasság	17.5 mm

## HDC 04A DMDL 2BO

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Technical data

## Verzió

Felső rész/alsó rész/fedél	Fedél	Fedél	burkolattal
Meghúzási nyomaték	0.5 Nm	Oldalsó kábelbevezetések száma	0
Ház kivitele	Fedél ház alsórészhez	Rögzítőrendszer kivitele	Keresztkengyel az alsórészen
Kivitel	Standard	Telepítési szerkezeti méret	1
Kábelbevezetés	negatívval	Típus	Fedél
Szorítószigetelés	Oldalt rögzítő bilincs	Tömítés	NBR
Szín (RAL)	RAL 7035	BG	1
Suitable for ModuPlug®	Nem		

## Általános adatok

Meghúzási nyomaték	0.5 Nm	Ház fő anyaga	alumínium présöntvény
Felületi minőség	Porbevonatos	Védelmi osztály	IP65, bedugva
ENT házak	Nem		

## Besorolások

ETIM 8.0	EC000437	ETIM 9.0	EC000437
ETIM 10.0	EC000437	ECLASS 14.0	27-44-02-02
ECLASS 15.0	27-44-02-02		

## HDC 04A DMDL 2BO

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Accessories

## Alap tokozása



A speciális öntött könnyűfém és a többrétegű felületi tömítés teljes védelmet biztosít a HDC házaknak. Az okosan kialakított reteszelési rendszer rozsdamentes acélból van gyártva. Ez hosszú élettartamot garantál nagy korrózió- és ütésállósággal.

A házreteszelési rendszer integrált biztonságot nyújt. Egyedülálló szabadalmaztatott rugórendszerünk biztos fogantyúval látja el a házreteszélést, és megakadályozza a véletlen nyitást.

A lézeres jelölés gyors és könnyű azonosítást tesz lehetővé. Minden ház lézeres jelöléssel maradandóan feliratozásra kerül, úgy, hogy minden termék gyorsan kiválasztható és elhelyezhető.

Weidmüller RockStar® IP 65 / NEMA Type 4X burkolatok - az Ön első választása az IP 65 védelességgel rendelkező ipari burkolatoknál

## Általános rendelési adatok

Típus	HDC 04A SLU 1M20G	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1788830000</a>	HDC-házak, Telepítési szerkezeti méret: 1, Védelmi osztály: IP65, bedugva, Ház alsórész, Keresztkeggyel az alsórészen, Standard, Kábelbevezetések mérete: M 20
GTIN (EAN)	4032248206377	
Qty.	1 ST	
Típus	HDC 04A SLU 1PG11G	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1652490000</a>	HDC-házak, Telepítési szerkezeti méret: 1, Védelmi osztály: IP65, bedugva, Ház alsórész, Keresztkeggyel az alsórészen, Standard, Kábelbevezetések mérete: PG 11
GTIN (EAN)	4008190402563	
Qty.	1 ST	

## Aljzatház



A speciális öntött könnyűfém és a többrétegű felületi tömítés teljes védelmet biztosít a HDC házaknak. Az okosan kialakított reteszelési rendszer rozsdamentes acélból van gyártva. Ez hosszú élettartamot garantál nagy korrózió- és ütésállósággal.

A házreteszelési rendszer integrált biztonságot nyújt. Egyedülálló szabadalmaztatott rugórendszerünk biztos fogantyúval látja el a házreteszélést, és megakadályozza a véletlen nyitást.

A lézeres jelölés gyors és könnyű azonosítást tesz lehetővé. Minden ház lézeres jelöléssel maradandóan feliratozásra kerül, úgy, hogy minden termék gyorsan kiválasztható és elhelyezhető.

Weidmüller RockStar® IP 65 / NEMA Type 4X burkolatok - az Ön első választása az IP 65 védelességgel rendelkező ipari burkolatoknál

## Általános rendelési adatok

Típus	HDC 04A ALU	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1497600000</a>	HDC-házak, Telepítési szerkezeti méret: 1, Védelmi osztály: IP65, bedugva, Válaszfalház, Keresztkeggyel az alsórészen, Standard
GTIN (EAN)	4008190136406	
Qty.	1 ST	

## HDC 04A DMDL 2B0

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Accessories

## Hajlított aljzatház



A speciális öntött könnyűfém és a többrétegű felületi tömítés teljes védelmet biztosít a HDC házaknak. Az okosan kialakított reteszelési rendszer rozsdamentes acélból van gyártva. Ez hosszú élettartamot garantál nagy korrózió- és ütésállósággal.

A házreteszelési rendszer integrált biztonságot nyújt. Egyedülálló szabadalmaztatott rugórendszerünk biztos fogantyúval látja el a házreteszélést, és megakadályozza a véletlen nyitást.

A lézeres jelölés gyors és könnyű azonosítást tesz lehetővé. Minden ház lézeres jelöléssel maradandóan feliratozásra kerül, úgy, hogy minden termék gyorsan kiválasztható és elhelyezhető.

Weidmüller RockStar® IP 65 / NEMA Type 4X burkolatok - az Ön első választása az IP 65 védelemmel rendelkező ipari burkolatoknál

## Általános rendelési adatok

Típus	HDC 04A AWLU	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1497700000</a>	HDC-házak, Telepítési szerkezeti méret: 1, Védelmi osztály: IP65, bedugva, Válaszfalház, Keresztkegnyel az alsórészen, Standard
GTIN (EAN)	4008190074937	
Qty.	1 ST	

## Összekötő kupak



A speciális öntött könnyűfém és a többrétegű felületi tömítés teljes védelmet biztosít a HDC házaknak. Az okosan kialakított reteszelési rendszer rozsdamentes acélból van gyártva. Ez hosszú élettartamot garantál nagy korrózió- és ütésállósággal.

A házreteszelési rendszer integrált biztonságot nyújt. Egyedülálló szabadalmaztatott rugórendszerünk biztos fogantyúval látja el a házreteszélést, és megakadályozza a véletlen nyitást.

A lézeres jelölés gyors és könnyű azonosítást tesz lehetővé. Minden ház lézeres jelöléssel maradandóan feliratozásra kerül, úgy, hogy minden termék gyorsan kiválasztható és elhelyezhető.

Weidmüller RockStar® IP 65 / NEMA Type 4X burkolatok - az Ön első választása az IP 65 védelemmel rendelkező ipari burkolatoknál

## Általános rendelési adatok

Típus	HDC 04A KOLU 1M20G	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1788840000</a>	HDC-házak, Telepítési szerkezeti méret: 1, Védelmi osztály: IP65, bedugva, Összekötő ház, Keresztkegnyel az alsórészen, Standard, Kábelbevezetések mérete: M 20
GTIN (EAN)	4032248206384	
Qty.	1 ST	
Típus	HDC 04A KOLU 1PG11G	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1652500000</a>	HDC-házak, Telepítési szerkezeti méret: 1, Védelmi osztály: IP65, bedugva, Összekötő ház, Keresztkegnyel az alsórészen, Standard, Kábelbevezetések mérete: PG 11
GTIN (EAN)	4008190402570	
Qty.	1 ST	

## HDC 04A DMDL 2BO

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Accessories

## Csavaros rögzítés ház



A speciális öntött könnyűfém és a többrétegű felületi tömítés teljes védelmet biztosít a HDC házaknak. Az okosan kialakított reteszelési rendszer rozsdamentes acélból van gyártva. Ez hosszú élettartamot garantál nagy korrózió- és ütésállósággal.

A házreteszelési rendszer integrált biztonságot nyújt. Egyedülálló szabadalmaztatott rugórendszerünk biztos fogantyúval látja el a házreteszelést, és megakadályozza a véletlen nyitást.

A lézeres jelölés gyors és könnyű azonosítást tesz lehetővé. Minden ház lézeres jelöléssel maradandóan feliratozásra kerül, úgy, hogy minden termék gyorsan kiválasztható és elhelyezhető.

Weidmüller RockStar® IP 65 / NEMA Type 4X burkolatok - az Ön első választása az IP 65 védettséggel rendelkező ipari burkolatoknál

## Általános rendelési adatok

Típus	HDC 04A ELU 1M20G	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1900320000</a>	HDC-házak, Telepítési szerkezeti méret: 1, Védelmi osztály: IP65, bedugva, Csavaros rögzítés ház, Keresztkengyel az alsórészen, Standard, Kábelbevezetések mérete: M 20
GTIN (EAN)	4032248592883	
Qty.	1 ST	
Típus	HDC 04A ELU 1PG13S	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1900330000</a>	HDC-házak, Telepítési szerkezeti méret: 1, Védelmi osztály: IP65, bedugva, Csavaros rögzítés ház, Keresztkengyel az alsórészen, Standard, Kábelbevezetések mérete: PG 13,5
GTIN (EAN)	4032248592890	
Qty.	1 ST	