

HDC 48A ALU

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



A speciális öntött könnyűfém és a többrétegű felületi tömítés teljes védelmet biztosít a HDC házaknak. Az okosan kialakított reteszelési rendszer rozsdamentes acélból van gyártva. Ez hosszú élettartamot garantál nagy korrózió- és ütésállósággal.

A házreteszelési rendszer integrált biztonságot nyújt. Egyedülálló szabadalmaztatott rugórendszerünk biztos fogantyúval látja el a házreteszélést, és megakadályozza a véletlen nyitást.

A lézeres jelölés gyors és könnyű azonosítást tesz lehetővé. Minden ház lézeres jelöléssel maradandóan feliratozásra kerül, úgy, hogy minden termék gyorsan kiválasztható és elhelyezhető.

Weidmüller RockStar® IP 65 / NEMA Type 4X burkolatok - az Ön első választása az IP 65 védettséggel rendelkező ipari burkolatoknál

Általános rendelési adatok

Változat	HDC-házak, Telepítési szerkezeti méret: 9, Védelmi osztály: IP65, bedugva, Válaszfalház, Hosszanti kengyel, Standard, Kábelbevezetések mérete: none
Rendelési szám	1666740000
Típus	HDC 48A ALU
GTIN (EAN)	4008190423858
Qty.	1 Darab

Technical data

Tanúsítványok

Jóváhagyások



ROHS	Megfelel
UL File Number Search	UL weboldal
Tanúsítvány száma (cURus)	E92202

Méreték és tömegek

Magasság	38 mm	Magasság (coll)	1.4961 inch
Szélesség	120 mm	Szélesség (coll)	4.7244 inch
Rögzítési méret - magasság	65 mm	Rögzítési méret - szélesség	110 mm
Nettó tömeg	256 g		

Hőmérsékletek

Hőmérsékleti határérték -40 °C ... 125 °C

Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot	Megfelel, kivétel nélkül
REACH SVHC	Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3
SCIP	e98b2b24-ba23-41bf-8d19-0dda3647412f

Vegyszerállóság	Anyag	Aceton
	Vegyszerállóság	Feltételesen ellenálló
	Anyag	Fúróolaj
	Vegyszerállóság	Ellenálló
	Anyag	Gázolaj
	Vegyszerállóság	Ellenálló
	Anyag	Etilalkohol
	Vegyszerállóság	Ellenálló
	Anyag	Sebességváltó-olaj
	Vegyszerállóság	Ellenálló
	Anyag	Hidraulikaolaj
	Vegyszerállóság	Ellenálló
	Anyag	Hűtőközeg
	Vegyszerállóság	Ellenálló
	Anyag	Mosóbenzin
	Vegyszerállóság	Ellenálló
	Anyag	Izzadság
	Vegyszerállóság	Ellenálló
	Anyag	Prémium benzin
	Vegyszerállóság	Feltételesen ellenálló
Anyag	Víz	
Vegyszerállóság	Ellenálló	
Anyag	UV	
Vegyszerállóság	Instabil	
Anyag	Ózon	
Vegyszerállóság	Instabil	

Méreték

Furat osztás hossz, A2	110 mm	Kábelbevezetés	Nem
C ház szélessége	82.5 mm	C1 alap szélessége	89 mm

HDC 48A ALU

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technical data

Ház teljes hossza	94 mm	B ház magasság	40 mm
B1 alap magasság	7 mm		

Verzió

Kábelbevezetések mérete	none	Felső rész/alsó rész/fedél	alsó rész
Fedél	burkolat nélkül	Meghúzási nyomaték	2 Nm
Oldalsó kábelbevezetések száma	0	Ház kivitele	Válaszfalház
Rögzítőrendszer kivitele	Hosszanti kengyel	Kivitel	Standard
Telepítési szerkezeti méret	9	Kábelbevezetés	Nem
Típus	Válaszfal (átvezető)	Szorító változat	Végrögzítő
Tömítés	NBR	Szín (RAL)	RAL 7035
BG	9	Suitable for ModuPlug®	Nem

Általános adatok

Meghúzási nyomaték	2 Nm	Ház fő anyaga	alumínium présöntvény
Felületi minőség	Porbevonatos	Védelmi osztály	IP65, bedugva
ENT házak	Nem	Rögzítőelem anyaga	Nemesacél, rozsdamentes


Fontos megjegyzés

Termékinformáció A házak felszerelésekor ellenőrizze, hogy a tömítő lap megfelelően van-e elhelyezve.

Besorolások

ETIM 8.0	EC000437	ETIM 9.0	EC000437
ETIM 10.0	EC000437	ECLASS 14.0	27-44-02-02
ECLASS 15.0	27-44-02-02		

Drawings



HDC 48A ALU

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Accessories

Fedél, kábelbevezetés felül



A speciális öntött könnyűfém és a többrétegű felületi tömítés teljes védelmet biztosít a HDC házaknak. Az okosan kialakított reteszelési rendszer rozsdamentes acélból van gyártva. Ez hosszú élettartamot garantál nagy korrózió- és ütésállósággal.

A házreteszelési rendszer integrált biztonságot nyújt. Egyedülálló szabadalmaztatott rugórendszerünk biztos fogantyúval látja el a házreteszélést, és megakadályozza a véletlen nyitást.

A lézeres jelölés gyors és könnyű azonosítást tesz lehetővé. Minden ház lézeres jelöléssel maradandóan feliratozásra kerül, úgy, hogy minden termék gyorsan kiválasztható és elhelyezhető.

Weidmüller RockStar® IP 65 / NEMA Type 4X burkolatok - az Ön első választása az IP 65 védettséggel rendelkező ipari burkolatoknál

Általános rendelési adatok

Típus	HDC 48A TOLU 1PG29G	Változat
Rendelési szám	1666730000	HDC-házak, Telepítési szerkezeti méret: 9, Védelmi osztály: IP65, bedugva, Felső kábelbemenet, Dugóház, Hosszanti kengyel, Standard, Kábelbevezetések mérete: PG 29
GTIN (EAN)	4008190423841	
Qty.	1 ST	
Típus	HDC 48A TOLU 1M32G	Változat
Rendelési szám	1788560000	HDC-házak, Telepítési szerkezeti méret: 9, Védelmi osztály: IP65, bedugva, Felső kábelbemenet, Dugóház, Hosszanti kengyel, Standard, Kábelbevezetések mérete: M 32
GTIN (EAN)	4032248206094	
Qty.	1 ST	

Fedél, oldalsó kábelbevezetés



A speciális öntött könnyűfém és a többrétegű felületi tömítés teljes védelmet biztosít a HDC házaknak. Az okosan kialakított reteszelési rendszer rozsdamentes acélból van gyártva. Ez hosszú élettartamot garantál nagy korrózió- és ütésállósággal.

A házreteszelési rendszer integrált biztonságot nyújt. Egyedülálló szabadalmaztatott rugórendszerünk biztos fogantyúval látja el a házreteszélést, és megakadályozza a véletlen nyitást.

A lézeres jelölés gyors és könnyű azonosítást tesz lehetővé. Minden ház lézeres jelöléssel maradandóan feliratozásra kerül, úgy, hogy minden termék gyorsan kiválasztható és elhelyezhető.

Weidmüller RockStar® IP 65 / NEMA Type 4X burkolatok - az Ön első választása az IP 65 védettséggel rendelkező ipari burkolatoknál

Általános rendelési adatok

Típus	HDC 48A TSLU 1PG29G	Változat
Rendelési szám	1666710000	HDC-házak, Telepítési szerkezeti méret: 9, Védelmi osztály: IP65, bedugva, Oldalsó kábelbevezetés, Dugóház, Hosszanti kengyel, Standard, Kábelbevezetések mérete: PG 29
GTIN (EAN)	4008190448127	
Qty.	1 ST	

Accessories

Típus	HDC 48A TSLU 1M32G	Változat
Rendelési szám	1788550000	HDC-házak, Telepítési szerkezeti méret: 9, Védelmi osztály: IP65, bedugva, Oldalsó kábelbevezetés, Dugóház, Hosszanti kengyel, Standard, Kábelbevezetések mérete: M 32
GTIN (EAN)	4032248206087	
Qty.	1 ST	