

**CC-H 85/27 GR****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

**Általános rendelési adatok**

Változat	Készülékjelölők, Tartozékok, 90 x 31 mm, szürke
Rendelési szám	<a href="#">1675130002</a>
Típus	CC-H 85/27 GR
GTIN (EAN)	4008 190454258
Qty.	40 Darab

## Műszaki adatok

## Tanúsítványok

ROHS	Megfelel
------	----------

## Méreték és tömegek

Mélység	13 mm	Mélység (coll)	0.5118 inch
Magasság	90 mm	Magasság (coll)	3.5433 inch
Szélesség	31 mm	Szélesség (coll)	1.2205 inch
Hossz	27 mm	Hossz, inch	1.063 inch
Átmérő	0 mm	Nettó tömeg	11.8 g

## Hőmérsékletek

Üzemi hőmérsékleti tartomány	-40...100 °C
------------------------------	--------------

## Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot	Megfelel, kivétel nélkül
REACH SVHC	Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC
Termék karbonlábnyoma	Bölcsőtől a kapuig -0.001 kg CO2 eq.

## Általános adatok

Ragasztóanyag	Kétoldalú ragasztószalag
Anyag színe az ellenállás kódja szerint	8
Változat	Jelölőtartó
Szélesség	31 mm
UL 94 éghetőségi osztály	V-2
Üzemi hőmérsékleti tartomány, max.	100 °C
Üzemi hőmérsékleti tartomány, min.	-40 °C
Szín	szürke
Halogén	Nem
Hossz	27 mm
Alapanyag	Poliamid 66
Jelölők száma kombinációként	Tápellátás formája MultiCard
Javasolt iparágak	Berendezés
Jelölők száma kombinációként	1 MultiCard = Accessories
Üzemi hőmérsékleti tartomány	-40...100 °C

## Készülékjelölők

Átmérő	0 mm	Halogén	Nem
--------	------	---------	-----

## Besorolások

ETIM 8.0	EC001288	ETIM 9.0	EC001288
ETIM 10.0	EC001288	ECLASS 14.0	27-28-11-04
ECLASS 15.0	27-28-11-04		

## Natural



CB kábelkötők kábelek és jelölések rögzítéséhez.

- Kifejezetten alkalmasak CLI M, SFX, WKM és WKS kábeljelölők rögzítéséhez
- IEC 62275: 2006-nak megfelelő
- Törésálló poliamid PA 6.6, UL-94 szerinti V2 éghetőségi osztály

## Általános rendelési adatok

Típus	CB 360/4,5 NC	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1279000000</a>	Kábelkötők, 4,5 x 360 mm, Poliamid 66, 220 N
GTIN (EAN)	4008190031459	
Qty.	4000 ST	
Típus	CB 365/7,5 NC	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1279100000</a>	Kábelkötők, 7,5 x 365 mm, Poliamid 66, 540 N
GTIN (EAN)	4008190104665	
Qty.	1500 ST	