

HDC-CR16-5S

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



A moduláris ConCept rendszer keretei lehetővé teszik a ConCept modulok csatlakoztatását. Ezek a keretek 3, 4, 6 és 8-as méretekhez lettek kialakítva. Így beilleszthetők a megfelelő méretű burkolatokba.

A keretek befogadási kapacitása 2-től akár 7 modulig terjedhet. Ez lehetővé teszi, hogy a felhasználó egy testreszabott csatlakozószerezvényt rakjon össze.

Kábelsarus csatlakozás

Az alapváltozat masszív, egy darabos modulkeretből áll, amelyek a felhasználó számára polikarbonátból vagy cink-présöntvényből állnak rendelkezésre.

A keretek csak akkor kompatibilisek egymással, ha ugyanolyan anyagból készülnek és ugyanaz a méretük.

Általános rendelési adatok

Változat	Ipari nehézcsatlakozók, HDC-betét, ConCept keret
Rendelési szám	1682220000
Típus	HDC-CR16-5S
GTIN (EAN)	4008190473952
Qty.	5 Darab

Műszaki adatok

Tanúsítványok

Jóváhagyások



ROHS

Megfelel

Méretetek és tömegek

Mélység	84.5 mm	Mélység (coll)	3.3268 inch
Magasság	35 mm	Magasság (coll)	1.378 inch
Szélesség	34 mm	Szélesség (coll)	1.3386 inch
Nettó tömeg	44.18 g		

Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot	Megfelel, kivétellel
RoHS alóli kivétel (ha van/ismert ilyen)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	d447edfa-0214-4f34-b5ba-82eae491b46a

ConCept Pneumatikus modul

Szín	fekete
------	--------

Méret

Szélesség	34 mm	Alap teljes hossza	84.5 mm
Dugó magassága	35 mm		

Általános adatok

Meghúzási nyomaték	0.5 Nm	Telepítési szerkezeti méret	6
Szín	fekete	PE-csatlakozás max. meghúzási nyomatéka	1.5 Nm
Típus	Érintkező	PE-csatlakozás min. meghúzási nyomatéka	1.2 Nm
Alapanyag	Poliamid, üvegszál-erősítésű	Sorozat	ConCept keret
Halogénmentes	false	Alacsony füstképződés a DIN EN 45545-2 szerint	Igen
BG	6		

PE csatlakozási adatok

Csatlakozás típusa PE	Csavaros csatlakozás	PE-csatlakozás max. meghúzási nyomatéka	1.5 Nm
PE-csatlakozás min. meghúzási nyomatéka	1.2 Nm		

Változat

Telepítési szerkezeti méret	6	Alapanyag	Poliamid, üvegszál-erősítésű
BG	6		

Műszaki adatok**Besorolások**

ETIM 8.0	EC002312	ETIM 9.0	EC002312
ETIM 10.0	EC002312	ECLASS 14.0	27-44-02-92
ECLASS 15.0	27-44-02-92		

HDC-CR16-5S

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Modulkiszerező szerszám



A Weidmüller sajtoló (krimpelő) szerszámok, érintés nélküli szerszámok és száloptikai szerszámok sokaságát kínálja.

Általános rendelési adatok

Típus	HDC-DW-M0D	Változat
Rendelési szám	1688200000	Szerszám egyéb, Érintkezőkioldó szerszám
GTIN (EAN)	4008190857189	
Qty.	1 ST	

Lapos csavarhúzó



Szigetelt hornyos csavarhúzó, SDI DIN 7437, ISO 2380/2, Hegy: DIN 5264, ISO 2380/1 szerint, SoftFinish-markolat

Általános rendelési adatok

Típus	SDIS 0.6X3.5X100	Változat
Rendelési szám	9008390000	Csavarhúzó, Csavarhúzó
GTIN (EAN)	4032248056354	
Qty.	1 ST	
Típus	SDS 0.6X3.5X100	Változat
Rendelési szám	9008330000	Csavarhúzó, Csavarhúzó
GTIN (EAN)	4032248056286	
Qty.	1 ST	
Típus	SDIS 0.8X4.0X100	Változat
Rendelési szám	9008400000	Csavarhúzó, Csavarhúzó
GTIN (EAN)	4032248056361	
Qty.	1 ST	
Típus	SDS 0.8X4.0X100	Változat
Rendelési szám	9008340000	Csavarhúzó, Csavarhúzó
GTIN (EAN)	4032248056293	
Qty.	1 ST	

Tartozékok

Pozidriv csillagfejű csavarhúzó



VDE szigetelt csillagfejű csavarhúzó, típus: Pozidriv, SDIK PZ DIN 7438, ISO 8764/2-PZ, kimenet ISO 8764-PZ szerint, SoftFinish-markolat

Általános rendelési adatok

Típus	SDIK PZ1	Változat
Rendelési szám	9008900000	Csavarhúzó, Csavarhúzó
GTIN (EAN)	4032248266685	
Qty.	1 ST	
Típus	SDK PZ1	Változat
Rendelési szám	9008530000	Csavarhúzó, Csavarhúzó
GTIN (EAN)	4032248056521	
Qty.	1 ST	