


**HDC-C-M3-SM10.0AG****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



A krimp (sajtoló) csatlakozások olyan elektronikai és mechanikai kötést biztosítanak a vezeték és az érintkező között, ami egyszerre biztonságos és megbízható. Az optimális krimpcsatlakozás gázzáró és korrózióálló.

**Általános rendelési adatok**

|                |                                                                                                                    |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Változat       | Ipari nehézcsatlakozók, Krimpelhető érintkező, CM 3, Dugó, Vezeték-keresztmetszet, max.: 10, fordított, Rézötvözet |
| Rendelési szám | <a href="#">1682300000</a>                                                                                         |
| Típus          | HDC-C-M3-SM10.0AG                                                                                                  |
| GTIN (EAN)     | 4008190474034                                                                                                      |
| Qty.           | 100 Darab                                                                                                          |

## HDC-C-M3-SM10.0AG

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Műszaki adatok

## Tanúsítványok

Jóváhagyások



|                           |                             |
|---------------------------|-----------------------------|
| ROHS                      | Megfelel                    |
| UL File Number Search     | <a href="#">UL weboldal</a> |
| Tanúsítvány száma (cURus) | E92202                      |

## Méretetek és tömegek

|        |        |             |        |
|--------|--------|-------------|--------|
| Átmérő | 6.1 mm | Nettó tömeg | 2.16 g |
|--------|--------|-------------|--------|

## Termékek környezetvédelmi megfelelése


|                                          |                                      |
|------------------------------------------|--------------------------------------|
| RoHS megfelelési állapot                 | Megfelel, kivétellel                 |
| RoHS alóli kivétel (ha van/ismert ilyen) | 6c                                   |
| REACH SVHC                               | Lead 7439-92-1                       |
| SCIP                                     | 6eabd5ae-2d6b-409e-8bdf-87c27ee10e40 |

## Általános adatok


|                                         |                         |                                          |                    |
|-----------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------|--------------------|
| Érintkező átmérő, dugó Ø                | 3.6 mm                  | Csupaszolási hossz, névleges csatlakozás | 10 mm              |
| Csatlakozás típusa                      | Krimpelhető csatlakozás | Verzió betét                             | CM 3               |
| Térfogati ellenállás                    | ≤1 mΩ                   | Vezeték-keresztmetszet, max.             | 10 mm <sup>2</sup> |
| Vezeték-keresztmetszet, min.            | 10 mm <sup>2</sup>      | Felületi minőség                         | ezüst              |
| Dugaszolási ciklusok                    | ≥ 500                   | Típus                                    | Dugó               |
| Alapanyag                               | Rézötvözet              | Gyártás módszerek                        | fordított          |
| Csatlakoztatott vezeték keresztmetszete | 10 - 10 mm <sup>2</sup> | Érintkező anyaga                         | Rézötvözet         |

## Besorolások

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC000796    | ETIM 9.0    | EC000796    |
| ETIM 10.0   | EC000796    | ECLASS 14.0 | 27-44-02-04 |
| ECLASS 15.0 | 27-44-02-04 |             |             |



| Leiterquerschnitt     | Abisolierlänge |       |
|-----------------------|----------------|-------|
| 1,50 mm <sup>2</sup>  | AWG 16         | 10 mm |
| 2,50 mm <sup>2</sup>  | AWG 14         | 10 mm |
| 4,00 mm <sup>2</sup>  | AWG 12         | 10 mm |
| 6,00 mm <sup>2</sup>  | AWG 10         | 10 mm |
| 10,00 mm <sup>2</sup> | AWG 7          | 10 mm |



## HDC-C-M3-SM10.0AG

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

## Crimping tools



Krimpelő szerszámok kapcsolt érintkezőkhöz

- Kilincsmű a pontos krimpeléshez
- Kioldási lehetőség helytelen működés esetén
- Ütközővel az érintkezők pontos pozicionálásához.

## Általános rendelési adatok

|                |                            |                                                                                               |
|----------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Típus          | CTX CM 3.6                 | Változat                                                                                      |
| Rendelési szám | <a href="#">9018480000</a> | Présszerszám, Krimpelő szerszám érintkezőkhöz, 4mm <sup>2</sup> , 10mm <sup>2</sup> , W-krimp |
| GTIN (EAN)     | 4008190884581              |                                                                                               |
| Qty.           | 1 ST                       |                                                                                               |
| Típus          | CTIN CM 3.6                | Változat                                                                                      |
| Rendelési szám | <a href="#">9205440000</a> | Krimpelő szerszám érintkezőkhöz, 1.5mm <sup>2</sup> , 10mm <sup>2</sup> , 4 fogas krimpelés   |
| GTIN (EAN)     | 4032248734146              |                                                                                               |
| Qty.           | 1 ST                       |                                                                                               |

## Érintkező kiszerelő szerszám



A Weidmüller krimpelő szerszámok, érintkezőeltávolító szerszámok és száloptikai szerszámok sokaságát kínálja.

## Általános rendelési adatok

|                |                            |                                      |
|----------------|----------------------------|--------------------------------------|
| Típus          | REMOVAL TOOL CM 3          | Változat                             |
| Rendelési szám | <a href="#">1866710000</a> | Szerszámok, Érintkezőkioldó szerszám |
| GTIN (EAN)     | 4032248437030              |                                      |
| Qty.           | 1 ST                       |                                      |