


HDC-C-M5-BM0.75-1.0AG**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



A krimp (sajtol) csatlakozások olyan elektronikai és mechanikai kötést biztosítanak a vezeték és az érintkező között, ami egyszerre biztonságos és megbízható. Az optimális krimpcsatlakozás gázzáró és korrózióálló.

Általános rendelési adatok

Változat	Ipari nehézcsatlakozók, Krimpelhető érintkező, CM 5, Hüvely, Vezeték-keresztmetszet, max.: 1, fordított, Rézötvözet
Rendelési szám	1682350000
Típus	HDC-C-M5-BM0.75-1.0AG
GTIN (EAN)	4008190474089
Qty.	100 Darab

HDC-C-M5-BM0.75-1.0AG

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Tanúsítványok

Jóváhagyások



ROHS

Megfelel

Méretetek és tömegek

Átmérő

4.1 mm

Nettó tömeg

1.37 g

Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot

Megfelel, kivétellel

RoHS alóli kivétel (ha van/ismert ilyen)

6c

REACH SVHC

Lead 7439-92-1

SCIP

6eabd5ae-2d6b-409e-8bdf-87c27ee10e40

Általános adatok

Érintkező átmérő, dugó Ø

2.5 mm

Csupaszolási hossz, névleges
csatlakozás

7.5 mm

Csatlakozás típusa

Krimpelhető csatlakozás

Verzió betét

CM 5

Térfogati ellenállás

$\leq 2 \text{ m}\Omega$

Vezeték-keresztmetszet, max.

1 mm²

Vezeték-keresztmetszet, min.

0.75 mm²

Felületi minőség

ezüst

Dugaszolási ciklusok

≥ 500

Típus

Hüvely

Alapanyag

Rézötvözet

Gyártás módszerek

fordított

Csatlakoztatott vezeték keresztmetszete

0.75 - 1 mm²

Érintkező anyaga

Rézötvözet

Besorolások

ETIM 8.0

EC000796

ETIM 9.0

EC000796

ETIM 10.0

EC000796

ECLASS 14.0

27-44-02-04

ECLASS 15.0


27-44-02-04

HDC-C-M5-BM0.75-1.0AG


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Rajzok



Leiterquerschnitt	Abisolierlänge	
0,75 - 1,00 mm ²	AWG 18	8 mm
1,50 mm ²	AWG 16	8 mm
2,50 mm ²	AWG 14	8 mm
4,00 mm ²	AWG 12	8 mm



HDC-C-M5-BM0.75-1.0AG

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmuller.com

Tartozékok

Crimping tools



Krimpelő szerszámok kapcsolt érintkezőkhöz

- Kilincsmű a pontos krimpeléshez
- Kioldási lehetőség helytelen működés esetén
- Ütközővel az érintkezők pontos pozicionálásához.

Általános rendelési adatok

Típus	CTX CM 1.6/2.5	Változat
Rendelési szám	9018490000	Présszerszám, Krimpelő szerszám érintkezőkhöz, 0.14mm ² , 4mm ² , W-krimp
GTIN (EAN)	4008190884598	
Qty.	1 ST	

Típus	CTIN CM 1.6/2.5	Változat
Rendelési szám	9205430000	Présszerszám, Krimpelő szerszám érintkezőkhöz, 0.14mm ² , 6mm ² , 4 fogas krimpelés
GTIN (EAN)	4032248733446	
Qty.	1 ST	

Érintkező kiszerelő szerszám



A Weidmüller krimpelő szerszámok, érintkezőeltávolító szerszámok és száloptikai szerszámok sokaságát kínálja.

Általános rendelési adatok

Típus	REMOVAL TOOL CM 5	Változat
Rendelési szám	1866720000	Szerszámok, Érintkezőkioldó szerszám
GTIN (EAN)	4032248437047	
Qty.	1 ST	