

HDC-C-M20-BCG0.08-0.2AU

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



A krimp (sajtol) csatlakozások olyan elektronikai és mechanikai kötést biztosítanak a vezeték és az érintkező között, ami egyszerre biztonságos és megbízható. Az optimális krimpcsatlakozás gázzáró és korrózióálló.

Általános rendelési adatok

Változat	Ipari nehézcsatlakozók, Krimpelhető érintkező, CM 20, Hüvely, Vezeték-keresztmetszet, max.: 0.2, Lyukasztott, Rézötvözet
Rendelési szám	1682430000
Típus	HDC-C-M20-BCG0.08-0.2AU
GTIN (EAN)	4008 190859954
Qty.	500 Darab

Műszaki adatok

Tanúsítványok

ROHS	Megfelel
------	----------

Méreték és tömegek

Nettó tömeg	0.22 g
-------------	--------

Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot	Megfelel, kivétel nélkül
REACH SVHC	Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC

Általános adatok

Érintkező átmérő, dugó Ø	1 mm	Csupaszolási hossz, névleges csatlakozás	2.5 mm
Csatlakozás típusa	Krimpelhető csatlakozás	Verzió betét	CM 20
Térfogati ellenállás	≤5 mΩ	Vezeték-keresztmetszet, max.	0.2 mm ²
Vezeték-keresztmetszet, min.	0.08 mm ²	Felületi minőség	arany
Dugaszolási ciklusok	≥ 500	Típus	Hüvely
Alapanyag	Rézötvözet	Gyártás módszerek	lyukasztott
Csatlakoztatott vezeték keresztmetszete	0.08 - 0.2 mm ²	Érintkező anyaga	Rézötvözet

Besorolások


ETIM 8.0	EC000796	ETIM 9.0	EC000796
ETIM 10.0	EC000796	ECLASS 14.0	27-44-02-04
ECLASS 15.0	27-44-02-04		

HDC-C-M20-BCG0.08-0.2AU

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany


Rajzok

www.weidmueller.com



Leiterquerschnitt Abisolierlänge

0,08 - 0,20 mm ² AWG 28-24	2,5+0,5 mm
0,20 - 0,52 mm ² AWG 24-20	2,5+0,5 mm



HDC-C-M20-BCG0.08-0.2AU

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Lapos csavarhúzó



Hornyos csavarhúzó lekerekített pengével SD DIN 5265, ISO 2380/2, behajtó a DIN 5264, ISO 2380/1 szerint. Chrom Top hegy, SoftFinish markolat

Általános rendelési adatok

Típus	SDS 0.6X3.5X100	Változat
Rendelési szám	9008330000	Csavarhúzó, Csavarhúzó
GTIN (EAN)	4032248056286	
Qty.	1 ST	

... SUB-D érintkezőkhöz



Krimpelő szerszámok SUB-D érintkezőkhöz

- Kilincsmű a pontos krimpeléshez
- Kioldási lehetőség helytelen működés esetén
- Végütközővel az érintkező pontos pozicionálásához

Általános rendelési adatok

Típus	HTF SUB-D	Változat
Rendelési szám	9013260000	Présszerszám, Krimpelő szerszám érintkezőkhöz, FoderBcrimp
GTIN (EAN)	4008190056896	
Qty.	1 ST	