


**ZDU 2.5 GN****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Product image**

Az energia, a jel és az adatok átvitele örök feladat az elektrotechnikában és a berendezésgyártásban. Sorkapcsainkat a felhasznált szigetelőanyagok, csatlakozórendszerük és kialakításuk emelik ki a konkurens gyártók termékei közül. Egy átmenő sorkapocs egy vagy több vezeték egyesítésére és/ vagy csatlakoztatására használható. E sorkapcsok egy vagy több, azonos potenciálú vagy egymással szemben szigetelt csatlakozási szintből épülnek fel.

**Általános rendelési adatok**

|                |                                                                                    |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Változat       | Átvezető sorkapocs, Húzórugós csatlakozás, 2.5 mm <sup>2</sup> , 800 V, 24 A, zöld |
| Rendelési szám | <a href="#">1683280000</a>                                                         |
| Típus          | ZDU 2.5 GN                                                                         |
| GTIN (EAN)     | 4008190477837                                                                      |
| Qty.           | 100 Darab                                                                          |

## ZDU 2.5 GN

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Technical data

## Tanúsítványok

Jóváhagyások



|                             |                             |
|-----------------------------|-----------------------------|
| ROHS                        | Megfelel                    |
| UL File Number Search       | <a href="#">UL weboldal</a> |
| Tanúsítvány száma (cURus)   | E60693                      |
| Tanúsítvány száma (cURusEX) | E184763                     |

## Méretetek és tömegek

|                           |             |                |             |
|---------------------------|-------------|----------------|-------------|
| Mélység                   | 38.5 mm     | Mélység (coll) | 1.5157 inch |
| Mélység DIN sínnel együtt | 39.5 mm     | Magasság       | 59.5 mm     |
| Magasság (coll)           | 2.3425 inch | Szélesség      | 5.1 mm      |
| Szélesség (coll)          | 0.2008 inch | Nettó tömeg    | 7.47 g      |

## Hőmérsékletek

|                                    |                |                                    |                |
|------------------------------------|----------------|------------------------------------|----------------|
| Tárolási hőmérséklet               | -25 °C...55 °C | Ambient temperature                | -50 °C...75 °C |
| Folyamatos üzemi hőmérséklet, min. | -50 °C         | Folyamatos üzemi hőmérséklet, max. | 120 °C         |

## Termékek környezetvédelmi megfelelése

|                          |                               |
|--------------------------|-------------------------------|
| RoHS megfelelési állapot | Megfelel, kivétel nélkül      |
| REACH SVHC               | Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC |

## PT OKIECEX/ATEX névleges adat

|                                    |                   |                                     |                   |
|------------------------------------|-------------------|-------------------------------------|-------------------|
| Tanúsítvány száma (ATEX)           | DEMKO15ATEX1467U  | Tanúsítvány száma (IECEX)           | IECEXULD15.0008U  |
| Max. feszültség (ATEX)             | 550 V             | Áram (ATEX)                         | 22 A              |
| Vezetékkeresztmetszet, max. (ATEX) | 4 mm <sup>2</sup> | Max. feszültség (IECEX)             | 550 V             |
| Áram (IECEX)                       | 22 A              | Vezetékkeresztmetszet, max. (IECEX) | 4 mm <sup>2</sup> |
| EN 60079-7 jelölés                 | Ex eb II C Gb     | 2014/34/EU címke                    | II 2 G D          |

## Anyag adatok

|                          |       |      |      |
|--------------------------|-------|------|------|
| Alapanyag                | Wemid | Szín | zöld |
| UL 94 éghetőségi osztály | V-0   |      |      |

## Rendszer specifikációk

|                                    |                                                                                      |                               |      |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------|
| Változat                           | Húzókenyeges csatlakozás, dugaszolható keresztösszekötőhöz, Egyik oldalon szabad vég | Véglap szükséges              | Igen |
| Potenciálok száma                  | 1                                                                                    | Szintek száma                 | 1    |
| Rögzítési pontok száma szintenként | 2                                                                                    | Potenciálok száma szintenként | 1    |
| Keresztkötött szintek belül        | Nem                                                                                  | PE-csatlakozás                | Nem  |
| Tartósín                           | TS 35                                                                                |                               |      |

## ZDU 2.5 GN

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Technical data

## CSA névleges adatok

|                                    |        |                            |                |
|------------------------------------|--------|----------------------------|----------------|
| Vezeték keresztmetszet, max. (CSA) | 12 AWG | C feszültség nagyság (CSA) | 600 V          |
| C áram nagyság (CSA)               | 27 A   | Tanúsítvány száma (CSA)    | 200039-1152892 |
| B feszültség nagyság (CSA)         | 600 V  | B áram nagyság (CSA)       | 27 A           |
| D feszültség nagyság (CSA)         | 600 V  | D áram nagyság (CSA)       | 5 A            |
| Vezeték keresztmetszet, min. (CSA) | 26 AWG |                            |                |

## Kiegészítő műszaki adatok

|                                                     |      |                       |                |
|-----------------------------------------------------|------|-----------------------|----------------|
| Nyitott oldala                                      | jobb | Hasonló kapcsok száma | 1              |
| Robbanásbiztonság szempontjából bevizsgált változat | Igen | Felszerelés típusa    | Felpattintható |

## Névleges adatok

|                                              |                     |                        |               |
|----------------------------------------------|---------------------|------------------------|---------------|
| Névleges keresztmetszet                      | 2.5 mm <sup>2</sup> | Névleges feszültség    | 800 V         |
| Névleges DC feszültség                       | 800 V               | Névleges áram          | 24 A          |
| Áram maximum vezetékknál                     | 31 A                | Szabványok             | IEC 60947-7-1 |
| Fajlagos ellenállás az IEC 60947-7-x szerint | 1.33 mΩ             | Névleges lökfeszültség | 8 kV          |
| Teljesítményvesztés az IEC 60947-7-x szerint | 0.77 W              | Szennyezés súlyossága  | 3             |

## Rögzíthető vezetékek (kiegészítő csatlakozás)

|                                            |                       |
|--------------------------------------------|-----------------------|
| Csatlakozás típusa, kiegészítő csatlakozás | Húzórugós csatlakozás |
|--------------------------------------------|-----------------------|

## Rögzíthető vezetékek (névleges csatlakozás)

|                                                                                                                                    |                       |                                                                                                                                          |                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Mérőeszköz, IEC 60947-1                                                                                                            | A3                    | Vezeték csatlakozási keresztmetszet AWG, max.                                                                                            | AWG 12               |
| Csatlakozási irány                                                                                                                 | felső                 | Csupaszolási hossz                                                                                                                       | 10 mm                |
| Csatlakozás típusa                                                                                                                 | Húzórugós csatlakozás | Csatlakozások száma                                                                                                                      | 2                    |
| Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, max.                                                                                    | 4 mm <sup>2</sup>     | Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, min.                                                                                          | 0.05 mm <sup>2</sup> |
| Kés mérete                                                                                                                         | 0,6 x 3,5 mm          | Vezeték csatlakozási keresztmetszet AWG, min.                                                                                            | AWG 30               |
| Vezeték csatlakozási keresztmetszet, finomsodratú, érvéghüvelyekkel és műanyag gallérokkal DIN 46228/4, névleges csatlakozás, max. | 2.5 mm <sup>2</sup>   | Keresztmetszet csatlakoztatott vezetékhez, finomsodratú, érvéghüvelyekkel és műanyag gallérokkal DIN 46228/4, névleges csatlakozás, min. | 0.05 mm <sup>2</sup> |
| Vezeték csatlakozási keresztmetszet, finomsodratú, érvéghüvelyekkel DIN 46228/1, névleges csatlakozás, max.                        | 2.5 mm <sup>2</sup>   | Vezeték csatlakozás keresztmetszet, finomsodratú, érvéghüvelyekkel DIN 46228/1, névleges csatlakozás, min.                               | 0.05 mm <sup>2</sup> |
| Vezeték csatlakozási keresztmetszet, finomsodratú, max.                                                                            | 4 mm <sup>2</sup>     | Vezeték csatlakozási keresztmetszet, finomsodratú, min.                                                                                  | 0.05 mm <sup>2</sup> |
| Vezeték csatlakozási keresztmetszet, többeres, névleges csatlakozás, max.                                                          | 4 mm <sup>2</sup>     | Vezeték csatlakozási keresztmetszet, többeres, névleges csatlakozás, min.                                                                | 0.05 mm <sup>2</sup> |
| Vezetékcsatlakozás keresztmetszete, tömör ér, max. névleges csatlakozás                                                            | 4 mm <sup>2</sup>     | Vezetékcsatlakozás keresztmetszete, tömör ér, min. névleges csatlakozás                                                                  | 0.05 mm <sup>2</sup> |
| Finomsodratú, min. (névleges csatlakozás)                                                                                          | 0.05 mm <sup>2</sup>  |                                                                                                                                          |                      |

## ZDU 2.5 GN

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Technical data

## UL névleges adatok


|                                                |        |                                               |        |
|------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------|--------|
| Vezetékméret, gyári vezetékezés, max. (cURus)  | 12 AWG | Tanúsítvány száma (cURus)                     | E60693 |
| Vezetékméret, terepi vezetékezés, min. (cURus) | 30 AWG | Vezetékméret, gyári vezetékezés, min. (cURus) | 30 AWG |
| C feszültség nagyság (cURus)                   | 600 V  | C áram nagyság (cURus)                        | 25 A   |
| Vezetékméret, terepi vezetékzés max. (cURus)   | 12 AWG |                                               |        |

## Általános

|                                               |               |                                               |        |
|-----------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------|--------|
| Vezeték csatlakozási keresztmetszet AWG, max. | AWG 12        | Vezeték csatlakozási keresztmetszet AWG, min. | AWG 30 |
| Szabványok                                    | IEC 60947-7-1 | Tartósín                                      | TS 35  |

## Besorolások

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC000897    | ETIM 9.0    | EC000897    |
| ETIM 10.0   | EC000897    | ECLASS 14.0 | 27-25-01-01 |
| ECLASS 15.0 | 27-25-01-01 |             |             |



## ZDU 2.5 GN

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Accessories

## Keresztösszekötők



A potenciál elosztása vagy többszörözése a szomszédos sorkapcsokhoz keresztösszekötőn keresztül történik. A további vezetékezés könnyen elkerülhető. Ha a pólusok megtörnek, a sorkapcsok csatlakozása még mindig megbízhatóan megmarad. Portfóliónk moduláris sorkapcsokhoz való dugaszolható és csavarozható keresztösszekötő rendszereket is tartalmaz.

## Általános rendelési adatok

|                |                            |                                    |
|----------------|----------------------------|------------------------------------|
| Típus          | ZQV 2.5/2                  | Változat                           |
| Rendelési szám | <a href="#">1608860000</a> | Z-sorozat, Keresztösszekötő, 24 A  |
| GTIN (EAN)     | 4008190123680              |                                    |
| Qty.           | 60 ST                      |                                    |
| Típus          | ZQV 2.5/3                  | Változat                           |
| Rendelési szám | <a href="#">1608870000</a> | Tartozékok, Keresztösszekötő, 24 A |
| GTIN (EAN)     | 4008190061630              |                                    |
| Qty.           | 60 ST                      |                                    |
| Típus          | ZQV 2.5/4                  | Változat                           |
| Rendelési szám | <a href="#">1608880000</a> | Tartozékok, Keresztösszekötő, 24 A |
| GTIN (EAN)     | 4008190082208              |                                    |
| Qty.           | 60 ST                      |                                    |
| Típus          | ZQV 2.5/5                  | Változat                           |
| Rendelési szám | <a href="#">1608890000</a> | Tartozékok, Keresztösszekötő, 24 A |
| GTIN (EAN)     | 4008190065713              |                                    |
| Qty.           | 20 ST                      |                                    |
| Típus          | ZQV 2.5/6                  | Változat                           |
| Rendelési szám | <a href="#">1608900000</a> | Tartozékok, Keresztösszekötő, 24 A |
| GTIN (EAN)     | 4008190149840              |                                    |
| Qty.           | 20 ST                      |                                    |
| Típus          | ZQV 2.5/7                  | Változat                           |
| Rendelési szám | <a href="#">1608910000</a> | Tartozékok, Keresztösszekötő, 24 A |
| GTIN (EAN)     | 4008190159665              |                                    |
| Qty.           | 20 ST                      |                                    |
| Típus          | ZQV 2.5/8                  | Változat                           |
| Rendelési szám | <a href="#">1608920000</a> | Tartozékok, Keresztösszekötő, 24 A |
| GTIN (EAN)     | 4008190061531              |                                    |
| Qty.           | 20 ST                      |                                    |
| Típus          | ZQV 2.5/9                  | Változat                           |
| Rendelési szám | <a href="#">1608930000</a> | Tartozékok, Keresztösszekötő, 24 A |
| GTIN (EAN)     | 4008190117009              |                                    |
| Qty.           | 20 ST                      |                                    |

## ZDU 2.5 GN

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Accessories

|                |                            |                                                           |
|----------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Típus          | ZQV 2.5/10                 | Változat                                                  |
| Rendelési szám | <a href="#">1608940000</a> | Tartozékok, Keresztösszekötő, 24 A                        |
| GTIN (EAN)     | 4008190099060              |                                                           |
| Qty.           | 20 ST                      |                                                           |
| Típus          | ZQV 2.5/20                 | Változat                                                  |
| Rendelési szám | <a href="#">1908960000</a> | Z-sorozat, Keresztösszekötő, Sorkapcsokhoz, Pólusszám: 20 |
| GTIN (EAN)     | 4032248535293              |                                                           |
| Qty.           | 20 ST                      |                                                           |
| Típus          | ZQV 2.5/50                 | Változat                                                  |
| Rendelési szám | <a href="#">1697540000</a> | Tartozékok, Keresztösszekötő, 24 A                        |
| GTIN (EAN)     | 4008190883256              |                                                           |
| Qty.           | 10 ST                      |                                                           |

## Véglapok és elválasztólapok



Az elválasztólapok és a zárólemezek a sorkapocsblokkok alapvető tartozékai. Az elválasztólapok optikai és elektromos leválasztást biztosítanak a különböző potenciálok és funkcionális csoportok között, fokozva a biztonságot és átlátható elrendezést teremtve a kapcsolószekrényben. A zárólemezek oldalt lezárják a sorkapocsblokk sort, védelmet nyújtanak az aktív részekkel való érintkezés ellen, és biztosítják a tiszta, stabil lezárást. Mindkét komponens pontosan illeszkedik az adott Weidmüller sorkapocsblokk gyártási sorozathoz, hozzájárulva a biztonságos, szabványos és professzionális huzalozás.

## Általános rendelési adatok

|                |                            |                                                    |
|----------------|----------------------------|----------------------------------------------------|
| Típus          | ZAP/TW 1                   | Változat                                           |
| Rendelési szám | <a href="#">1608740000</a> | Z-sorozat, Tartozékok, Véglap, Elválasztó lemezzel |
| GTIN (EAN)     | 4008190190859              |                                                    |
| Qty.           | 50 ST                      |                                                    |
| Típus          | ZAP/TW 1 BL                | Változat                                           |
| Rendelési szám | <a href="#">1608750000</a> | Z-sorozat, Tartozékok, Véglap, Elválasztó lemezzel |
| GTIN (EAN)     | 4008190190866              |                                                    |
| Qty.           | 50 ST                      |                                                    |
| Típus          | ZAP/TW 1 GN                | Változat                                           |
| Rendelési szám | <a href="#">1683680000</a> | Z-sorozat, Véglap, Elválasztó lemezzel             |
| GTIN (EAN)     | 4008190476489              |                                                    |
| Qty.           | 50 ST                      |                                                    |
| Típus          | ZAP/TW 1 GR                | Változat                                           |
| Rendelési szám | <a href="#">1683710000</a> | Z-sorozat, Véglap, Elválasztó lemezzel             |
| GTIN (EAN)     | 4008190476793              |                                                    |
| Qty.           | 50 ST                      |                                                    |

## ZDU 2.5 GN

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold


Germany

www.weidmuller.com

## Accessories

|                |                            |                                        |
|----------------|----------------------------|----------------------------------------|
| Típus          | ZAP/TW 1 OR                | Változat                               |
| Rendelési szám | <a href="#">1608760000</a> | Z-sorozat, Véglap, Elválasztó lemezzel |
| GTIN (EAN)     | 4008190190873              |                                        |
| Qty.           | 50 ST                      |                                        |
| Típus          | ZAP/TW 1 RT                | Változat                               |
| Rendelési szám | <a href="#">1683660000</a> | Z-sorozat, Véglap, Elválasztó lemezzel |
| GTIN (EAN)     | 4008190483111              |                                        |
| Qty.           | 50 ST                      |                                        |
| Típus          | ZAP/TW 1 SW                | Változat                               |
| Rendelési szám | <a href="#">1683730000</a> | Z-sorozat, Véglap, Elválasztó lemezzel |
| GTIN (EAN)     | 4008190476885              |                                        |
| Qty.           | 50 ST                      |                                        |

## Végbak



A Weidmüller termékválasztékában vannak végbakok, amelyek garantálják az állandó, megbízható rögzítést a kapocsín és megakadályozzák az elcsúszást. Rendelkezésre állnak csavaros és csavarok nélküli változatok is. A végbakokon jelölési opciók vannak, akár csoportos jelölések részére is, valamint van rajta egy vizsgálódugó tartó is.

## Általános rendelési adatok

|                |                            |                                                                |
|----------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Típus          | EW 35                      | Változat                                                       |
| Rendelési szám | <a href="#">0383560000</a> | Végbak, bézs, TS 35, V-2, Wemid, Szélesség: 8.5 mm, 100 °C     |
| GTIN (EAN)     | 4008190181314              |                                                                |
| Qty.           | 50 ST                      |                                                                |
| Típus          | EW 35 GR 7032              | Változat                                                       |
| Rendelési szám | <a href="#">0383530000</a> | Végbak, szürke, TS 35, V-0, Wemid, Szélesség: 9 mm, 120 °C     |
| GTIN (EAN)     | 4008190027322              |                                                                |
| Qty.           | 50 ST                      |                                                                |
| Típus          | EW 35/SCHA/M3              | Változat                                                       |
| Rendelési szám | <a href="#">0258660000</a> | Végbak, bézs, TS 35, V-2, Wemid, Szélesség: 16.5 mm, 100 °C    |
| GTIN (EAN)     | 4008190033477              |                                                                |
| Qty.           | 20 ST                      |                                                                |
| Típus          | WEW 35/1                   | Változat                                                       |
| Rendelési szám | <a href="#">1059000000</a> | Végbak, sötétbézs, TS 35, V-2, Wemid, Szélesség: 12 mm, 100 °C |
| GTIN (EAN)     | 4008190172282              |                                                                |
| Qty.           | 50 ST                      |                                                                |
| Típus          | WEW 35/2                   | Változat                                                       |
| Rendelési szám | <a href="#">1061200000</a> | Végbak, sötétbézs, TS 35, HB, Wemid, Szélesség: 8 mm, 100 °C   |
| GTIN (EAN)     | 4008190030230              |                                                                |
| Qty.           | 50 ST                      |                                                                |

## ZDU 2.5 GN

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Accessories

|                |                            |                                                               |
|----------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Típus          | ZEW 35                     | Változat                                                      |
| Rendelési szám | <a href="#">9540000000</a> | Végbak, sötétbézs, TS 35, V-2, Wemid, Szélesség: 6 mm, 100 °C |
| GTIN (EAN)     | 4008190956264              |                                                               |
| Qty.           | 20 ST                      |                                                               |
| Típus          | ZEW 35/2                   | Változat                                                      |
| Rendelési szám | <a href="#">8630740000</a> | Végbak, sötétbézs, TS 35, V-2, Wemid, Szélesség: 8 mm, 100 °C |
| GTIN (EAN)     | 4032248348916              |                                                               |
| Qty.           | 20 ST                      |                                                               |

## Tesztadapter és tesztaljzatok



Az adapterek és teszt dugók a sorkapcsok és a vizsgálóberendezések közötti elektromos csatlakozáshoz használatosak. Így elektromos érintkezés hozható létre vezetékhez állapottban, és a mérések könnyen elvégezhetők.

## Általános rendelési adatok

|                |                            |                                     |
|----------------|----------------------------|-------------------------------------|
| Típus          | ZTA 1                      | Változat                            |
| Rendelési szám | <a href="#">1609040000</a> | Tartozékok, Tesztadapter, 9 A       |
| GTIN (EAN)     | 4008190196851              |                                     |
| Qty.           | 25 ST                      |                                     |
| Típus          | ZTA 1/ZA                   | Változat                            |
| Rendelési szám | <a href="#">1609050000</a> | Tartozékok, Tesztadapter, 9 A       |
| GTIN (EAN)     | 4008190206543              |                                     |
| Qty.           | 25 ST                      |                                     |
| Típus          | PS 2.3 RT                  | Változat                            |
| Rendelési szám | <a href="#">0180400000</a> | Tesztadapter (kapocs), 230 V, 20 mA |
| GTIN (EAN)     | 4008190060121              |                                     |
| Qty.           | 20 ST                      |                                     |

## Szűkítő hüvelyek



A szűkítő hüvelyek használatával egyszerűbbé válik a kisebb keresztmetszetű vezeték csatlakoztatása. A vezeték megbízhatóan, a sodrat szétbomlása nélkül elhelyezhetők a rögzítési pontba. A szűkítő hüvely az üres pontba központosítja a vezetékét.

## ZDU 2.5 GN

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany


www.weidmueller.com

## Accessories

## Általános rendelési adatok

|                |                            |                           |
|----------------|----------------------------|---------------------------|
| Típus          | ZRH 2.5/1 WS               | Változat                  |
| Rendelési szám | <a href="#">1614300000</a> | Z-sorozat, Szűkítő hüvely |
| GTIN (EAN)     | 4008190206789              |                           |
| Qty.           | 1000 ST                    |                           |
| Típus          | ZRH 2.5/2 GR/V0            | Változat                  |
| Rendelési szám | <a href="#">1614290000</a> | Z-sorozat, Szűkítő hüvely |
| GTIN (EAN)     | 4008190072476              |                           |
| Qty.           | 1000 ST                    |                           |
| Típus          | ZRH 2.5/3                  | Változat                  |
| Rendelési szám | <a href="#">1614280000</a> | Z-sorozat, Szűkítő hüvely |
| GTIN (EAN)     | 4008190206796              |                           |
| Qty.           | 1000 ST                    |                           |

## Figyelmeztető takaróburkolat



Villámmal ellátott figyelmeztetések növelik az emberek és gépek biztonságát. Ezeket akkor használják, amikor a külső feszültséget jelezni kell az alkalmazás során.

## Általános rendelési adatok

|                |                            |                  |
|----------------|----------------------------|------------------|
| Típus          | ZAD 1/4                    | Változat         |
| Rendelési szám | <a href="#">1609110000</a> | Z-sorozat, Fedél |
| GTIN (EAN)     | 4008190190910              |                  |
| Qty.           | 20 ST                      |                  |

## ZDU 2.5 GN

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Accessories

## Egyedi felirat



A dekafix (DEK) jelölő univerzálisan használható minden vezetékhez és dugaszolható csatlakozóhoz, valamint elektronikus szerelvényekhez. A rendszer ideális rövid számsorokhoz, és nagy számú készen nyomtatott jelölőt is tartalmaz.

Csíkok egylépéses, gyors felszereléshez. A nyomtatás könnyen olvasható, kontrasztos, és négy szélességben kapható.

- Használatra kész jelölők nagy választéka
- Csíkok gyors felszereléshez
- Csatlakozójelölők, minden Weidmüller-kábelcsatlakozóhoz alkalmazhatók
- Kaphatók üres MultiCard formátumban, vagy standard nyomtatással

Egyedi nyomtatáshoz: Kérjük, küldje el az M-Print PRO vagy M-Print PRO Online (telepítés nélkül) jelölőszoftverünk fájlját a címkézési előírásokkal.

## Általános rendelési adatok

|                |                            |                                                               |
|----------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Típus          | DEK 5/5 MC SDR             | Változat                                                      |
| Rendelési szám | <a href="#">1609810000</a> | Dekafix, Sorkapocs jelölő, 5 x 5 mm, Raszter mm-ben (P): 5.00 |
| GTIN (EAN)     | 4008190456597              | Weidmueller, Vevőspecifikus                                   |
| Qty.           | 200 ST                     |                                                               |

## Üres



A WS jelölők tökéletesen illeszkednek a W sorozatú csatlakozókhoz. Rendszerkompatibilitásuknak köszönhetően a WS címkék az I-sorozattal és a Z-sorozattal is használhatók. A nagy jelölőfelületek nem csak hosszú karakterláncokat engednek meg, hanem többsoros szöveget is.

A WS jelölők ideálisan használhatók hosszú, egyedi karakterláncokhoz. A már bevált MultiCard formátumnak köszönhetően lehetséges a nyomtatás a PrintJet CONNECT nyomtatóval vagy Plotterrel.

- Sávokba, vagy egyedileg rögzíthető
- A gyakorlatban már bizonyított MultiCard formátumú jelölők

Egyedi nyomtatáshoz: Kérjük, küldje el az M-Print PRO vagy M-Print PRO Online (telepítés nélkül) jelölőszoftverünk fájlját a címkézési előírásokkal.

## Általános rendelési adatok

|                |                            |                                                           |
|----------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Típus          | WS 12/5 MC NE WS           | Változat                                                  |
| Rendelési szám | <a href="#">1609860000</a> | WS, Sorkapocs jelölő, 12 x 5 mm, Raszter mm-ben (P): 5.00 |
| GTIN (EAN)     | 4008190203481              | Weidmueller, Allen-Bradley, fehér                         |
| Qty.           | 720 ST                     |                                                           |

## ZDU 2.5 GN

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Accessories

|                |                            |                                                           |
|----------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Típus          | ZS 15/5 MC NE WS           | Változat                                                  |
| Rendelési szám | <a href="#">1646630000</a> | ZS, Sorkapocs jelölő, 15 x 5 mm, Raszter mm-ben (P): 5.00 |
| GTIN (EAN)     | 4008190401214              | Weidmueller, Allen-Bradley, fehér                         |
| Qty.           | 480 ST                     |                                                           |

## ZGB elfordítható csoportos jelölőtartó



A ZGB 15 egy felhajtható csoportos jelölőtartó. A jelölőtartóba dekafix 5 és WS 12/5 csatlakozójelölések, vagy az ESO 15 becsúsztható jelölőlap illeszthető.

A ZGB 30 egy felhajtható csoportos jelölőtartó. A jelölőtartóba dekafix 5 és WS 12/5 csatlakozójelölések, vagy az ESO 7 becsúsztható jelölőlap illeszthető.

A becsúsztható címkék és védőszalagok a „Tartozékok” címszó alatt találhatók.

## Általános rendelési adatok

|                |                            |                                                                                         |
|----------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Típus          | ZGB 15                     | Változat                                                                                |
| Rendelési szám | <a href="#">1636530000</a> | Kapocsjelölők, Sorkapocs jelölő, 15 x 7 mm, Raszter mm-ben (P): 5.00 Weidmueller, fehér |
| GTIN (EAN)     | 4008190297053              |                                                                                         |
| Qty.           | 20 ST                      |                                                                                         |
| Típus          | ZGB 30                     | Változat                                                                                |
| Rendelési szám | <a href="#">1611930000</a> | Kapocsjelölők, Sorkapocs jelölő, 32 x 7 mm, Raszter mm-ben (P): 5.00 Weidmueller, fehér |
| GTIN (EAN)     | 4008190002251              |                                                                                         |
| Qty.           | 20 ST                      |                                                                                         |

## Jelölőtartó



A jelölőtartó lehetőséget kínál további, 5 vagy 5,1 mm beosztású standard jelölők beszerelésére. A sarkított tartók opcionálisan összekapcsolhatók, és a Klippon® Connect moduláris sorkapcsok valamennyi standard jelölőcsatornájába beszerelhetők. A szerelési jelölők típusa a rendeltetési jelöléshordozó adott tartozékai alatt található meg.

## Általános rendelési adatok

|                |                            |                         |
|----------------|----------------------------|-------------------------|
| Típus          | BZT 1 WS 10/5              | Változat                |
| Rendelési szám | <a href="#">1805490000</a> | Tartozékok, Jelölőtartó |
| GTIN (EAN)     | 4032248270231              |                         |
| Qty.           | 100 ST                     |                         |
| Típus          | BZT 2 WS 10/5              | Változat                |
| Rendelési szám | <a href="#">1805480000</a> | Tartozékok, Jelölőtartó |
| GTIN (EAN)     | 4032248270224              |                         |
| Qty.           | 100 ST                     |                         |

## ZDU 2.5 GN

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Accessories

|                |                            |                         |
|----------------|----------------------------|-------------------------|
| Típus          | BZT 1 ZA WS 10/5           | Változat                |
| Rendelési szám | <a href="#">1805520000</a> | Tartozékok, Jelölőtartó |
| GTIN (EAN)     | 4032248270248              |                         |
| Qty.           | 100 ST                     |                         |

## WS 12/5



## WS/ DEK

A MultiMark sorkapocsjelölők kétkomponensű, innovatív összetételű anyagot használnak. A jelölő kemény alapkötője biztonságosan a helyére pattan a csatlakozón. Az elasztikus felület egyszerűvé teszi a jelölő felszerelését. Ez a speciális lyuggatott anyag lehetővé teszi a szalagok kinyújtását, így alkalmazkodva a kisebb méretbeli különbségekhez, melyek összeadódnak, különösen hosszú sorkapocs-tömböknél. További előny: A felületi anyag kiváló nyomtathatósága garantálja a tartós és kopásálló címkézést. A nyomtató 300 dpi felbontásának köszönhetően a felirat könnyen olvasható.

A MultiMark előnyei:

- Kompatibilis a W, Z, P és SAK sorozatú sorkapcsokkal
- Szilárd megtartás és tartós nyomtatás
- A folytonos szalagokkal időt takaríthat meg a felszerelésnél
- Az innovatív kompozit anyagnak köszönhetően egyszerű felszerelés
- Hely a többsoros nyomtatáshoz

## Általános rendelési adatok

|                |                            |                                                     |
|----------------|----------------------------|-----------------------------------------------------|
| Típus          | WS 12/5 MM WS              | Változat                                            |
| Rendelési szám | <a href="#">2007190000</a> | WS, Sorkapocs jelölő, 12 x 5 mm, Weidmueller, fehér |
| GTIN (EAN)     | 4050118392036              |                                                     |
| Qty.           | 800 ST                     |                                                     |

## Lapos csavarhúzó



VDE-szigetelésű csavarhúzó készletek, max. 1000 V AC és 1500 V DC feszültség alatt álló alkatrészekhez, DIN EN 60900. IEC 900. Minden darab „GS Safety” bevizsgálással. A vágókés edzett, magas minőségű króm-vanádium-molibdén acélból készült, kékeszürke bevonattal.

## Általános rendelési adatok

|                |                            |                                                                                             |
|----------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Típus          | SDIS SLIM 0.6X3.5X100      | Változat                                                                                    |
| Rendelési szám | <a href="#">2749610000</a> | Szerelőszerszám, Kés szélessége (B): 3.5 mm, Kés hossza: 100 mm, Kés vastagsága (A): 0.6 mm |
| GTIN (EAN)     | 4050118896350              |                                                                                             |
| Qty.           | 1 ST                       |                                                                                             |