

TABPACK 21X8**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

A kép illusztráció

A TabPack praktikus formátumban tartalmaz üres címkéket, amelyre filctollal vagy golyóstollal lehet írni a kívánt helyen.

Általános rendelési adatok

Változat	Készülékjelölők, Készülékjelölők, 8 x 21 mm, sárga
Rendelési szám	1686140000
Típus	TABPACK 21X8
GTIN (EAN)	4008 19049244 1
Qty.	1 Darab

TABPACK 21X8

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Tanúsítványok

ROHS	Megfelel
------	----------

Méretek és tömegek

Mélység	0.08 mm	Mélység (coll)	0.0031 inch
Magasság	8 mm	Magasság (coll)	0.315 inch
Szélesség	21 mm	Szélesség (coll)	0.8268 inch
Nettó tömeg	36 g		

Hőmérséklet

Üzemi hőmérsékleti tartomány	-29...80 °C
------------------------------	-------------

Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot	Megfelel, kivétel nélkül
REACH SVHC	Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC

Általános adatok

Ragasztóanyag	Állandó, akril kopolimer		
Anyag színe az ellenállás kódja szerint	4		
Laponkénti jelölőszám	62		
Változat	Öntapadós		
Szélesség	21 mm		
Üzemi hőmérsékleti tartomány, max.	80 °C		
Üzemi hőmérsékleti tartomány, min.	-29 °C		
Szín	sárga		
Halogén	Nem		
Alapanyag	akrilbevonatú szövet		
Nyomatott karakterek	nélkül		
Number of markers per packaging unit	620		
Jelölők száma kombinációként	Tápellátás formája	Etikettlap	
	Number of combinations per packaging unit	10	
	Jelölők száma kombinációként	62	
UL 969 tanúsítvány	Nem		
Jelölők száma kombinációként	1 Label sheet = 62 Device markers		
Üzemi hőmérsékleti tartomány	-29...80 °C		

Készülékjelölők

Halogén	Nem
---------	-----

Besorolások

ETIM 8.0	EC001288	ETIM 9.0	EC001288
ETIM 10.0	EC001288	ECLASS 14.0	27-28-11-04
ECLASS 15.0	27-28-11-04		