



A kép illusztráció

A PageTab lapformátumú szövött címke. A 8 x 20-as változat kivételével valamennyi címke fekete szélű.

Általános rendelési adatok

| | |
|----------------|--|
| Változat | Készülékjelölők, Készülékjelölők, 9 x 15 mm, sárga |
| Rendelési szám | 1686160000 |
| Típus | PAGETAB 15/9 |
| GTIN (EAN) | 4008190492533 |
| Qty. | 25 Darab |

Műszaki adatok

Tanúsítványok

| | |
|------|----------|
| ROHS | Megfelel |
|------|----------|

Méretek és tömegek

| | | | |
|-------------|---------|------------------|-------------|
| Mélység | 0.08 mm | Mélység (coll) | 0.0031 inch |
| Magasság | 9 mm | Magasság (coll) | 0.3543 inch |
| Szélesség | 15 mm | Szélesség (coll) | 0.5906 inch |
| Nettó tömeg | 10 g | | |

Hőmérsékletek

| | |
|------------------------------|-------------|
| Üzemi hőmérsékleti tartomány | -29...93 °C |
|------------------------------|-------------|

Termékek környezetvédelmi megfelelése

| | |
|--------------------------|-------------------------------|
| RoHS megfelelési állapot | Megfelel, kivétel nélkül |
| REACH SVHC | Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC |

Általános adatok

| | | | |
|---|---|------------|--|
| Ragasztóanyag | Állandó, akril kopolimer | | |
| Anyag színe az ellenállás kódja szerint | 4 | | |
| Laponkénti jelölőszám | 310 | | |
| Változat | Öntapadós | | |
| Szélesség | 15 mm | | |
| Üzemi hőmérsékleti tartomány, max. | 93 °C | | |
| Üzemi hőmérsékleti tartomány, min. | -29 °C | | |
| Szín | sárga | | |
| Alapanyag | akrilbevonatú szövet | | |
| Nyomtatott karakterek | nélkül | | |
| Number of markers per packaging unit | 7750 | | |
| Jelölők száma kombinációként | Tápellátás formája | Etikettlap | |
| | Number of combinations per packaging unit | 25 | |
| | Jelölők száma kombinációként | 310 | |
| Jelölők száma kombinációként | 1 Label sheet = 310 Device markers | | |
| Üzemi hőmérsékleti tartomány | -29...93 °C | | |
| Impresszum | Üres | | |

Besorolások

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC001288 | ETIM 9.0 | EC001288 |
| ETIM 10.0 | EC001288 | ECLASS 14.0 | 27-28-11-04 |
| ECLASS 15.0 | 27-28-11-04 | | |

