


PAGETAB 38/11**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



A kép illusztráció

A PageTab lapformátumú szövött címke. A 8 x 20-as változat kivételével valamennyi címke fekete szélű.

Általános rendelési adatok

Változat	Készülékjelölők, Készülékjelölők, 11 x 38 mm, sárga
Rendelési szám	1686200000
Típus	PAGETAB 38/11
GTIN (EAN)	4008190492632
Qty.	25 Darab

PAGETAB 38/11

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technical data

Tanúsítványok

ROHS	Megfelel
------	----------

Méretek és tömegek

Mélység	0.08 mm	Mélység (coll)	0.0031 inch
Magasság	11 mm	Magasság (coll)	0.4331 inch
Szélesség	38 mm	Szélesség (coll)	1.4961 inch
Nettó tömeg	12.36 g		

Hőmérsékletek

Üzemi hőmérsékleti tartomány	-29...93 °C
------------------------------	-------------

Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot	Megfelel, kivétel nélkül
REACH SVHC	Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC

Általános adatok

Ragasztóanyag	Állandó, akril kopolimer	
Anyag színe az ellenállás kódja szerint	4	
Laponkénti jelölőszám	100	
Változat	Öntapadós	
Szélesség	38 mm	
Üzemi hőmérsékleti tartomány, max.	93 °C	
Üzemi hőmérsékleti tartomány, min.	-29 °C	
Szín	sárga	
Alapanyag	akrilbevonatú szövet	
Nyomtatott karakterek	nélkül	
Number of markers per packaging unit	2500	
Jelölők száma kombinációként	Tápellátás formája	Etikettlap
	Number of combinations per packaging unit	25
	Jelölők száma kombinációként	100
Jelölők száma kombinációként	1 Label sheet = 100 Device markers	
Üzemi hőmérsékleti tartomány	-29...93 °C	
Impresszum	Üres	

Besorolások

ETIM 8.0	EC001288	ETIM 9.0	EC001288
ETIM 10.0	EC001288	ECLASS 14.0	27-28-11-04
ECLASS 15.0	27-28-11-04		

Drawings

