


**PAGETAB 56/22****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



A kép illusztráció

A PageTab lapformátumú szövött címke. A 8 x 20-as változat kivételével valamennyi címke fekete szélű.

**Általános rendelési adatok**

Változat	Készülékjelölők, Készülékjelölők, 22 x 56 mm, sárga
Rendelési szám	<a href="#">1686210000</a>
Típus	PAGETAB 56/22
GTIN (EAN)	4008 190492649
Qty.	25 Darab

## Műszaki adatok

## Tanúsítványok

ROHS	Megfelel
------	----------

## Méretek és tömegek

Mélység	0.08 mm	Mélység (coll)	0.0031 inch
Magasság	22 mm	Magasság (coll)	0.8661 inch
Szélesség	56 mm	Szélesség (coll)	2.2047 inch
Nettó tömeg	11.24 g		

## Hőmérsékletek

Üzemi hőmérsékleti tartomány	-29...93 °C
------------------------------	-------------

## Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot	Megfelel, kivétel nélkül
REACH SVHC	Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC

## Általános adatok

Ragasztóanyag	Állandó, akril kopolimer	
Anyag színe az ellenállás kódja szerint	4	
Laponkénti jelölőszám	24	
Változat	Öntapadós	
Szélesség	56 mm	
Üzemi hőmérsékleti tartomány, max.	93 °C	
Üzemi hőmérsékleti tartomány, min.	-29 °C	
Szín	sárga	
Alapanyag	akrilbevonatú szövet	
Nyomtatott karakterek	nélkül	
Number of markers per packaging unit	600	
Jelölők száma kombinációként	Tápellátás formája	Etikettlap
	Number of combinations per packaging unit	25
	Jelölők száma kombinációként	24
Jelölők száma kombinációként	1 Label sheet = 24 Device markers	
Üzemi hőmérsékleti tartomány	-29...93 °C	
Impresszum	Üres	

## Besorolások

ETIM 8.0	EC001288	ETIM 9.0	EC001288
ETIM 10.0	EC001288	ECLASS 14.0	27-28-11-04
ECLASS 15.0	27-28-11-04		

