


PAGETAB 60/35**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



A kép illusztráció

A PageTab lapformátumú szövött címke. A 8 x 20-as változat kivételével valamennyi címke fekete szélű.

Általános rendelési adatok

Változat	Készülékjelölők, Készülékjelölők, 35 x 60 mm, sárga
Rendelési szám	1686220000
Típus	PAGETAB 60/35
GTIN (EAN)	4008 190492656
Qty.	25 Darab

Műszaki adatok

Tanúsítványok

ROHS	Megfelel
------	----------

Méretek és tömegek

Mélység	0.08 mm	Mélység (coll)	0.0031 inch
Magasság	35 mm	Magasság (coll)	1.378 inch
Szélesség	60 mm	Szélesség (coll)	2.3622 inch
Nettó tömeg	8.88 g		

Hőmérséklet

Üzemi hőmérsékleti tartomány	-29...93 °C
------------------------------	-------------

Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot	Megfelel, kivétel nélkül
REACH SVHC	Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC

Általános adatok

Ragasztóanyag	Állandó, akril kopolimer		
Anyag színe az ellenállás kódja szerint	4		
Laponkénti jelölőszám	16		
Változat	Öntapadós		
Szélesség	60 mm		
Üzemi hőmérsékleti tartomány, max.	93 °C		
Üzemi hőmérsékleti tartomány, min.	-29 °C		
Szín	sárga		
Alapanyag	akrilbevonatú szövet		
Nyomtatott karakterek	nélkül		
Number of markers per packaging unit	400		
Jelölők száma kombinációként	Tápellátás formája	Etikettlap	
	Number of combinations per packaging unit	25	
	Jelölők száma kombinációként	16	
Jelölők száma kombinációként	1 Label sheet = 16 Device markers		
Üzemi hőmérsékleti tartomány	-29...93 °C		
Impresszum	Üres		

Besorolások

ETIM 8.0	EC001288	ETIM 9.0	EC001288
ETIM 10.0	EC001288	ECLASS 14.0	27-28-11-04
ECLASS 15.0	27-28-11-04		

