


**LM MT300 56/22 SI****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



A kép illusztráció



- Öntapadó poliészter címkék
- A4 lézernyomtatóhoz alkalmasak
- Kopásálló
- Nagy hőállóság
- Bármilyen kapcsolókészülék és modul címkézéséhez
- Golyóstollal és STI jelöltollal is lehet rá írni

**Általános rendelési adatok**

Változat	LaserMark, Készülékjelölők, 22 x 56 mm, ezüst
Rendelési szám	<a href="#">1686420001</a>
Típus	LM MT300 56/22 SI
GTIN (EAN)	4008 190494087
Qty.	10 Darab

## LM MT300 56/22 SI

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Technical data

## Tanúsítványok

ROHS	Megfelel
------	----------

## Méretek és tömegek

Mélység	0.08 mm	Mélység (coll)	0.0031 inch
Magasság	22 mm	Magasság (coll)	0.8661 inch
Szélesség	56 mm	Szélesség (coll)	2.2047 inch
Nettó tömeg	11.2 g		

## Hőmérsékletek

Üzemi hőmérsékleti tartomány	-40...150 °C
------------------------------	--------------

## Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot	Megfelel, kivétel nélkül
REACH SVHC	Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC

## Általános adatok

Ragasztóanyag	Akril ragasztó	
Laponkénti jelölőszám	36	
Nyomtatás módja	Lézernyomtatás	
Változat	Öntapadós	
Szélesség	56 mm	
UL 94 éghetőségi osztály	HB	
Üzemi hőmérsékleti tartomány, max.	150 °C	
Üzemi hőmérsékleti tartomány, min.	-40 °C	
Szín	ezüst	
Halogén	Nem	
Alapanyag	Poliészter, PVC-mentes	
Nyomtatott karakterek	nélkül	
Number of markers per packaging unit	360	
Jelölők száma kombinációként	Tápellátás formája	Etiketttlap
	Number of combinations per packaging unit	10
	Jelölők száma kombinációként	36
UL 969 tanúsítvány	Igen	
Jelölők száma kombinációként	1 Label sheet = 36 Device markers	
Üzemi hőmérsékleti tartomány	-40...150 °C	

## Készülékjelölők

Halogén	Nem
---------	-----

## Besorolások

ETIM 8.0	EC001288	ETIM 9.0	EC001288
ETIM 10.0	EC001288	ECLASS 14.0	27-28-11-04
ECLASS 15.0	27-28-11-04		

**Drawings**

