


LM MT300 56/22 GE**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



A kép illusztráció

- Öntapadó poliészter címkék
- A4 lézernyomtatóhoz alkalmasak
- Kopásálló
- Nagy hőállóság
- Bármilyen kapcsolókészülék és modul címkézéséhez
- Golyóstollal és STI jelöltollal is lehet rá írni

Általános rendelési adatok

| | |
|----------------|---|
| Változat | LaserMark, Készülékjelölők, 22 x 56 mm, sárga |
| Rendelési szám | 1686421687 |
| Típus | LM MT300 56/22 GE |
| GTIN (EAN) | 4008 190494 100 |
| Qty. | 10 Darab |

Műszaki adatok

Tanúsítványok

| | |
|------|----------|
| ROHS | Megfelel |
|------|----------|

Méretek és tömegek

| | | | |
|-------------|---------|------------------|-------------|
| Mélység | 0.08 mm | Mélység (coll) | 0.0031 inch |
| Magasság | 22 mm | Magasság (coll) | 0.8661 inch |
| Szélesség | 56 mm | Szélesség (coll) | 2.2047 inch |
| Nettó tömeg | 11.7 g | | |

Hőmérsékletek

| | |
|------------------------------|--------------|
| Üzemi hőmérsékleti tartomány | -40...150 °C |
|------------------------------|--------------|

Termékek környezetvédelmi megfelelése

| | |
|--------------------------|-------------------------------|
| RoHS megfelelési állapot | Megfelel, kivétel nélkül |
| REACH SVHC | Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC |

Általános adatok

| | | |
|---|---|-------------|
| Ragasztóanyag | Akril ragasztó | |
| Anyag színe az ellenállás kódja szerint | 4 | |
| Laponkénti jelölőszám | 36 | |
| Nyomatás módja | Lézernyomatás | |
| Változat | Öntapadós | |
| Szélesség | 56 mm | |
| UL 94 éghetőségi osztály | HB | |
| Üzemi hőmérsékleti tartomány, max. | 150 °C | |
| Üzemi hőmérsékleti tartomány, min. | -40 °C | |
| Szín | sárga | |
| Halogén | Nem | |
| Alapanyag | Poliészter, PVC-mentes | |
| Nyomatott karakterek | nélkül | |
| Number of markers per packaging unit | 360 | |
| Jelölők száma kombinációként | Tápellátás formája | Etiketttlap |
| | Number of combinations per packaging unit | 10 |
| | Jelölők száma kombinációként | 36 |
| UL 969 tanúsítvány | Igen | |
| Jelölők száma kombinációként | 1 Label sheet = 36 Device markers | |
| Üzemi hőmérsékleti tartomány | -40...150 °C | |

Készülékjelölők

| | |
|---------|-----|
| Halogén | Nem |
|---------|-----|

Besorolások

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC001288 | ETIM 9.0 | EC001288 |
| ETIM 10.0 | EC001288 | ECLASS 14.0 | 27-28-11-04 |
| ECLASS 15.0 | 27-28-11-04 | | |

