


LM MT300 60/36 SI**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



A kép illusztráció



- Öntapadó poliészter címkék
- A4 lézernyomtatóhoz alkalmasak
- Kopásálló
- Nagy hőállóság
- Bármilyen kapcsolókészülék és modul címkézéséhez
- Golyóstollal és STI jelöltollal is lehet rá írni

Általános rendelési adatok

Változat	LaserMark, Készülékjelölők, 36 x 60 mm, ezüst
Rendelési szám	1686430001
Típus	LM MT300 60/36 SI
GTIN (EAN)	4008 190494 124
Qty.	10 Darab

LM MT300 60/36 SI

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Tanúsítványok

ROHS	Megfelel
------	----------

Méretek és tömegek

Mélység	0.08 mm	Mélység (coll)	0.0031 inch
Magasság	36 mm	Magasság (coll)	1.4173 inch
Szélesség	60 mm	Szélesség (coll)	2.3622 inch
Nettó tömeg	11.5 g		

Hőmérséklet

Üzemi hőmérsékleti tartomány	-40...150 °C
------------------------------	--------------

Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot	Megfelel, kivétel nélkül
REACH SVHC	Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC

Általános adatok

Ragasztóanyag	Akril ragasztó	
Laponkénti jelölőszám	21	
Nyomatás módja	Lézernyomatás	
Változat	Öntapadós	
Szélesség	60 mm	
UL 94 éghetőségi osztály	HB	
Üzemi hőmérsékleti tartomány, max.	150 °C	
Üzemi hőmérsékleti tartomány, min.	-40 °C	
Szín	ezüst	
Halogén	Nem	
Alapanyag	Poliészter, PVC-mentes	
Nyomatott karakterek	nélkül	
Number of markers per packaging unit	210	
Jelölők száma kombinációként	Tápellátás formája	Etiketttlap
	Number of combinations per packaging unit	10
	Jelölők száma kombinációként	21
UL 969 tanúsítvány	Igen	
Jelölők száma kombinációként	1 Label sheet = 21 Device markers	
Üzemi hőmérsékleti tartomány	-40...150 °C	

Készülékjelölők

Halogén	Nem
---------	-----

Besorolások

ETIM 8.0	EC001288	ETIM 9.0	EC001288
ETIM 10.0	EC001288	ECLASS 14.0	27-28-11-04
ECLASS 15.0	27-28-11-04		

