

**VARIOCUT GESCHNITTEN**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com



Poliészter fólia készülékjelölőink felületeinek és nyomtatott részeinek kiegészítő védelmére; vásárlói kérésre előre vágva.

**Általános rendelési adatok**

|                |  |
|----------------|--|
| Változat       | Készülékjelölők, Készülékjelölők, 297 x 210 mm, Áttetsző |
| Rendelési szám | <a href="#">1689800000</a>                               |
| Típus          | VARIOCUT GESCHNITTEN                                     |
| GTIN (EAN)     | 4008 19086 1063  |
| Qty.           | 10 Darab   |

## VARIOCUT GESCHNITTEN

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Műszaki adatok

## Tanúsítványok

|      |          |
|------|----------|
| ROHS | Megfelel |
|------|----------|

## Méretek és tömegek

|             |        |                  |              |
|-------------|--------|------------------|--------------|
| Mélység     | 0.8 mm | Mélység (coll)   | 0.0315 inch  |
| Magasság    | 297 mm | Magasság (coll)  | 11.6929 inch |
| Szélesség   | 210 mm | Szélesség (coll) | 8.2677 inch  |
| Nettó tömeg | 13 g   |                  |              |

## Hőmérsékletek

|                              |              |                        |      |
|------------------------------|--------------|------------------------|------|
| Üzemi hőmérsékleti tartomány | -40...135 °C | Telepítési hőmérséklet | +5°C |
|------------------------------|--------------|------------------------|------|

## Termékek környezetvédelmi megfelelése

|                          |                               |
|--------------------------|-------------------------------|
| RoHS megfelelési állapot | Megfelel, kivétel nélkül      |
| REACH SVHC               | Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC |

## Általános adatok

|                                    |        |                                    |                        |
|------------------------------------|--------|------------------------------------|------------------------|
| Ragasztóanyag                      | Akril  | Változat                           | Öntapadós              |
| Szélesség                          | 210 mm | Üzemi hőmérsékleti tartomány, max. | 135 °C                 |
| Üzemi hőmérsékleti tartomány, min. | -40 °C | Szín                               | Áttetsző               |
| Halogén                            | Nem    | Alapanyag                          | Poliészter, PVC-mentes |
| Nyomatott karakterek               | nélkül | Üzemi hőmérsékleti tartomány       | -40...135 °C           |

## Készülékjelölők

|         |     |
|---------|-----|
| Halogén | Nem |
|---------|-----|

## Besorolások

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC001288    | ETIM 9.0    | EC001288    |
| ETIM 10.0   | EC001288    | ECLASS 14.0 | 27-28-11-04 |
| ECLASS 15.0 | 27-28-11-04 |             |             |