

**VARIOCUT GESCHNITTEN**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



Poliészter fólia készülékjelölőink felületeinek és nyomtatott részeinek kiegészítő védelmére; vásárlói kérésre előre vágva.

**Általános rendelési adatok**

Változat	Készülékjelölők, Készülékjelölők, 297 x 210 mm, Áttetsző
Rendelési szám	<a href="#">1689800000</a>
Típus	VARIOCUT GESCHNITTEN
GTIN (EAN)	4008 19086 1063
Qty.	10 Darab

## VARIOCUT GESCHNITTEN

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Műszaki adatok

## Tanúsítványok

ROHS	Megfelel
------	----------

## Méretek és tömegek

Mélység	0.8 mm	Mélység (coll)	0.0315 inch
Magasság	297 mm	Magasság (coll)	11.6929 inch
Szélesség	210 mm	Szélesség (coll)	8.2677 inch
Nettó tömeg	13 g		

## Hőmérsékletek

Üzemi hőmérsékleti tartomány	-40...135 °C	Telepítési hőmérséklet	+5°C
------------------------------	--------------	------------------------	------

## Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot	Megfelel, kivétel nélkül
REACH SVHC	Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC

## Általános adatok

Ragasztóanyag	Akril	Változat	Öntapadós
Szélesség	210 mm	Üzemi hőmérsékleti tartomány, max.	135 °C
Üzemi hőmérsékleti tartomány, min.	-40 °C	Szín	Áttetsző
Halogén	Nem	Alapanyag	Poliészter, PVC-mentes
Nyomatott karakterek	nélkül	Üzemi hőmérsékleti tartomány	-40...135 °C

## Készülékjelölők

Halogén	Nem
---------	-----

## Besorolások

ETIM 8.0	EC001288	ETIM 9.0	EC001288
ETIM 10.0	EC001288	ECLASS 14.0	27-28-11-04
ECLASS 15.0	27-28-11-04		