


Product image



A biztosítékos sorkapcsok és a sorkapocsblokk komponensek lehetővé teszik a védelmi és funkcionális elemek közvetlen integrálását a sorkapocslécbe. A biztosítékos sorkapcsok beépített biztosítéktartókkal rendelkeznek, amelyek megbízható védelmet nyújtanak az elektromos kapcsolások túlterhelése ellen – ideálisak vezérlő- és elosztóléc rendszerként. A sorkapocsblokk komponensek lehetővé teszik elektronikus alkatrészek, például diódák, ellenállások vagy LED-ek közvetlen beépítését a huzalozásba. Ez lehetővé teszi a helytakarékos és áttekinthető kapcsolási funkciók, valamint jelsztévválasztás megvalósítását. Mindkét sorkapocsblokk típus magasabb szintű biztonságot, egyszerű karbantartást és kompakt, funkcióorientált szerelést biztosít.

Általános rendelési adatok

| | |
|----------------|--|
| Változat | Z-sorozat, Csatlakozóelem-sokapocs, Kételemeles sorkapocs, Névleges keresztmetszet: 2.5 mm ² , Húzórugós csatlakozás, sötétbézs |
| Rendelési szám | 1690040000 |
| Típus | ZDK 2.5/D/4 |
| GTIN (EAN) | 4008190877927 |
| Qty. | 50 Darab |

Műszaki adatok

Tanúsítványok

Jóváhagyások



| | |
|------------------------|-----------------------------|
| ROHS | Megfelel |
| UL File Number Search | UL weboldal |
| Tanúsítvány száma (UR) | E60693 |

Méreték és tömegek

| | | | |
|---------------------------|-------------|----------------|-------------|
| Mélység | 53 mm | Mélység (coll) | 2.0866 inch |
| Mélység DIN sínnel együtt | 54 mm | Magasság | 79.1 mm |
| Magasság (coll) | 3.1142 inch | Szélesség | 5.1 mm |
| Szélesség (coll) | 0.2008 inch | Nettó tömeg | 10.06 g |

Hőmérsékletek

| | | | |
|-------------------------------------|----------------|-------------------------------------|----------------|
| Tárolási hőmérséklet | -25 °C...55 °C | Ambient temperature | -50 °C...75 °C |
| Folyamatos üzemi hőmérséklet., min. | -50 °C | Folyamatos üzemi hőmérséklet., max. | 120 °C |

Termékek környezetvédelmi megfelelése

| | |
|--|--------------------------------------|
| RoHS megfelelési állapot | Megfelel, kivétellel |
| RoHS alóli kivétel (ha van/ismert ilyen) | 7a |
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
| SCIP | c6099607-b1cd-4fc8-8f5b-8c2defa73093 |

Anyag adatok

| | | | |
|--------------------------|-------|------|-----------|
| Alapanyag | Wemid | Szín | sötétbézs |
| UL 94 éghetőségi osztály | V-0 | | |

Rendszer specifikációk

| | | | |
|------------------------------------|---|-------------------------------|------|
| Változat | Húzókenyves csatlakozás, dugaszolható keresztösszekötőhöz, Egyik oldalon szabad vég, diódával | Véglap szükséges | Igen |
| Potenciálok száma | 1 | Szintek száma | 2 |
| Rögzítési pontok száma szintenként | 2 | Potenciálok száma szintenként | 1 |
| Keresztkötött szintek belül | Igen | PE-csatlakozás | Nem |
| Tartósín | TS 35 | N funkció | Nem |
| PE működés | Nem | PEN funkció | Nem |

CSA névleges adatok

| | | | |
|---|-----------------|---|--------|
| Vezetékméret, gyári vezetékvezés, min. (CSA) | 26 AWG | Vezetékméret, terepi vezetékvezés, max. (CSA) | 12 AWG |
| Tanúsítvány száma (CSA) | 80053378-200039 | Vezetékméret, gyári vezetékvezés, max. (CSA) | 12 AWG |
| Vezetékméret, terepi vezetékvezés, min. (CSA) | 26 AWG | | |

Műszaki adatok

Kiegészítő műszaki adatok

| | | | |
|--------------------|----------------|---|-------|
| Nyitott oldala | jobb | Robbanásbiztonság szempontjából bevizsgált változat | Igen |
| Felszerelés típusa | Felpattintható | Elektronikus komponens | Dióda |

Méretek

| | | | |
|---------------|---------|---------------|---------|
| TS 32 eltolás | 38.5 mm | TS 35 eltolás | 38.5 mm |
|---------------|---------|---------------|---------|

Névleges adatok

| | | | |
|--|---------------------|-------------------------|---------------|
| Névleges keresztmetszet | 2.5 mm ² | Névleges feszültség | 500 V |
| Névleges DC feszültség | 500 V | Névleges áram | 0.5 A |
| Áram maximum vezetékknál | 0.5 A | Szabványok | IEC 60947-7-1 |
| Fajlagos ellenállás az IEC 60947-7-x szerint | 1.33 mΩ | Névleges lökőfeszültség | 6 kV |
| Teljesítményvesztés az IEC 60947-7-x szerint | 0.77 W | Szennyezés súlyossága | 3 |

Rögzíthető vezetékek (kiegészítő csatlakozás)

| | |
|---|---------------------|
| Vezeték-keresztmetszet, flexibilis és műanyag gallér DIN 46228/1, további csatlakozás, max. | 2.5 mm ² |
|---|---------------------|

Rögzíthető vezetékek (névleges csatlakozás)

| | |
|--|-----------------------|
| Mérőeszköz, IEC 60947-1 | A2 |
| Vezeték csatlakozási keresztmetszet AWG, max. | AWG 14 |
| Csatlakozási irány | felső |
| Csupaszolási hossz | 10 mm |
| Csatlakozás típusa 2 | Húzórugós csatlakozás |
| Csatlakozás típusa | Húzórugós csatlakozás |
| Csatlakozások száma | 4 |
| Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, max. | 2.5 mm ² |
| Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, min. | 0.05 mm ² |
| Kés mérete | 0,6 x 3,5 mm |
| Vezeték csatlakozási keresztmetszet AWG, min. | AWG 30 |
| Vezeték csatlakozási keresztmetszet, finomsodratú, érvéghüvelyekkel és műanyag gallérokkal DIN 46228/4, névleges csatlakozás, max. | 1.5 mm ² |
| Keresztmetszet csatlakoztatott vezetékhez, finomsodratú, érvéghüvelyekkel és műanyag gallérokkal DIN 46228/4, névleges csatlakozás, min. | 0.05 mm ² |
| Vezeték csatlakozási keresztmetszet, finomsodratú, érvéghüvelyekkel DIN 46228/1, névleges csatlakozás, max. | 1.5 mm ² |
| Vezeték csatlakozás keresztmetszet, finomsodratú, érvéghüvelyekkel DIN 46228/1, névleges csatlakozás, min. | 0.05 mm ² |
| Vezeték csatlakozási keresztmetszet, finomsodratú, max. | 2.5 mm ² |

Műszaki adatok

| | | | |
|---|------------------------------------|---------------------|----------------------|
| Vezeték csatlakozási keresztmetszet, finomsodratú, min. | 0.05 mm ² | | |
| Vezeték csatlakozási keresztmetszet, többeres, névleges csatlakozás, max. | 2.5 mm ² | | |
| Vezeték csatlakozási keresztmetszet, többeres, névleges csatlakozás, min. | 0.05 mm ² | | |
| Iker érvéghüvelyek, max. | 0.34 mm ² | | |
| Iker-érvéghüvelyek, min. | 0.14 mm ² | | |
| Vezetékcsatlakozás keresztmetszete, tömör ér, max. névleges csatlakozás | 2.5 mm ² | | |
| Vezetékcsatlakozás keresztmetszete, tömör ér, min. névleges csatlakozás | 0.05 mm ² | | |
| Finomsodratú, min. (névleges csatlakozás) | 0.05 mm ² | | |
| Műanyag galléros érvéghüvely csőhossza DIN 46228/4 | Tube length | min. | 6 mm |
| | | max. | 10 mm |
| | Vezetékcsatlakozás keresztmetszete | névleges | 0.5 mm ² |
| | Tube length | min. | 6 mm |
| | | max. | 12 mm |
| | Vezetékcsatlakozás keresztmetszete | névleges | 0.75 mm ² |
| | Tube length | min. | 6 mm |
| | | max. | 12 mm |
| | Vezetékcsatlakozás keresztmetszete | névleges | 1 mm ² |
| | Tube length | min. | 8 mm |
| | | max. | 12 mm |
| | Vezetékcsatlakozás keresztmetszete | névleges | 1.5 mm ² |
| Tube length | min. | 8 mm | |
| | max. | 12 mm | |
| Műanyag gallér nélküli érvéghüvely csőhossza DIN 46228/1 | Vezetékcsatlakozás keresztmetszete | névleges | 2.5 mm ² |
| | Tube length | névleges | 10 mm |
| | Vezetékcsatlakozás keresztmetszete | névleges | 0.5 mm ² |
| | Tube length | névleges | 10 mm |
| | Vezetékcsatlakozás keresztmetszete | névleges | 0.75 mm ² |
| | Tube length | névleges | 10 mm |
| | Vezetékcsatlakozás keresztmetszete | névleges | 1 mm ² |
| | Tube length | min. | 10 mm |
| | | max. | 12 mm |
| | Vezetékcsatlakozás keresztmetszete | névleges | 1.5 mm ² |
| | Tube length | min. | 10 mm |
| | | max. | 12 mm |
| Vezetékcsatlakozás keresztmetszete | névleges | 2.5 mm ² | |

UL névleges adatok

| | | | |
|--|--------|--|--------|
| Vezetékméret, gyári vezetékvezés, max. (UR) | 14 AWG | C áram nagyság (UR) | 15 A |
| C feszültség nagyság (UR) | 300 V | Vezetékméret, gyári vezetékvezés, min. (UR) | 26 AWG |
| Tanúsítvány száma (UR) | E60693 | Vezetékméret, terepi vezetékvezés, min. (UR) | 26 AWG |
| Vezetékméret, terepi vezetékvezés, max. (UR) | 14 AWG | | |

Általános



| | | | |
|---|---------------|---|--------|
| Vezeték csatlakozási keresztmetszet AWG, max. | AWG 14 | Vezeték csatlakozási keresztmetszet AWG, min. | AWG 30 |
| Szabványok | IEC 60947-7-1 | Tartósín | TS 35 |

Műszaki adatok**Fontos megjegyzés**

Termékinformáció A megengedett folytonos üzemi hőmérsékletet be kell tartani

Besorolások

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC000903 | ETIM 9.0 | EC000903 |
| ETIM 10.0 | EC000903 | ECLASS 14.0 | 27-25-01-14 |
| ECLASS 15.0 | 27-25-01-14 | | |



Tartozékok

Keresztösszekötők



A potenciál elosztása vagy többszörözése a szomszédos sorkapcsokhoz keresztösszekötőn keresztül történik. A további vezetékezés könnyen elkerülhető. Ha a pólusok megtörnek, a sorkapcsok csatlakozása még mindig megbízhatóan megmarad. Portfóliónk moduláris sorkapcsokhoz való dugaszolható és csavarozható keresztösszekötő rendszereket is tartalmaz.

Általános rendelési adatok

| | | |
|----------------|----------------------------|------------------------------------|
| Típus | ZQV 2.5/2 | Változat |
| Rendelési szám | 1608860000 | Z-sorozat, Keresztösszekötő, 24 A |
| GTIN (EAN) | 4008190123680 | |
| Qty. | 60 ST | |
| Típus | ZQV 2.5/3 | Változat |
| Rendelési szám | 1608870000 | Tartozékok, Keresztösszekötő, 24 A |
| GTIN (EAN) | 4008190061630 | |
| Qty. | 60 ST | |
| Típus | ZQV 2.5/4 | Változat |
| Rendelési szám | 1608880000 | Tartozékok, Keresztösszekötő, 24 A |
| GTIN (EAN) | 4008190082208 | |
| Qty. | 60 ST | |
| Típus | ZQV 2.5/5 | Változat |
| Rendelési szám | 1608890000 | Tartozékok, Keresztösszekötő, 24 A |
| GTIN (EAN) | 4008190065713 | |
| Qty. | 20 ST | |
| Típus | ZQV 2.5/6 | Változat |
| Rendelési szám | 1608900000 | Tartozékok, Keresztösszekötő, 24 A |
| GTIN (EAN) | 4008190149840 | |
| Qty. | 20 ST | |
| Típus | ZQV 2.5/7 | Változat |
| Rendelési szám | 1608910000 | Tartozékok, Keresztösszekötő, 24 A |
| GTIN (EAN) | 4008190159665 | |
| Qty. | 20 ST | |
| Típus | ZQV 2.5/8 | Változat |
| Rendelési szám | 1608920000 | Tartozékok, Keresztösszekötő, 24 A |
| GTIN (EAN) | 4008190061531 | |
| Qty. | 20 ST | |
| Típus | ZQV 2.5/9 | Változat |
| Rendelési szám | 1608930000 | Tartozékok, Keresztösszekötő, 24 A |
| GTIN (EAN) | 4008190117009 | |
| Qty. | 20 ST | |

ZDK 2.5/D/4

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

| | | |
|----------------|----------------------------|---|
| Típus | ZQV 2.5/10 | Változat |
| Rendelési szám | 1608940000 | Tartozékok, Keresztösszekötő, 24 A |
| GTIN (EAN) | 4008190099060 | |
| Qty. | 20 ST | |
| Típus | ZQV 2.5/20 | Változat |
| Rendelési szám | 1908960000 | Z-sorozat, Keresztösszekötő, Sorkapcsokhoz, Pólusszám: 20 |
| GTIN (EAN) | 4032248535293 | |
| Qty. | 20 ST | |
| Típus | ZQV 2.5/50 | Változat |
| Rendelési szám | 1697540000 | Tartozékok, Keresztösszekötő, 24 A |
| GTIN (EAN) | 4008190883256 | |
| Qty. | 10 ST | |

Véglapok és elválasztólapok



Az elválasztólapok és a zárólemezek a sorkapocsblokkok alapvető tartozékai. Az elválasztólapok optikai és elektromos leválasztást biztosítanak a különböző potenciálok és funkcionális csoportok között, fokozva a biztonságot és átlátható elrendezést teremtve a kapcsolószekrényben. A zárólemezek oldalt lezárják a sorkapocsblokk sort, védelmet nyújtanak az aktív részekkel való érintkezés ellen, és biztosítják a tiszta, stabil lezárást. Mindkét komponens pontosan illeszkedik az adott Weidmüller sorkapocsblokk gyártási sorozathoz, hozzájárulva a biztonságos, szabványos és professzionális huzalozás.

Általános rendelési adatok

| | | |
|----------------|----------------------------|--|
| Típus | ZAP/TW ZDK2.5 | Változat |
| Rendelési szám | 1674730000 | Z-sorozat, Véglap, Elválasztó lemezzel |
| GTIN (EAN) | 4008190444891 | |
| Qty. | 20 ST | |
| Típus | ZAP/TW ZDK2.5 BL | Változat |
| Rendelési szám | 1748800000 | Z-sorozat, Véglap, Elválasztó lemezzel |
| GTIN (EAN) | 4008190997519 | |
| Qty. | 20 ST | |
| Típus | ZAP/TW ZDK2.5 OR | Változat |
| Rendelési szám | 1690080000 | Z-sorozat, Véglap, Elválasztó lemezzel |
| GTIN (EAN) | 4008190870645 | |
| Qty. | 20 ST | |

Tartozékok

Végbak



A Weidmüller termékválasztékában vannak végbakok, amelyek garantálják az állandó, megbízható rögzítést a kapocsínén és megakadályozzák az elcsúszást. Rendelkezésre állnak csavaros és csavarok nélküli változatok is. A végbakokon jelölési opciók vannak, akár csoportos jelölések részére is, valamint van rajta egy vizsgálódugó tartó is.

Általános rendelési adatok

| | | |
|----------------|----------------------------|--|
| Típus | EW 35 | Változat |
| Rendelési szám | 0383560000 | Végbak, bézs, TS 35, V-2, Wemid, Szélesség: 8.5 mm, 100 °C |
| GTIN (EAN) | 4008190181314 | |
| Qty. | 50 ST | |
| Típus | EW 35 GR 7032 | Változat |
| Rendelési szám | 0383530000 | Végbak, szürke, TS 35, V-0, Wemid, Szélesség: 9 mm, 120 °C |
| GTIN (EAN) | 4008190027322 | |
| Qty. | 50 ST | |
| Típus | EW 35/SCHA/M3 | Változat |
| Rendelési szám | 0258660000 | Végbak, bézs, TS 35, V-2, Wemid, Szélesség: 16.5 mm, 100 °C |
| GTIN (EAN) | 4008190033477 | |
| Qty. | 20 ST | |
| Típus | WEW 35/1 | Változat |
| Rendelési szám | 1059000000 | Végbak, sötétbézs, TS 35, V-2, Wemid, Szélesség: 12 mm, 100 °C |
| GTIN (EAN) | 4008190172282 | |
| Qty. | 50 ST | |
| Típus | WEW 35/2 | Változat |
| Rendelési szám | 1061200000 | Végbak, sötétbézs, TS 35, HB, Wemid, Szélesség: 8 mm, 100 °C |
| GTIN (EAN) | 4008190030230 | |
| Qty. | 50 ST | |
| Típus | ZEW 35 | Változat |
| Rendelési szám | 9540000000 | Végbak, sötétbézs, TS 35, V-2, Wemid, Szélesség: 6 mm, 100 °C |
| GTIN (EAN) | 4008190956264 | |
| Qty. | 20 ST | |
| Típus | ZEW 35/2 | Változat |
| Rendelési szám | 8630740000 | Végbak, sötétbézs, TS 35, V-2, Wemid, Szélesség: 8 mm, 100 °C |
| GTIN (EAN) | 4032248348916 | |
| Qty. | 20 ST | |

Tartozékok

Tesztadapter és tesztaljzatok



Az adapterek és teszt dugók a sorkapcsok és a vizsgálóberendezések közötti elektromos csatlakozáshoz használatosak. Így elektromos érintkezés hozható létre vezetékhez állapottban, és a mérések könnyen elvégezhetők.

Általános rendelési adatok

| | | |
|----------------|----------------------------|--------------------------------|
| Típus | ZTA 4 | Változat |
| Rendelési szám | 1688110000 | Tartozékok, Tesztadapter, 11 A |
| GTIN (EAN) | 4008190855666 | |
| Qty. | 25 ST | |

Szűkítő hüvelyek



A szűkítő hüvelyek használatával egyszerűbbé válik a kisebb keresztmetszetű vezetékek csatlakoztatása. A vezetékek megbízhatóan, a sodrat szétbomlása nélkül elhelyezhetők a rögzítési pontba. A szűkítő hüvely az üres pontba központosítja a vezetéket.

Általános rendelési adatok

| | | |
|----------------|----------------------------|---------------------------|
| Típus | ZRH 1.5H/1 | Változat |
| Rendelési szám | 1678810000 | Z-sorozat, Szűkítő hüvely |
| GTIN (EAN) | 4008190487324 | |
| Qty. | 1000 ST | |
| Típus | ZRH 1.5H/2 | Változat |
| Rendelési szám | 1678800000 | Z-sorozat, Szűkítő hüvely |
| GTIN (EAN) | 4008190487317 | |
| Qty. | 1000 ST | |

STR átlátszó csíkok



Általános rendelési adatok

| | | | |
|----------------|----------------------------|---|--|
| Típus | STR 7 F.SCHT 7 | Változat | |
| Rendelési szám | 0515300000 | Kapocsjelölők, Védőkupak, 27 x 6.3 mm, Áttetsző | |
| GTIN (EAN) | 4008190182175 | | |
| Qty. | 20 ST | | |

Egyedi felirat



A dekafix (DEK) jelölő univerzálisan használható minden vezetékhez és dugaszolható csatlakozóhoz, valamint elektronikus szerelvényekhez. A rendszer ideális rövid számsorokhoz, és nagy számú készen nyomtatott jelölőt is tartalmaz.

Csíkok egylépéses, gyors felszereléshez. A nyomtatás könnyen olvasható, kontrasztos, és négy szélességben kapható.

- Használatra kész jelölők nagy választéka
- Csíkok gyors felszereléshez
- Csatlakozójelölők, minden Weidmüller-kábelcsatlakozóhoz alkalmazhatók
- Kaphatók üres MultiCard formátumban, vagy standard nyomtatással

Egyedi nyomtatáshoz: Kérjük, küldje el az M-Print PRO vagy M-Print PRO Online (telepítés nélkül) jelölőszoftverünk fájlját a címkézési előírásokkal.

Általános rendelési adatok

| | | | |
|----------------|----------------------------|---|--|
| Típus | DEK 5/5 MC SDR | Változat | |
| Rendelési szám | 1609810000 | Dekafix, Sorkapocs jelölő, 5 x 5 mm, Raszter mm-ben (P): 5.00 | |
| GTIN (EAN) | 4008190456597 | Weidmueller, Vevőspecifikus | |
| Qty. | 200 ST | | |

Tartozékok

Üres



A dekafix (DEK) jelölő univerzálisan használható minden vezetékhez és dugaszolható csatlakozóhoz, valamint elektronikus szerelvényekhez. A rendszer ideális rövid számsorokhoz, és nagy számú készen nyomtatott jelölőt is tartalmaz.

Csíkok egy lépéses, gyors felszereléshez. A nyomtatás könnyen olvasható, kontrasztos, és négy szélességben kapható.

- Használatra kész jelölők nagy választéka
- Csíkok gyors felszereléshez
- Csatlakozójelölők, minden Weidmüller-kábelcsatlakozóhoz alkalmazhatók
- Kaphatók üres MultiCard formátumban, vagy standard nyomtatással

Egyedi nyomtatáshoz: Kérjük, küldje el az M-Print PRO vagy M-Print PRO Online (telepítés nélkül) jelölőszoftverünk fájlját a címkézési előírásokkal.

Általános rendelési adatok

| | | |
|----------------|----------------------------|--|
| Típus | DEK 5/5 MC NE WS | Változat |
| Rendelési szám | 1609801044 | Dekafix, Sorkapocs jelölő, 5 x 5 mm, Raszter mm-ben (P): 5.00 Weidmueller, fehér |
| GTIN (EAN) | 4008190397111 | |
| Qty. | 1000 ST | |
| Típus | WS 10/15 MC NE WS | Változat |
| Rendelési szám | 1854090000 | WS, Sorkapocs jelölő, 10 x 15 mm, Raszter mm-ben (P): 15.00 Weidmueller, Allen-Bradley, fehér |
| GTIN (EAN) | 4032248390694 | |
| Qty. | 240 ST | |
| Típus | WS 10/5 M MC NE WS | Változat |
| Rendelési szám | 1792000000 | WS, Sorkapocs jelölő, 10 x 5 mm, Raszter mm-ben (P): 5.00 Weidmueller, Allen-Bradley, fehér |
| GTIN (EAN) | 4032248223862 | |
| Qty. | 720 ST | |
| Típus | WS 10/5 MC NE WS | Változat |
| Rendelési szám | 1635000000 | WS, Sorkapocs jelölő, 10 x 5 mm, Raszter mm-ben (P): 5.00 Weidmueller, Allen-Bradley, fehér |
| GTIN (EAN) | 4008190261948 | |
| Qty. | 720 ST | |

ZGB elfordítható csoportos jelölőtartó




A ZGB 15 egy felhajtható csoportos jelölőtartó. A jelölőtartóba dekafix 5 és WS 12/5 csatlakozójelölések, vagy az ESO 15 becsúsztható jelölőlap illeszthető. A ZGB 30 egy felhajtható csoportos jelölőtartó. A jelölőtartóba dekafix 5 és WS 12/5 csatlakozójelölések, vagy az ESO 7 becsúsztható jelölőlap illeszthető. A becsúsztható címkék és védőszalagok a „Tartozékok” címszó alatt találhatóak.

Tartozékok

Általános rendelési adatok

| | | |
|----------------|----------------------------|--|
| Típus | ZGB 15 | Változat |
| Rendelési szám | 1636530000 | Kapocsjelölők, Sorkapocs jelölő, 15 x 7 mm, Raszter mm-ben (P): 5.00 Weidmueller, fehér |
| GTIN (EAN) | 4008190297053 | |
| Qty. | 20 ST | |
| Típus | ZGB 30 | Változat |
| Rendelési szám | 1611930000 | Kapocsjelölők, Sorkapocs jelölő, 32 x 7 mm, Raszter mm-ben (P): 5.00 Weidmueller, fehér |
| GTIN (EAN) | 4008190002251 | |
| Qty. | 20 ST | |
| Típus | ZGB 30/3.5 | Változat |
| Rendelési szám | 1778290000 | Kapocsjelölők, Sorkapocs jelölő, 32 x 7 mm, Raszter mm-ben (P): 3.50 fehér |
| GTIN (EAN) | 4032248161065 | |
| Qty. | 20 ST | |

Üres



ZS jelölőket - a bevált MultiCard formátumban - speciálisan a Z-sorozathoz fejlesztettük ki. Nagy nyomtatási felületük van. A felhajtható mechanizmus miatt a keresztösszekötők is hozzáférhetőek, lecsupaszolás nélkül. Az egyes címkéket a sávokra kell pattintani, ezért a gyors szerelés garantált. Az egyes címkéket könnyű elválasztani.

- Felhajtható jelölőterület
- Sávokba, vagy egyedileg rögzíthető
- A gyakorlatban már bizonyított MultiCard formátumú jelölők

Egyedi nyomtatáshoz: Kérjük, küldje el az M-Print PRO vagy M-Print PRO Online (telepítés nélkül) jelölőszoftverünk fájlját a címkézési előírásokkal.

Általános rendelési adatok

| | | |
|----------------|----------------------------|--|
| Típus | ZS 10/5 MC NE WS | Változat |
| Rendelési szám | 1610000000 | ZS, Sorkapocs jelölő, 10 x 5 mm, Raszter mm-ben (P): 5.00 Weidmueller, Allen-Bradley, fehér |
| GTIN (EAN) | 4008190263171 | |
| Qty. | 480 ST | |

Jelölőtartó




A jelölőtartó lehetőséget kínál további, 5 vagy 5,1 mm beosztású standard jelölők beszerelésére. A sarkított tartók opcionálisan összekapcsolhatók, és a Klippon® Connect moduláris sorkapcsok valamennyi standard jelölőcsatornájába beszerelhetők. A szerelési jelölők típusa a rendeltetési jelöléshordozó adott tartozékai alatt található meg.

Tartozékok

Általános rendelési adatok

| | | |
|----------------|----------------------------|-------------------------|
| Típus | BZT 1 WS 10/5 | Változat |
| Rendelési szám | 1805490000 | Tartozékok, Jelölőtartó |
| GTIN (EAN) | 4032248270231 | |
| Qty. | 100 ST | |
| Típus | BZT 1 ZA WS 10/5 | Változat |
| Rendelési szám | 1805520000 | Tartozékok, Jelölőtartó |
| GTIN (EAN) | 4032248270248 | |
| Qty. | 100 ST | |

Lapos csavarhúzó



VDE-szigetelésű csavarhúzó készletek, max. 1000 V AC és 1500 V DC feszültség alatt álló alkatrészekhez, DIN EN 60900. IEC 900. Minden darab „GS Safety” bevizsgálással. A vágókés edzett, magas minőségű króm-vanádium-molibdén acélból készült, kékeszürke bevonattal.

Általános rendelési adatok

| | | |
|----------------|----------------------------|--|
| Típus | SDIS SLIM 0.6X3.5X100 | Változat |
| Rendelési szám | 2749610000 | Szerelőszerszám, Kés szélessége (B): 3.5 mm, Kés hossza: 100 mm, Kés vastagsága (A): 0.6 mm |
| GTIN (EAN) | 4050118896350 | |
| Qty. | 1 ST | |