

KLBUE 3-8 SC**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Product image

KLBÜ árnyékoláscsatlakozásaink széles választékával rugalmas és önbeállító árnyékolást valósíthat meg, és biztosíthatja az üzem hibamentes működését.

Általános rendelési adatok

Változat	Húzókegyel, Kapocskengyel, árnyékolt-csatlakozáshoz, Acél
Rendelési szám	1692261001
Típus	KLBUE 3-8 SC
GTIN (EAN)	4032248032365
Qty.	10 Darab

Műszaki adatok

Tanúsítványok

ROHS	Megfelel
------	----------

Méretek és tömegek

Mélység	26 mm	Mélység (coll)	1.0236 inch
Magasság	18.5 mm	Magasság (coll)	0.7283 inch
Szélesség	14.5 mm	Szélesség (coll)	0.5709 inch
Rögzítési méret - szélesség	13.5 mm	Nettó tömeg	10.79 g

Hőmérséklet

Tárolási hőmérséklet	-25 °C...55 °C	Ambient temperature	-5 °C...40 °C
Folyamatos üzemi hőmérséklet., min.	-60 °C	Folyamatos üzemi hőmérséklet., max.	130 °C

Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot	Megfelel, kivétel nélkül
REACH SVHC	Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC
Termék karbonlábnyoma	Bölcsőtől a kapuig 0.066 kg CO2 eq.

Anyag adatok

Alapanyag	Acél	Szín	ezüst
UL 94 éghetőségi osztály	None		

Rendszer specifikációk

Változat	Árnyékoll csatlakozáshoz	Véglap szükséges	Nem
Tartósín	Rögzítőlemez		

Kiegészítő műszaki adatok

Rögzítés típusa	Felpattintható	Telepítési útmutató	Közvetlen rögzítés
Robbanásbiztonság szempontjából bevizsgált változat	Nem	Felszerelés típusa	Csavar

Méretek

Menet hossza	5.65 mm	Raszter mm-ben (P)	14.00 mm
--------------	---------	--------------------	----------

Névleges adatok

Névleges keresztmetszet	8 mm ²
-------------------------	-------------------

Rögzíthető vezetékek (névleges csatlakozás)

Csupaszolási hossz	18.5 mm	Csatlakozás típusa	Rugós csatlakozás
Csatlakozások száma	1	Kábelátmérő, max.	8 mm
Kábelátmérő, min.	3 mm	Vezeték csatlakozási keresztmetszet, többberes, névleges csatlakozás, max.	8 mm ²
Vezeték csatlakozási keresztmetszet, többberes, névleges csatlakozás, min.	3 mm ²		

Műszaki adatok**Általános**

Telepítési útmutató	Közvetlen rögzítés	Tartósín	Rögzítőlemez
---------------------	--------------------	----------	--------------

Besorolások

ETIM 8.0	EC002020	ETIM 9.0	EC002020
ETIM 10.0	EC002020	ECLASS 14.0	27-25-01-20
ECLASS 15.0	27-25-01-20		

KLBUE 3-8 SC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Rögzítő tartó



Termékeink könnyű kezelése és kiegészítése érdekében rögzítők széles választékát kínáljuk. A különféle szerszámoktól kezdve a szigetelőhüvelyekig és különböző csavarokig, komponenseink a legapróbb részletekig illeszkednek egymáshoz, és lehetővé teszik a megfelelő szabványoknak és védelmi előírásoknak megfelelő összeszerelést.

Általános rendelési adatok

Típus	BTWZ KLBUE	Változat
Rendelési szám	1742630000	Szerszámok, Működtető szerszám
GTIN (EAN)	4008190980764	
Qty.	1 ST	